

が楽しめる



KYOCERA



セラミック電動ミル
CMD-70
JAN : 4960664808045
メーカー希望小売価格
7,000円(+税)
MADE IN JAPAN

品質表示	品名	セラミック電動ミル
	電源	DC6.0V アルカリ単3形乾電池(LR6)×4本 ※電池は別売り
	外形寸法	H241mm×W76mm
	重量	約340g
	材質	本体 / ABS樹脂 白(刃) / セラミック磁器 回転軸 / ポリアミド66
表示者	京セラ株式会社 TEL (075) 604-3462	

京セラ株式会社 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL : 075-604-3462 (直通)
URL : <http://www.kyocera.co.jp/living/>

東京事業所 〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32番地42号
TEL (03) 6364-5534 (直通)

商品の仕様および価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
商品とカタログの色とは多少異なる場合がございます。
このカタログは2018年2月現在のものです。
© 2018 KYOCERA Corporation

商品に関する相談、お問い合わせは、お客様相談室へ

TEL : 0120-984-009 (無料)

URL : <http://www.kyocera.co.jp/living/>

KYOCERA

Electric Ceramic Mill

セラミック電動ミル

Coffee

コーヒー



日本製



いつでも、どこでも、
挽きたての豊かな香り



場所・シーンを選ばず、
挽きたてのコーヒーが味わえる！
ホームリビングでも、ガーデンテラスでも、
アウトドアでも！


どこでも手軽に挽ける
コーヒー豆を電池式(コードレス)で挽ける。

粗さ調節できる
好みの飲み方に合わせて無段階に調節できる。



オートストップ機能

電動だからボタン押すだけで使用できる。



※1. オートストップ機能は、中挽き1杯分を目安に設定しています。
※2. モーターは自動でストップしますが、スイッチボタンを押してOFF(ON)も可能です。



挽いた豆は受け皿に溜められます

セラミックス製 白式
セラミックス白式だから
サビずにいつも清潔。

