


使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。《壁面取付・床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因となります。
- 3、配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは 交換ください。
- 4、器具の取付 取り外し時は 配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 7、電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。



- ・通信距離 見通し半径2.5m以内
- ※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。

ランプ名	2400 TYPE		
配光	広角配光タイプ		
光源色	電球色タイプ (3000K)		
演色性	Ra 95	近接照射限度	0.3m
その他	LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光速維持率70%以下		

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	無線調光 (調光率5~100%)
AC100	50/60	280	27.6	

器具本体質量	1.2Kg	品名	SL3000WW
縮尺	1/4	タイプ	2400
部番		品名	スポットライト
部番		番	FL-210276

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
8	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消 (内面：黒艶消)
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	灯体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	電源ケース	アルミダイキャスト・鋼板	1	白 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白
1	着脱レバー	P A	1	白
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考