


定格電圧：100-242V
 電源周波数：50/60Hz
 定格容量：39~40VA
 定格出力電圧：35V
 定格出力電流：900mA (定電流形)

- ・200V入力時はD種接地工事が必要です。
- ・周囲温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : $\phi 1.6, \phi 2.0$ mm
 電線の剥き出し長 : 12 ± 2 mm

器具の取付け方
 断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。



7					特記事項 ・定格電圧 AC100-242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・PWM調光	品名 DP5102-03 図番 FL-210346	
6	コネクター	P	A	1			適合COB 3000ルーメン タイプ
5	信号線端子台			1			
4	端子台	NZ2121		1			
3	電源ユニット			1		承認 検印 作成	
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.5		1		安井 安井 森	
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8		1	W・数 -	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7 Kg	1/3

京セラ株式会社