



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地にてご使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体のご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※専用器具と組み合わせてご使用ください。
(適合器具)

- BLF12AW
- BLF12CW
- BLF12DW
- BLF13BW

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
昼白色	5000K	AC100-242	50/60	100	159	15.7
				200	79	15.4
				242	67	15.5

7						特記事項	品名	
6	LED基板		1式			・40Wタイプ・(エコノミータイプ) L:1246タイプ ・Ra82 ・非調光タイプ ・電源内蔵(100-242V) ・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠)	BLBN25G1	
5	エンドキャップ	P	C	2	乳		白	図番
4	カバー	P	C	1	乳		白	FL-210016-A
3	取付バネ	鋼線	φ1.4	2				承認 検印 検印 作成
2	本体	アルミ		1	アルマイト		安井 高田 山崎 森	
1	電源装置			1		2500lmタイプ	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.91Kg	1/10	

京セラ株式会社