



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 色温度 | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 昼白色 | 5000K | AC100-242 | 50/60 | 100 | 341 | 33.8 |
| | | | | 200 | 159 | 30.9 |
| | | | | 242 | 147 | 33.7 |

※専用器具と組み合わせてご使用ください。

(適合器具)
BLF13TW

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 7 | | | | | 特記事項 | | 品名 | | |
|----|---------|---------|----|----|-------|--|-----------|------|----------------|
| 6 | LED基板 | | | 1 | 式 | ・40Wタイプ・(エコノミー一般タイプ) L:1220タイプ ・Ra82 ・非調光タイプ ・電源内蔵(100-242V) ・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠) | BLBN52G1K | | |
| 5 | エンドキャップ | P | C | 2 | 乳 白 | | 図番 | | |
| 4 | カバー | P | C | 1 | 乳 白 | | FL-210297 | | |
| 3 | 取付バネ | 鋼線・φ1.4 | | 2 | | | 承認 | 検印 | 作成 |
| 2 | 本体 | アルミ | | 1 | アルマイト | | 安井 | 高田 | 森 |
| 1 | 電源装置 | | | 1 | | | 5200lmタイプ | | 尺度 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | | 約 0.9Kg | 1/10 | 京セラ株式会社 |