



**⚠ 安全に関するご注意**

- ◎直射日光の当たる状態で点灯しないで下さい。短寿命の原因となります。
- ◎周囲温度範囲内で使用して下さい。周囲温度範囲外で使用しますと短寿命の原因となります。
- ◎周囲温度60℃であっても、近傍に熱源（ヒーターなど）があることで器具が直接熱を受けるような環境ではご使用いただけません。
- ◎業務用浴室やサウナなど、常時高温・高湿度の場所ではご使用できません。

最高使用周囲温度	60℃
保護等級	IP65
適合光源	白色LED(40W)
電圧・周波数	100~242V・50/60Hz
質量	10.5 kg
塗装仕様	メラミン樹脂焼付塗装 ポリエステル粉体塗装
数量	

高温用防湿・密閉形LED灯器具

5	取付金具	ステンレス鋼板	1	近似マツセル10YR7/1
4	端子箱	アルミダイカスト	1	近似マツセル10YR7/1
3	パイプ	ステンレス鋼鋼管	2	近似マツセル10YR7/1
2	前面ガラス	強化ガラス	1	内面フロスト印刷
1	本体	アルミダイカスト	1	近似マツセル10YR7/1

品名 WHLN04G-41	承認	山本 (修)	尺度	1:10	年月日	'16.06.04	1/1
	検図	富澤					
	図番 FL-210149	設計	余田	単位	mm		