

KYOCERA

真空二重構造で
保温・保冷をしっかりキープ

保温 & 保冷
OK



外瓶ステンレス
真空層
内瓶ステンレス

← 手になじみやすいスリーウェーブ

内面
セラミック加工

- 撥水性が良い
- 色々なドリンクに対応

← うれしい Point!

KYOCERA

Ceramics <セラミック加工>

CERABRID

セラブリッド® マグボトル



ロイヤルブルー
(350ml)
CSB-350-BRBU
入り数: 12コ入
4960664807765
メーカー希望小売価格
5,000円(+税)

コーラルピンク
(350ml)
CSB-350-BCPK
入り数: 12コ入
4960664807758
メーカー希望小売価格
5,000円(+税)

タンザナイトブラック
(500ml)
CSB-500-BTBK
入り数: 12コ入
4960664807796
メーカー希望小売価格
5,500円(+税)

ローズピンク
(500ml)
CSB-500-BRPK
入り数: 12コ入
4960664807789
メーカー希望小売価格
5,500円(+税)

350ml: 保温効力 85度以上 (1時間) 61度以上 (6時間) 保冷効力 9度以下 (6時間)
500ml: 保温効力 86度以上 (1時間) 66度以上 (6時間) 保冷効力 9度以下 (6時間)

* 保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯をせんユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。

* 保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をせんユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

| | | |
|------|--------|--|
| 品質表示 | 【品名】 | ステンレス製 真空二重マグボトル |
| | 【材質】 | 本体 ステンレス鋼 フタ・せん本体 ポリプロピレン 飲み口 ポリプロピレン パッキン シリコンゴム |
| | 【表面加工】 | (内面) セラミック塗膜加工 (外面) アクリル樹脂塗膜加工 |
| | 【表示者】 | 京セラ株式会社 TEL.075-604-3462 |

京セラ株式会社 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL: 075-604-3462 (直通) URL: <http://www.kyocera.co.jp/living/>

東京事業所 〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32番地42号
TEL (03) 6364-5534 (直通)

商品の仕様および価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
商品とカタログの色とは多少異なる場合がございます。このカタログは2017年4月現在のものです。
「セラブリッド」「CERABRID (ロゴマーク)」「CERABRID (ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。
© 2017 KYOCERA Corporation

商品に関する相談、お問い合わせは、お客様相談室へ

TEL: 0120-984-009 (無料)

URL: <http://www.kyocera.co.jp/living/>

KYOCERA

Ceramics <セラミック加工>

CERABRID

セラブリッド® マグボトル

京セラからマグボトルがついに登場!

内面セラミック加工



こだわりの マイボトルを持ちませんか？

マグボトルは毎日使うものだから、
納得のいく1本を選びたい。
「お気に入りのドリンクを最後までおいしく味わいたい」
「いつも清潔であってほしい」・・・
細部までこだわり抜かれたセラブリッド® マグボトルが、
あなたの毎日を彩ります。

片手でもカンタンオープン！ ワンタッチで開くからすぐに飲める

ロック操作はスライドを
上下に動かすだけ。
PUSHボタンを押せば
フタが開く
から、すぐに
飲めて便利。



ロックを解除



おいしい温度をしっかりキープ

本体は魔法瓶だから、
保温・保冷を長時間キープします。
結露もしないから机の上やカバンの中も濡れ
ません。

保温
&
保冷
OK

広口タイプで氷も入れやすい

びん本体は広口だから、
大きな氷も入れやすくして
便利。
ドリンクも注ぎやすい
設計で使いやすい。



内面は京セラのセラミック加工！

— 汚れがつきにくく、快適な使い心地を実現 —

◆ 汚れがつきにくいから
いつでも清潔！

Point
1

はつらい撥水性がいいから汚れがつきにくい
洗った後も水のキレが良い！



水滴が丸くなってべたつかない

*イメージ

内面セラミック加工あり
〈セラブリッド® マグボトル〉



水滴がべたつく

*イメージ

内面セラミック加工なし



◆ 色々なドリンクがOKだから
お仕事やスポーツのときにもピッタリ

Point
2


内面はセラミック加工だから、酸やアルカリに強く、
スポーツ飲料やレモネードなど色々なドリンクに対応します。



コーヒー



スポーツ飲料・レモネード




アルコール

※ドライアイスや炭酸飲料、牛乳、乳飲料、果汁など腐敗しやすいものは入れないでください。

◆ 持ちやすい&こだわりのカラーで
使うたびにウレシイ気持ち

Point
3

本体は、凹凸がついたスリーウェーブ
形状。女性の手にもなじみやす
い形を追求しました。
コスメやジュエリーからインスパ
イアされたカラーも魅力。



手になじみやすい！



◆ ドリンク本来の味をそのままに
おいしさ長持ち

Point
4

ドリンクを長時間入れていても
金属臭が移らないから
おいしさが続きます。

