



⚠ 安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井 (ロックウール等) への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・バネ座金 (別途) で施工してください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・コネクタの接続は確実に接続ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

7					特記事項 ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	品名	BLF241W		
6						図番	FL-210140		
5	落下防止ホルダー取付金具	鋼板・t0.3	2			承認	検印	作成	
4	反射笠取付金具	亜鉛鋼板・t0.6t0.8	3			森	高田	本木	
3	反射笠取付ネジ	頭部: コリリア ネジ部: 鋼呼び4タッピン	3	頭部: 白					
2	反射笠	鋼板・t0.5	1	白					
1	本体	鋼板・t0.5	1	白					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	6.6Kg	尺度	1/15
京セラ株式会社									