

CONTAX RXII

Contax/Yashica mount 35mm SLR Camera



CONTAX 35mm マニュアルフォーカスシステム・一眼レフカメラ

CONTAX 35mm マニュアルフォーカスシステム・一眼レフカメラ

CONTAX RXII

主な仕様

型式	35mm フォーカルプレックス AE 一眼レフカメラ
画面サイズ	24×36mm
レンズマウント	コンタックス/ヤシカ MM マウント
シャッター型式	縦走行フォーカルプレックスシャッター
シャッタースピード	AV、P：16 秒～ 1/4000 秒、Tv 設定：4 秒～ 1/4000 秒、 マニュアル：B、X（1/125 秒）、4 秒～ 1/4000 秒
シンクロ接点	X 接点（1/125 秒以下で同調）ダイレクト接点、 およびシンクロターミナル付
セルフタイマー	電子式、作動時間 2 秒、10 秒
シャッターレリーズ	電子レリーズ方式、専用ケーブルスイッチソケット付
露出制御	(1) 絞り優先オート (2) シャッター優先オート (3) プログラムオート (4) マニュアル露出 (5) TTL オートストロボ (6) マニュアルストロボ
測光方式	TTL 中央重点平均測光/スポット測光切替式
測光連動範囲 (ISO 100, F1.4)	中央重点平均測光：EV1～20 スポット測光：EV5～20
フィルム感度連動範囲	DX コードによる自動設定時：ISO 25～5000 マニュアル設定時：ISO 6～6400
AE ロック	像面光量記憶方式
露出補正	+2EV ～ -2EV（1/3EV ステップで設定可能）
A・B・C 機構	A・B・C レバーの設定による露出補正幅：±0.5EV / ±1EV
ストロボ測光連動方式	TTL ダイレクト測光方式
ストロボ同調	専用ストロボの充電完了によりシャッタースピードの自動切替え
ストロボオートセット機能	当社オートセット機能付ストロボと組み合わせることにより可能
後幕シンクロ	後幕シンクロ機能のある当社ストロボと組み合わせることにより可能
ファインダー	ペンタプリズム使用のアレバ型（ロングアイポイント式）視野率：95% ・倍率：0.8 倍（50mm 標準レンズ無限遠、視度 -1D の時）
視度補正	視度補正機構内蔵、補正範囲 +1 ～ -3D
フォーカシングスクリーン	水平スプリット/マイクロプリズム式（FW-1）を標準装備 スクリーン交換可能（FW タイプ）
ファインダー内表示	シャッタースピード、絞り値、露出マーク、A・B・C 表示、 露出補正表示、測光マーク、フィルムカウンター、ストロボマーク
表示パネル	フィルムカウンター、フィルム感度、セルフタイマー残り時間、 バルブ経過時間、多重露出表示、カスタム機能表示、バッテリー警告マーク

安全上のご注意
● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● このカタログの内容は2004年9月現在のものです。規格デザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 印刷物につきカタログでの色調が実際の製品と異なる場合があります。店頭でお確かめください。



京セラ株式会社

フィルム装填	オートローディング式、フィルムカウンター "01" まで空送り機構付
フィルム巻上げ	内蔵モーターによる自動巻上げ
フィルム巻戻し	内蔵モーターによる巻戻し 巻戻し終了後は自動停止、途中巻戻し可能
ドライブモード	1コマ、連続、セルフタイマー 2 秒、セルフタイマー 10 秒、多重露出
巻上げ速度	連続撮影 ("C" モード) で最高約 3 コマ/秒 (新品電池使用、常温、当社撮影基準による)
フィルムカウンター	表示パネル、ファインダー内にも自動復元順算式、バルブ経過時間、 セルフタイマー残り時間、A・B・C 表示
アクセサリースュー	ダイレクト X 接点 (TLA ストロボ連動接点付)
カスタム機能	● AE ロックの方法選択 (シャッターボタン半押し、または露出チェック ボタンで AE ロックする/しない) ● 多重露出方式の選択 (ノーマル / 連続) ● A・B・C 撮影順序の選択 (スタンダード→オーバー→アン ダー/オーバー→スタンダード→アンダー) ● 絞り込みボタンの作動 (押している時のみ絞り込み/プッシュ ON・プッシュ OFF 方式) ● フィルム巻戻し時のフィルム残りの選択 (フィルムを全て巻き込む/ 先端をハトローネの外に残す) ● フィルム巻戻し方式の選択 (フィルム 終了時レバーを操作すると巻戻す/フィルム終了時自動巻戻し)
裏蓋	裏蓋開放レバーによる開放式、着脱可能
データバック	クォーツ時計内蔵 (オートカレンダー)、フィルムコマ間記録式 写し込み内容：年月日、日時分、写し込みなし、月日年、日月年
電源	6V リチウム電池 (2CR5) 1 個使用 裏蓋にデータバック用リチウム電池 (CR2025) 1 個使用
バッテリーチェック	自動チェック式、表示パネルに表示
フィルム撮影本数	24 枚撮りフィルム約 150 本 (新品リチウム電池 2CR5 使用、 常温、当社撮影基準による)
その他	絞り込みボタン、外部電源ソケット付き
寸法	151 (幅) × 104.5 (高さ) × 59 (奥行き) mm
質量	810g (電池別)

CONTAX 35mm マニュアルフォーカス一眼レフシステムのスタンダード、RXII。

プロの写真家からアマチュアまで多くの人々の支持を得てきた「CONTAX RX」。この銘機がマイナーチェンジを経て、「CONTAX RXII」として生まれ変わりました。カール ツァイス T*レンズの魅力を中心まで楽しめるように。より撮影に集中できるように。シンプルかつ洗練された道具を目指しました。コンタックス 35mm マニュアルフォーカス一眼レフシステムのスタンダードカメラの登場です。

ファインダー光量約 20%アップで「明るく見やすいファインダー」※

「RXII」は、「RX」に搭載していたピント合わせ補助機能（DFI：デジタル・フォーカス・インジケータ）をはずし、作品づくりに慣れた人にとって、よりシンプルで操作しやすいカメラを目指しました。DFI 測距機能のために削っていた光量を「RXII」ではすべてファインダー光学系に使用することで「RX」に比べて光量が約 20%アップし、明るく見やすく、さらにピントが合わせやすいファインダーを実現。視度補正機構は、「RX」同様＋1～－3D（ディオプトリー）の範囲で調整が可能。フォーカシングスクリーンも交換することができます（FW タイプ。RX と共通。全 5 種類）。

ドライブポジションに「2秒セルフタイマー」を追加※

「2秒セルフタイマー」の機能を追加しました。風景撮影などでのケーブルリリーズの代用や長時間露出でカメラぶれをおさえたいときなどに有効に活用できます。

金属ボディ・金属外観

ボディは堅牢性と信頼性を誇る「RX」の高剛性アルミダイキャスト。上下カバーにも「RX」と同様に金属（真鍮合金）を採用。ハードな使用条件でも精密なボディ内部を守りダメージを軽減します。

コンタックス愛用者に好評のコマ間デート表示

一度に大量の撮影を行うプロ・ハイアマチュアのカメラマンから高い評価を受けている、「コマ間デート機能」を標準装備しました。年月日・日時分・（写し込みなし）・月日年・日月年から写し込み内容を自由に選ぶことができます。

6種類のカスタムファンクションの搭載

RXの仕様を引き継ぎ6種類のカスタムファンクションを搭載。この設定により撮影者の好みにカスタマイズできます。

<RXII カスタムファンクション> AE ロックの方法選択/多重露出方式の選択/A・B・C 撮影順序の選択/絞り込みボタンの作動/フィルム巻戻し時のフィルム残りの選択/フィルム巻戻し方式の選択/カスタムファンクションのオールクリア

お求めやすい価格設定

「RX」のメーカー希望小売価格 ¥168,000（税込み）をよりお求めやすい価格ラインに見直しました。「RXII」では ¥138,600（税込み）と設定し、本格的な 35mm 一眼レフカメラとしてお求めやすい価格としました。



メーカー希望小売価格
ボディ ¥138,600
 （製品価格：132,000円、消費税6,600円）

※ RXII 新搭載機能

