

これが新しい撮影スタイル Stream Shot

Finecam SL300R



人気の観光スポットやイベントは、人が多くてなかなかお目当ての写真が撮れないもの。そこでです。人間の後ろからスッと手を伸ばし、液晶モニターを見ながらフレーミング。さらに光学3倍ズームでぐぐっと迫れば、もうナイスショットが撮れまくります。

顔はより小さめに、脚はより長めに。恰好よく写るのがこのローアングル。しかも無理のない姿勢で撮影できる。子どもの目線やベットの気持ちで撮影すれば、きっと新しい発見があります。昆虫になったつもりで花々のマクロ撮影、それも実は、お手のものです。

大切な人との大切な思い出。だからこそ二人の写真は美しく撮りたい。それなら、レンズ部を自分側にしてセルフポートレート撮影。レンズ部が液晶モニターに大きくかぶさらないので、常に構図を確認しながら撮影できます。最高のツーショットを、さあどうぞ。

狙った被写体を確実にとらえる、イージーフレーミング ボディ

世界最薄*15ミリ。手のひらにおさまるコンパクトサイズ。まさに胸ポケットや小さなハンドバッグになんなく入る携帯性のよさで、もうシャッターチャンスを通しません。そしてレンズ部が回転するイージーフレーミングボディは、ハイアングルもローアングルもセルフポートレートも、自由自在。常に液晶モニターを確認しながらフレーミングできるので、構図の決定も実に簡単です。

317万画素 新高速画像処理システムRTUNE 3.5コマ/秒 連続撮影可能 起動1秒未満 最大6倍ズーム [光学3倍×デジタル2倍] 本体質量125g

光学3倍 ZOOM 世界最薄* 15mm



マグネシウムダイカストボディ [Actual Size]

Standard



目線の位置での構え方 胸より少し下での構え方

Standard [Waist Level]



腰の高さのときの構え方

レンズ部を回転させない撮影スタイルです。腰の位置(ウエストレベル)での撮影が代表的ですが、より低い位置での撮影にも適しています。そんな応用範囲の広い使い方ができるスタイルです。

Finecam S5R



color:Silver シルバー JAN 4960664401574

Finecam S3R



New color:Silver シルバー JAN 4960664411535

スーパー500万画素機と呼びたい、最上級スペックモデル

- 使い勝手のよいカメラらしいデザイン。すべての機能を使いやすくレイアウトした、光学ファインダー内蔵ボディ。丈夫なステンレス合金カバーを採用し、強度とともに高級感のあるデザインになっています。S5R S3R 共通
- 新画像処理システムRTUNE搭載。新画像処理システムRTUNE(アールチューン)がノイズを徹底的に低減、さらに高画素CCDの表現力をフルに引きだします。もはや銀塩フィルムに迫る高画質。S5R S3R 共通
- 撮影の幅をぐんぐんと広げるズーム機能。光学メーカーならではの高解像光学3倍ズームレンズを採用。デジタルズームを併用すれば最大11倍ズームとなり、もはやコンパクトカメラとは言えないほどの高性能です。(S3Rは最大8.4倍ズーム) S5R S3R 共通

S5Rの性能を引き継ぐ、317万画素ハイパフォーマンスモデル

- 最短12cmまで近寄れる全域マクロ撮影。レンズ前面から被写体まで最短12cmの接写ができる全域マクロ機能を搭載。マクロ撮影でもズームインして花や昆虫などの小さな被写体を撮影することができます。S5R S3R 共通
- 画像や映像をテレビ出力する再生機能。本体を付属のケーブルでつなげば、撮影した静止画や動画をテレビ画面で見ることができます。なめらかな画像や映像を画面いっぱいに堪能することができます。S5R S3R 共通
- 3色から選べるカラーバリエーション。S3Rはシルバー・レッド・ブルーの3色のカラーバリエーションを用意。あなたの愛機にふさわしい、あなたらしい色をお選びいただけます。S3Rのみ

500万画素 新高速画像処理システムRTUNE 3コマ/秒 連続撮影可能 最大11倍ズーム [光学3倍×デジタル3.7倍] 本体質量180g メーカー希望小売価格 75,000円(税別)

317万画素 新高速画像処理システムRTUNE 3.1コマ/秒 連続撮影可能 最大8.4倍ズーム [光学3倍×デジタル2.8倍] 本体質量175g オープンブライズ

ACCESSORIES [S5R/S3R]

リチウムイオンバッテリーパック BP-1000S 5,000円(税別) JAN 4960664363360	ACアダプター AC-73L 4,500円(税別) JAN 4960664404391	カメラケース ブルー/ブラック/レッド 各2,000円(税別) ブルー JAN 4960664364718 ブラック JAN 4960664364695 レッド JAN 4960664364701	PC接続ケーブル (USBインターフェイス) PC-6U 1,500円(税別) JAN 4960664404797	SD/MMCリーダー (USBインターフェイス) SDR-1* 5,800円(税別) JAN 4960664253760 *SDR-1動作環境 Windows/Windows 98/Me/2000/XP/NT(非対応) *Windows 98は、同梱CDからドライバをインストールする必要があります。 Windows/Me/2000/XPは、接続時OSが自動認識し、使用可能になります。 Mac/Mac OS 8.6 USBバージョン1.33以降に接続時OSが自動認識し、使用可能になります。
			バッテリーチャージャー BC-1 6,000円(税別) JAN 4960664358236	

同梱品

- リチウムイオンバッテリーパック
- PC接続ケーブル(USBケーブル)
- ビデオケーブル
- ACアダプター
- ハンドストラップ
- CD-ROM(2枚)



color:Blue color:Red

S3R カラーバリエーション
ブルー JAN 4960664411597
レッド JAN 4960664411658



SL300R



SSR



S3R

連写して、一瞬をきり撮る。

シャッターチャンスは突然やってきて、すぐさま去っていく。だからこそ、撮りたい。でも撮れない。逃した一瞬はもう戻らない。そんな不自由に終わりを告げる、まったく新しい撮影スタイル。それがストリーム・ショット。シャッターチャンスの予感に、ひらめいた瞬間から連写する。その中からベストな一枚を選びとる。子どものふとした表情も、ペットのハツとするような動作も、驚きのゴールシーンも、見事に撮ってしまう。これまで撮影できなかった一瞬さえも思いのままにとらえる。デジタルカメラの常識を変える、新しい撮影スタイルの時代へ。いまデジタルカメラの自由は、さらにきり拓かれる。

Stream



高速のフルメモリ連写で、撮れなかった一瞬が見えてくる。

連写したあとで狙い通りの写真を選びだす、デジタルカメラならではの必撮の撮影スタイルを実現。新開発の画像処理システムRTUNE(アールチューン)により、最高画質で約3.5コマ/秒^{*1}、メモリーカード容量一杯まで連写^{*2}が可能です。これまでの一枚ずつの撮影では難しかった記念撮影時のまばたき防止や、動きを予測しづらい子どもやペットのイキイキとした表情など、その一瞬を確実にとらえます。

トップクラスの高速性能を支える新画像処理システムRTUNE™

起動1秒未満。シャッタータイムラグ約0.07秒、ボタンを押し込むとすぐシャッターが切れる、その速さ。さらにコンティニュアスAFにセットしておけば、常に測距しながらスタンバイ。撮りたいとひらめいた瞬間にRTUNEは素早く応えます。また高速連写時に液晶モニターがフリーズしないのも、RTUNEならではの性能。被写体の動きを追いながらの撮影がスムーズに行えます。

シャッターチャンスを逃さない高速性能

一般的なデジタルカメラ
SL300Rのみ
撮りたいと思った瞬間に秒速起動。サッと取りだし、パッと起動。もうシャッターチャンスをあきらめる必要はありません。



これまでのデジタルカメラ
動きのある自然な表情をそのままに写し撮りたい、瞬間瞬間を的確にとらえるので、つぎつぎと現れる美しい一瞬を逃しません。



シングルショットも高速撮影が可能



AE/AF
高速スタンバイ




AE/AF
高速スタンバイ



画像処理の高速化により短時間でスタンバイ。連写だけでなくシングルショットでも素早くシャッターが切れます。
AE/AF:自動露出/自動焦点

RTUNE™が高精細CCDと高品位レンズの性能を見事に引きだす。

新画像処理システムRTUNEにより、これまでの同画素クラスデジタルカメラと比べ、より美しい色再現、階調表現が可能です。アナログ段階、デジタル段階ともに発生する各種ノイズの徹底的な低減化に成功。シャドウ部の濃淡やグラデーションが忠実に再現されるばかりか、色にじみの少ない美しい画像が出力できます。



高速SDカードが実現する、高速のフルメモリ連写。

RTUNEの高速性能により実現したフルメモリ連写は、転送速度10MB/秒以上の高速SDメモリーカード使用時に可能となります。最高解像度・最高画質時で約3.5コマ/秒^{*1}の高速フルメモリ連写。新しいデジタルカメラの撮影可能性を、どうぞお楽しみください。



ストリーム・ショット。

Shot



この連続写真はイメージです。

光学メーカーならではの高品位レンズ。高解像度の光学3倍ズーム。デジタル併用ズーム。

光学レンズは広角から望遠までカバーする中心投影解像度200本/mm以上を実現した高解像光学3倍ズームを搭載しています。また、デジタルズームを併用すればさらにアップの撮影が可能です。再生時にはデジタル8倍ズームで撮影した写真をチェックすることができます。



ワイド

テレ(光学3倍)

デジタル2倍(トータル6倍)

さまざまな撮影シーンに対応するシーンボタンを搭載。

「標準」、「スポーツ」、「夜景」、「夜景ポートレート」、「マクロ」、「遠景」のシーンボタンを用意しました。SL300Rではさらに肌の色が美しく再現される「ポートレートモード」を搭載しました。「スポーツ」モードは連続撮影と組み合わせることで、運動会のゴールの瞬間などの決定的なシーンを逃しません。また、「マクロ」モードはガラス前面から最短約12cm (SL300Rは約20cm)まで近寄って撮影ができるなど、撮影の幅がさらに広がります。



遠景モード

セピアモード

いろいろな撮影状況に思い通りの対応ができる、多彩な撮影機能。

撮影状況に応じた5つのストロボモード(自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減強制発光)をはじめ、カラーモード(カラー、セピア、白黒)、ホワイトバランス選択(オート、太陽光、白熱電球、曇天、蛍光灯、プリセット)、シャープネス(+3、+2、+1、標準、-1)、彩度(標準、+、-)など多彩な撮影機能を搭載しています。露出補正も±2.0EVの範囲で可能です。



夜景ポートレート

マクロモード

VGA音声付き動画撮影機能。

簡単操作で音声付き動画(30フレーム/秒)をメモリーカード容量いっぱいまで撮影することが可能です。記録されるファイルはAVI形式で、液晶モニターのほか、パソコンでの再生も容易です。(パソコンでの再生にはQuickTime4.1以上のインストールが必要です。)



SL300Rのみ 明るく美しい、新開発「透過・反射併用型液晶モニター」。

液晶の照明光だけでなく、外部の光も利用する「透過・反射併用型液晶モニター」を採用。従来機種では見えにくかった条件下でも、よりはっきり見ることができます。晴天時に液晶モニターへ太陽光が直接あたるといったような場合でも、液晶照明をオフにしたまま撮影できるほどの明るさ。美しいばかりか省電力にもなる液晶モニターです。



透過・反射併用型液晶モニター

従来の液晶モニター

○「オリジナル起動画面設定機能」で撮影した写真を起動画面にすれば、電源をONにするたびににお気に入り画像が現れるあなただけの愛機になります。○「リサイズ機能」を使えば撮影した画像を携帯端末などで扱えるように小さくでき、電子メールやPDAなどで簡単に保存・再生することができます。○各種メニューや多彩なモードは液晶モニターを見ながら設定します。説明マニュアルを見なくてもわかりやすいユーザーインターフェイスです。



color:Silver
シルバー 4960664407156



color:Light Blue
ライトブルー 4960664407217



color:Red
レッド 4960664407279

ファインカム SL300R オープンブライズ

ACCESSORIES		同梱品	
リチウムイオンバッテリーパック BP-780S 4,500円(税別) 4960664407842	SD/MMCリーダー (USBインターフェイス) SDR-T 5,800円(税別) 49606644053760	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプター ●クリーナー ●ハンドストラップ ●CD-ROM (2枚) ●リチウムイオンバッテリーパック ●カメラケース (ファインカムケースSL300R) ●PC接続ケーブル (USBインターフェイス) 	
カメラケース ファインカムケースSL300R 2,000円(税別) 4960664407873	ACアダプター AC-73L 4,500円(税別) 4960664404391	<small>*SDR-T動作環境 Windows: Windows 98/Me/2000/XP (NT非対応) *Windows 98は、取扱CD-ROMをインストールする必要があります。 *Windows Me/2000/XPは、電源OFFができません。電源ON/オフはできません。 Mac: MacOS 8.6 USBバージョン1.3.312以降 *接続時の動作確認済み。使用可能となります。</small>	
PC接続ケーブル (USBインターフェイス) PC-6U 1,500円(税別) 4960664404797			

※1 SL300Rの場合、(SFRは約3.0コマ/秒、S3Rは約3.1コマ/秒) ※2 メモリーカード容量一杯までの高速連写は、カメラ本体でフォーマットした10MB/秒以上の転送速度の高速記録用SDメモリーカード使用時に可能。撮影条件によってはメモリが余る場合があります。ストロボ撮影/セルフポートレート/デジタルズーム/日付け写し込みモードでは連写速度が落ちます。 SL300R このマークはSL300Rのみの特長です。