

「連写」は京セラ
Finecam SL400R

こっち向いて!
なんて言わなくていいよ。

これがベスト!!



メモリーいっぱい、まるまる連写。*1
Finecam SL400R
Stream Shot
RTUNE搭載



- 有効 400 万画素
- 光学 3倍ズーム (デジタル3.2倍)
- 起動時間 1秒 未満
- 最高 秒3.3コマ 連写
- シャッター タイムラグ 約0.07 秒
- マクロ撮影 20cm
- 世界最薄*2 15mm
- 本体質量 125g (電池・メディア別)
- オリジナル 起動画面 設定
- VGA音声付き 動画 撮影機能
- 外部メモリー SD カード

*1 メモリーカード容量一杯までの高速連写は、撮影条件によりメモリー容量が異なる場合があります。 *2 2004年2月1日現在、光学ズーム付コンパクトデジタルカメラにおいて。 *カタログの作例写真は、機能を説明するためのイメージ写真です。

有効400万画素の高画質CCDを搭載。

総画素数423万画素の原色フィルターCCD(1/2.7型正画面素)と、デジタルノイズを低減した新画像処理システム「RTUNE」により、きわめて高い再現性を実現しました。

最高約3.3コマ/秒の高速フルメモリ連写。

シャッタータイムラグ0.07秒・起動時間1秒と反応性にすぐれたSL400Rは高速連写で撮影スタイルまで一新。最高解像度でメモリー容量一杯まで*1、最高約3.3コマ/秒の連写ができます。

世界最薄*2、15mmのフラットボディ。

世界最薄*2 15mm



回転レンズで、フレーミング自由自在。

使いやすい光学3倍のズームレンズと、アングルも自由自在なジー・フレーミングボディだから、セルフポートレートもカンタンです。

同梱品



- PC接続ケーブル(USBケーブル)
- リチウムイオンバッテリーパック
- カメラケース
- クリーナー
- ACアダプター
- ハンドストラップ
- CD-ROM

ACCESSORIES

SD/MMCリーダー(USBインターフェース) SDR-1*
メーカー希望小売価格: 6,090円(税込) 5,800円(税別) 消費税290円
JAN 4960664253780
●リーダー本体 ●USBケーブル(1m) ●ドライバソフトCD-ROM
*SDR-1動作環境 ●Windows:Windows98/Me/2000/XP (NT非対応) ●Mac:MacOS9.6 USBバージョン1.33以降(OS X対応)

リチウムイオンバッテリーパック BP-780S
メーカー希望小売価格: 4,725円(税込) 4,500円(税別) 消費税225円
JAN 4960664407842

SPECIFICATIONS

型式	記録・再生一体型デジタルカメラ	画質	+、0、- (3段階)
記録媒体/記録方式	SDメモリーカード/MMC(マルチメディアカード)、DCF準拠(注1)(Exif Ver2.2)、JPEG準拠、DPOF対応(注2)	液晶モニター	AUTO、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800相当
有効画素数	400万画素	液晶モニター	1.5型11.8万画素透過・反射併用TFTカラー液晶モニター(液晶明るさ調整可能、バックライトのON/OFF可能)
撮像素子	1/2.7型正画面素 原色フィルター インターレース読み出し方式CCD(総画素数423万画素)	ストロボ	内蔵式、撮影距離(感度設定 AUTO時)約60cm~2.5m(ワイド時)、約60cm~1.8m(テレ時)
記録画素数(静止画)	2272x1704、1600x1200、1280x960、640x480	ストロボモード	自動発光、赤目軽減自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減強制発光(長時間露出設定時のみ)
画質	F(ファイン)、N(ノーマル)の2段階	シーンモード	標準、スポーツ、ポートレート、夜景、夜景ポートレート、マクロ、遠景
記録画素数(動画)	640x480、320x240、160x120	動画記録モード	ファイル形式:AVI 音声有無選択可
動画フレームレート	30フレーム/秒、15フレーム/秒	動画記録時間	メモリーカード容量一杯まで(注3) PCでの再生環境:QuickTime4.1以上(Windows、Macintosh)
レンズ	KYOCERAズームレンズ(6群6枚) 焦点距離:5.8mm~17.4mm (35mm判カメラ換算約38~115mm相当)、明るさ:F2.8~4.7	その他撮影モード	長時間露出モード(OFF、2秒、4秒、8秒選択可)、セルフタイマーモード(2秒、10秒選択可)、マニュアルフォーカス設定、電子ズームのON/OFF
電子ズーム	×1.3、×1.6、×2.0、×2.5、×3.2(×2.5と×3.2は静止画)	連続撮影	マニュアルフォーカス設定、電子ズームのON/OFF
焦点調整	ビデオフォーカスオートフォーカス(ワイドAF、スポットAF切替可)、およびマニュアルフォーカス設定可	静止画撮影	最高3.3コマ/秒(記録画素数2272x1704、画質N)、メモリーカード一杯まで(注4)
撮影距離範囲	カメラガラス前面より約60cm~∞、マクロ撮影時約20cm~60cm(ワイド端固定)	静止画アップレコ	1画面につき30秒まで
露出制御	■制御方式:プログラムAE、絞り優先AE ■測光方式:評価測光、中央重点測光、スポット測光の3モード選択可能 ■測光運動範囲:LV6~LV16 ■露出補正:±2.0EV~-2.0EV(1/3ステップ) ■絞り:固定(F2.8、F7.5*)、自動 *明るさ調整F値	リサイズ	320x240または160x120へのリサイズ可能。リサイズするエリア選択可。ファイル形式:jpg
シャッター	CCD電子シャッター、絞り羽根独立式電子シャッター併用方式1~1/2000秒、長時間露出モード設定により2秒、4秒、8秒の設定可能	再生モード	マルチ画面表示(6画面)、シングル表示、アプレコ(静止画への音声メモ)、プロテクト、消去(1画面単位)、全消去、回転、スライドショー、リサイズ、DPOF設定、クロスアップ再生、サムネイル再生、本機で撮影した画像再生、インフォメーション表示
ホワイトバランス	オート、太陽光、自然電球、曇天、蛍光灯、プリセット	セットアップ機能	AFモード設定、液晶明るさ調整、バックライト調整、日付設定、日付書きこみ、カードフォーマット、オートパワーオフ設定、モードロック、シャッター音/操作音設定、言語(日、英、独、仏、西、中)の選択、ファイルナンバリングリセット、設定リセット、選択色の変更、起動画面選択、RECALLのON/OFF切り替え
カラーモード	カラー、白黒、セピア	入力端子	DC入力(専用ACアダプター使用)、USB端子(mini-B)
シャープネス	+3~-1(5段階)	電源	3.7Vリチウムイオンバッテリー780mAh、専用ACアダプター
		撮影画素数	約90画面(付属の新品リチウムイオンバッテリー使用、常電、カメラ映像機器工業会(CIPA)ガイドラインに基づく)
		寸法	100(幅)×62.5(高さ)×15(奥行き)mm(突起部を除く)
		質量	約125g (バッテリー、記録メディア別)
		動作温度	0~45℃(結露なきこと)

(注1) DCFとは、主としてデジタルカメラの画像ファイルを、関連機器間で簡単に利用し易いことを目的として規定された(注2)電子情報技術産業協会(ETA)の規格[Design rule for Camera File system]の規格です。

(注2) DPOFとは、キヤノン株式会社、コダック株式会社、富士写真フイルム株式会社、松下電器産業株式会社の4社で制定したデジタルプリントオーダーフォーマット、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい画像や枚数などの指定情報を記録媒体に記録するための規格で「Digital Print Order Format」の規格です。

(注3) 転送速度10MB/秒以上の高速SDメモリーカード使用時、撮影条件によってはメモリが満杯になる場合があります。撮影条件、カメラ設定、メモリーカードの状態によって変わります。メモリーカードの種類によっては10MB/秒の転送速度表示があっても性能が充分発揮できない場合があります。

(注4) 転送速度10MB/秒以上の高速SDメモリーカード使用時、撮影条件によってはメモリが満杯になる場合があります。撮影条件、カメラ設定、メモリーカードの状態によって変わります。メモリーカードの種類によっては10MB/秒の転送速度表示があっても性能が充分発揮できない場合があります。

Finecam SL400Rのパソコンでの使用環境

Windows環境 ■OS Microsoft Windows 98、Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Home EditionおよびProfessionalがインストールされていること。上記OSでもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。■メモリー64MB以上■USB端子が標準で装備されていること。■CD-ROMドライブが装備されていること。Microsoft Windows98、Windows98SEの場合は、USBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、カメラに付属しているCD-ROMに収録されています。

Macintosh環境 ■OS Mac OS9.0~9.2およびOS X v.10.3まで(OS Xサーバーを除く)がインストールされていること。上記OSでもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。■USB端子が標準で装備されていること。■CD-ROMドライブが装備されていること。

※Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
 ※QuickTime、Macintosh、MacOSは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
 ※SDメモリーカードは、松下電器産業株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標で、SDのロゴは登録商標です。
 ※MMC(マルチメディアカード)は、国際電子コンダクタリクス社の商標です。
 ※その他、会社名、商品名は各社の商標ならびに登録商標です。

安全上のご注意

危険

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- バッテリーパックは取り扱い方法を誤りますと、発熱、発煙、発火、破裂の原因となる場合があります。

●このカタログの内容は2004年2月現在のものです。規格デザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●印刷物につきカタログでの色調が実際の製品と異なる場合があります。店頭でお確かめ下さい。

27 colors
27カラースキャン! (2004年5/31まで) ボディカラー3色、パネル色9色、27通りからお好きな組み合わせを選べます。



2004年2月現在