


お問い合わせの際は  
ここをクリックして下さい。

# 京セラ ガラス封止セラミックリッド



単位 : mm

R0182A

リッド 外寸 (A)	ガラス 内寸 (B)	セラミック 厚み (C)	キャビティ深さ (D)	封止ガラス 厚み (E)	タイプ	セラミック 材料の色	京セラ セラミック 材料コード	図番
3.0 X 2.3	2.0 X 1.3	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000001-01
3.0 X 2.3	2.0 X 1.3	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000001-A1
3.8 X 2.3	2.8 X 1.3	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000002-01
3.8 X 2.3	2.8 X 1.3	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000002-A1
4.7 X 3.0	3.7 X 2.0	0.40	0.15	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000003-01
4.7 X 3.0	3.7 X 2.0	0.40	0.15	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000003-A1
4.7 X 2.9	3.7 X 1.9	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000004-02
4.7 X 2.9	3.7 X 1.9	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000004-A1
4.9 X 3.1	4.0 X 2.2	0.40	0.15	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000011-01
4.9 X 3.1	4.0 X 2.2	0.40	0.15	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000011-A1
4.9 X 3.1	3.8 X 2.0	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000012-02
4.9 X 3.1	3.8 X 2.0	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000012-A2
5.5 X 3.3	4.5 X 2.3	0.50	0.25	0.12 ± 0.04	A	黒色	A445	A-009108-01
5.7 X 3.3	4.8 X 2.3	0.40	0.15	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000005-01
5.7 X 3.3	4.8 X 2.3	0.40	0.15	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000005-A1
5.7 X 3.2	4.7 X 2.2	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000006-01
5.7 X 3.2	4.7 X 2.2	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000006-A1
6.6 X 4.6	5.6 X 3.6	0.40	0.15	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000007-01
6.6 X 4.6	5.6 X 3.6	0.40	0.15	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000007-A1
6.6 X 4.6	5.6 X 3.6	0.65	0.35	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-009087-02
6.6 X 4.6	5.4 X 3.4	0.65	0.35	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000934-A1
7.2 X 4.05	6.0 X 3.0	0.40	0.15	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000008-01
7.2 X 4.05	6.0 X 3.0	0.40	0.15	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000008-A1
7.2 X 4.1	6.0 X 3.0	0.25	-	0.13 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000009-01
7.2 X 4.1	6.0 X 3.0	0.25	-	0.20 ± 0.05	B	黒色	A445	A-000009-A1
7.2 X 4.05	6.0 X 3.0	0.55	0.25	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-009024-01
7.2 X 4.05	6.0 X 3.0	0.55	0.25	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-009024-D1
11.5 X 4.8	9.9 X 3.3	1.45	1.05	0.13 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000016-02
11.5 X 4.8	9.9 X 3.3	1.45	1.05	0.20 ± 0.05	A	黒色	A445	A-000016-A2