


お問い合わせの際は
ここをクリックして下さい

京セラ半田封止メタルリッド



単位: mm

R0180B

(A) リッド外寸	(B) 半田内寸	(C) メタル厚み	(D) 半田厚み	リッド材料	図面番号
2.4 X 1.9	0.9 X 0.4	0.15	0.04 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29001-02
2.8 SQ	1.3 SQ	0.15	0.04 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29002-03
3.6 SQ	2.0 SQ	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29003-01
4.5 SQ	3.0 SQ	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29004-01
6.6 X 4.6	4.3 X 2.3	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29006-01
8.6 X 4.3	6.4 X 2.1	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29007-01
8.4 X 6.4	5.4 X 3.4	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29008-01
11.0 X 4.6	8.8 X 2.4	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29009-01
12.8 X 6.0	10.6 X 3.8	0.15	0.05 ± 0.02	ALLOY 42	KKM-29010-01