

京セラ 光通信モジュール用パッケージ(評価用)

単位: mm

R0178C

パッケージ形状	スピード	RF端子	リード数	リードピッチ	パッケージ外寸	シールリング内寸	パッケージ高さ	ベース材	ベース寸法	パッケージ図面番号	推奨リード図面番号
TO PKG (PD, VCSEL)	25Gbps	LEAD x 2	8	1.00	5.6 DIA.	3.4 DIA.	1.32	FeNiCo	5.6 DIA.	PGMS-A7141	-
TO PKG (PD, VCSEL)	10Gbps	LEAD x 2	8	0.80	5.6 DIA.	4.5 MAX. DIA.	1.32	FeNiCo	5.6 DIA.	PGMS-A4928	-
TO PKG (PD, VCSEL)	10Gbps	LEAD x 2	6	0.80	5.6 DIA.	4.5 MAX. DIA.	1.32	FeNiCo	5.6 DIA.	PGMS-A2791-B	-
TO PKG (DFB/FP LD)	25Gbps	LEAD x 2	5	0.45	5.6 DIA.	-	2.65	SPC	5.6 DIA.	GH10-00129	-
TO PKG (DFB/FP LD)	10Gbps	LEAD x 2	5	0.55	5.6 DIA.	-	2.65	SPC	5.6 DIA.	GH10-00115	-
TO PKG (DFB/FP LD)	10Gbps	LEAD x 2	4	0.90	3.8 DIA.	-	2.35	SPC	3.8 DIA.	GH10-00124	-
TO PKG (DFB/FP LD)	10Gbps	LEAD x 1	5	0.75	5.6 DIA.	4.45 DIA.	4.0	CuMo	5.6 DIA.	PGMS-A4927	-
ケールド TOSA PKG	25Gbps	LEAD x 4	20	0.635	12.5 x 5.4	11.5 x 4.4	5.4	CuW	12.5 x 5.4	REFS-A8142	PGMS-A8664
ケールド TOSA PKG	25Gbps	LEAD x 2	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.2	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A7320-A	PGMS-A4342-A
ケールド TOSA PKG	25Gbps	LEAD x 1	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.2	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A7140-B	PGMS-A4342-A
ケールド TOSA PKG	10Gbps	LEAD x 1	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.2	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A4724	PGMS-A4342-A
MINI FLAT PKG	10Gbps	LEAD x 2	17	1.00	10.75 x 8.0	9.3 x 6.3	4.25	FeNiCo	7.55 x 4.7	PGMS-A3622	PGMS-A4271
MINI FLAT PKG	40Gbps	LEAD x 2	17	1.00	10.75 x 8.0	9.1 x 6.6	3.6	FeNiCo	7.75 X 4.5	REFS-A9081	SGMS-B0006
MINIDIL PKG	2.4Gbps	LEAD x 1	8	2.54	13.21 x 7.37	8.0 x 5.72	4.83	CERAMIC	13.21 x 7.37	PGMS-A1622-A	PGMS-A2102
MINIDIL PKG	2.4Gbps	LEAD x 1	8	2.54	13.21 x 7.37	8.0 x 5.72	4.83	CERAMIC	13.21 x 7.37	PGMS-A1588	PGMS-A2102
MINIDIL PKG	-	-	8	2.54	13.21 x 7.37	8.2 x 5.9	3.99	CERAMIC	13.21 x 7.37	PGMS-97729-A	PGMS-98560
MINI PIN PKG	-	-	8	2.54	12.0 x 10.0	-	1.09	CERAMIC	12.0 x 10.0	PGMS-97004-A	-
BTF PKG® (XLMD-MSA PKG)	40Gbps	SMPM x 2	14	1.27	18.0 x 12.0	16.0 x 10.0	8.5	CuW	18.0 x 22.0	REFS-A8134	PGMS-A8338
BTF PKG® (XLMD-MSA PKG)	40Gbps	SMPM x 2	8	1.27	15.0 x 12.0	13.0 x 10.0	8.5	FeNiCo	15.0 x 22.0	REFS-A8135	PGMS-A8339
BTF PKG®	40Gbps	SMPM x 4	8	1.27	20.18 x 20.18	18.0 x 18.0	8.0	FeNiCo	21.0 x 30.0	REFS-A7391	-
BTF PKG®	40Gbps	SMPM x 1	7	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	9.0	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A7392	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.0	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1603	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	7	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.0	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1604	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	4	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.0	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1286-A	PGMS-91622-B
MINI BTF PKG	10Gbps	LEAD x 2	19	1.0	17.6 x 12.0	15.6 x 10.0	7.5	CuW	17.6 x 22.0	PGMS-A2691	-
BTF PKG®	10Gbps	LEAD x 1	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.9	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-98711-C	PGMS-91622-B
BTF PKG®	-	-	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.7	FeNiCo	29.97 x 12.7	SGMS-98709-B	PGMS-91622-B
BTF PKG®	-	-	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.7	CuW	29.97 x 12.7	SGMS-98710-C	PGMS-91622-B
LNモジュレータ PKG	40Gbps	1.85mm x 2	-	-	99.40 x 15.0	95.0 x 11.5	10.0	SUS	108.0 x 15.0	PGMS-A1283-A	PGMS-A2285

注1: パッケージ外寸には、パイプ、コネクタ、リードフレーム、セラミックフィードスルー、ベースの寸法を含みません

注2: BTF PKGは京セラ株式会社の登録商標です