

au by KDDI

簡単ケータイ K008

by KYOCERA

Accessories

- 電池パック
- かんたんマニュアル
- 卓上ホルダー



Option (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 共通ACアダプタ01/02
- ポータブル充電器01
- 共通DCアダプタ01
- USBケーブルWIN
- USBケーブルWIN02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/CHA/REST/RANGERS/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRoll
- 平型ステレオイヤホンマイク
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- cdmaOne簡易アンテナD
- 簡易アンテナE
- USB充電ケーブル01



主な仕様	
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約50×108×18.3(最厚部約20.0)mm
重量(電池パック含む)	約130g
使用可能時間	連続通話時間 約240分 連続待受時間 約270時間(健康歩数計設定OFF時:約290時間)
メイン液晶	約3.0インチ IPS液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)
サブ液晶	1.4インチモノクロ液晶96×96ドット
画素数	有効画素数約331万画素CMOSオートフォーカス付
撮影サイズ(ドット)	フォト 壁紙(240×320)/ワイド壁紙(240×400)/0.3M(640×480)/1M(1280×960)/2M(1600×1200)/3M(2048×1536)
	ムービー 高品質L(176×144)/長時間(176×144)
ズーム	フォト 30段階(壁紙:3.2倍)、20段階(ワイド壁紙:2.6倍)、10段階(0.3M:3.2倍)、5段階(1M:1.6倍)、5段階(2M:1.3倍)
	ムービー 20段階(高品質L:4.4倍/長時間4.4倍)
撮影シーンセレクト	○(標準/人物/風景/食べ物/スポーツ/夜景/夕焼け/メモ・地図)
特殊撮影設定	組合せ(左右・上下・斜め・中央・左上)、顔変形、連写(9枚)
ライト	○
データフォルダー容量	約100MBまたは1000件
外部メモリー	microSD™/microSDHC™メモリーカード(別売:最大16GBまで)
電話帳	1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
簡易留守メモ	60秒×10件
通話音声メモ	60秒×10件
Myボイスメモ	最大10秒(件数はデータフォルダー空き容量に依存)
発信履歴/着信履歴	50件/50件
文字入力システム	iWnn
Eメール保存容量	受信約2.5MBまたは1000件/送信約1.0MBまたは500件
Cメール保存容量	受信100件/送信50件
その他の便利機能*	<ul style="list-style-type: none"> ●すぐ文字® ●ラッピングメール ●エモーションメール® ●漢字チェック ●ワンタッチ文字サイズ切替 ●長持ちモード ●とじるとロック ●遠隔ロック ●遠隔マナー解除 ●自動マナー ●緊急地震速報 ●ハンズフリー通話 ●フェイク着信 ●防犯ブザー (GPS連動) ●ICレコーダー ●カウントダウンタイマー ●待受アルバム ●グラフィックメモ ●USB外部メモリー転送 ●ケータイアップデート ●EZ「着うた®」
	*「かんたんモード」設定時は一部使用できない機能がございます。

※連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴR)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。iWnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved. ※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash™ Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※microSD™、microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。※本製品には赤外線通信機能としてイーローバレッジ株式会社のDeepCore™ 3.0Plusを搭載しています。Copyright© 2010 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. ※待ち受け画面等で表示される2010年から2020年までの六曜の情報は、株式会社恒星社厚生閣「新こよみ便利帳」より引用しています。※着うた®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。※本製品の音声読み上げ機能は、株式会社アノモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。※搭載されている詳細読み辞書(JIS第一水準、第二水準)は、株式会社スカイフィッシュ、並びに、数藤康雄氏、寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が基になっています。※「すぐ文字」「エモーションメール」は京セラ株式会社の登録商標です。※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話はインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは輸出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダー容量	対応外部メモリー
約331万画素	約3.0インチ	約100MB	microSDHC™メモリーカード

主な対応サービス・機能			
au Smart Sports®	EZナビウォーク	EZ助手席ナビ	赤外線通信
※Fitnessは除く			じぶん銀行

ご利用に際して **注意** **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合には、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。■医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いの詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。■混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけるないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスの利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。■新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。■通話中の声は大きすぎないように。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPiitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



au お客様センター (年中無休) ※オペレーター対応は9:00~20:00	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au 携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
---	---

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年12月現在のものです。

本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2010 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

使いやすい シンプルスタイル。

メールとカメラがさらに使いやすくなった、
スタイリッシュな防水防塵「簡単ケータイ」。



かんたん
使いやすい
KYOCERA



防水・防塵について

※IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。
※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。
※砂浜などの上に置かないでください。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA



シルバー ダークグリーン レッド ピンク

10でか機能で、見やすく、わかりやすい。

① でか文字

最大44ドットの大きな文字で見やすく表示できます。

② でかバイブ

マナーモードの時も、着信に気づきやすくなります。

③ でか着信音

着信を大音量でお知らせするので気づきやすくなります。

④ でかストラップホール

ストラップも簡単に付けられます。



⑤ でか時計

メイン液晶もサブ液晶もひと目でわかる大きな時計表示が可能です。



[原寸大]



⑥ でかピクト

電池残量や電波強度などのアイコンを大きく見やすく表示できます。




⑦ でかアラーム音

大きなアラーム音で時間をお知らせします。

⑧ でか着信ランプ

大きなランプで、着信をはっきりとお知らせします。




⑨ でか受話音

駅などの騒がしい場所でも、はっきり聞きとれます。

⑩ でかメニュー

選択したメニューをわかりやすく表示します。



メールとカメラが使いやすくなった安心の防水防塵モデル。

手にしっくりとなじむ、やさしい丸みを活かしたフォルム。上品なメタリックの質感が引き立つシックなボディカラー。シンプル&スタイリッシュなデザインにこだわりました。



安心

防水・防塵対応

濡れても汚れても安心の防水・防塵に対応しました。キッチンやガーデニング、雨の日等の日常生活シーンでも安心です。

こんなシーンでも安心

- 炊事やふき掃除、洗濯などの水仕事をしているとき
- 入浴中や洗面中に、濡れた手のままで電話に出るとき
- 外出中に急な雨が降ってきたとき
- ガーデニングや生け花などで、手が汚れているとき



防水・防塵について


※IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。※砂浜などの上に置かないでください。※汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。[キッチンでの利用時]※アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけたリ浸けたりしないでください。※熱湯をかけたリ浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。[雨の中での利用時]※強い雨が直接あたる環境での使用はしないでください。[バスルームでの利用時]※温泉水や入浴剤の入った風呂などには浸けないでください。※長時間の持ち込みはしないでください。

見やすい

大きく見やすい

3.0インチ メイン液晶

明るく色鮮やかな大型液晶を搭載。文字も画像もはっきり見えます。




(原寸大)

いつでも時計が見やすい

1.4インチサブ液晶

バックライト消灯時でも時間を確認できる常時表示の大型サブ液晶を搭載。ケータイを閉じたままで、いつでも日時がわかって便利です。



デジタル時計

アナログ時計

歩数計


バックライト点灯時(原寸大)

かんたん使いやすい

次の操作を光でお知らせ

光で操作ナビ

次に押すキーが画面のガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せばよいかわかります。



同じ色だから
操作がわかりやすい

よくかける相手に簡単発信

ワンタッチキー

家族や友人など登録した相手に、ワンタッチで簡単に電話をかけたりメールしたりできます。登録相手の写真を待受画面に表示できるので分かりやすいです。



くっきりキレイに撮影

約331万画素オートフォーカスカメラ

約331万画素の高画質カメラを搭載。指がレンズにかかりにくいよう、サブ液晶側にカメラを配置しています。

暗い場所でも明るく撮れる

自動でライト NEW!

カメラ撮影時に、周囲の明るさに応じて自動でライト点灯!暗い場所や室内などの撮影で便利です。



ライトなし

ライトあり

※画像はイメージです。

被写体に合わせて簡単設定

かんたんカメラ設定 NEW!

撮りたい被写体に合わせて最適なカメラ設定を一連のステップ形式で簡単に変更でき、スムーズに撮影できます。

※「かんたんモード」設定時のみ対応しています。


設定も
かんたん!



絵文字を自動で挿入

ワンタッチ絵文字 NEW!

メール文章や単語に合わせて、絵文字を自動挿入!これまで時間がかかった絵文字メールが簡単に作成できます。




絵文字挿入前

絵文字挿入後

ガイドにそって
簡単メール作成

メール作成 ステップ表示 NEW!

※「かんたんモード」設定時のみ
対応しています。



押しやすい

ワンタッチキー

キートップに曲面がついた、押しやすい形状です。

十字キー


上下左右キーを分離しており、押し間違いを防げます。

独立キー

ひとつひとつのキーが独立しているので、押し間違いを防げます。

スライド式 電源スイッチ

電源の入/切の切り替えが、スライド式だから簡単です。



聞きやすい

子供の声も聞き取りやすい

はっきり通話

聞き取りにくい高音域の音を、聞き取りやすくします。



相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくり通話

相手の声の速度を落として、声を聞き取りやすくします。



自分の声がしっかり伝わる

ノイズキャンセル

周囲の騒音を自動で低減。自分の声をしっかり伝えられます



毎日楽しく使える


毎日の健康が管理できる

健康歩数計

歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、「肩こり腰痛改善」などの13項目の目的にあわせて歩き方のメニューが選べる「健康ウォーキング」を搭載。ペース配分や目標時間を音声でアドバイスしてくれるから、より充実したウォーキングを楽しむことができます。




歩数計連動の待受Flash®



歩数計と連動して楽しくウォーキングできる待受Flash®を用意しています。

マラソンのプロフェッショナル、 小出監督がアドバイス!

ウォーキングの準備からクールダウンまで小出監督がアドバイス。より効果的にウォーキングができます。




©2010幻冬社 ©2010小出義雄

天気もわかる実用的な待受Flash®

日めくりカレンダー NEW!

待受画面を実用的で見やすい日めくりカレンダー表示にすることもできます。時間や天気、六曜など気になる情報も見やすく表示します。

カレンダー表示内容



アニメーションイメージ

