

WX01K

WILLCOM

SOLID SQUARE

美しさは、品格に。



THE NEW VALUE FRONTIER

 KYOCERA

連続通話 約11時間
国内最長*

*2011年以降発売のPHSにおいて、
2011年8月24日現在、京セラ調べ。

使いやすさを極めた

スクウェアかつスリムなフォルムで

日々を美しく彩る、大人のシンプルモダン。



SOLID SQUARE

素早くキレイに残せる
3メガオートフォーカスカメラ



QRコード
読み取り
可能

+

モバイル
ライト
付き

より大きく、鮮やかに
3.0インチ ワイドQVGA液晶




検索もつぶやきも即アクセス すぐ文字®

京セラオリジナル

待受画面からそのまま文字が入力できます。入力した文字は、Yahoo!検索や、mixiの日記更新、さらにはTwitterのつぶやきにも使えます。入力したキーは数字も同時に表示されるので、電話もそのまますぐに発信できます。

待受画面から
そのまま文字入力



電話番号を入力した場合は
そのまま発信もできます

入力した文字を
何に使うか選べます



色々なコンテンツに即アクセス!

- mixiの日記を更新
- メールでツイート
- メモ帳
- スケジュール(用件)
- Eメール作成(本文)
- Yahoo!検索
- Google検索
- 辞書検索
- 漢字チェック
- NAVITIME乗換検索


- 地図検索
- W+BLOG記事更新
- W+BLOG検索
- W+Book検索
- ツイッターサーチ

- アドレス帳登録(名前)
- アドレス帳検索(名前)
- アドレス帳検索(ヨミ)
- TODO(用件)

メニュー画面をカスタマイズ お気に入りメニュー

よく使う機能やお気に入りのコンテンツを登録。さらにデータフォルダに保存した画像などをアイコンにすることもでき、自分が一番使いやすいオリジナルメニューをかんたんに作成できます。

Yahoo!やTwitterにもワンタッチでアクセス!



※画面はカスタム例のイメージです。

クリアな音声で長時間通話が楽しめる ダイバシティアンテナ & インタラクティブハンズフリー対応



ダイバシティアンテナで
最も強い電波をキャッチ

ダイバシティアンテナやノイズリダクション搭載でクリアな通話が楽しめます。連続通話時間も約11時間*2なので、たっぷり話せます。また、インタラクティブハンズフリーで、スピーカーによるクリアな双方向通話が可能です。

*1 2011年以降発売のPHSにおいて、2011年8月24日現在、京セラ調べ。*2 電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。

WX01Kには使える機能が盛りだくさん!



Webもメールも読みやすく
文字サイズ拡大

Webはズームを9段階・文字サイズを3段階、メールは文字サイズを4段階にそれぞれ変更が可能。さらになめらかなアウトラインフォントの採用で、メール作成時も受信時もストレスなく読むことができます。



クリアな声で伝わる、聞こえる
しっかりリンク®

円形十字キーの左を1秒以上押すと最も強い電波をキャッチ。そのままクリアな通話を継続できます。



紛失時も安心
リモートロック

万一、電話機を紛失した場合でも、遠隔操作で電話機のロックやデータの消去が可能。個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

※電波の届かないところにある時や、電源をOFFにしている時は、リモートロック機能は使用できません。
※ご利用の際は、事前に電話機へのパスワードの登録が必要です。



いつでも安心セキュリティ
閉めるとロック

電話機を閉じてから、設定した時間が経過した後、キー操作ができなくなるようにロックをかけることができます。

外形寸法	約W50×H108×D13.6mm(突起部を除く)	ブラウザ	NetFront3.4
質量	約109g(バッテリー装着時)		ブックマーク(200件)
ディスプレイ	3.0インチ26万色IPS液晶/240×400ドット(ワイドQVGA)	その他の機能	赤外線通信(IrDA)
サブディスプレイ	0.9インチ有機EL/128×36ドット		着うた®
カメラ	約300万画素CMOS(オートフォーカス付き、モバイルライト付き)		発信履歴/着信履歴(30件/30件)
	QRコード対応		伝言/音声メモ(約30秒×10件)
連続通話時間	約11時間 ※1		microSD™/microSDHC™メモリーカード(別売:最大32GBまで)
連続待受時間	約750時間 ※1		USB充電機能/USBストレージ機能(PCフォルダ)
データフォルダ容量	約70MB		モDEM機能
アドレス帳	1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3)		通話中着信表示機能 ※2
スケジュール帳	200件(スケジュール:150件、TODO:50件)		ブラウザ通信中着信表示機能(パケット通信中) ※2
メール	保存容量:約100MB		長電話お知らせ機能
	Eメール:送受信4,000件(送信1,000件、受信3,000件)		平型イヤホンマイク端子搭載
	ライトメール:送受信130件(送信30件、受信100件)		Java™(MIDP2.0)
	デコワイドメール対応		国際ローミング(台湾/タイ) ※3
	Eメールシームレスメッセージ対応	同梱品	ACアダプタ、バッテリー、取扱説明書(保証書)

管理者ロック メール機能/WEB機能/USB機能など一部の機能に制限をかけ、必要のない機能を制限することができます。

※1 電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。 ※2 通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。 ※3 別途ウィルコムへのお申し込みが必要です。 ※「すぐ文字」「しっかりリンク」「サイトK」は京セラの登録商標です。 ※本製品のTCP/IPは、因研エムミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。 ※「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 ※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS, NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標です。 ※本製品の一部分は、Independent IPRED Groupが開発したモジュールが含まれています。 ※本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。 ※Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. ※[microSD], [microSDHC]はSD-3C, LLCの商標です。 ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※[Yahoo!]および[Yahoo!][Y]のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 ※mixi及びmixiロゴは、株式会社mixiの登録商標です。 ※Twitter及びTwitterロゴは、Twitter, Inc.の登録商標です。 ※[NAVITIME]は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。 ※IrDA Protocol Stack/DeepCore® 3.0+、© E-Geoblogics Corp. All Right Reserved. ※本カタログに記載の会社名・商標名は各社の登録商標または商標です。 ※本機を、法令により禁止されている場所を除き、日本国外に持ち出すことはできません。



ウィルコムの電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

◎ご利用のお申し込み・お問い合わせ (無料)

●ウィルコムの電話から → (局番なし) 116

●一般加入電話・携帯電話などから → 0120-921-156

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

◎データ通信に関するお問い合わせ (無料)

●ウィルコムの電話から → (局番なし) 157

●一般加入電話・携帯電話などから → 0120-921-157

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。

ホームページもご覧ください <http://www.willcom-inc.com/>



グリーン購入法認定

環境省認定の環境マーク

環境省認定の環境マーク

商品のお問い合わせは、
京セラお客様相談室へ

☎0120-500-349 (無料)

ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>

[受付時間] 平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:30(会社都合によりお休みを頂く場合があります。)

●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。 ※掲載の内容は2011年8月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 ©2011 KYOCERA Corporation