

THE NEW VALUE FRONTIER  
KYOCERA

# HONEY iBEE®

SoftBank 201K



アソビゴコロを手の中に！  
毎日をハッピーにするヨクバリスマホ。

# HONEY iBEE®

SoftBank **4G**



SoftBank 201K

# HONEY BEE®

SoftBank 201K



今度のハニービーはフルスペック!  
さらにヨクバリになって新登場!

SoftBank 4G **下り最大 76Mbps\***  
速い!  
サクサク楽しめる!

\*ご利用地域によって最大通信速度が異なります。ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信ができなくなる場合があります。

頼れる機能、全部入り!!!

幅57ミリで手にすっぽり収まる  
コンパクトサイズに、便利機能が  
全部使えるオールインワン!

操作がなめらか! とっても便利!

Android™ 4.1 搭載!

- 動作がよりスムーズに!
- Google Nowで交通情報や付近の人気スポットなど、必要な情報を必要なときに入手!



## ちょい足しリング

ストラップホールが大きいので今までつけられな

オシャレを、ちょい足し！  
リングに好きなアイテムを  
つけられます！



かったアイテムもつけられて楽しさアップ！



## リングランプ

着信やメール受信をキラキラ光ってお知らせ。  
リングから漏れる光がとってもクール！




## キーイルミネーション



不在着信が  
あったときは、  
電話キーが  
光ってお知らせ。



新着メールが  
あったときは、  
メールキーが  
光ってお知らせ。



着信時などは  
ハードキー全体が  
光ってお知らせ。

(注)リングに装着する素材や形状により、本体が傷ついたり、塗装がはがれる場合があります。

ライブ壁紙

ブロックでできた空間をハチが飛び回りながらハチミツを収穫。待受画面でもゲームモードでも楽しいライブ壁紙です。



HONEY BEE COLLECT

ゲームの始め方

いつでも手軽に楽しめるように、本体をシェイクするだけでゲームモード開始！

ホーム画面



背景でキャラクターがランダムに動き回る！

ゲームモード画面



端末をシェイク！

ゲームモードが起動して「HONEY BEE COLLECT」がスタート！



動かし方はカンタン！本体を傾けることでハチが画面を縦横無尽に動き回ります！



ブロックの空間から花を見つけたら、すぐにハチミツを集めよう！



おジャマキャラとしてのハチ仲間も次々に登場！ぶつかってしまうと集めたハチミツがとられちゃうよ。




ハチミツをいっぱい集めればゲームクリア！次のステージへ進もう！

Win!!

オリジナル壁紙

気分に合わせて変えられる！



画面デザイン



ホーム画面



ランチャー画面



ロック画面



アナログ時計

HONEY BEE テイストのウィジェットも!!



ダイヤル入力画面



すぐ文字入力画面



着信画面



ホーム画面(横画面表示)



## 2メガインカメラ &amp; 8メガアウトカメラ

カメラもライトも、IN&OUTの両側に搭載。

アウトカメラは約810万画素の高画質！

インカメラはライト付きになって自撮りもキレイに！

2メガカメラ

カメラライト

8メガカメラ



NEW

## インカメラライト

インカメラ専用ライトを搭載。暗い場所でも明るく撮影できて、キレイな自撮りを楽しめます。

NEW

## カメラエフェクト

撮影前に、エフェクトを選択して楽しめます！



魚眼

ポスター

ノスタルジー

その他のエフェクト例

●色鉛筆 ●コミック ●ポップアート ●モノクロ ●部分着色 ●フィルター  
●ビビッド ●万華鏡 ●サーモグラフィ風 ●コントラスト ●彩度

NEW

## エフェクトプラス

撮影後も、リッチな編集アプリで楽しめます！



顔補正

色鉛筆

肌をキレイに、顔を小さく、目をハッキリと！

絵画風のアートな雰囲気！

スタンプ

部分着色

スタンプや文字で装飾できる！

選んだ部分と同じ色のところだけに色をつけられる！

その他のエフェクト例

●スマイル ●モザイク ●明るさ ●露出 ●コントラスト ●ぼかし ●彩度 ●セピア ●モノクロ ●フィルター  
●ノスタルジー ●グリーン ●ビビッド ●ミニチュア ●ポスター ●コミック ●ポップアート ●古写真 ●ミラー ●魚眼

NEW

## 次世代高速通信SoftBank 4G

下り最大76Mbps\*の次世代高速通信SoftBank 4Gに対応。待ち時間が圧倒的に短くなり、WEBもサクサク楽しめます。動画の閲覧もスムーズです。

見たことない速さ！

3Gハイスピードの

約**5倍!**

下り最大  
**76Mbps\***

## 超高速データ通信を実現

SoftBank **4G** (AXGP)

**ULTRA SPEED** (DC+HSDPA)

下り最大 **42Mbps\***

3Gハイスピードの  
約**3倍!**

3G ハイスピード (HSDPA)

下り最大 **14.4Mbps\***

10Mbps 20Mbps 30Mbps 40Mbps 50Mbps 60Mbps 70Mbps 80Mbps

\*ご利用地域によって最大通信速度が異なります。ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信ができなくなる場合があります。

## Android™ 4.1

Android™ 4.1を搭載しているので、動作がよりスムーズに!

操作が  
なめらか!

## デュアルコア

高性能1.5GHz デュアルコアCPUでストレスフリー! 音楽を聴きながらWEB閲覧など、複数のアプリを実行するときも快適に楽しめます。

## ダイバーシティアンテナ

4Gだけでなく3Gも、メインとサブの2つのアンテナで電波をキャッチ!ダイバーシティアンテナ非搭載のスマートフォンに比べてデータ転送が速く、特に、歩行/バス/電車などの移動時においては、約1.5倍\*速くなります。

\*2012年12月当社調べ



NEW

## すぐこえ

京セラ  
オリジナル  
機能

つばさちゃんに電話!

やりたいことを話すだけで最適なアプリが起動。

画面OFF時から音量(+)-キーを長押しして、スマホに話すだけで最適なアプリが起動。動作が速いので、やりたいことをすぐに実行できます。電話やメールはもちろん、地図検索やレシピ検索などを簡単に起動できる他、独自機能(イベント応答)にも対応し、初心者でも簡単に使えます。



### 話した内容を判断し最適なアプリを起動



■イベント応答 着信やメールを受信したとき、「すぐこえ」が起動して着信/受信があったことを音京セラ オリジナル機能 声でお知らせ。そのまま話すだけで相手に電話やメールを返すことができます。

## すぐ文字

京セラ  
オリジナル  
機能

すぐ文字®連携アプリ\*

ロック画面のアイコンをタッチするだけで、すぐに文字入力ができる「すぐ文字」を搭載! メールに、メモにとっても便利です。

- mixi ●メール ●付箋メモ ●YouTube ●Google マップ
- Google™ 検索 ●電話帳検索 ●共有

\*表記は初期設定の場合です。連携先を追加することができます。

## ハードキー

電話・メールなどのよく使う機能をハードキーとして搭載。ワンタッチで簡単アクセス!



NEW

## テザリング

HONEY BEE 201K 1台で、ノートPC、タブレットなど最大8台のWi-Fi®対応機器を高速インターネットに接続できます。



NEW

## 撮りログ

撮影したお気に入りのフォトや動画にコメントをつけて、オリジナルのアルバムが簡単に作れます。撮影前に登録したいアルバムを選択しておく、フォトや動画をそのままアルバムにできるので、思い出を手軽に残せます。

京セラ  
オリジナル  
機能

好きなアルバムを作れます。

コメントがつけられて楽しく思い出作りができます。

## HOMEアプリ

NEW

## シンプルメニュー

従来のケータイを使い慣れた人のために、3×4のアイコンを配置した見やすくシンプルなメニュー画面。よく使う機能にすぐアクセスできます。シンプルメニューON/OFF設定も可能です。

※初期設定はOFFです。

シンプル  
メニュー画面

NEW

## カテゴリ別表示

用途に合わせてアプリを整理できるカテゴリ別表示。それぞれの項目をタッチすることで別カテゴリのアプリ一覧への移動がスムーズ。カテゴリの新規追加も自由にできます。

横スクロールで別の  
カテゴリのアプリへ。カテゴリの追加や  
カテゴリ名の編集も可能。

タッチしたカテゴリのアプリ一覧へ

NEW

## サムネイル表示

ホーム画面を指で縮めると、ホーム画面のサムネイル画面に。サムネイル画面ではメインのホーム画面を変更したり、ホーム画面の並べ替えなどができます。




- 家アイコンタッチ → メインのホーム画面を変更
- タッチ → タッチしたホーム画面に遷移
- +アイコンタッチ → 新しいホーム画面を追加 (最大9枚)
- ロングタッチ → ホーム画面の削除や並べ替え

## ファイル管理

京セラ  
オリジナル  
機能

画像やビデオ、ワンセグ録画データなどが、一覧で見えてととても便利。行方不明になりがちな様々なデータも「ファイル管理」で簡単管理。見たいデータも簡単に探せます！



## 省電力ナビ

京セラ  
オリジナル  
機能

## 省電力設定

省電力モードをON、消費電力をセーブ！電池を長持ちさせられます。



## アプリケーション管理

起動状況をひと目で確認。アプリケーションを管理して、不要なアプリをすぐ終了すれば電池も長持ち！





# HONEY BEE®

SoftBank 201K

## 仕様一覧



カラー	ホワイトピンク、ピンク、オレンジ、グリーン、グロッシーパープル	
サイズ (W×H×D)	約57×121×12.9mm (突起部除く)	
重量 (電池パックを含む)	約129g	
連続通話時間 *1	約950分 (3G) / 約550分 (GSM)	
連続待受時間 *2	約390時間 (4G) / 約520時間 (3G) / 約430時間 (GSM)	
電池容量	2,000mAh	
充電時間	約190分 (ACアダプタ使用時)	
プラットフォーム (OS)	Android™ 4.1	
CPU	MSM8960 (1.5GHz) デュアルコア	
メモリ	RAM: 1GB / ROM: 4GB	
外部メモリ	microSD™ / microSDHC™ / microSDXC™ (最大64GB)	
ディスプレイ	約3.7インチ WVGA	
カメラ	アウトカメラ	有効画素数約810万画素 CMOSカメラ (顔認識対応 AF/手ぶれ補正付き)
	インカメラ	有効画素数約200万画素 CMOSカメラ (手ぶれ補正付き)
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz	
Bluetooth®	ver.4.0	

\*1 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。  
 \*2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急地震速報を無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

- 付 属 品: 電池パック / ACアダプタ / microSD™メモリーカード (試供品) / クイックスタート / お願いとご注意
- オプション: 電池パック / ACアダプタ / USBケーブル

●SoftBank 4Gは通信規格としてAXGPを採用しています。●SoftBank 4Gは、当初の第3世代移動通信システムに比べて相当な水準の改善を提供する技術に対して4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づき使用しています。●SoftBank 4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●Sメール、ULTRA SPEEDはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマーク、Yahoo!マークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●「HONEY BEE」、「すく文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。●おサイフケータイ およびおサイフケータイ ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●FeiCalはソー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeiCalはソー株式会社の登録商標です。●fは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google 検索、Google 検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●mixi、Mixiは、株式会社mixiの登録商標です。●Facebook、Facebook ロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●microSD、microSDHC、microSDXC ロゴはSD-3C, LLCの商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイグロハレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright© 2012 E-GlobeEdge Corp. All Rights Reserved. ●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。iWnn IME(c)OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved. ●書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。●もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。●本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。●本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。●動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。●被写体自動追尾技術には株式会社モルフォの「TrackSolid」を採用しております。「TrackSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。●被写体エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの登録商標です。●HDR (High Dynamic Range) 技術にはMorpho HDRを採用しています。Morpho HDRは株式会社モルフォの登録商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクモバイルのシステム仕変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷の色と実際の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2012年12月現在のものです。

■防水対応 生活防水 (IPX5、IPX7\*1 相当) に対応し、キッチンなどの水回りや雨の中、バスタムなどにも普段通り通話・メールを楽しむ\*2。

\*1 IPX5: 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴水によっても、電機機としての性能を保ちます。IPX7: 常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電機機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電機機としての性能を保ちます。\*2 石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり濡れたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に濡れたり、かけたりしないでください。

製造元

## 京セラ株式会社

〒1612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿76



ソフトバンクモバイル株式会社  
カスタマーサポート総合案内

- ◎ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) \*
- ◎一般電話から 0800-919-0157 (無料) \*
- ※海外からはご利用できませんのでご了承ください。
- ◎海外からおかけの場合 +81-3-5351-3491 (有料)

スマートフォン  
テクニカルサポートセンター  
(スマートフォンの操作案内はこちら)

- ◎ソフトバンク携帯電話から 151 (無料) \*
- ◎一般電話から 0800-1700-151 (無料) \*
- ※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

京セラ HONEY BEE 201K商品情報ホームページ  
<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/201k/>

\*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation