

THE NEW VALUE FRONTIER

 KYOCERA

 SoftBank

DIGNO® F



毎日使うスマホに安心を。
耐衝撃・防水・防塵対応



日常のあらゆるシーンで
安心の高い耐久性。



うっかり落としても安心

耐衝撃

衝撃に強い構造を実現しました。万一落としたときも、ディスプレイが割れにくく、スポーツシーンでも安心です。

〈耐衝撃を実現した3つのポイント〉

- キズに強い“強化ガラス”を採用。
- ディスプレイへの直撃を防ぐフチを立てた設計。
- 厳しい性能試験をクリアした堅牢な筐体設計。

米国防総省の調達基準
MIL-STD-810G
耐落下衝撃規格に準拠



不意の落下でも安心

水に濡れても安心

防水

突然の雨や料理中、お風呂で動画を楽しむときなど、スマートフォンが水に濡れても使える防水設計だから安心です。



汚れてしまったら水で
軽く洗い流すことが
できます。

汚れても安心

防塵

ガーデニングでの作業やアウトドアでのレジャーやスポーツなど、チリやホコリが気になるときでも安心です。

【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。
※耐衝撃・防水・防塵の注意事項は10ページをご覧ください。



使いたいときにすぐ使える。
どんな場面でも指一本で。



画面が濡れていても 操作がスムーズ

画面や手が濡れた状態でも使える
タッチパネルディスプレイだから、
インターネットや動画を楽しんだり、
読書をするなど、思い思いの
バスタイムを満喫できます。

※IPX5、IPX7の防水性能。
※防水およびバスルームでの注意事項は10ページ
をご覧ください。



手袋をしたままでも 操作がかんたん

バーベキューやガーデニング時の
軍手やバイクのグローブ、冬の
手袋などをしたままでも快適に
操作ができます。

※種類によっては操作しづらい場合があります。
また、水に濡れた状態ではグローブ操作はでき
ません。



誰にもやさしく、
使いやすく。



高精細で美しい大画面

5.0インチHD液晶

写真や動画をキレイに楽しめるのはもちろん、小さな文字も見やすく表示するので、インターネットの閲覧も快適です。



直感的に使える

かんたんビギナーホーム

必要な情報とよく使う機能をわかりやすく配置したシンプルなホーム画面。スマートフォンが初めての方でも迷うことなく安心して操作できます。



スマホが初めてでも安心

ケータイ入力

ケータイと同じ操作方法で文字入力が可能なので、初めてのスマートフォンでも使い慣れたケータイのように操作することができます。



自分好みのサイズで見やすい

文字サイズ変更

見やすい大きな文字、多くの情報が一覧でできる小さめの文字など、自分が読みやすい文字サイズ(小・中・大・極大)に調整が可能です。

足立一郎

最小サイズ(小)

足立一郎

最大サイズ(極大)

多彩な機能を満載。
スマホならではの楽しみがひろがる。

連絡先の交換やデータ移動もかんたん


赤外線通信

かんたんな操作で電話帳や画像などを送受信。ご家族や友人同士で、気軽に情報共有することができます。

メール着信時に点灯

お知らせLED

不在着信やメール着信時、充電時などにはLEDランプが点灯します。



かんたん操作でキレイに撮れる

800万画素高画質カメラ

高感度センサーを搭載しているため薄暗い場所でも明るくキレイな写真が撮影できます。

HDR (ハイダイナミックレンジ) 撮影

晴れた日の屋外など、光と陰で明暗の差がはっきりしている場所でも、白とびや黒つぶれを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。



おまかせ撮影

設定不要ですぐ撮れるかんたん撮影だから、チャンスを逃がさずキレイに残せます。

手振れ補正

写真・動画の撮影時に手振れを軽減。揺れの少ない映像が撮れます。

電池持ちをサポート

エコモード

電池の消費を抑え、利用可能時間を長くできます。さらにタイマー設定を使えば、エコモードをON/OFFにする時間帯を自由に設定できます。

高音質通話

VoLTE[※]/HD Voice (3G)

従来の音声ではカットされていた高音域の音声成分を含むため、音がこもらずクリアで聞き取りやすい通話を実現します。

従来の通話とVoLTEによる通話の周波数帯域比較



※VoLTEは、SoftBank 4G LTEエリアにてのみ利用が可能です。高音質での通話はソフトバンクのVoLTE対応端末同士、またはHD Voice対応端末との通話でご利用が可能です。通話中にVoLTE対応端末が3Gエリアに移動した場合、自動的に従来音質の通話(3G回線の通話)へ切り換わり、再度SoftBank 4G LTEエリアに移動しても高音質通話には切り換わりません。

好みの音質にできる

聞こえ調整

利用シーンに合わせて好みの音質を選べます。また、通話中でも調整が可能です。

おだやか …甲高い声をなめらかな自然な声にする

くっきり …こもった声をはっきりとした声にする



2つの超高速通信

Hybrid 4G LTE

超高速通信「SoftBank 4G LTE」と「SoftBank 4G」が使える「Hybrid 4G LTE」。さらに進化し、通信速度がUP。



4G LTE
下り最大 112.5Mbps^{※1※2}

4G
下り最大 110Mbps^{※1}



SoftBank
スマートフォン

※1 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できない場合があります。※2 ご利用のエリアによっては下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。

最新のソフトバンクサービスに対応



人気スポーツの生中継が見放題!

プロ野球や海外サッカー、大相撲など人気スポーツが生中継で見られる。



©SoftBank HAWKS



超人気アプリ全部トリホーダイ!

人気ゲームをはじめ、ツールからエンタメまで、スマートフォンがもっと便利になる多彩なアプリ総額5万円以上が370円/月でトリホーダイ!

※ OSのバージョンにより一部ご利用いただけないアプリがございます。

月額情報料: 370円(税抜)



スマホで毎日おトク生活!

食料品・レジャー&旅行などの数量限定大特価セール、コンビニ商品引換券や電子ギフトコードの抽選、100万件以上の割引・優待が使い放題!

※ 2016年5月の割引・優待数です。

月額情報料: 590円(税抜)



DIGNO® F [主な仕様]

サイズ(W×H×D)	約72×142×10.8mm(突起部除く)	外部メモリ	microSDXC™(最大200GB)
重量(電池パックを含む)	約138g	ディスプレイ	約5.0インチHD液晶
連続通話時間*1	約1,190分(3G)/約880分(4G LTE)/約570分(GSM)	カメラ	有効画素数約800万画素CMOSカメラ(AF/手振れ補正付き)
連続待受時間*2	約860時間(3G)/約600時間(4G)/約650時間(4G LTE™)/約870時間(GSM)	インカメラ	有効画素数約200万画素CMOSカメラ
電池容量	2,300mAh	防水	IPX5/IPX7
充電時間	約140分*3/約180分*4	防塵	IP5X
プラットフォーム(OS)	Android™ 6.0	衝撃耐	MIL規格準拠
CPU	MSM8916(1.2GHz)クアッドコア	Wi-Fi®	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz 対応)
メモリ	RAM:2GB/ROM:8GB	Bluetooth®	Ver.4.1
		テザリング	○

■付属品:お願いとご注意/クイックスタート/保証書/SDカード(試供品) ■オプション:ACアダプタ/USBケーブル

- *1 連続通話時間とは、充電が充分にされて、電波が正常に受信できる状態から算出した平均的な計算値です。
- *2 連続待受時間とは、充電が充分にされて、通話や操作をせず、電波が充分に受信できる状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- *3 共通充電器1.8Aの時、充電時間は約140分になります。
- *4 共通充電器1.0Aの時、充電時間は約180分になります。

ソフトバンク株式会社 カスタマーサポート総合案内	<ul style="list-style-type: none"> ○ソフトバンク携帯電話から 157(無料)* ○一般電話から 0800-919-0157(無料)* ○海外から ソフトバンク国際コールセンター +81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)
-----------------------------	---

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

●国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対し、サービス名称として「4G」を使用しています。●LTEはETSIの商標です。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。●一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はURL: http://www.softbank.jp/mobile/support/procure/data_traffic/about/をご確認ください。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Siメーカはソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●「DIGINO」は、京セラ株式会社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Androidおよびその他のマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。●静止画像手振れ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。●PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。動画手振れ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。●MovieSolidは株式会社モルフォの登録商標です。画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。●Morpho Rapid Effectは株式会社モルフォの登録商標です。●HDR(High Dynamic Range)技術は「Morpho HDR」を採用しています。●Morpho HDRは株式会社モルフォの登録商標です。●microSDXC(UHS-I)は、本製品には赤い通信機能としてイーグローバルテック株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globalege Corp. All Rights Reserved. ●Y's Sports Inc. All Rights Reserved. ●Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. ●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2016年5月現在のものです。

【防水について】IPX5:内部径3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットルの水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ調剤の水(深1mの水槽)に電話機本体を静かに沈め、約30分間水に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたリ濡らしてはなりません。また、高温のお湯や冷水に濡れかけ、かけたしなくても、全ての濡れた手で動作を保証するものではありません。また、相対湿度については個人差がありました。電話機本体が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IPX5:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を直接投入して攪拌(かくはん)せず、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。※砂浜などの上に置かれました。濡れた場合、すぐに常温の強めの水道水で洗い流してください。ブラッシング/洗剤などを使用しないでください。【衝撃耐について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810C Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ122cmからの合板(57mm材)に製品を267°方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。<ノズル>ノズル使用についてノズルに濡れかけたり、落下させたりしないでください。水中で使用しないでください。石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には濡れかけてはなりません。温水シャワーを直接当てないでください。高温のお湯をかけないでください。ノズルへの長時間の持ち込みはお避けください。周囲温度5℃〜35℃(ただし、36℃〜40℃でなければ一時的な利用は可能です。)、湿度35%〜90%の範囲で使用してください。

SoftBank SELECTION

スタンドフリップケース for DIGNO® F

- 濡れた手でも持てる、スタンド機能付きフリップケース
- カード(1枚)を収納しても凹凸が気にならない「フラットポケット」を採用



■濡れた手でも操作できる、衝撃吸収 反射防止保護フィルムもラインアップ

※ 商品写真および画像はイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。

京セラ株式会社

製造元 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2016 KYOCERA Corporation