

Accessories

- 電池パック
- かんたんマニュアル
- 卓上ホルダ



Option (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 共通ACアダプタ01/02
- 共通DCアダプタ01
- USB ケーブルWIN
- USB ケーブルWIN02
- USB 充電ケーブル01
- ACAdapter AO/SHIRO/MOMO/CHA
- 平型ステレオイヤホンマイク
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- cdmaOne 簡易アンテナD
- 簡易アンテナE
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01



簡単ケータイK005

by KYOCERA

au初の防水・防塵対応*

使いやすいシンプルスタイル

濡れても、汚れても、安心。

防水・防塵*に対応した「簡単ケータイ」

主な仕様	
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約50×108×18.3(最厚部約20.0) mm
重量(電池パック含む)	約130g
使用可能時間	連続通話時間 約250分
	連続待受時間 約310時間
メイン液晶	約3.0インチ液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)
サブ液晶	1.4インチモノクロ液晶96×96ドット
画素数	有効画素数約331万画素CMOSオートフォーカス付
撮影サイズ(ドット)	フォト 壁紙(240×320)/ワイド壁紙(240×400)/0.3M(640×480)/1M(1280×960)/2M(1600×1200)/3M(2048×1536)
	ムービー 高品質L(176×144)/長時間(176×144)
ズーム	フォト 30段階(壁紙:3.2倍)、20段階(ワイド壁紙:2.6倍)、10段階(0.3M:3.2倍)、5段階(1M:1.6倍)、5段階(2M:1.3倍)
	ムービー 20段階(高品質L:4.4倍/長時間4.4倍)
撮影シーンセレクト	○(標準/人物/風景/食べ物/スポーツ/夜景/夕焼け/メモ・地図)
特殊撮影設定	組合せ(左右・上下・斜め・中央・左上)、顔変形、連写(9枚)
ライト	○
データフォルダ容量	約100MBまたは1000件
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモ리카ード(別売:最大16GBまで)
電話帳	1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
簡易留守メモ	60秒×10件
通話音声メモ	60秒×10件
Myボイスメモ	最大10秒(件数はデータフォルダ空き容量に依存)
発信履歴/着信履歴	50件/50件
文字入力システム	iWnn
Eメール保存容量	受信約2.5MBまたは1000件/送信約1.0MBまたは500件
Cメール保存容量	受信100件/送信50件
その他 の便利機能*	<ul style="list-style-type: none"> ●すぐ文字* ●ラッピングメール ●エモーションメール* ●漢字チェック ●ワンタッチ文字サイズ切替 ●長持ちモード ●とじるとロック ●遠隔ロック ●遠隔マナー解除 ●自動マナー ●緊急地震速報 ●ハンズフリー通話 ●フェイク着信 ●防犯ブザー (GPS連動) ●ICレコーダー ●カウントダウンタイマー ●待受アルバム ●グラフィックメモ ●USB外部メモリ転送 ●ケータイアップデート ●EZ「着うた」*

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴR)を採用しています。KeiType_新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。*iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved. ※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe, Flash, Flash Lite および Macromediaは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。*microSD™およびmicroSDHC™はSDアソシエーションの商標です。*本製品には赤外線通信機能としてイテック・ロジック株式会社のDeepCore™3.0Plusを搭載しています。Copyright© 2010 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. ※待受画面等で表示される2010年から2029年までの二十四節気の日付情報は、株式会社恒星厚生印刷「新よみ便利暦」より引用しています。*着うた™は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。*本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アエモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。*搭載されている詳細読み辞書(JIS第一水準、第二水準)は、株式会社スカイフジッショ、並びに、数原康雄氏、寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が基になっています。*「すぐ文字」エモーションメールは、京セラの登録商標です。*その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改造、解析、リバースエンジニアリングまたは輸出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約331万画素	約3.0インチ	約100MB	microSDHC™メモ리카ード

主な対応サービス・機能

au Smart Sports	EZナビウォーク	EZ助手席ナビ	赤外線通信	じぶん銀行
-----------------	----------	---------	-------	-------

ご利用に際して **注意** au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合には、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を及ぼすことがありますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離れて携帯、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着音で周囲に迷惑をかけるないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように、■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PiPiまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。】

グリーン購入法適合

au携帯電話に関するお問い合わせ	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
	au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年5月現在のものです。

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp



※【防水・防塵について】
 ※IPX5/IPX7相当の防水、IP5X相当の防塵性能。
 ※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
 ※海水・プール・温泉の中に入れてください。
 ※砂浜などの上に置かないでください。
 ※汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。
 ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などを使用しないでください。



ゴールド ホワイト ネイビー ピンク

THE NEW VALUE FRONTIER
KYOCERA

防水・防塵*との出会いで、 使えるシーンが広がりました。

濡れた手で触っても。ガーデニング中に電話に出ても。水も、汚れも、気にならない。
使いやすさに、防水・防塵*という安心が加わった「簡単ケータイ」です。



*【防水・防塵について】
*IPX5/IPX7相当の防水、IP5X相当の防塵性能。*キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
*アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけたたり浸けたりしないでください。*熱湯をかけたたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。*強い雨が直接あたる環境での使用はしないでください。*海水・プール・温泉の中に浸けないでください。*砂浜などの上に置かないでください。
*汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などを使用しないでください。

濡れても、汚れても、安心

au 初

防水・防塵対応* NEW!

au 初、濡れても汚れても安心の防水・防塵*に対応しました。キッチンやガーデニング、雨の日などの日常生活シーンでも安心です。

*【防水・防塵について】*IPX5/IPX7相当の防水、IP5X相当の防塵性能。*キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。*アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけたたり浸けたりしないでください。*熱湯をかけたたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。*強い雨が直接あたる環境での使用はしないでください。*海水・プール・温泉の中に浸けないでください。*砂浜などの上に置かないでください。*汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などを使用しないでください。

こんなシーンでも安心!



使いやすい10でか機能

1 **でか文字**
大きな文字サイズでメールも読みやすい。

5 **でかピクト**
電池残量や電波強度などのアイコンが大きく見やすい。

9 **でか受話音**
騒々しい場所でも相手の声をはっきり。

2 **でかバイブ**
マナーモードの時も着信に気づきやすい。

6 **でか時計**
メイン液晶もサブ液晶も時計表示が大きい。


10 **でかメニュー**
選択したメニューをわかりやすく表示。

3 **でか着信音**
メールや通話の着信を大音量でお知らせ。


7 **でかアラーム音**
時間のお知らせも大きな音で。

4 **でかストラップホール**
ストラップも簡単に付けられる。

8 **でか着信ランプ**
大きなランプで着信をお知らせ。



(原寸大)




見やすい

簡単ケータイシリーズ最大*1

Ver.UP! 3.0インチ メイン液晶

au 簡単ケータイシリーズ最大*1の大型液晶画面を搭載。文字も画像もはっきり見えます。

*1:2010年4月31日時点。当社調べ。




3.0インチ(原寸大)

閉じてても時計が見やすい

1.4インチサブ液晶

時計を常時表示でき、バックライト消灯時でも時間を確認できます。



デジタル時計

アナログ時計

歩数計

バックライト点灯時(原寸大)

使いやすい

次の操作を光でお知らせ

光で操作ナビ*2

操作キーが画面のガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せばよいかわかります。



キーが画面のガイドと同じ色に光り、操作がわかりやすい。

Ver.UP!

EZwebにも対応し、使える範囲が広がりました。



発信や着信の時は、通話キーが光ってお知らせします。

よくかける相手に簡単発信

ワンタッチキー

事前に登録した相手に、ワンタッチで簡単に電話をかけたり、メールをすることができます。



Ver.UP!

ワンタッチキーの登録相手を待受画面に表示でき、わかりやすく使えます。

声で機能呼び出せる 音声認識*2

電話帳の呼び出しや機能設定画面などを声で操作することができます。

操作方法などを声でお知らせ 音声読み上げ

操作方法やメールの内容などを、声で読み上げることができます。(「通常モード」設定時は、Eメール、Cメール、EZwebのみ読み上げます。)

ケータイ初心者も安心 文字入力練習*2

ひらがな入力や漢字変換などの練習ができます。

操作がわからない時も安心 操作ガイド*2

操作がわからなくなっても、ケータイで簡単に操作方法を調べることができます。

くっきりキレイに撮影

約331万画素 Ver.UP! オートフォーカス付きカメラ

約331万画素の高画質カメラを搭載。また、指でレンズが隠れにくいよう、メイン液晶背面にカメラを配置しています。



拡大鏡としても使えます!

押しやすい



ワンタッチキー

キートップに曲面がついた、わかりやすく押しやすい形状です。

十字キー

上下左右キーを分離しており、押し間違いを防げます。

独立キー

ひとつひとつのキーが独立しているため、押し間違いを防げます。

電源スイッチ

電源の入/切の切り替えが、スライド式だから簡単です。

聞きやすい

子供の声も聞き取りやすい

はっきり通話

聞き取りにくい高音域の音を、聞き取りやすくします。

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくり通話

相手の声の速度を落として、声を聞き取りやすくします。

自分の声がしっかり伝わる

ノイズキャンセル

周囲の騒音を自動で低減。自分の声をしっかり伝えられます。

楽しく使える

毎日の健康が管理できる


健康歩数計 NEW!

歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、「肩こり腰痛改善」などの13項目の目的にあわせて歩き方のメニューが選べる「健康ウォーキング」を搭載。ペース配分や目標時間を音声でアドバイスしてくれるから、より充実したウォーキングを楽しむことができます。



マラソンのプロフェッショナル、小出監督がアドバイス!


ウォーキングの準備からクールダウンに至るまで小出監督がアドバイスをしてくれるので、より効果的にウォーキングをすることができます。



©2010 幻冬舎 ©2010 小出義雄

歩数計に連動した待受Flash®

健康歩数計と連動しているので、日々のウォーキングの達成度を確認できます。アドバイスもしてくれるので、楽しくウォーキングを続けられます。



*2:「かんたんモード」設定時のみ対応しています。