

Accessories ●かんたんマニュアル ●電池パック

Option (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 卓上ホルダ
- 共通ACアダプタ01/02
- ポータブル充電器01
- USB充電ケーブル01
- 共通DCアダプタ01
- 簡易アンテナE
- AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/CHA/REST/RANGERS/CHARGE
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- 平型ステレオイヤホンマイク
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- cdmaOne簡易アンテナD
- USBケーブルWIN/02

主な仕様			
サイズ(mm)幅×高さ×奥行き	約50×107×17.4		
重量(電池パック含む)	約125g		
使用可能時間	連続通話時間 約260分		
	連続待受時間 約350時間		
メインディスプレイ	約3.0インチ26万色IPS液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)		
サブディスプレイ	約0.9インチ白色有機EL 128×36ドット		
カメラ	画素数	有効画素数約331万画素CMOS オートフォーカス付	
	撮影サイズ (ドット)	フォト	壁紙(240×320)/ワイド壁紙(240×400)/0.3M(640×480)/1M(1280×960)/2M(1600×1200)/3M(2048×1536)
		ムービー	高品質L(176×144)/長時間(176×144)
	ズーム	フォト	30段階(壁紙:3.2倍)、20段階(ワイド壁紙:2.6倍)、10段階(0.3M:3.2倍)、5段階(1M:1.6倍)、5段階(2M:1.3倍)
ムービー		20段階(高品質L:4.4倍/長時間:4.4倍)	
撮影シーン	標準/人物/風景/食べ物/スポーツ/夜景/夕焼け/メモ・地図		
特殊撮影設定	組合せ(左右・上下・斜め・中央・左上)、顔変形、連写(9枚)		
ライト	○		
データフォルダ容量	約100MBまたは1000件		
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモリカード(別売:最大16GBまで)		
アドレス帳	1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)		
簡易留守メモ	60秒×10件		
通話音声メモ	60秒×10件		
Myボイスメモ	最大10秒(件数はデータフォルダ空き容量に依存)		
発信履歴/着信履歴	50件/50件		
文字入力システム	iWnn		
Eメール保存容量	受信約2.5MBまたは1000件/送信約1.0MBまたは500件		
Cメール保存容量	受信100件/送信50件		
その他の便利機能*			
●ラッピングメール	●エモーションメール®	●遠隔ロック	
●遠隔マナー解除	●緊急地震速報	●ハンズフリー通話	
●フェイク着信	●ICレコーダー	●カウントダウンタイマー	
●待受アルバム	●グラフィックメモ	●USB外部メモリ転送	
●ケータイアップデート			

*「かんたんモード」設定時は一部使用できない機能がございます。

※連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴ)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。iWnn®©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved. ※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。Adobe Flash, Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※microSD™, microSDHC™はSD-3C LLCの商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。【おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※本製品には海外放送機能としてイグロージャ株式会社DevoCore™ 3.0Plusを搭載しています。Copyright©2010 E-Globaleadage Corp. All Rights Reserved. ※QRコード™は株式会社デンソーウェアの登録商標です。※[すく文字][エモーションメール][ペタメモ]は、京セラ株式会社の登録商標です。※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が与えられています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部については、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは漏出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



【ご利用に際して】

	注意
au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に止めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止です。搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように、■万が一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
 モバイル・リサイクル・ネットワーク
 【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】
 グリーン購入推進

au 携帯電話に関するお問い合わせ	一般電話から(通話料無料) 0077-7-111
	au 携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年8月現在のものです。

本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2010 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
 〒612-8501 京都市伏見区竹田扇羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

au by KDDI

K006 by KYOCERA

CLEAR BEAUTY



使いやすく美しいシンプル防水モデル

【防水について】※IPX5/IPX7相当の防水性能。
 ※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
 ※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

THE NEW VALUE FRONTIER



Clear White Deep Pink Glossy Black

クリアで美しい質感と
見やすさ・使いやすさにこだわった、
シンプル&スタイリッシュ防水対応ケータイ。




見やすい&押しやすい

読みにくいときは簡単に文字を大きく ワンタッチ文字サイズ切替 & でか文字

発信/ペアキーを押すだけのワンタッチ操作でメール表示時の文字サイズを5段階*に切り替えられます。最大32ドットの大きな文字サイズ「でか文字」ではっきり見やすく表示できます。例えば、長文メールを読むときなど、状況やお好みに合わせて簡単に読みやすくなります。

※Cメールは2段階切替。



押し間違えにくい 独立キー

隣り合うキーが離れているので、押し間違えを防ぎます。キーの文字も太字で大きく、見やすくなっています。また、円形の十字キーは、他のキーとの質感を変えて、さらに周囲のリングを高くすることで、押しやすくなっています。



文字も画像も大きくて見やすい 3.0インチメインディスプレイ

文字はもちろんカメラで撮った画像も見やすい大画面の液晶です。

時刻や着信を鮮明に表示する 有機ELサブディスプレイ

時刻のみを大きく表示したり、電池などの状態を一緒に表示したりするなど、さまざまな情報を鮮明に表示できます。



安心

傷つきにくく美しさ長持ち クリアハードコート

表面パネルをクリア樹脂で覆うことで奥行きのある透明感を実現。さらに、ハードコートを施し、傷がつきにくくなっているので、きれいなままで長く使えます。



万一濡れても安心 防水対応*

洗いのものをして濡れた手でも、外出中の突然の雨でも、安心して使えます。



急な外出にも安心 長持ちモード

各機能の消費電力を抑えて、バッテリーを長持ちさせることができます。例えば、メール作成時*1のバッテリー持ち時間が約40%アップ。*2急な外出のときでも安心して使えます。


※1 10秒以内に次々とキーを押している状態。室内、蛍光灯下(300~600Lux)を想定。

※2 長持ちモードON(一括設定)時の初期設定状態との比較。

簡単&スムーズに使える機能

待受画面からそのまま文字入力 すぐ文字®

待受画面から入力した文字が、Eメールの作成や乗換検索などに利用可能。入力した数字も同時に表示されるので、通常の発信もできます。※お買い上げ時には設定されていません。



待受画面からすぐに起動 ペタメモ®

各種機能へのショートカットやメモ帳を待受画面に貼り付けられます。待受画面に付箋のように一覧表示されるので、ちょっとしたメモ代わりに使えて便利です。※かんたんモード時は表示されません。



シンプルなメニュー表示でスムーズ操作 かんたんモード

カメラやメール、アラームなど、よく使う機能に絞ったシンプルな使いやすいメニュー表示に設定できます。


よくかける相手に簡単発信 ペア機能

あらかじめ登録した相手には、①、②、③の各キーを長押しするだけで発信できます。

便利な機能

難しい漢字も確認できる 漢字チェック

難しい漢字も、なめらかな極大フォントで見やすく表示できます。例えば、「薔薇」のように読めるけれど、なかなか書けない漢字も確認できます。



A4サイズもキレイにプリント 約331万画素オートフォーカス付きカメラ

くっきりきれいに撮影できる約331万画素のオートフォーカス付きカメラを搭載しています。また、QRコードも読み取れます。

使い方がぐっと広がる おサイフケータイ®

ケータイでショッピングはもちろん、ポイントカードや各種交通パスとして使えます。ケータイ1台に色々なサービスをまとめられるから、お財布の中の小銭やカードの枚数を減らせます。



プライバシーをしっかり守るとじるとロック 音声で時刻をお知らせアラーム時刻読み上げ

電話番号や写真を簡単交換赤外線通信 通勤時や就寝時に便利自動マナー

*【防水について】※IPX5/IPX7相当の防水性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けしないでください。※アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけた浸けたりしないでください。※強い雨が直接当たる環境での使用はしないでください。