

au K011 by KYOCERA

主な仕様

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約49×112×15.3(最厚部約17.0)mm | |
| 重さ(電池パック含む) | 約136g | |
| バッテリー | 充電時間 | ACアダプター 約140分/DCアダプター 約160分 |
| | 容量 | 920mAh |
| | 連続通話時間 | 約220分 |
| | 連続待受時間 | 約350時間 |
| メインディスプレイ/表示能力 | 約3.2インチフルワイドVGA IPS液晶/約26万色 | |
| サブディスプレイ/表示能力 | 約0.9インチ白色有機EL | |
| Eメール保存容量 | 受信ボックス約3.2MBまたは最大1,000件/ 送信ボックス約1.9MBまたは最大500件 | |
| SMS(Cメール)保存容量 | 受信ボックス200件/送信ボックス100件 | |
| データフォルダー容量 | 約800MBまたは5,000件 | |

標準セット ※携帯電話本体も含まれます。

●電池パック

OPTION (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- | | |
|------------------|--|
| ●卓上ホルダー | ●平型スイッチ付イヤホンマイク |
| ●共通ACアダプター-01/02 | ●平型ステレオイヤホンマイク |
| ●共通DCアダプター-01 | ●骨伝導レシーバーマイク01 |
| ●ポータブル充電器01 | ●外部接続端子用イヤホン変換アダプター-01 |
| ●USBケーブルWIN | ●cdmaOne簡易アンテナD |
| ●USBケーブルWIN02 | ●簡易アンテナE |
| ●USB充電ケーブル01 | ●AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/REST/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRoll |

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、予告なく変更される場合があります。

※「すぐ文字」、「オープンシヤッフ」、「ブラインドスクリーン」、「サイトK」は京セラ株式会社の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。Bluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない事を確認してください。2.万一、K011と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにK011の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3.不明な点その他お困りのことが起きたときは、最寄りのauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※FelCalは、ソニー株式会社の登録商標です。※勺はフェリカネットワークス株式会社の商標です。※「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。※本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアコンロン仕様を採用しています。※本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright© 2003-2012 ACCESS CO.,LTD.※ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。※Snapdragonは、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Incorporatedの商標です。※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作権物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。※Uni-Typeは、株式会社リムコーレーションの登録商標です。※「microSD」、「microSDHC」はSD-3CLLCの商標です。※「明鏡モバイル国語辞典」、「Gモバイル英和辞典」、「Gモバイル和英辞典」は大塚書店編集の著作物です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。



| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|-------------------|
| CMOSカメラ | メインディスプレイ | データフォルダー容量 | 対応外部メモリー |
| 約808万画素 | 約3.2インチ | 約800MB | microSDHC™メモリーカード |
| 主な対応サービス・機能 | | | |
| Eメール[~@ezweb.ne.jp] | SMS(Cメール) | ワンセグ | おサイフケータイ® |
| 赤外線通信 | GLOBAL PASSPORT | 緊急速報メール | デコレーションメール |
| GPS | じぶん銀行 | すぐ文字® | mamorinoナビ |

【ご利用に際して】

注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にはあらかじめ電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種のご供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になったau携帯電話については、最寄の取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願いします。■万が一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので au 携帯電話を au ショップ・PiPiitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに携帯しましょう。 モバイル・リサイクル・ネットワーク 【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

| | |
|---|---|
| お客さまセンター (年中無休) ※オペレーター対応は、9:00~20:00 | 一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157 |
|---|---|

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2012年5月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0119 K011メーカーカタログ



使いやすい高機能
コンパクトモデル

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

使いやすさにこだわった 便利&高機能なコンパクトモデル

目指したのは、通話・メールなどの基本機能はもちろん、充実の機能を快適にお使いいただけるケータイの完成形。「上質なデザイン」と「使いやすさ」を両立したコンパクトモデルです。



持ちやすい幅とフォルム

コンパクトな幅49mmのデザインに、背面に丸みをつけたフォルムで、持ち心地の良さを実現しました。

美しく見やすいサブディスプレイ



上質感を演出する有機ELサブディスプレイ。時計、お知らせ表示など多彩な情報を表示します。

大きく押しやすいキー

キーと本体の質感を変えることで、押し間違いを防ぎます。また、視認性の高いフォントを採用し、見やすさにも配慮しています。

安心の防水対応



急な雨や水に濡れた手でも気にすることなく、ご使用いただけます。

【防水について】

IPX5/IPX7等級の防水性能。キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。

様々なシーンで使える便利機能が充実

薄暗い所でもキレイに撮れる 裏面照射型8Mカメラ

裏面照射型CMOSカメラを採用し、薄暗いところでも、明るくきれいな撮影が可能。自動で最適なシーンを設定する「オートシーンセレクト」や「手ぶれ補正」はもちろん、自動でピントを合わせ続ける「コンテンツアスオートフォーカス」、さらに「顔検出オートフォーカス」などの各種アシスト機能にも対応。撮りたい瞬間を逃しません。



海外でも番号そのまま、より広いエリアで便利に グローバルパスポート CDMA/GSM

グローバルパスポートGSMにも対応し、韓国をはじめヨーロッパのほか、多くの国と地域で利用可能です。 **GLOBAL PASSPORT**

必須機能もしっかり搭載 ワンセグ & おサイフケータイ®

ワンセグはもちろん、おサイフケータイ®も搭載しています。



さらに使いやすく進化した すぐ文字®

待受画面からそのまま文字が入力できる京セラオリジナルの「すぐ文字®」を搭載。入力した文字は、インターネット検索などに連携して使用できます。また、連携先に「ニュース検索」と「番組表検索」を追加。つながる利便性をアップし、ますます使いやすくなりました。



好みに合わせて選べる フォント切替え機能

あいアイab12 LIM丸ゴシック(標準フォント)
読みやすいLIM社とイワタ社のフォントを採用。LIM丸ゴシック、LIM Uni-Type、イワタUD新聞明朝の3種に加え、京セラの公式サイト「サイトK®」から追加フォントのダウンロードもできます。

あいアイab12 Uni-Type

あいアイab12 イワタUD新聞明朝

サイトKはこちらからアクセス
※サイトのご利用には別途
パケット通信料がかかります。



※Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typeは小さい文字でも潰れにくい最適な文字バランスをデザインし、認識しやすく読みやすいフォントです。

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Snapdragon™ 搭載/ WIN HIGH SPEED対応* | オープンシャッフル® | セルフメニュー/ カスタマイズキー | プライバシーフォルダー |
| ブラインドスクリーン® | モバイル辞典 | 外国語応答メッセージ | デコレーション絵文字のラクラク検索 |
| オープン通話/ クローズ終話 | 時短検索 | てか文字 | ティーンズモード |

※対応エリアはauホームページでご確認ください。ベストエフォート方式の為、エリア内であっても通信環境混雑状況により速度が低下する場合がございます。



mamorinoシリーズをお持ちの方も、これからお考えの方も

親の安心と子どもの安全を簡単サポート「mamorinoナビ」

子ども向けGPS防犯ブザー「mamorino (マモリーノ) シリーズ」(以下mamorino)をより便利に安心にお使いいただくために、「mamorinoナビ」を搭載しました。



遠隔操作ナビ※1



mamorinoの設定などを簡単に行える遠隔操作ナビに対応。わかりやすいガイドメニューで、例えばお子様(mamorino)の居場所を簡単に確認できます※2。

画面はイメージです。

簡単!

緊急時位置確認※1※2

K011で緊急地震速報などを受信すると、自動でお子様(mamorino)の居場所を確認できます。

安心!

防犯ブザー通知※1※2

お子様(mamorino)の防犯ブザーが鳴ると、専用のアラーム音でお知らせします。マナーモードに設定していても、優先的に鳴動するので安心です。

安心!

すぐ地図※1※2

すぐ地図の設定をONにすると、お子様(mamorino)の居場所(地図)の確認がより簡単になります。

簡単!

※1 事前に設定が必要です。 ※2 EZ WINコース(月額315円)のお申し込みが必要です。