


【主な仕様】 かんたんケータイ KYF32

カラー	ゴールド / ピンク / ブルー	対応通信規格	4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×116×18.1mm(最厚部18.4mm)	最大通信速度※2	受信最大75Mbps / 送信最大25Mbps
重量	約137g	ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶
バッテリー容量	1,410mAh	カメラ	メイン 約800万画素CMOS
充電時間	約110分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット 動画 最大1,280×720ドット
連続通話時間※1	約490分(VoLTE)	耐衝撃 / 防水 / 防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5 / IPX8) / 防塵(IP5X)
連続待受時間※1	約400時間(4G LTE)	付属品	卓上ホルダ 
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE		
CPU	MSM8909 / 1.1GHz × 4コア		
メモリ	内蔵 ROM:8GB / RAM:1GB 外部 microSDHC™(最大32GB)		

※1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2:最大通信速度は、通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。※記載の通信サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。※本機種は3G通信はご利用いただけません。
 ⚠ EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

カラーバリエーション



【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE(シンクコール非対応)	赤外線通信(リモコン非対応)	緊急速報メール
---------------------	----------------	---------


【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」、「毎日歩数通知」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはいけません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはいけません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2016年7月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
 ※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2016 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0145 1607 かんたんケータイ KYF32 メーカーカタログ

au

かんたんケータイ

KYF32

見やすく・聞きやすく・押しやすく。
 安心快適な使い心地。



かんたん
 使いやすい
 KYOCERA

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

au VoLTE



見やすい、押しやすい

キーや画面の文字がくっきり大きく、見やすい。



画面の文字もくっきり大きくキレイに表示。

高精細 & 大画面液晶

従来機(簡単ケータイK012)よりも液晶画面を大きくし、さらに高精細化。写真も画面の文字も大きくキレイに表示します。

でか時計


ひと目でわかる大きな時計表示。



サブディスプレイ(バックライト点灯時)

わかりやすいメニュー

大きな文字でわかりやすいメニュー構成。使いたい機能がひと目でわかります。



でかピクト

待受画面での電池残量や電波強度などのアイコンを大きく見やすく表示。



見やすく押しやすいキー

フラットキー

指で触れたときに形がはっきりわかりやすいフラットキーを採用。大きな文字で見やすく、より押しやすくなりました。



(原寸大)

※画像はイメージです。



聞きやすい

聞き取りづらい音もはっきり聞こえ、通話もより快適に。



年齢とともに聞き取りにくくなる高い音も聞き取りやすい。

聞き取りにくい音域の音を強調するなど、好みの聞こえ方に調整できる「聞こえ調整」。

はっきりと

高音域を強調し、音量、明瞭度を高めます。相手の声が聞き取りにくいと感じている方におすすめです。

おさえめに

小さな音はそのまま、大きな音だけを抑えます。大きな音、うるさい音が気になる場合に設定してください。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

やわらかく

高音域を抑え、甲高い音を低減させます。キンキンした音を抑えたい方におすすめです。

聞こえる音域が広がり、さらに雑踏の中でも快適に聞こえる。


高音質通話「VoLTE」

au VoLTEに対応したことで、より実際に近い音声で、聞き取りやすくなります。

au VoLTE

※au VoLTE対応機種同士(auの4G LTEエリア内)の場合、高音質通話となります。
※高音質通話およびボイスパーティー(有料)に対応しています。

スマートソニックレシーバー®



画面全体を使って、音と振動で相手の声を伝える、京セラ独自の機能を搭載。耳を覆うように画面部をあてることで、周囲の騒音を遮蔽でき、騒がしい場所でも相手の声をはっきり聞き取ることができます。

SMART SONIC RECEIVER®

※画像はイメージです。



水・衝撃に強い

落としても、水に濡れても「もしも」のときも安心。



耐衝撃

ポケットやバッグから取り出すときに、万一落としても壊れにくく、安心して使い続けられます。

【耐衝撃について】

米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

防水・防塵

防水・防塵対応なので、急な雨で濡れたときも、チリやホコリで汚れたときも安心です。

【防水・防塵について】

IPX5/8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類・背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。強い雨が直接あたる環境での使用はしないでください。耐熱設計ではありません。



簡単・キレイに撮れる

大切な思い出をキレイに残せる高感度カメラ。



約800万画素カメラ

従来機(簡単ケータイK012)よりも解像度が高い、約800万画素のカメラを搭載。キレイな画像でカメラ撮影が楽しめます。



手ブレ補正

手ブレによる写真のブレを抑え、撮影ミスを軽減します。

指がかりアラート

カメラに指が写ると注意画面を表示します。

顔を認識してキレイに撮れる

人物の顔を自動で複数検出する顔検出機能を搭載。顔に合わせて自動でピント調整と露出を行うので、キレイに思い出を残せます。



※画像はイメージです。



安心・便利

安心を支える機能、使いやすい工夫が満載。

ワンタッチキー

家族や友人を登録して、ワンタッチで電話をかけたり、メールを簡単に送信したりできます。また、目覚まし時計や電卓など、よく利用する機能を登録することもできます。



※最大3件まで登録可能です。

緊急ブザー


いざというときに安心の緊急ブザーキーをサイドに配置。ブザーが鳴動すると同時に、ワンタッチキーに登録した相手に現在位置をメールで知らせるように設定できるので、もしものときも安心です。



※ご利用には設定が必要です。

光で操作ナビ

次に押すキーが画面ガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せばよいかわかります。




毎日歩数通知[®]

毎日の健康管理に役立つ歩数計機能を搭載。あらかじめワンタッチキーの「1」に登録した相手に日々の歩数をEメールで自動送信(1日1回)するように設定できるので、離れて暮らしているご家族でも、毎日の様子を見守ることができます。



でかストラップホール

大きなストラップホールで、取り付けも簡単です。



歩数計連動の壁紙「東海道五十三次」


歩行距離に応じて東海道をたどれるので、毎日楽しく歩けます。



※数値は目安です。

音声読み上げ

メールやメニュー、時刻などを専用キーを押すだけで、内容を声でお知らせします。



※画像はイメージです。