

【主な仕様】 デイグノ エス

カラー	ブラック/ホワイト/ピンク	ディスプレイ	約4.7インチ HD液晶	連続通話時間*2	約1,110分
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約66×134×10.8(最厚部約11.6)mm	カメラ	メイン 約808万画素CMOS (顔認識対応AF/手ぶれ補正付き)	連続待受時間*2	約720時間(3G)/約580時間(LTE)
重量	約157g			外部接続	Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n
au ICカード種類	au Micro IC カード(LTE)		サブ 約120万画素CMOS	Bluetooth®	ver.4.0+EDR
OS	Android™4.0	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット(8M)	外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック/MHL/DLNA
CPU	MSM8960(1.5GHz)デュアルコア		動画 最大1,920×1,088ドット(フルHD)	防水/防塵	防水(IPX5/IPX7)/防塵(IP5X)
メモリ	内蔵(ROM/RAM) ROM:16GB/RAM:1GB	バッテリー容量	2,520mAh	付属品	電池/リク*3/急速充電対応卓上ホルダ*3/卓上ホルダ専用ACアダプタ*3
	外部 microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大64GB)	充電時間*1	AC(急速充電対応卓上ホルダおよび専用ACアダプタ使用時) 約120分		2GB microSD™メモ리카ード(送品品)

\*1専用ACアダプタ使用時の測定です。\*2連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態です十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。\*3専用オプション品として別売もしています。

【対応サービス一覧】

4G LTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	ワンセグ	NFC	おサイフケータイ®	赤外線通信	au Market
GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	GPS	auスマートパス	ビデオパス	うたパス	ブックパス

※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。※Wi-Fiテザリングにはテザリングオプション(525円/月)のお申し込みが必要です。

【防水・防塵機能に関するご注意】

■IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。■IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。■IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。■外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを開ける際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。外部接続端子カバー、電池フタに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。■万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。■水濡れ後は水抜きをし、電池フタを外さないで、本体、電池フタとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施していません。)■外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、電池フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をえています。傷付いたり、はがしたりしないでください。外部接続端子カバー、電池フタを開める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に開めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。外部接続端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。■本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。付属品、オプション品は防水性能を有していません。■耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本製品は水に浮きません。■熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。■本製品は耐衝撃性能を有していません。落下させたり、衝撃を与えないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどを網棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

※「DIGNO」、「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「NFC」は近距離無線通信の国際規格(Near Field Communication)です。国内外でスマートフォンでの決済(2012年度内にサービス開始予定)がご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※「おサイフケータイ®」は株式会社エヌ・ティ・ティ・コムズの登録商標です。※「 」は、フエリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Google ロゴ、Google マップ、Gmail、Google 音声検索、Android、YouTubeは、Google Inc.の登録商標または商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※パノラ画像生成技術には株式会社モルフォの「QuickPanorama」を採用しています。「QuickPanorama」は株式会社モルフォの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もしチェン」を使用しています。「もしチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モルソワの書体を搭載しています。※MHLのロゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL,LLCの商標です。※DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。本機のDLNA認証は京セラ株式会社取得しました。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。






【ご利用に際して】

 <b>注意</b>	<b>au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</b>
--	---

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車向電気機器に影響を与える場合がありますため、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。\*ドア閉鎖中の航空機内では使用禁止ですので、電源を切ってください。また電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。\*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。\*植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。\*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル・陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご利用になれないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。\*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。\*通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず♻のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

**お客様のご都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。**

 マナーもいっしょに携帯しましょう。	 モバイル・リサイクル・ネットワーク 【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】	 グリーン購入法推進
お客さまセンター(年中無休) ※オペレーター対応は、9:00～20:00	一般電話から(通話料無料) <b>☎0077-7-111</b> au携帯電話から(通話料無料) 局番なし <b>157</b>	
◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイおよびLEDの表示はすべてイメージです。		
このカタログは2012年10月現在のものです。		
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation		
<b>製造元 京セラ株式会社</b>		
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp		

**au DIGNO S**

楽しみ長持ち。

スマホNo.1\*1 超大容量バッテリー×急速充電\*2。



騒がしい場所での通話も快適

◎ SMART SONIC RECEIVER

THE NEW VALUE FRONTIER

**KYOCERA**

\*1 国内スマートフォンのバッテリー容量。2012年9月19日現在。株式会社ネオマーケティング調べ。  
\*2 同社の卓上ホルダおよび専用ACアダプタ使用時。

**au 4G LTE**



スマホでやりたいこと、思う存分楽しめる。  
 スマホNo.1\*1の超大容量バッテリー搭載  
 4G LTE対応モデル登場。

\*1 国内スマートフォンのバッテリー容量。  
 2012年9月19日現在。  
 株式会社ネオマーケティング調べ。



スマホユーザーの誰もが望んでいたバッテリーの長持ち。  
 DIGNO Sは、超大容量2,520mAhバッテリーを搭載しました。  
 超高速通信4G LTEに対応し、インターネットも快適。  
 機能満載のオールインワンモデルだから、  
 やりたいことが、いろいろたっぷり楽しめます。

## BATTERY & CHARGE

スマホをたっぷり楽しめる強い味方!



バッテリーの残量を、気にせず楽しめる!

### 超大容量バッテリー スマホNo.1\*1!

\*1 国内スマートフォンのバッテリー容量。2012年9月19日現在。株式会社ネオマーケティング調べ。

今まで、スマホのバッテリーの残量を気にして我慢していたことが、思う存分できるようになります。通話やメールはもちろん、動画や音楽、ゲーム、SNSなどもたっぷり楽しめるので、プライベートでもビジネスでもフル活用できます。



DIGNO Sの長時間使用	
連続通話: 約1,110分	ビデオパス連続視聴 (LTEの場合): 約4時間
連続待受 (3Gの場合): 約720時間	うたパス連続再生 (LTEの場合): 約23時間
連続待受 (LTEの場合): 約580時間	連続テザリング (LTEの場合): 約7時間30分
	ワンセグ連続視聴: 約10時間

\*京セラ株式会社調べ。

バッテリーの長持ちアップで、  
 スマホでやりたいことが、たっぷり楽しめる。



**ポイント** さらに!!  
 省電力モードで電池持ちが約10%UP。

※通信環境やご利用方法により、ご利用時間は異なります。




短時間でしっかり充電できる!

### 急速充電対応卓上ホルダ

\*2 同梱の卓上ホルダおよび専用ACアダプタ使用時。

30分で約50%、60分なら約80%まで急速充電が可能な卓上ホルダを同梱。例えば、朝起きてバッテリー残量が少ないことに気づいても、出かける前の時間でしっかり充電できるので安心です。



超高速通信に対応、高画質カメラも搭載!

## 動画のダウンロードやストリーミングも快適 超高速通信4G LTE対応

au 4G LTE

下り最大75Mbps/上り最大25Mbpsの超高速通信「4G LTE」に対応。動画ファイルのダウンロードやストリーミングも快適に行えて、スマホの楽しみが広がります。  
※対応エリアはauホームページでご確認ください。ベストエフォート型サービスのため、エリア内であっても通信環境、混雑状況により速度が低下する場合があります。アプリによってはお客様が操作していない場合でも通信を行うことがあります。LTEフラットへのご加入を推奨します。

薄暗い場所でも明るくキレイに撮れる

## 約8.1M裏面照射型CMOSカメラ

約808万画素の裏面照射型CMOSカメラを採用し、薄暗いところでも明るくキレイな撮影が可能。撮影シーンがさらに広がります。また、サブカメラ(約120万画素)も搭載し、自分撮りもキレイに撮れます。



従来モデル (ISW11K)



DIGNO S



### 【さらにキレイに! HDR (ハイダイナミックレンジ) 撮影 NEW】

晴れた日の屋外など光と陰で明暗の差がはっきりしている場所でも、白とびや黒つぶれを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。また、動きのある被写体も残像を抑えた撮影ができます。

### 【高精細なフルHDムービー撮影 NEW】

メインカメラでは、1,088pのフルHDムービー撮影が可能。MHL出力すれば、高精細な動画をTVで再生して楽しめます。またサブカメラでは、720pのHDムービー撮影が可能です。

## 撮りログ NEW

撮影したお気に入りの画像や動画にコメントをつけて、オリジナルのフォト/動画アルバムが簡単に作れます。撮影前に撮りログを設定しておけば、撮影した画像をそのままフォトアルバムにできるので、思い出を手軽に残せます。



## エフェクト機能 NEW

撮影時に「コミック」や「魚眼」など10パターン以上のエフェクト機能でバラエティ豊かな撮影が楽しめます。さらに撮影後もアプリ(エフェクトプラス)を使って20パターン以上のエフェクト機能で編集ができます。

エフェクト例

- 色鉛筆
- ポップアート
- フィルター
- 万華鏡
- ポスター
- モノクロ
- ノスタルジー
- 魚眼
- コミック
- 部分着色
- ビビッド
- など



プレビュー画面で一度に確認できます。

### 主なカメラ機能

- エフェクト撮影 NEW
- HDR撮影 NEW
- コンティニュアオートフォーカス
- スマイルシャッター
- 自分撮り
- 手ぶれ補正
- 連写撮影
- 顔認識

### 主なカメラ関連アプリ

- エフェクトプラス NEW
- Quick Panorama (パノラマ撮影)
- バーコードリーダー

ワンランク上の聞きやすさと見やすさ。

ディスプレイ部を振動させる先進の技術

## スマートソニックレシーバー

京セラ  
オリジナル  
機能

### ◎ SMART SONIC RECEIVER

京セラの独自機能「スマートソニックレシーバー」は従来のレシーバーのような受話口がありません。相手の声を圧電素子が振動に変換し、ディスプレイ部を振動。耳に当てることで、相手の声が伝わる仕組みです。

Ver.UP

低音域の音圧を高め、より聞きやすく、  
ナチュラルな音を実現しました!



騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい。

耳を覆うようにディスプレイ部に当てると、周りの騒音を遮蔽しながら聞くことができるので、騒がしい場所でも相手の声ははっきり聞き取れます。

駅のホーム

ショッピングモール

空港ロビー



耳に当てる位置を気にせず通話できる。

耳をディスプレイ部にピンポイントに当てなくても聞き取れます。耳の当てる場所を選ばず通話できるので、従来のように受話口からずれると相手の声が聞き取りづらいということがありません。

受話口



従来のスマートフォンの場合

受話口がありません!



DIGNO Sの場合

「はっきり通話」でさらに聞きやすく。

聞きやすさを向上させるために、相手の声の高音域に強弱を付けることが可能。自分の聞こえやすさに合わせて使うことができます。

※聞き取りやすさには個人差があります。  
※周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

映像も文字もくっきり見やすい

## 大画面 約4.7インチHD液晶

高精細な解像度で再現できるHD液晶(314ppi)を搭載。約4.7インチの大画面で画像や動画はもちろん、小さな文字もくっきりキレイに表示します。





## アプリをスマートに活用できる「すぐ」機能

やりたいことを話すだけで最適なアプリが起動

### すぐごえ NEW 京セラオリジナル機能

「アプリを探すのが面倒。すぐに使いたい」、そんなときに便利なのが、話すだけでアプリが起動できる「すぐごえ」です。ロック画面から「すぐごえ」を起動し、話すだけで定番アプリ、メール、電話等を快適に使うことができる他、独自機能(イベント応答)にも対応し、初心者でも簡単に使えます。



話した内容を判断し最適なアプリと連携

スリープ時は音量アップキー長押しでも起動できます。

1 ロック画面から「すぐごえ」起動

2 やりたいことを話す

3 話した内容に応じて最適なアプリが起動

起動アプリ: 乗換ナビ

話す内容(例): 東京から横浜 乗換

できることがいっぱい!!

簡単アプリ起動

例えば「電卓」と話せば、電卓アプリが起動。ダウンロードしたアプリにも対応しているので、アプリ一覧から探す手間もありません。

イベント応答 京セラオリジナル

着信やメールを受信したとき、「すぐごえ」を起動して着信/受信があったことを音声でお知らせし、そのまま話すだけで相手に電話やメールを返すことができます。手がふさがっている時でも素早い応答が可能です。

文字入力ですぐアプリ連携がスムーズ

### すぐ文字® 京セラオリジナル機能

ロック画面のアイコンをタップすると、すぐに文字が入力でき、使いたいアプリを選択できる「すぐ文字®」。メモやマップ検索、乗換検索、Google™検索、YouTube™などがシンプルな3ステップで使えるので、とても便利です。また、新たにCOOKPADや辞書が加わり、ますます便利になりました。

1 ロック画面から「すぐ文字」起動

2 文字を入力して使いたいアプリのアイコンをタッチ

3 選んだアプリ(マップ)が起動

すぐ文字連携アプリ


- COOKPAD NEW
- 家庭医学大全 for au NEW ※1
- マップ
- Eメール
- メモ帳※2
- カレンダー※2
- 大辞林 NEW ※1
- 付箋メモ NEW
- Google™※2
- 取扱説明書
- 電話帳※2 など
- ジーニアス英和英 NEW ※1
- 乗換ナビ
- SMS(Cメール)
- YouTube™
- 共有

※1 ショートカットアプリです。 ※2 アイコン編集から追加すると使用可能。

新着通知をロック画面で確認

### すぐみる

ロック画面に不在着信や新着メールのお知らせを表示し、そのままアプリにアクセスできます。新たにFacebookやTwitterの通知も追加され、アプリの利便性がさらに向上しました。



## 使いやすさにこだわった便利機能

よく使う言葉を素早く入力

### クリップボード NEW

従来のケータイでおなじみのクリップボードを搭載しました。コピー/切り取りした情報が複数蓄積され、文字入力がより簡単に行えます。



ホーム画面にメモが貼れる

### メモ帳ウィジェット NEW

入力したメモ帳の内容を、ホーム画面へ付箋のように貼り付けが可能です。忘れてはいけないちょっとしたメモを貼り付けられるので便利です。



消費電力を抑える

### 省電力ナビ

省電力設定

省電力効果(エコレベル)をビジュアルで表示し、待受時間の長さがよりわかりやすくなりました。



アプリケーション管理

起動中アプリのCPU使用量が一目でわかり、不要なアプリはワンタッチで簡単に終了することができます。



見やすく使いやすい

### シンプルメニュー

従来のケータイでおなじみの3×4のアイコンを配置した見やすくシンプルなメニュー画面に切り替えることができます。ケータイと変わらない使い勝手を実現しました。

※ 初期設定はOFFです。



キャップレスで抜き差しがスムーズ

### 防水イヤホンジャック NEW

防水仕様のキャップレスイヤホンジャックを採用しているのでイヤホンの抜き差しもストレスなくスムーズです。



アプリを起動中でも各種設定が可能

### ステータスパネル

様々な画面から呼び出しが可能なステータスパネル。アプリ起動中でもホーム画面に戻らずに、マナー設定やWi-Fi®などのON/OFF設定やよく使うアプリの起動などが簡単・便利に行えます。

1 ON/OFF設定

設定項目を自分好みに変更可能(最大10件)。

2 アプリショートカット

よく使うアプリのショートカットを置くと、起動がより簡単に。

3 簡単SNS投稿\*

FacebookやTwitterへの投稿が簡単・便利に。

4 付箋メモ

メモの貼付けが可能。すぐごえ、すぐ文字から入力することも可能。

5 月間/週間カレンダー

タップするとカレンダーアプリを起動。

※事前に設定が必要です。



時刻の読み上げで便利に

### アラーム読み上げ NEW

アラーム設定時刻に、時刻はもちろん、日付や曜日も音声で読み上げます。今までは、アラーム音だけでお知らせしていたスヌーズ機能も、その都度時刻を読み上げてくれるので便利です。

プライバシーを守る

### 着信非表示機能 NEW


プライバシーを守るため、音声着信時に相手の電話番号や名前などを表示しないように設定できます。「表示」ボタンを押して、相手の情報を表示することもできます。



電話をかける相手が探しやすい

### 電話帳

電話帳をタブ分けすることで、従来のケータイのような使用感を実現。電話をかける相手を探しやすく、便利です。



【防水について】

※IPX5/IPX7等級の防水性能。キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。