

【主な仕様】 GRATINA KY06(グラティーナ ケイワイワイゼロロク)

サイズ(幅×高さ×厚さ)	約49×110×16.5(最厚部17.5)mm	
重量	約119g	
au ICカード種類	micro au ICカード	
メモリ	本体データフォルダ	最大100MBまたは1,000件 ※どちらかが最大になるまで保存できます。
	外部	microSD™/microSDHC™メモリーカード対応(最大32GB/別売)
ディスプレイ	メイン	約3.0インチワイドQVGA IPS液晶/約26万色
	サブ	約0.9インチ白色有機EL
カメラ	有効画素数約808万画素裏面照射型CMOS オートフォーカス付	
撮影サイズ	静止画	最大3264×2448ドット(8M)
	動画	高品質L(176×144)/長時間(176×144)
バッテリー容量	1020mAh	
充電時間(AC)	約160分	
連続通話時間*1	約320分	
連続待受時間*1	約710時間	
外部接続	Bluetooth® ver.2.1+EDR	
防水/防塵/耐衝撃	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)/MIL規格相当	
付属品	電池パック*2/卓上ホルダ*2	

カラーバリエーション



オレンジ      ピンク      イエローグリーン      ホワイト      ブラック

\*1 連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。 \*2 専用オプション品として別売もしています。

【防水・防塵について】

※IPX5:キャップ類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。  
 ※IPX8:常温で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。  
 ※IP5X:防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。

【耐衝撃について】

※アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIV に準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

※「すく文字」、「ベタメモ」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」は、京セラ株式会社の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※㊦はフェリカネットワークス株式会社の商標です。※本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴR)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。"Wnn" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved. ※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client, NetFront Sync Client を搭載しています。ACCESS, ACCESSロゴ, NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ※microSD, microSDHCはSD-3C,LLCの商標です。※本製品には赤外線通信機能としてイーグローバルレジ株式会社製のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globeledge Corp. All Rights Reserved. ※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害 などの保証を行うものではありません。

CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約808万画素	約3.0インチ	約100MB	microSDHC™
◆主な対応サービス・機能			
Eメール[~@ezweb.ne.jp]	SMS(Cメール)	おサイフケータイ®	ワンセグ
赤外線通信	緊急通報メール	GLOBAL PASSPORT CDMA	GPS



【ご利用に際して】

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--------------------------------------------------------

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自動車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。\*航空機内では使用禁止です。搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。\*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。\*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。\*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にできないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。\*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のからまない場所へ移動しましょう。\*通話中の声は大きすぎないように。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PiPitまでご持参ください。■ご不要になったau携帯電話については、最寄の取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ♻️マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに携帯しましょう。      モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]      ♻️

お客さまセンター (年中無休) ※オペレーター対応は、9:00~20:00	一般電話から (通話料無料) ☎️ 0077-7-111
	au携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2013年8月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2013 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**  
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0124 1309 GRATINA KY06メーカーカタログ

au GRATINA グラティーナ KY06



THE NEW VALUE FRONTIER  
**KYOCERA**





手になじむ  
ラウンドフォルム



金属素材の  
上質な光沢感



押しやすさに  
こだわったキー



ハッキリ見やすい  
有機ELサブディスプレイ



## 快適な通話、安心の長持ちバッテリー

騒がしい場所でもクリアに聞こえる  
スマートソニックレシーバー®

SMART SONIC RECEIVER®

ディスプレイ部の振動で相手の声を伝える京セラ独自のレシーバーを搭載。耳を覆うようにディスプレイ部を当てることで周囲の騒音を遮蔽。駅のホームやショッピングモールなど騒がしい場所でも相手の声をハッキリと聞き取ることができます。



騒がしい場所でも相手の声はハッキリ

受話口がないため、受話口にほこりが入る心配も不要です

長時間使用に対応した  
大容量バッテリー

軽量＆コンパクトボディに1,020mAhの大容量バッテリーを搭載。連続待受約710時間の長持ちバッテリーなので、旅行や出張など、外出時も安心です。

防水・防塵はもちろん  
衝撃にも強い安心設計



防水・防塵に加え耐衝撃も備えた設計で、万一地面に落とした際も壊れにくく安心です。

[防水・防塵について]※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵機能。※キャップ類・背面カバーは確実に取り付けてください。[耐衝撃について]※アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

## さまざまなシーンで役立つ充実の機能

大切なシーンをキレイに残す  
高感度約808万画素カメラ

裏面照射型CMOSカメラ

高感度センサーの採用で、夜景や室内などの薄暗いシーンも明るくクリアな画質で再現。大切な瞬間をキレイに残せます。



従来モデル(K009) GRATINA

薄暗いシーンも明るくキレイに

いつでもオートフォーカス  
画面の中央でピントを合わせ続ける機能で、子どもやペットなどの動きのある被写体でも撮りたい瞬間にピントの合った写真が撮れます。



動く被写体のシャッターチャンスを逃さない

※画面はイメージです。

便利な機能・サービスにも  
しっかり対応

おサイフケータイ®	ワンセグ	Bluetooth®
GLOBAL PASSPORT CDMA	すぐ文字®	ベタメモ®
アラーム時刻読み上げ	緊急速報メール	災害時ナビ

※サービスの詳細はauホームページをご確認ください。

お子さまのご利用に適した  
ティーンズモード

あらかじめ設定することで、着信やメール受信、アプリ利用などを制限することができます。さらに、有害サイトへのアクセスをブロックする「安心アクセスサービス(有料)\*」に対応。お子さまの年齢に応じた制限が可能です。



\*サービスの詳細はauホームページをご確認ください。