

ひとつ上の質感



たっぷり使える大容量バッテリー



幅約49mmのスリムボディ

押しやすさにこだわったキー

クリック感のある押しやすいキーを搭載し、分かりやすさと使いやすさを向上しました。また、キーの大きさや間隔にもこだわり、最適なバランスで配置しています。さらに、使用頻度に合わせてキーの高さも変更するなど、誤操作防止にも配慮しています。



防水・防塵はもちろん 衝撃にも強い安心設計



防水・防塵に加え、耐衝撃も備えた設計で、万一地面に落とした際も壊れにくく安心です。

[防水・防塵について] ※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。※キャップ類・背面カバーは確実に取り付けてください。[耐衝撃について] ※アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6: Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

撮るのも見るのも美しい。 高感度約808万画素カメラ&約3.2インチ高精細液晶。

裏面照射型約808万画素カメラ

有効画素数約808万画素のソニー製裏面照射型CMOSセンサー“Exmor R for mobile”を搭載。高感度、低ノイズを実現し、薄暗い場所でも大切な思い出をきれいに残せます。



従来 (K009)



裏面照射型

手ぶれ補正

手ぶれによる写真のぶれを抑え、よりきれいな写真を撮影することができます。

オートシーンセレクト

撮影環境に合わせて、「風景」「人物」「逆光」「夜景」から自動で最適なシーン設定を行います。

顔認識オートフォーカス

顔を検出してピントを自動調整するので、人物もきれいに撮影することができます。



フルワイドVGA液晶

約3.2インチの854ドット×480ドットの高精細フルワイドVGA液晶を採用。高感度約808万画素カメラで撮影した写真をより美しく表示できます。



高速CPUでサクサク快適操作&大容量バッテリーで安心。

サクサク快適操作

クロックスピード1GHzの高速CPU搭載。情報処理速度が大幅にアップし、サクサク快適な操作性を実現します。



たっぷり使える大容量バッテリー

約124gの軽量ボディに、1,020mAhの大容量バッテリーを搭載しました。たっぷり使えるので安心してお使いいただけます。

1,020mAh

グローバルパスポートGSM対応。多彩な使える機能を搭載。

グローバルパスポート

CDMAだけではなく、GSMにも対応。海外旅行はもちろん、海外を飛び回るビジネスマンの方にも、お使いいただけます。



カスタマイズキー

TVキーを短押しするとワンセグが起動。TV以外のメモ帳や電卓など、よく使う機能の登録もできます。

セルフメニュー

よく利用する機能やサイトを登録して、自分だけのお気に入りメニューを作ることができます。

多彩な機能も充実

他にも、京セラのオリジナル機能や文字入力時に役立つモバイル辞典など便利な機能を搭載しています。

WIN HIGH SPEED対応*1	すぐ文字®
ブラインドスクリーン®	フロント切替機能
モバイル辞典	LISMO!

*1: ベストエフォート型サービスです。エリア内であっても送信環境や混雑状況などにより速度が低下する場合がございます。対応エリアはauホームページでご確認ください。

親の安心と子どもの安全を簡単サポート 「mamorinoナビ」搭載

子ども向けGPS防犯ブザーmamorinoをより便利に、簡単にお使いいただけます。すでにmamorinoシリーズをお持ちの方や、これから購入をお考えの方にオススメの機能です。

