

【主な仕様】 URBANO L02(アルバーノ エルゼロニ)

カラー	シルバー/グリーン/ピンク	撮影サイズ	静止画	最大4,224×3,000ドット(13M)	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約65×134×11.0(最厚部11.3)mm		動画	最大1,920×1,080ドット(FHD)	
重量	約142g	バッテリー容量		2,700mAh	
au ICカード種類	au Nano IC カード(4G LTE)	充電時間*1		約140分	
OS	Android™ 4.2	連続通話時間*2		約1,210分	
CPU	MSM8960(1.5GHz)デュアルコア	連続待受時間*2		約620時間(3G)/約510時間(LTE)	
メモリ	内蔵(ROM/RAM)	ROM:16GB/RAM:2GB	外部接続	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n
	外部	microSD™/microSDHC™/ microSDXC™(最大64GB)		Bluetooth®	Ver.4.0
			外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック/MHL/DLNA	
ディスプレイ	約4.7インチ HD TFT液晶	防水/防塵		防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)	
カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS	付属品	電池パック*3	
	サブ	約97万画素CMOS		急速充電対応卓上ホルダ(ACアダプター一体型)*3	

*1:急速充電対応卓上ホルダ(ACアダプター一体型)使用時の測定です。*2:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。*3:専用オプション品として別売もしています。

【対応サービス一覧】

4G LTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	ワンセグ	情報取得/リンク(NFC)	おサイフケータイ®	赤外線通信	GPS
GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	auスマートパス	ビデオパス	うたパス	ブックパス	

※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

【防水・防塵機能に関するご注意】

[防水について]※IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。[防塵について]※IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れたら攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。[ご使用に関するご注意]※外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面カバーは完全に装着してください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※海水、プール、温泉の中にも浸けないでください。※水中で使用しないでください。※お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。※砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。※万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー・背面カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

【ご利用に際して】

注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があります。そのため、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*ドア閉鎖中の航空機内では使用禁止ですので、電源を切ってください。また電源が自動的に機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*湿雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であってもトンネル・地下・屋内ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「インテリジェントWi-Fi」、「エントリーホーム」、「省電力ナビ」、「すぐこえ」、「すぐ文字」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」、「デイリーステップ」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「NFC」は近距離無線通信の国際規格(Near Field Communication)です。国内外でスマートフォンでの決済がご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※丸は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Google ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc.の商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※背景ぼかし画像生成技術には「Morpho Defocus」を採用しています。「Morpho Defocus」は株式会社モルフォの登録商標です。※ノイズ除去技術には「Morpho Denoiser」を採用しています。「Morpho Denoiser」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2013 All Rights Reserved. ※絵文字ソリューションパッケージ©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved. ※書体切り替えには、株式会社リムコーレーションの「もしチェン」を使用しています。「もしチェン」は株式会社リムコーレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※MHLのロゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL LLCの商標です。※DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。本機のDLNA認証は京セラ株式会社が取得しました。※LTEは、ETSIの商標です。※「Health Planet」は株式会社タニタの登録商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。※本製品は株式会社セックのワンセグ・マルチソリューション「airCube for Android」を搭載しています。「airCube」は株式会社セックの登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

MHL



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



やめましょう、スマホやケータイの画面を見ながらの歩行は大変危険です。
歩きスマホ。歩行中または急に立ち止まるとの通話や操作は控えましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】



グリーン購入推進

au携帯電話に関する お問い合わせ	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
----------------------	---

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2013年12月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2013 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

au

URBANO アルバーノ

L02

Refined Quality.



THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

au 4G LTE

フォルムに、質感に、カラーに。
細部まで美しく磨かれた、
気品あるデザイン。



ソリッドでモダンなデザイン。
より洗練され、均整のとれたスクエアフォルム。
手にするたびに、さりげなく知性を醸し出します。



押しやすさにこだわった
ハードキー。

高精度にV字カットしたメタル素材を採用。
押しやすさにもこだわり、デザイン性と機能性を両立。



手になじむ、伸びやかなボディ。
上質な光沢をまとった、滑らかに伸びるフォルム。
手にすっとなじむ自然な曲面を突き詰めました。



大人のスタイルを彩る、カラーコーディネート。

落ち着いたカラーに、キラリと輝くカメラプレート。
大人にふさわしい、ワンランク上の上質さを演出します。

充実したひとときを、よりスマートに。
大人のこだわりに応える、信頼のスペック。




電池残量を気にせず、スマホがたっぷり使える

大容量バッテリー&急速充電対応卓上ホルダ

大容量バッテリーの搭載で急な出張などでも安心。また、30分で約50%の急速充電を可能にする卓上ホルダ(ACアダプター一体型)が付属しているので、例えば、朝起きてバッテリー残量が少ないことに気づいても、出かける前の短い時間でたっぷり充電できます。



カバーを装着したままでも充電が可能です。
※カバー形状により充電できない場合があります。



専用充電台(別売)に置くだけで手軽に充電できます。



※別途専用の「無接点充電用電池パック」(別売)が必要です。
※背面カバーはそのままご使用いただけます。

賢く消費電力を抑える

省電力ナビ[®]

ご利用の状況を把握してムダな消費電力を抑え、バッテリーの持ちを強力にサポートします。

省電力設定

省電力モードを選択すると、電池の持ちが約10%向上します。

※通信環境やご利用方法により、異なります。



「省電力設定」画面

タイマー設定


生活リズムに合わせて、省電力モードにする時間帯を自由に設定できます。

■ オート通信制御

アプリの使用状況を把握し、7日間以上使用されていないアプリのバックグラウンド通信(アプリが自動的に行う通信)を自動で停止。余計な消費電力を抑えます。

■ インテリジェントWi-Fi[®]

歩行中や、電車/自動車での移動中であることを自動的に感知し、静止時のみWi-Fi[®]に自動接続。意図しないWi-Fi接続がなくなり、快適に通信できます。



※Wi-Fiはベストエフォート型サービスのため、お客さまのご利用環境により通信速度が低下したり、Wi-Fi通信をご利用いただけない場合があります。

相手の声がクリアに聞こえる

スマートソニックレシーバー[®]

従来のレシーバーとは異なる京セラ独自機能「スマートソニックレシーバー[®]」。音と振動で相手の声を伝えることでクリアに聞こえます。



ポイント1 騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい。

- 駅のホーム
- ショッピングモール
- 空港ロビー



高品位で多彩な撮影を楽しめる

高画素約13Mメインカメラ

約13Mという高画素に加え、多彩な機能を搭載することで、より美しく、より高品質な撮影を可能にします。

■ 夜景オートノイズリダクション

撮影場所の暗さを自動で判断。ノイズ除去と手ぶれ補正により、夜景などの薄暗い場所でもキレイな撮影を可能にします。



夜景オートノイズリダクションによる写真

くっきり鮮やかな映像が楽しめる

高精細約4.7インチHD液晶

大画面だから画像や動画はもちろん、小さな文字も見やすく表示します。



※画面はイメージです。

ポイント2 耳に当てる位置を気にせず通話できる。



ポイント3 快適な通話をサポートする機能が満載。

- 聞こえ調整機能
- ゆっくり通話
- ノイズキャンセル

■ 背景ぼかし撮影

自動的に2枚の写真を撮影・合成することで、一眼レフのような被写体を際立たせた写真が撮れます。



背景ぼかし撮影による写真

※本機能ご利用時は、ズーム機能はご利用いただけません。

その他のカメラ機能

- ハイダイナミックレンジ (HDR) 撮影
- スマイルシャッター撮影
- エフェクト撮影
- オートブラケット撮影
- フルHDムービー撮影

※写真はイメージです。

ストレスなく、思いのままに使いこなす。
快適な使い心地。



スマートフォンに慣れた人も、初心者も分かりやすい

選べる3つのホームアプリ

スマートフォンに慣れている方から、初めてお持ちになる方まで、使いやすさに応じて、ホームアプリ(ホーム&メニュー画面)を選択することができます。いつでも簡単に変更できるので、長く安心してお使いいただけます。




従来のケータイと
同じような操作感で使用できます。
基本的な機能を
簡単に使用できます。

検索をスムーズに

電話帳画面

「あかさたな」などの「あ」段だけでなく、「い」～「お」段からでも探せるインデックスタブで、目的の人を簡単に見つけられます。



検索がよりスムーズに

直感的に操作しやすい

ハードキー

フロントに3つのハードキーを配置。「戻る」、「ホームへ戻る」、「メニューを表示」などの操作を直感的に分かりやすくしています。「ホームキー」で簡単にスリープ解除したり、画面上のメニューを探ることなくいつでもメニューを表示することができます。




分かりやすい3つのハードキー

大きくて見やすい

でか文字

文字サイズをAndroid™標準の約1.75倍*に拡大し、より見やすく表示します。

*表示画面等によっては約1.75倍にならないものがあります。



設定画面の"でか文字"表示(原寸大)



電話帳の"でか文字"表示(原寸大)

話すだけで最適アプリを起動する

すぐごえ®

ロック画面から簡単に起動でき、やりたいことを話すだけで定番アプリはもちろん、電話やメールなどを簡単に使うことができます。



やりたいことを話す
最適なアプリが起動

文字入力ですぐにアプリと連携できる

すぐ文字®

ロック画面からそのまま文字入力*することができ、メールやメモ帳、乗換案内などのアプリとスムーズに連携することが可能です。



文字を入力
Eメールに連携

*事前に設定が必要です。

毎日の健康管理に役立つ

健康系アプリ

手軽に使える健康系アプリをプリセット。日々、あなたの健康管理をサポートします。

Health Planet by TANITA®

体重・歩数など、からだデータを簡単に記録し、グラフ管理できる無料健康管理アプリ。記録したデータは、SNSやブログでも活用できます。また、タニタの通信対応機器*を使えば、測定したデータが自動で記録されます。



HealthPlanet
ヘルスプラネット

※数値は目安です。※LTEフラットへのご加入を推奨します。アプリによってはお客様が操作していない場合でも通信を行うことがあります。
*詳しくはタニタのホームページ(<http://www.tanita.co.jp/>)でご確認ください。

■ デイリーステップ®

歩数やカロリー測定が、気圧センサーとの連携により正確に測定できます。また、高さ変化も記録するので、山登りやハイキングなどにも役立ちます。



歩行/ジョギング/自転車など
移動手段別のカロリーを
表示できます。
移動中の高さ変化を
自動的に記録できます。