

【主な仕様】 URBANO L03(アルバーノ エルゼロサン)

カラー	パープルブラック/アイビーグリーン/ピンクゴールド		対応通信規格	4G LTE*4(キャリアアグリゲーション対応)/WiMAX 2+*4/3G
サイズ(幅×高さ×厚さ)	通常モデル	約70×140×9.9(最厚部10.4)mm	最大通信速度*5	受信150Mbps/送信25Mbps
	ワイヤレス充電モデル	約70×140×10.3(最厚部10.4)mm	ディスプレイ	約5.0インチ フルHD TFT液晶
重量	通常モデル	約154g	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
	ワイヤレス充電モデル	約159g	サブ	約97万画素CMOS
バッテリー容量	3,000mAh		撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M)
充電時間	約120分*1/ワイヤレス充電時 約260分*2(ワイヤレス充電モデルのみ)		動画	最大1,920×1,080ドット(フルHD)
連続通話時間*3	約1,480分		外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac
連続待受時間*3	約730時間(3G)/約700時間(LTE/WiMAX 2+)		Bluetooth®	Ver.4.0
au ICカード種類	au nano IC カード(4G LTE)		外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック/MHL/DLNA
OS	Android™ 4.4		耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL規格準拠)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
CPU	MSM8974AB(2.3GHz)クアッドコア		オリジナル機能	エントリーホーム®、エフェクトプラス®、拡大鏡、すぐ文字®プラス、スマートソニックレシーバー®、インテリジェントWi-Fi®、オートアシスト、省電力ナビ®、テイリーステップ®、でか文字 他
メモリ	内蔵	ROM:16GB/RAM:2GB		
	外部	microSD™/microSDHC™/microSDXC™		
付属品:急速充電対応卓上ホルダ(ACアダプター一体型)*6/URBANO L03用 IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)				

*1:急速充電対応卓上ホルダ(ACアダプター一体型)使用時の測定です。*2:ワイヤレス充電台01使用時の測定です。*3:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。*4:[4G LTE] [WiMAX 2+]は、スマートフォンの画面表示はいずれも[4G]となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないKDDIが判断したネットワークに接続します。*5:通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。また受信最大150Mbpsのエリアおよびキャリアアグリゲーション対応エリアはごく一部に限られます。最新のエリア情報はauホームページでご確認ください。*6:専用オプション品として別売しています。

【対応サービス一覧】


Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	ワンセグ	情報取得/リンク(NFC)	おサイフケータイ®	赤外線通信	GPS
GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	auスマートパス	ビデオパス	うたパス	ブックパス


※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】

【耐衝撃について】アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。[防水について]※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。[防塵について]※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。[ご使用に関するご注意]※外部接続端子カバー、カード挿入口カバーをしっかりと閉じてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には漬けないでください。※海水、プール、温泉の中に浸けないでください。※お風呂、台所など、湿気が多い場所には長時間放置しないでください。※砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。※万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー、カード挿入口カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

【ご利用に際して】





 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
--	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外のものを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があるため、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*ドア閉鎖中の航空機内では使用禁止ですので、電源を切ってください。また電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内ヒルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、進行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※[インテリジェントWi-Fi]、[エフェクトプラス]、[エントリーホーム]、[省電力ナビ]、[すぐ文字]、[スマートソニックレシーバー]、[SMART SONIC RECEIVER]、[テイリーステップ]は、京セラ株式会社の登録商標です。※[NFC]は近距離無線通信の国際規格(Near Field Communication)です。国内外でスマートフォンでの決済にご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※auは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Google コロ、Google 音声検索、Google 音声検索コロ、Android、Google Play、Google Play コロ、YouTube コロは、Google Inc. の商標です。※WMAXiは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※背景ぼかし・画像生成技術には「Morpho Defocus」を採用しています。「Morpho Defocus」は株式会社モルフォの商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※超解像技術には「Morpho Super Resolution」を採用しています。「Morpho Super Resolution」は株式会社モルフォの商標です。※夜景ポートレート撮影向け合戦技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。「Morpho Night Portrait」は株式会社モルフォの商標です。※最速画像抽出技術には株式会社モルフォの「Morpho Smart Select」を採用しております。「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※iDR(i High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のWinn IIMEを使用しています。Winn IIME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2013 All Rights Reserved ※書体切替機能には、株式会社リムコーレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。※FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。※MHLのロゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL L.L.C.の商標です。※DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。本機のDLNA認証は京セラ株式会社が取得しました。※LTEは、ETSIの商標です。※Exmor RS for mobile)、[Exmor RS for mobile]ロゴはソニー株式会社の商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C L.L.C.の商標です。※[おくだけ充電]、[おくだけ充電]ロゴは、株式会社NTTコミュニケーションズの登録商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはいけません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

 MHL

	
	
au携帯電話に関するお問い合わせ	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。	
このカタログは2014年4月現在のものです。	
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2014 KYOCERA Corporation	
製造元 京セラ株式会社	
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp	

AMK0129 1405 URBANO L03メーカーカタログ

au

URBANO アルバーノ

L03

さらに強く、美しく。
そして充実のユーザビリティ。



THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

au **4G LTE**




質感の高いリアルメタルが、
大人の高級感を演出。

上質に仕上げたリアルメタルをサイドに採用。
その優れた質感は、持つ人の喜びを満たします。



上質な感触が指先に伝わる、
ハードキー。

スタイリッシュな印象を高める、リアルメタルのハードキー。
キーを押すたびに、心地よい操作感が指先に伝わります。

シンプルさの中に、確かな使い心地を凝縮した、上質感あふれるデザイン。

光沢のある曲面フォルムに、
美しく溶け込むプレート。

落ち着いた輝きを持つ、滑らかな曲面フォルムのボディ。
精巧に仕上げたカメラプレートも、
美しさを際立たせます。



品格に満ちた、
大人のためのカラーリング。

シックな雰囲気を醸し出す、選び抜かれたカラー。
その上質さが、大人の日常を彩ります。



Performance

毎日、手にして使うから。いつでも満足できる、確かな性能を。



落としても、ディスプレイが割れにくい

耐衝撃 NEW

ポケットやバッグなどから取り出すときに落としても安心の耐衝撃性能を実現。ディスプレイには高い強度を実現した新素材Dragontrail®Xを国内で初搭載。さらに周囲にわずかなフチを立てることで、強度を向上し、ディスプレイが割れにくくなりました。



ポケットから取り出すときに落としてもディスプレイが割れにくい



周囲にフチを立て画面を保護

[耐衝撃について]アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6 Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

生活の様々なシーンで気軽に使える

防水・防塵

IPX5、IPX8の防水およびIP5Xの防塵性能に対応しているため、キッチンやアウトドアなどのシーンでも、水やほこりを気にすることなく使えます。

[防水について]キャップ類はしっかりと閉じてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

[防塵について]キャップ類はしっかりと閉じてください。


スマートフォンでも電池容量たっぷり

大容量バッテリー&急速充電対応卓上ホルダ

大容量バッテリーの搭載で急な外出などでも安心。また、30分で約50%の急速充電を可能にする卓上ホルダ(ACアダプター一体型)を付属しているため、例えば、朝起きてバッテリー残量が少ないことに気づいても、出かける前の短い時間でたっぷり充電できます。



カバーを装着したままでも充電が可能です。
※カバー形状により充電できない場合があります。




シャッターチャンスを見逃さず、キレイに撮れる

Exmor RS for mobile 搭載 NEW 13Mカメラ

ソニー製センサー“Exmor RS for mobile”と京セラ独自の画像処理エンジン“AINOS Engine”を搭載。薄暗い場所でも静止画、動画を美しくきめ細やかに撮影できます。


カメラキー NEW

スリープ状態から、カメラキーを長押しするだけでカメラが起動。キーの半押しでフォーカスロックすることもできます。



フォトライブラリ

地図上に画像が表示できるので、撮影した場所から目的の画像を簡単に探せます。



エフェクトプラス

画像に合ったおすすめのエフェクト効果をつけるなど、画像を楽しく編集できます。

細かなところまで、くっきり鮮やかに表示

高精細約5.0インチフルHDディスプレイ NEW

高解像度でくっきりキレイに映し出すフルHDディスプレイを採用。しかも、大画面だから画像や動画はもちろん、小さな文字も見やすく表示します。



※画像はイメージです。



夜景ポートレート(夜景+人物) NEW

夜景と人物をそれぞれ撮影して合成を行うことで、夜景も人物も両方美しい画像を撮影できます。
対応撮影サイズ: フルHD、1.6M、1.2M



「夜景+人物」モードで撮影

セレクトショット NEW

連写撮影した際、キレイに撮れている画像に自動でマークがつくので、ベストショットを簡単に選ぶことができます。
対応撮影サイズ: フルHD、1.2M



Usability

いつでも見やすく、聞きやすく。あなたにフィットする、使いやすさを。

初心者も、慣れた人も、すぐ分かる 選べる4つのホームアプリ

ホームアプリ(ホームスクリーン&メニュー画面)を使いやすさに応じて選択でき、スマートフォンに慣れた人も初心者も、安心して使えます。



エントリーホーム®

ショートカットキー NEW
よく使うアプリや連絡先を3件まで登録可能です。



原寸大

でかピクト NEW
気になるバッテリー残量や時計表示などを標準の約1.5倍のサイズで見やすく表示します。



原寸大

片手でも簡単に画面操作 NEW スライドスクリーン

画面上部を指が届くエリアまで引き下げることができ、片手でも簡単に操作できます。手の大きさに合わせて、下げ幅の設定が可能です。




左手での操作もスムーズに NEW 左手用タブ表示

電話帳やアプリの一覧では、タブ表示を左側に切り替えることができ、左手での操作もスムーズに行えます。



画面の一部を大きく表示 NEW 拡大鏡

画面上に拡大鏡を表示でき、好きな場所を大きく見やすく表示します。拡大サイズの調整も可能です。



大きくて見やすい でか文字

文字サイズをAndroid™標準の約1.75倍*に拡大し、より見やすく表示します。



*表示画面等によっては約1.75倍にならないものがあります。



相手の声がクリアに聞こえる スマートソニックレシーバー®

従来のレシーバーとは異なる京セラ独自の機能。音と振動で相手の声を伝えることでクリアに聞こえます。



ポイント1 騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

- 駅のホーム ■ ショッピングモール ■ 空港ロビー

ポイント2 耳に当てる位置を気にせず通話できる



ポイント3 快適な通話をサポートする機能が満載

- 聞こえ調整機能 ■ ゆっくり通話 ■ ノイズキャンセル

手軽に充電できる ワイヤレス充電モデル おっだけ充電


専用充電台(別売)に置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電モデル(パープルブラックのみ)もご用意しています。



※通常モデルはワイヤレス充電非対応です。
※本体サイズ/重量が通常モデルと異なります。
※詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。

光って見やすく、押しやすい ハードキー

フロントに3つの押しやすいハードキーを配置。キーが点灯するので暗い場所でも見やすくなっています。



ケータイからスマホに変えてもラクラク

使い慣れたケータイ機能も多数搭載

今までのケータイに搭載されていた便利な機能も活用できます。「簡易留守メモ(伝言メモ)」「サイレントマナー」などの機能に加え、新たに下記機能に対応しました。

着信応答保留

電話に出られないときに、音声メッセージで相手に知らせます。

通話音声メモ

通話中の音声を録音できます。

海外ローミング中着信拒否*

海外ローミング中の着信課金を防ぐために、着信を拒否します。

ドライブモード*

着信音を鳴らさず相手にガイダンスを流し、伝言メモを残せます。

通話料金表示*

前回通話料金と、累計通話料金の目安を確認できます。

充電開始/終了音

充電開始と終了時に、音を鳴らしてお知らせします。

* 事前に設定が必要です。