

■カラーバリエーション



グロスブラック

ホワイト

■主な仕様			
サイズ	約W73×H144×D10.8mm(突起部除く)	ディスプレイ	約5.0インチqHD(960×540ドット)
重量	約146g	カメラ	アウトカメラ 約500万画素/CMOS
連続通話時間*1	約1,290分		インカメラ 約200万画素/CMOS
連続待受時間*2	AXGP:約640時間/LTE:約710時間/3G:約880時間	防水/防塵/耐衝撃	○/○/○
充電時間	約180分*3/約140分*4	Wi-Fi®	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz 対応)
プラットフォーム	Android™4.4	Wi-Fi®テザリング時の連続通信時間*1	AXGP:約570分/LTE:約690分/3G:約680分
CPU	MSM8916 1.2GHzクアッドコア	Bluetooth®	Ver.4.0
メモリ	RAM:1GB/ROM8GB(ユーザー領域:5GB)	外部メモリ	microSDHC™(最大32GB)

■付属品:クイックスタート/お祝いとご注意/保証書

■商品注釈

- ※1 連続通話時間、連続通信時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※3 充電ACアダプタ01(型番:AC01-MU-K)、充電ACアダプタ02(型番:AC02-MU-K)使用時
- ※4 充電ACアダプタ03(型番:AC03-MU-K)使用時

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手での動作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。【防塵について】IPX5:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

※microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Google, Android, Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2014 All Rights Reserved.※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」、「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」、「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※FacebookおよびFacebookロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※その他、本カタログに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。※「エントリーホーム」、「DIGNO」は京セラ株式会社の登録商標です。●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告無く変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実物と異なることがあります。●ディスプレイの表示は全てイメージです。●掲載の内容は2015年1月現在のもので、本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2015 KYOCERA Corporation

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



商品のお問い合わせは、京セラお客様相談室へ

☎0120-500-349(無料) ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>

【受付時間】平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(会社都合によりお休みをいただく場合があります。)

ワイモバイル株式会社

ymobile.jp/

ワイモバイル カスタマーセンター

■総合窓口(通話料有料) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **151** 他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0570-039-151**

【オペレーター対応時間】 9:00~20:00(年中無休)



THE NEW VALUE FRONTIER



DIGNO® C 404KC

安心の耐久性で、シーンを問わずアクティブに。防水・防塵・耐衝撃対応。



もっと楽しもう。思いのままに。
LIVE MORE. FEAR LESS.

濡れても、汚れても、
落としても安心。
使うシーンを選ばない。



色鮮やかな大画面で
大切な瞬間をキレイに残せます。



5.0インチ大画面

高精細で美しい大画面は、写真や動画をキレイに楽しめるのはもちろん、小さな文字まで見やすく表示するので、インターネットの閲覧も快適です。

カンタン操作の高画質カメラ

フルハイビジョン動画撮影

テレビの大画面で見ても、美しいフルHD動画を手軽に撮影できます。



HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影

晴天の屋外など、明暗の差が大きい環境で白飛び・黒つぶれを防ぎます。



おまかせ撮影

設定不要ですぐ撮れる簡単撮影だから、チャンスを逃がさずキレイに残せます。

手振れ補正

写真・動画の撮影時に手ブレを軽減。歩きながらも、揺れの少ない映像が撮れます。

撮った写真をキレイに自動調整


DIGNO Cで撮影した写真を、さらにはっきりとキレイに表示します。



直感的に使えるから、
スマホが初めてでも安心。

エントリーホーム®

必要な情報とよく使う機能だけを表示するシンプルなホーム画面。スマートフォンが初めての方でも迷うことなく安心してご利用いただけます。




よく使う連絡先やアプリに素早くアクセスできるショートカットキー。3件まで登録可能。



文字サイズ変更

文字サイズは「小・中・大・でか文字」から選べます。



最小サイズ(小)



最大サイズ(でか文字)

原寸大

防水

突然の雨、キッチン、水辺のレジャーなど、手が濡れたり、水が気になるときでも安心です。濡れた手での操作も可能です。




防塵

アウトドアでのレジャーやスポーツなど、チリやホコリが気になるときでも安心です。汚れた場合でも、水で軽く洗い流すことができます。



耐衝撃

衝撃に強い構造を実現しました。ポケットやバッグから取り出そうとして落としてしまったときや、手から滑り落ちたときでも安心です。



- ①強化ガラスを採用
- ②ディスプレイ周囲にフチを立てる設計でガラス面への直撃を防ぎます。
- ③衝撃に耐える筐体構造

【防水について】IPX5/IPX7の防水性能。背面カバーとカードスロットキャップは確実に取り付けてください。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手での動作を保障するものではありません。また、精度については個人差があります。【防塵について】IP5Xの防塵性能。背面カバーとカードスロットキャップは確実に取り付けてください。【耐衝撃について】米国防務省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureVIに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

より広いエリアで使える*、より快適に使える高い基本性能

AXGP & LTE™対応

4GはAXGPとLTE、両方のエリアでつながるため、より幅広いエリアで安定した高速データ通信が可能。

*サービスエリア内であっても、障害物など電波の届かない所ではご利用になれません。



AXGP下り最大110Mbps

アプリや動画のダウンロードも快適に。高画質動画もなめらかに再生できます。

※LTEは下り最大112.5Mbpsとなります。

1.2GHzクアッドコアCPU

複数の情報処理を同時並行で行える高性能CPUを搭載。ストレスなくサクサク快適に使えます。

