

THE NEW VALUE FRONTIER



SoftBank

DIGNO® ケータイ

耐衝撃・防水・防塵

VoLTE対応でクリアな音声



電池持ち
1週間!!





日常のあらゆるシーンで 安心して使える高耐久仕様

[耐衝撃]

長く安心して使えるように、衝撃に強い構造を実現。カバンやポケットから取り出そうとして落としてしまった時も安心です。



[防水]

突然の雨や、料理中・入浴中に電話に出るときなど、ケータイが濡れても使える防水設計だから安心です。



[防塵]

アウトドアでのレジャーやガーデニングなど、チリやホコリが気になるときでも安心。汚れた場合は、水で軽く洗えます。



[耐衝撃について]MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
[防水・防塵について]IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
※耐衝撃・防水・防塵のご注意事項は10ページをご覧ください。




1週間超えの電池持ち*

[大容量バッテリー]

1,500mAhの大容量バッテリーを搭載。充電しなくても1週間使える*ので出張や旅行などの長時間の外出時も安心です。

※想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです。(京セラ調べ)



[エコモード]

エコモードをONにすることで電池の消費を抑え、待受時間を長くできます。さらに時間帯設定機能を使えば、生活のリズムに合わせて、エコモードをON/OFFにする時間帯を自由に設定できます。



聞き取りやすいクリアな音声

[高音質通話 VoLTE*]

従来の音声ではカットされていた高音域の音声成分を含むため、音がこもらずクリアで聞き取りやすい通話を実現します。



[聞こえ調整]

利用シーンに合わせて好みの音質を選べます。また、通話中でも調整が可能です。

<p>おだやか</p> <p>甲高い声をなめらかな自然な声にする</p>	<p>くっきり</p> <p>こもった声をはっきりとした声にする</p>
---	---

※本サービスは、SoftBank 4G LTEエリアにてのみ利用が可能となります。高音質での通話はソフトバンクのVoLTE対応端末同士、またはHD Voice対応端末との通話でご利用が可能です。通話中にVoLTE対応端末が3Gエリアに移動した場合、自動的に従来音質の通話(3G回線での通話)へ切り換わり、再度SoftBank 4G LTEエリアに移動しても高音質通話には切り換わりません。



約5倍

●通信速度比較

DIGNO® ケータイ (4G LTE) 下り最大 112.5Mbps^{*1, **2}

従来のケータイ (3G) 下り最大 21Mbps^{*1}

サクサク快適インターネット

[超高速通信 4G LTE]

下り最大112.5Mbps^{*1**2}を実現する超高速通信に対応。動画閲覧や音楽ダウンロードなどの大容量データ通信もストレスなくサクサク楽しめます。

[スマホサイト対応]

ケータイからスマートフォンやパソコンのWebサイトを見ることができます。ネット検索やFacebookなどのSNSが快適に楽しめます。



●タッチポイントキーエリア内を指でなぞることで、画面のスクロールや拡大表示が可能。

*1ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。*2ご利用のエリアによっては下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。



誰かに見せたくなる美しい画質

[800万画素高画質カメラ]

高感度センサーを搭載しているため、薄暗い場所でも明るくキレイな撮影が可能。撮影シーンがさらに広がります。



一般的な携帯電話

DIGNO® ケータイ

- コンティニュアオートフォーカス…自動でピントを合わせ続けます。
- 充実のエフェクト機能………「コミック」「色鉛筆」などの画像編集が楽しめます。

[高精細3.4インチ大画面液晶]

フルワイドVGAの大画面で見やすく鮮やかな写真や動画を楽しめます。解像度が高いので文字もくっきり表示します。




3.4インチフルワイド

3.0インチ

使い込むほど便利になる

[すぐ文字®] 京セラオリジナル

待受画面からそのまま文字を入力できます。入力した文字は、ネット検索などに使えます。さらに、数字も同時に表示されるので電話をかけることもできます。



待受画面からそのまま文字を入力
入力した文字を何に使うか選べる

電話番号を入力して発信もできます
※お買い上げ時はOFFになっています。

[すぐリンク] 京セラオリジナル

家族や友人など登録した相手にワンタッチ(発信キー)で簡単に電話をかけたりメールしたりできます。



[電話帳検索]

待受画面から、数字キーを長押しすると電話帳検索画面を表示。連絡を取りたい人を素早くかんたんに検索することができます。

[漢字チェック] 京セラオリジナル

難しい漢字も、大きな文字で見やすく確認ができます。



[自動マナー] 京セラオリジナル

あらかじめ登録した曜日や時刻に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

使いやすさへのこだわり

[文字サイズ切替]

文字サイズを4段階に切り替えられるので、小さな文字も大きく読みやすくなります。



小

極大

[押しやすいキー]

押し間違いを防ぐため、隣り合うキーを離して配置。さらに、キーを高くすることで押しやすくしています。



[サブディスプレイ]

ケータイを閉じたままでも、いつでも日時や着信が確認でき便利です。



最新のソフトバンクサービスに対応

迷惑電話ブロック

1ヵ月無料
月額情報料:300円

振り込め詐欺や迷惑なセールス電話などの危険な電話を自動で検知し、警告画面でお知らせします。

[アクセス方法]



お父さんくじ

月額情報料:無料

毎週届くくじ付きメールをひくと、白戸家のお父さんグッズや豪華賞品と交換できるポイントなどがもらえます。

[アクセス方法]



※表示価格は税別価格です。税率変更により価格は変動します。※画面はイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。【迷惑電話ブロック】1ヵ月無料期間終了後は自動的に月額情報料がかかります。●すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。【お父さんくじ】別途通信料がかかります。パッケージ定期サービス(リチャージパック)などの加入を推奨いたします。

DIGNO[®] ケータイ [主な仕様]

通信方式	国内	W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、 FDD-LTE方式(900MHz/1.7GHz/2.1GHz)	電池容量	1,500mAh
	海外	W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、 GSM方式(900MHz/ 1,800MHz/1,900MHz)、 FDD-LTE方式(1.7GHz/2.1GHz)	充電時間 ^{※3}	約120分
サイズ(W×H×D)	約51×114×17.9mm(突起部除く)		CPU	クアッドコア(1.1GHz)
重量(電池パックを含む)	約130g		メモリ	RAM:1GB/ROM:8GB
連続通話時間 ^{※1}	約780分(3G)/約530分(4G LTE)/ 約360分(GSM)		外部メモリ	microSDHC [™] (最大32GB)
連続待受時間 ^{※2}	約680時間(3G)/約530時間(4G LTE) /約580時間(GSM)		ディスプレイ	約3.4インチフルワイドVGA液晶
			サブディスプレイ	約0.9インチ有機EL
			カメラ	有効画素数800万画素CMOSカメラ
			防水	IPX5/IPX8
			防塵	IP5X
			耐衝撃	MIL規格準拠
			Bluetooth [®]	Ver.4.1

■付属品:お願いとご注意/クイックスタート/保証書/電池パック

■専用オプション:卓上ホルダ/電池パック/電池カバー

■共通オプション: スマートフォン用 microUSB 充電 ACアダプタ 1.0A/

SoftBank SELECTION スマートフォン用 Qualcomm[®] Quick Charge[™] 2.0 対応 ACアダプタ^{※4}

※1 連続通話時間とは、充電が充分にされている、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電が充分にされている、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※3 共通充電器1.8Aの時、充電時間は約120分になります。

※4 Quick Charge(急速充電)には対応しておりません。

ソフトバンク株式会社 カスタマーサポート総合案内

◎ソフトバンク携帯電話から 157(無料)[®]

◎一般電話から 0800-919-0157(無料)[®]

◎海外から ソフトバンク国際コールセンター

+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

●国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対し、サービス名称として「4G」を使用しています。●「4G LTE」ご利用のエリアによって、下り最大112.5Mbps、75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。対応エリアについては、ソフトバンクホームページをご確認ください。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。●お客さまへよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、当社が別に定める通信においては、制御を行う場合があります(詳細はこちらをご確認ください)。URL: http://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/about/。●SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●「すく文字」、「DIGNO」は京セラ株式会社の登録商標です。●Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2016 All Rights Reserved. ●本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しています。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しています。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の登録商標または登録商標です。●microSD、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標です。●その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実機の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2016年2月現在のものです。

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L分の水を3分に以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8:常温で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたたりしないでください。【防塵について】IPX5:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を保ち、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱め水道水で洗い流してください。ブラッシング剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-883C Method 516.7 Shock-ProcedureⅢに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2016 KYOCERA Corporation