

【主な仕様】 TORQUE G02(トルク ジーゼロⅡ)

カラー	ブルー/レッド/ブラック	対応通信規格 ^{※2}	4G LTE/ WiMAX 2+
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72×147×14.2mm(最厚部17mm)	最大通信速度 ^{※3}	受信最大150Mbps / 送信最大25Mbps
重量	約203g	ディスプレイ	約4.7インチ HD IGZO
バッテリー容量	2,910mAh	カメラ	メイン サブ(イン)
充電時間	約140分(共通ACアダプタO5[別売] 使用時)		約1,300万画素CMOS
ワイヤレス充電時間	約280分(ワイヤレス充電台O1/O2[別売] 使用時)		約500万画素CMOS
連続通話時間 ^{※1}	約1,320分(VoLTE)	撮影サイズ	静止画 動画
連続待受時間 ^{※1}	約690時間(4G LTE/WiMAX 2+)	外部接続	Wi-Fi [®] Bluetooth [®] 外部デバイス/その他
au ICカード種類	au Nano IC Card O4		IEEE802.11a/b/g/n/ac Ver.4.1 ステレオイヤホンジャック
OS	Android™ 6.0*		
CPU	MSM8928 (1.4GHz) クアッドコア	耐衝撃 / 防水 / 防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8) / 防塵(IP6X)
メモリ	内蔵 ROM:16GB / RAM:2GB		
	外部 microSDXC™(最大200GB)	付属品	京セラTVアンテナケーブルQ3

※1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。※3:最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。また受信最大150Mbpsのエリアは一部を除きます。最新のエリアはauホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。*最新のソフトウェアでご利用いただけます。ソフトウェアアップデート情報はauホームページでご確認ください。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ [®]	au世界サービス	緊急速報メール
----------	---------------------	-----------------------	----------	---------

【MIL-STD-810G、防水、防塵、耐荷重、耐海水、水中撮影に関するご注意】

【MIL-STD-810Gについて】米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の19項目に準拠した試験(Blowing Rain(風雨)降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、Immersion(浸漬)約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip(雨滴)高さ1m雨滴(15分)の防水試験、Sand and Dust(粉塵)連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m)の粉塵試験、Shock(落下)高さ約1.5mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験、Shock(衝撃)衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration(振動)3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験、Solar Radiation(太陽光照射)連続20時間1,120W/mの日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity(湿度)連続10日間(95%RH)の高湿度試験、High Temperature(高温動作/高温保管)動作環境:50℃で連続3時間、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験、Low Temperature(低温動作/低温保管)動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock(温度衝撃)・-21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作/保管試験、Salt Fog(塩水噴霧)連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験、Freeze-Thaw(凍結・融解)-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験)を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【防水について】※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。【防塵について】※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐荷重について】※ボディ全体に100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。【耐海水について】日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではありません。【水中撮影について】IPX5/8の防水性能及び海水で京セラ独自の耐久試験を実施。15kPa(水深最大1.5m)/30分を超えて使用しないでください。全ての水中撮影に対して保証するものではありません。尚、水中モードでの撮影は、Androidキーを除くハードキー操作のみとなります。水中に勢いよく飛び込むなど、本製品に衝撃を与えないでください。*ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。使用後は真水で洗い流し、しっかりと乾燥させてください。耐海水及び水中撮影の詳細やご注意事項等はauホームページ(製品ページ)をご確認ください。

【ご使用に関するご注意】※外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバー、電池フタをしっかりと閉じてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※温泉の中に浸けないでください。※お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。※砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。※万一、水以外(洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱め的水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバー、電池フタが開かないように押さえずながら手で洗ってください。また、海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着した場合、弱め的水流で汚れを洗い流した後に、背面カバー(電池フタは外さないでください)、外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバーを開けた状態で、洗面器に真水を張り、本体を軽く揺すり洗いしてください(お手入れの詳細は取扱説明書をご参照ください)。

 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
---	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「TORQUE(ロコ)」、「SMART SONIC RECEIVER」、「デイルーステップ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。※Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi™はWi-Fi Allianceの登録商標です。※「Qi(チー)」及びQiシンボルはワイヤレス/パワコンソーシアム(WPC)の商標です。※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※円は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。【PhotoSolid】は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。【MovieSolid】は株式会社モルフォの登録商標です。※画質調整エフェクト技術アプリケーションにはMorpho Filter Engineを採用しています。Morpho Filter Engineは株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。【Morpho Rapid Effect】は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。【Morpho Effect Library】は株式会社モルフォの商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。【Morpho HDR】は株式会社モルフォの商標です。※高解像/ワイド画像合成技術にはMorpho Panorama Giga Pixelを採用しています。Morpho Panorama Giga Pixelは株式会社モルフォの商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。【PhotoScouter】は株式会社モルフォの登録商標です。※夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。【Morpho Night Portrait】は株式会社モルフォの商標です。※最適画像抽出技術には「Morpho Smart Select」を採用しています。【MorphoSmart Select】は株式会社モルフォの商標です。※「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTコムの登録商標です。※Dragontrail™とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※G-SHOCKはカシオ計算機株式会社の登録商標です。※「IGZOロゴ」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。※Terminal Eleven、Terminal Elevenロゴ及びSky Viewは、Terminal Eleven LLC.の米国における登録商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

 マナーもいっしょに
携帯しましょう。

 やめましょう、
歩きスマホ。

 キケン!
水ぬれ充電

 プリンタの
リサイクル

 モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

 取扱説明書やカタログなどの
リサイクルにご協力ください。

au携帯電話に関する お問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--	---

このカタログは2016年5月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2016 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0144 1606 TORQUE G02 KYV35 ブルー メーカーカタログ

au

TORQUE[®]

G02



最強、進化。^{※1}

～新感覚・ポータルアプリ^{※2}でアウトドアシーンがより充実～

NEW
COLOR

世界初^{※3}
耐海水^{※4}
SEAWATER PROOF

THE NEW VALUE FRONTIER

au VoLTE

KYOCERA

CA
CARRIER AGGREGATION

※1 米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G) 19項目に準拠及び京セラ独自の耐久試験2項目をクリア(詳細はauホームページ参照)した計21項目を保有したau初のスマートフォン。2015年3月31日現在、京セラ調べ。※2 最新のソフトウェアでご利用いただけます。※3 2015年3月31日現在に発売されているスマートフォンにおいて、(株)ネオマーケティング調べ。※4 日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではありません。

限界に挑め、何も恐れずに。
LIVE MORE. FEAR LESS.

世界初※1、耐海水性能を備えたTORQUE G02。
米国国防総省が定める耐久試験MIL-STD-810Gの19項目に
京セラ独自の耐久試験2項目を加えた21項目に準拠した高い堅牢性。

防水 [風雨|浸漬|雨滴]

降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨及び、約1.5mの水中に30分間浸漬、高さ1m雨滴(15分)の防水試験を実施。

耐衝撃 [落下|衝撃]

高さ約1.5mから26方向で合板(ラワン材)に落下及び、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験を実施。

耐日射

連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験を実施。

温度耐久 [高温動作/保管|低温動作/保管|温度衝撃]

動作環境:-21℃/50℃で各連続3時間、保管環境:-30℃/60℃で各連続4時間、-21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験を実施。

塩水耐久

連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験を実施。

耐海水

日本沿岸部を想定した海水で水深1.5mに約30分間沈める試験を実施。

防塵

連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m³)の粉塵試験を実施。

耐振動

3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験を実施。

防湿

連続10日間(95%RH)の高湿度試験を実施。

低圧対応 [低圧動作/保管]

連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作/保管試験を実施。


耐氷結 [凍結-融解|氷結]

-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作確認及び、-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験を実施。

耐荷重




ボディ全体に100kgfの面荷重を均等にかける荷重試験を実施。

アウトドアで役立つ情報が一覧で確認できる
ポータルアプリ※2を搭載。
サーフィン、登山などアクティビティに合わせて
自分だけの情報源にカスタマイズできます。



※2:最新のソフトウェアでご利用いただけます。
※auエリア内のみ全ての機能がご利用いただけます。

0℃環境でも使える耐氷結/低温耐久性能。天気や気圧、高度計などの情報が寒冷地でも登山を強力にサポートします。



海辺でも安心な耐海水性能を備え、『なみある?』で、波のサイズや風の状態など、サーフポイントのコンディションをチェックできます。

路面からの衝撃に強い耐振動性能。気圧センサーと連動する『デイルーステップ®』で、カロリー消費などのデータも把握できます。



【MIL-STD-810Gについて】 米国国防総省の調達基準 (MIL-STD-810G) の19項目 (Blowing Rain (風雨)、Immersion (浸漬)、Rain Drip (雨滴)、Sand and Dust (粉塵)、Shock (落下/衝撃)、Vibration (振動)、Solar Radiation (太陽光照射)、Humidity (湿度)、High Temperature (高温動作/高温保管)、Low Temperature (低温動作/低温保管)、Temperature Shock (温度衝撃)、Low Pressure (低圧動作/低圧保管)、Salt Fog (塩水噴霧)、Freeze-Thaw (凍結-融解)、Icing/Freezing Rain (氷・低温雨)) に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【防水について】IPX5/8の防水性能。IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。【防塵について】IP6Xの防塵性能。IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐海水について】日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではありません。【耐荷重について】ボディ全体に100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。

※日常生活における使用での耐衝撃性能を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくとも落下衝撃に傷などが発生します。
※1:2015年3月31日現在に発売されているスマートフォンにおいて。(株)ネオ・マーケティング調べ。

※数値は目安です。※画像はイメージです。



CAMERA

世界初^{※1}の耐海水を実現。
約1,300万画素高画質メインカメラで水中撮影も思いのままに楽しめます。

[水中モード^{※2}]

水中で変化する色味/ゆがみを最適化し、よりキレイに撮影できる「水中モード」。水の中に入ると自動的に切り替わります。



※1:2015年3月31日現在に発売されているスマートフォンにおいて。(株)ネオ・マーケティング調べ。 ※2:IPX5/8の防水性能及び海水で京セラ独自の耐久試験を実施。15kPa(水深最大1.5m)/30分を超えて使用しないでください。全ての水中撮影に対して保証するものではありません。尚、水中モードでの撮影は、Androidキーを除くハードキー操作のみとなります。水中に勢よく飛び込むなど、本製品に衝撃を与えないでください。※ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。使用後は真水で洗い流し、しっかりと乾燥させてください。耐海水及び水中撮影の詳細やご注意事項等はauホームページ(製品ページ)をご確認ください。

[広角インカメラ]

約500万画素広角インカメラを搭載。大自然の風景もワイドな画角でダイナミックに撮れます。



DISPLAY

グローブ^{※3}を着けた状態でも使えるグローブタッチ機能、画面が濡れても使えるタッチパネルディスプレイを搭載。必要な時、すぐ操作できます。



※3:グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。 ※IPX5、IPX8の防水性能。※ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。 ※温泉の中に浸けないでください。

[落としても割れにくい]

Dragontrail® X搭載で、キズになりにくく高い強度を実現。



[省エネ&高精細]

「IGZO」ディスプレイを採用し、高精細でありながら省電力を実現。



SMART SONIC RECEIVER[®]

音と振動で相手の声を伝える京セラの独自技術を採用。ディスプレイ部全体が振動するため、相手の声がクリアに聞き取れます。また、耳にあてる位置を気にすることなく通話できます。

DUAL SPEAKER

2つの強力なスピーカーを搭載。100dB以上(3kHz)の大音量で、ハンズフリーの会話や音楽を楽しめます。

DURABLE SHAPE

耐衝撃性を高めた、バンパーが本体を包み込む堅牢な構造で、アウトドアでも安心して使えます。



DIRECT BUTTON

グローブを着けた手でも押しやすい大型のボタンを本体の側面に配置。受話[※]、アプリの起動[※]、ウィジェット切り替えに使えます。

※事前に設定が必要です。



G-SHOCK 連携機能^{※4}



[通知機能]

電話着信やメール受信を手元のG-SHOCKが知らせます。

[探索機能]

G-SHOCKを操作してTORQUEから音を出せるので、見失ったTORQUEを探すのに役立ちます。

※4:事前にアプリのダウンロードが必要です。連携機能対応G-SHOCK利用時。上記をはじめ、様々な連携機能を搭載しています。詳しくはカシオホームページ(<http://g-shock.jp/ble/>)でご確認ください。



Smart Outdoor Watch WSD-F10 連携

TORQUEにプリセットしている、登山・アウトドア向け地図アプリ「YAMAP」、サーフィン用アプリ「なみある?」がWSD-F10にプリセット^{※5}。TORQUEとWSD-F10を連携させることで、アウトドアでの活動範囲が広がります。

上記をはじめ、様々な連携機能を搭載しています。

詳しくはカシオホームページ(<http://wsd.casio.com/jp/ja/>)でご確認ください。

※5:WSD-F10の「なみある?」アプリは2016年6月予定のシステムアップデートにより対応。



ワイヤレス充電(別売)



専用充電台に置くだけで手軽に充電

充電ケーブルの抜き差しなしで、スマートに充電できます。


国際標準規格「Qi」に対応



※ワイヤレス充電台Q2(別売)対応

釣果を記録できる「FishingLog〜釣れてる?〜」

釣った魚を写真に撮るだけで、場所(緯度経度)、時刻、天候などを自動的に記録。TORQUE G02ユーザーだけの限定アプリです。



星座をすぐ探せる「Sky View[®]」

本体を夜空にかざすだけで、さまざまな星座を探せるアプリです。高度4,000mを越える低気圧環境にも対応し、登山中も利用できます。

※画像はイメージです。