

主な仕様

サイズ(幅×高さ×奥行き)	約65×128×8.7(最厚部約11.1)mm
重量(電池パック含む)	約130g
連続通話時間*	約420分
連続待受時間*	約250時間 (Wi-Fi / WiMAX未使用時)
充電時間	AC時 約150分 / DC時 約220分
プラットフォーム	Android™ 2.3
メモリー	RAM: 1GB / ROM: 4GB
ディスプレイ	約4.0インチ WVGA有機EL

メインカメラ	約808万画素 720p HD動画対応
サブカメラ	約32万画素
防水	IPX5 / IPX7
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth®	ver.2.1+EDR
Eメール(保存数)	受信最大2000件 / 送信最大1000件
Cメール(保存数)	上限なし(空きメモリーに依存)
電話帳(保存数)	上限なし(空きメモリーに依存)
文字入力	iWnn IME

標準セット ※携帯電話本体も含まれます。 **OPTION(別売)** ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

<ul style="list-style-type: none"> ●電池パック ●2GB microSDHC™メモリーカード(試供品)

- auキャリングケースFブラック
- 共通ACアダプター-02*/03
- 共通ACアダプター-03
- ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
- 共通DCアダプター-01*/03
- ポータブル充電器01*/02
- microUSBケーブル01
- microUSBケーブル01
- ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー

- microUSBモノラルイヤホン01
- microUSBステレオイヤホン変換アダプター-01
- 平型-microUSB変換アダプター-01
- 3.5φ-microUSB変換アダプター-01
- 18芯-microUSB変換アダプター-01
- AC Adapter* AO/SHIRO/MOMO/REST/CHARGY/KiiRoll/WORLD OF ALICE
- AC Adapter JUPITRIS ホワイト/レッド/ブルー/ピンク/シャンパンゴールド

*ご利用の際は、18芯-microUSB変換アダプター-01が必要です。

COLOR VARIATION



グラファイトブラック オリーブグリーン ブLOSSUMピンク

*連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については**au**ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※「DIGNO」、「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。※☎は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Google ロゴ、Google 音声検索、Android、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、YouTube、YouTube ロゴは、Google Inc.の登録商標または商標です。※本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe®Flash®Playerテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright©1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、FlashおよびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。再生するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。※Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。※Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved. ※枠なし手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。※フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムのIntelliSight技術を使用しております。IntelliSightは、株式会社ニコンの登録商標です。※「microSD」、[microSDHC]はSD-3C, LLCの商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、変更、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



[防水について] ※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に入れてください。

[ご利用に際して]

注意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱、発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内など、使用を禁止された区域では電源は切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内やホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった**au**携帯電話については最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。 モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。] リーン購入

お客さまセンター (年中無休) ※オペレーター対応は、9:00~20:00	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
	au 携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2011年10月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2011 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田扇羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0117 ISW11Kメーカーカタログ



WiMAX™搭載スーパースリム防水モデル
高精彩有機ELディスプレイで美しい
オールインワン・スマートフォン登場。

DIGNO

THE NEW VALUE FRONTIER



ALL IN ONE SLIM

必要な機能を搭載した “オールインワンスリム”モデル

インターネット接続を快適にするWiMAX&テザリング



WiMAX搭載で高速モバイル通信を実現し、インターネット接続を快適にします。単体での利用はもちろん、本体をWi-Fi®ルーターとして利用することも可能です。



■ WiMAX搭載

下り最大40Mbps*/上り最大10Mbps*の高速インターネットサービス「WiMAX」搭載。WEB閲覧はもちろん、大容量ファイルの送受信や動画ストリーミングもスムーズで、家でも外でもストレスなく高速通信を行えます。

*ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況などにより低下する場合があります。※WiMAXエリア内の場合、自動でWiMAX通信を行います。ご利用にならない場合は設定をOFFにしてください。利用した月のみ請求いたします(525円/月)。※別途パケット通信料がかかります。WiMAX対応エリアについては、auホームページにてご確認ください。



■ テザリング

Wi-Fi対応機器を最大5台まで接続できるテザリング機能を搭載。DIGNOを経由して、パソコンやゲーム機など、さまざまな機器をインターネット接続できます。



ケータイの定番機能にもしっかり対応

■ 防水

IPX5/IPX7等級の防水に対応しているので、急な雨の時などでも安心して利用できます。

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。[雨の中での利用時]※強い雨の中では使用できません(1時間当たりの雨量が20mm以上)。



■ グローバルパスポート(GSM/CDMA対応)

グローバルパスポートCDMAに加え、グローバルパスポートGSMにも対応。海外でも、より広いエリアで利用できます。

GLOBAL PASSPORT

■ おサイフケータイ®・ワンセグ・赤外線通信

従来のケータイで必須の便利機能もしっかり搭載。今までの便利さは変わらず、そのままの使い心地でスマートフォンを利用できます。



■ Eメール[~@ezweb.ne.jp]・Cメール

auケータイで使っていたメールアカウント(~@ezweb.ne.jp)をそのまま使用可能。もちろんCメールにも対応しています。

DISPLAY & CAMERA

美しく「見る」、きれいに「撮る」

約4.0インチ有機EL 「ルミナスディスプレイ」

約4.0インチの大画面には、高精彩な有機EL「ルミナスディスプレイ」を採用。従来の液晶とは違う映像体験をお届けします。



■ 高コントラスト

従来の液晶では表現できなかった陰影や色彩をはっきり表示でき、深みのある色で、奥行きを感じられる映像になります。

■ 豊かな色再現性

微妙な色の違いをリアルに再現。自然の色をありのままに、豊かな色彩で鮮やかに描き出します。



K002(TFT液晶)

DIGNO(有機EL)

※画面はイメージです。

■ 優れた動画表現力

動画のブレやぼやけを少なくできるので、スポーツやゲームなどのスピーディーな動画も、なめらかで自然に表現できます。

■ 広い視野角

斜めから見ても、正面から見た時と同じように色鮮やかでクリアな映像を楽しめます。

■ 強化ガラス


傷がつきにくく、耐久性の高い強化ガラスの採用で、安心して使用できます。



さまざまな撮影シーンを強力サポート

■ 約808万画素オートフォーカスカメラ

顔を認識して自動でフォーカスを合わせる顔認識対応の約808万画素オートフォーカスカメラ搭載。手振れ補正にも対応し、きれいな写真を撮影できます。



■ サブカメラ

サブカメラ(約32万画素)を搭載しているので、自分撮りなども簡単にこなせます。



■ ハイビジョン動画撮影

1280×720ドットのHDサイズの動画撮影に対応。VGAサイズ(640×480ドット)と比べて約3倍の高精細な動画を撮影できます。

USEFUL FUNCTIONS

もっと使いやすく、もっと楽しくなる

■ すぐ文字®

京セラオリジナル

従来のケータイでも好評の「すぐ文字」を搭載。ロック画面からすぐに起動でき、メモ帳への保存やSNSなどへの投稿をスムーズに行えます。

【ロック画面からすぐ起動】



アイコンをフリックして起動。文字を入力して連携アプリを選択。例えば、メモ帳にすぐに保存可能。

■ 手書き入力

漢字、ひらがな、カタカナ、英数字などを手書きで入力できます。予測変換にも連動し、スムーズな入力が可能です。その他、音声入力にも対応するなど、幅広いニーズにお応えします。

【複数の文字もスムーズに入力可能】



指で入力。複数の文字の認識も可能。文字認識後、予測変換候補を表示。

■ 省電力ナビ

消費電力を抑える省電力モードへの切り替えや、起動中のアプリの管理を簡単に行えます。

【省電力設定】

省電力モードをONにすると、消費電力を抑えられ、電池を長持ちさせられます。電池残量が少なくなると通知する設定や、自動で省電力モードに切り替わる設定もできるので便利です。



【アプリケーション管理】

スマートフォンはスリープモード時でもアプリが起動したままで、電力を消費することがあります。管理画面で起動中のアプリを確認でき、不要なアプリをすぐに終了できます。



■ ファイル管理

京セラ独自のファイルマネージャーをプリセット。タブの切り替えで、画像、動画、音楽、TVの録画データなどを一覧で表示できるので、目的のデータを簡単に探し出せます。



■ ライブ壁紙「KAMISHIBAI」

撮影やダウンロードした画像をランダムに表示できるので、画面を見るたびに違う壁紙を楽しめます（順番の指定も可能）。

ゆっくり入れ替わる「フェード」、折り重なって入れ替わる「スナップショット」など3パターン。



■ フィルターカメラ


「ミニチュア風」「線画風」「一眼レフカメラ風」などのフィルター効果をつけた撮影が楽しめます。

※画面はイメージです。



■ とるデコ

撮影した画像を使って、オリジナルのデコレーション絵文字を作成できます。絵文字に動きをつけることも可能です。



スリムボディーに、「充実機能」と「使いやすさ」を凝縮



WIMAX
テザリング



赤外線通信 **IR**

Eメール(～@ezweb.ne.jp)

GSM / CDMA

持ちやすい
デザイン

すぐ文字®

手書き入力

省電力ナビ

その他、便利機能



DIGNO

ISW11K

ビジネスでもプライベートでも
使える機能が充実

- 安心セキュリティパック (3LM Security/ウイルスバスター モバイル for au/リモートサポート)
- CPA (cdma Packet Access)
- ドキュメントビューアー
- フェイススタジオ (撮影した顔をきれいにデコレーション)
- KDDIビジネスコールダイレクト
- 6種類のフォント切り替え機能
- お知らせLED (メールや不在着信をお知らせ)
- 伝言メモ (簡易留守メモ)