

【主な仕様】 BASIO（ベিশオ）

カラー	ゴールド/ピンク/ブルー		最大通信速度*3	受信150Mbps/送信25Mbps	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約70×142×10.4mm		ディスプレイ	約5.0インチ フルHD TFT液晶	
重量	約152g		カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS
バッテリー容量	3,000mAh			サブ	約97万画素CMOS
充電時間	約140分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)		撮影サイズ	静止画	最大4,160×3,120ドット(13M)
連続通話時間*1	約1,530分(VoLTE)			動画	最大1,920×1,080ドット(フルHD)
連続待受時間*1	約750時間		外部接続	Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac
au ICカード種類	au Nano IC Card 04			Bluetooth®	Ver.4.0
OS	Android™ 4.4(KitKat®)			外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック
CPU	MSM8974AB(2.3GHz)クアッドコア		耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIV) /防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)	
メモリ	内蔵	ROM:16GB/RAM:2GB			
	外部	microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大128GB)	付属品	卓上ホルダ/ BASIO IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)	
対応通信規格	4G LTE*2(キャリアアグリゲーション対応)/WiMAX 2+*2				

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。また受信最大150Mbpsのエリア(キャリアアグリゲーション含む)、「WiMAX 2+」対応エリアは一部に限られます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【対応サービス一覧】

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	ワンセグ
赤外線通信	GPS	GLOBAL PASSPORT
緊急通報メール	auスマートパス	ビデオパス
うたパス	ブックパス	アニメパス
ディズニーパス	※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。	



BASIOをより快適にお使いいただくために、専用サイトをご用意致しました。「使い方ガイド」のアイコンをタップするとアクセスいただけます。

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※ IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※ IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※ IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

【ご利用に際して】

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外のものを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があります。十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。＊航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。＊植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。＊混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。＊新幹線の内車や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎないように気を付けましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をau ショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず ♻ のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。＊シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。＊最適画像抽出技術には株式会社モルフォの「Morpho Smart Select」を採用しております。「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。＊画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。＊動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。＊HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。＊文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2014 All Rights Reserved. ※書体切り替えには、株式会社リムコーレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーレーションの登録商標です。＊本製品には、株式会社リムコーレーションの書体を搭載しています。＊本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。＊LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。＊LTEは、ETSIの商標です。＊microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。＊Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。＊その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。＊このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアの全部または一部について、複製、頒布、変更、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行うてはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



マナーもいっしょに携帯しましょう。



やめましょう。スマホやケータイの画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩きスマホ。歩行中または急に立ち止まるとの通話や操作は控えましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】



グリーン購入法

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 1 5 7
--------------------------------------	---

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2014年12月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2014 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0135 1501 BASIO メーカーカタログ

au

シンプルスマートフォン

BASIO ベিশオ

KYV32

初めてのスマホ体験。

— だれもが使いやすいシンプルさ —



シンプル設計で
迷わず
操作できる

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

CARRIER AGGREGATION

すぐ使えるシンプル操作で 毎日が楽しくなる。

だれでも簡単に使えるスマートフォンBASIO。

手にしたその日から、家族や友人との

これまで以上に楽しい時間がはじまります。

押すだけで
日常がキレイな写真に。



〈カメラ〉

本体の側面に設けたカメラボタンで、
両手でしっかりと支えて撮影できます。



いつでも気軽に
インターネットが楽しめる。



〈インターネット〉

インターネットを利用して、ニュースや天気は
もちろん、レシピやお店を検索したり、ネット
ショッピングを楽しむことができます。



迷わないから、
外出が楽しくなる。



〈Google マップ™〉

現在地周辺の地図を表示したり、
目的の場所を検索して、ルートを
調べたりすることができます。

手にしたその日から、すぐ使える、使いこなせるシンプル操作。

見やすい大画面

5.0インチフルHDディスプレイ

高解像度でくっきりキレイに映し出す約5.0インチフルHDディスプレイを採用し、画像や動画、小さな文字まで見やすく表示します。

わかりやすいホーム画面

BASIO専用のホーム画面は、大きなアイコンや文字で見やすく表示。初めてでもわかりやすくなっています。

[原寸大]



よく使う機能を
すぐ呼び出せます。

よく使う連絡先を
3件まで登録できます。

でか文字/拡大鏡

大きな文字サイズに変更したり、「拡大鏡」機能*で画面上の
見たい箇所を大きく表示できます。

●でか文字[原寸大]

中サイズ プロフィール

でか文字 プロフィール

※ワンセグ、カメラでは利用できません。

●拡大鏡



[原寸大]



押すだけで キレイに撮れるカメラ

専用カメラボタン

本体側面のボタンを押す
だけで、カメラが起動。
シャッターボタンとしても
使えるため、本体を両手
でしっかりと支えて撮影
できます。



1,300万画素カメラ

約1,300万画素の高画質カメラを搭載。撮影シーンに合わせて
自動でモードを設定してくれるので、複雑な操作をしなくても
シャッターを押すだけでキレイに撮影できます。



料理



赤ちゃん

使い慣れた操作だから安心

受話、メール確認は 光ったボタンを押すだけ

〈電話ボタン/メールボタン〉

ケータイと同じ感覚のボタン操作だから、
スマートフォンが初めてでも、安心して
お使いいただけます。



着信があると電話ボタンが
光ってお知らせ。



光っているボタンを押せば
電話に出られます。

安心して使える耐久性

不意の落下にも心強い

〈耐衝撃〉

ポケットやバッグなどから取り出す
ときに落としても安心の耐衝撃性能。
ディスプレイには高い強度を実現した
Dragontrail® Xを採用しています。



水まわりでも安心して使える

〈防水・防塵〉

IPX5/IPX8の防水およびIP5X
の防塵性能なので、キッチン
やアウトドアなどのシーンでも、
水やほこりを気にすることなく
使えます。



[耐衝撃について] 米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

[防水・防塵について] キャップ類はしっかりと閉じてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

※画像はイメージです。

笑顔まで見えそうな、クリアな音質。

より本物の声に近い音質へ

au VoLTE

従来の通話ではカバーできなかった高音域まで対応することで、よりクリアな音声で、相手の声が聞きやすくなります。

※au VoLTE対応機種同士（auの4Gエリア内）の場合、高音質通話となります。その他の場合は、従来の音質相当での通話となります。
※実際の音声品質は、電波環境や回線の混雑状況により変化します。



耳に当てる位置を 気にせず通話できる


スマートソニックレシーバー®

ディスプレイ全体を使って音と振動で相手の声を伝える京セラ独自機能。画面のどこに耳を当てても聞こえるので、受話部の位置を気にする必要がありません。

SMART SONIC RECEIVER®

画面のどこに耳を当てても
聞こえやすい

受話口に耳を当てないと
聞こえづらい



〈BASIO〉



〈一般的なスマートフォン〉

スマートフォンの不安を解消

長時間使える 大容量バッテリー

大容量バッテリーだから電池残量を気にすることなく、たくさん使えます。

※お客さまのご利用環境や通信環境により、ご利用時間は異なります。

手軽に充電できる 卓上ホルダが付属

専用の卓上ホルダが付属しています。ホルダにセットするだけで、簡単に充電できます。

※ACアダプタは別売です。



好みに合わせて 聞こえ方の調整ができる

聞こえ調整

好みの音質に自分で調整することができます。また、通話中でも調整が可能です。

やわらかく

甲高い音だけを軽減します。高い音が耳につくように聞こえる場合は、こちらに設定してください。

はっきりと

こもった音を明瞭にします。相手の声が聞きづらいと感じたら、一度お試しください。

高音部が強調されるので、
子どもの高い声なども
聞き取りやすい！

小さめに

小さな音はそのまま、うるさく感じる音を小さくします。大きな音が気になる場合、こちらに設定してください。

ゆっくり通話

相手の声の速度を落として、聞き取りやすくします。

毎日楽しくするアプリがたくさん。



毎日歩くのが楽しくなる 健康系アプリを搭載

歩数計

歩数や消費カロリー、歩行距離の計測ができます。また、登録した相手に毎日の歩数をメールでお知らせできるので、離れて暮らす家族も安心です。

※値は目安です。



東海道五十三次の スタート画面も 楽しめる

歌川広重の浮世絵と歩数計情報を表示。歩行距離に応じて東海道五十三次をたどれば、歩くことが楽しみになります。



「家族だけ」で 写真や動画を残せる

wellnote (ウェルノート)

撮った写真や動画を家族だけで共有して残せるコミュニケーションサービス。利用できるのは登録した家族だけなので、安心して楽しめます。



アプリや映画などを ダウンロード

au スマートパス/ Google Play ストア™

定額料金でアプリを取り放題、お得なクーポンや安心のセキュリティサービスも使える「au スマートパス」、アプリ・映画・音楽・電子書籍など、スマートフォンを楽しむ様々なコンテンツが揃う「Google Play ストア™」が利用できます。



※au スマートパスのご利用には、有料会員へのご加入が必要です。
※コンテンツによっては、別途情報料がかかります。



人気アプリに対応

LINE

家族や友人と楽しくつながるコミュニケーションサービス。好きなだけ通話やメールが楽しめます。また、「スタンプ」という楽しいイラストを送信することもできます。



お客さまセンターに 簡単にアクセスできるから、 操作に困ったときも安心。

困ったときに問い合わせがしやすいよう、簡単にお客さまセンターへアクセスできるアイコンが設置されています。

[カラーバリエーション]



ゴールド

ピンク

ブルー

※アプリケーション等によっては、お客さまが操作していない場合でも通信を行うことがあります。※データ(パケット)定額サービスへのご加入を推奨します。