

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約72×143×10.6mm	ディスプレイ	約5.0インチ TFT液晶
重量(電池パックを含む)	約142g	カメラ	アウトカメラ 有効画素数約1,300万画素 CMOSカメラ(AF)
連続通話時間 ^{※1}	約1,320分(3G)/約1,300分(4G LTE)/ 約630分(GSM)	インカメラ	有効画素数約200万画素CMOSカメラ
連続待受時間 ^{※2}	約750時間(3G)/約620時間(4G)/ 約660時間(4G LTE)/約750時間(GSM)	防水	IPX5/IPX7
電池容量	2,300mAh	防塵	IP5X
充電時間	約160分 ^{※3} /約150分 ^{※4}	耐衝撃	MIL規格準拠
プラットフォーム(OS)	Android™ 7.0	Wi-Fi [®]	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz対応)
CPU	MSM8917 1.4GHz(クアッドコア)	Bluetooth [®]	Ver.4.2
メモリ	RAM:2GB/ROM:16GB	テザリング	○(10台)
外部メモリ	microSDXC™(最大256GB)	赤外線	○
		歩数計	○

■付属品・お願いとご注意/クイックスタート/保証書

- ※1 連続通話時間は、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
 ※2 連続待受時間は、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
 ※3 microUSB ACアダプタ1.0Aの時、充電時間は約160分になります。
 ※4 Quick Charge 2.0対応アダプタの時、充電時間は約150分になります。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから	151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から	0570-039-151
-----------------------	-----	------------------------	--------------

[オペレーター対応時間] 9:00～20:00(年中無休) ※151への通話は、「たれとも定額」などの無料通話対象となります。

●「4G」という表現は、第3世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは、ETSIの商標です。●4G+サービスは、専用機種以外には利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下し、また遅延が生じる場合があります。●お客さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信料にトラフィック情報の収集、分析、発表を行います。また、当社が別に定める通信においては、制約を行う場合があります(詳細はとらでご確認ください。URL: <http://www.ymobile.jp/service/info/ttsushin.html>)。●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google, Android, Google Play およびその他のマークは、Google Inc.の商標です。●HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。●microSDXC™はSD-3C.LLCの商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーゲーローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globaledd Corp. All Rights Reserved.●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2017年2月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上上注する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電機部品としての性能を保ちます。水道水、かつ静水の水深1mの水柱に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷気に浸けたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手で動作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。電話機本体が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IP5X直径75μm以下の塵埃(じん)あいが入った装置に電話機を8時間入れて置換(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラバー材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation



すべてが安心。防水・防塵・耐衝撃 Android One



常に最新の Google 体験を。

android one

S2

常に最新の Google™ 体験を。



すべてが安心。防水・防塵・耐衝撃 Android One

android one

S2


いち早く最新のOSを体験*1。セキュリティも毎月更新されるため*2、安心して使用できる。

*1 発売から18ヵ月間に最低1回以上のアップデートを保証するものです。

*2 発売から最低2年間のアップデートを保証するものです。

上質感あふれるデザイン

落ち着いたカラーと手になじむラウンドフォルムで上質感を演出。サイドには筐体に合わせた3層カラーでスタイリッシュなデザインに仕上げました。



安心して使える細やかな工夫

ストラップホールを備え落下を防止。イヤホンマイク端子、外部接続端子はキャップレス防水・防塵対応です。



個性を彩る3つのカラー



レッド

ネイビー

ホワイト

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

Android One とは？

Y!mobile の Android One は、Google が 考えるシンプルで使いやすい Android™ 体験を、
日本向けに最適にしたスマートフォンです。

OSを常に最新の状態に保つことで、誰もが安心してご利用いただけます。



常に最新のOS*1

新機能や機能改善でより便利に使えます。



最新のセキュリティ
アップデートが
毎月 配信

最新のセキュリティ アップデートが
毎月配信されるため*2、セキュリティ面の心配を
せずに安心して 利用できます。



選りすぐりの
Google アプリ


Google の標準アプリケーションを中心に
必要とされるアプリだけを搭載した
シンプルで分かりやすく、使いやすい
スマートフォンです。

*1 発売から18ヵ月間に最低1回以上のアップデートを保証するものです。

*2 発売から最低2年間のアップデートを保証するものです。

常に最新のOS

新機能や機能改善でより便利になります。




常に最新のソフトウェアが使える

端末購入後の1年後でもソフトウェアを常に最新の状態にすることができます。

最新の機能がいち早く使えます。

最新 Android 7.0 Nougat の新機能



2つのアプリを同時に表示

ダブルタップでアプリを切り替えたり、2つのアプリを並べて使用したりできるようになりました。



バッテリーがよりスマートに

Android 6.0 Marshmallowで登場したDozeモードが更に進化。ポケットやかばんの中に端末を入れた時に消費電力をおさえるようになりました。




通知のダイレクト返信

通知内のミニスレッドですぐに返信。アプリを開く必要はありません。

選りすぐりの Google アプリ

便利なアプリでサポート。

Google マップ™



©Google


迷っても大丈夫
Google マップで
ベストな道を検索

世界中のいろいろな国で同じように使える Google マップ。日本にいても、外国にいても、どこに行っても迷いません。



ストリートビュー

ストリートビューで、行く場所の周りや、レストラン、美術館、博物館の中を見て計画を立てましょう。



©Google

乗換案内

電車・バスでの乗換案内や、交通状況を考慮した自動車のルートなど、行き先までの最適な行き方を案内します。

Google 検索



「今日の天気」
「近くのコンビニ」など、
必要な情報をすぐに検索

好きなスポーツチームの試合の経過や結果も簡単に検索できます。


Google 音声検索™

行きたい場所への「移動距離」や「経路」なども、「ここから〇〇まで行き方」と検索すると、すばやく検索表示してくれます。



©Google

Google フォト™



どれだけ撮っても大丈夫
Google フォトで
写真を楽しく

たくさん的高画質写真は無制限でクラウドストレージに保管。


- ※ 1枚のサイズが16メガピクセルまでの写真を容量無制限で保管できます。
- ※ 画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いの Google アカウントで 15GB まで無料で保管できます。

シンプルだから使いやすい



使いたいアプリが
すぐに見つかる


使いたいアプリもすぐに見つかり、
自分仕様に簡単にカスタマイズも
できます。



アカウント管理がシンプル

Google アプリだけだから、Google アカウント1つで様々な
アプリ (機能) が使えます。

アプリ同士の連携が便利



©Google



カレンダーと Google マップ

カレンダーの予定に目的地の
住所を登録しておけば、
Google マップで案内してくれます。



Google 検索と YouTube™

アーティスト名等を Google で
検索した結果から YouTube の
動画をクリックすると、
かんたんに見られます。

落としても濡れても安心

耐衝撃

高さ1.22mからの落下試験をクリア。強化ガラスと堅牢な構造で、万一落としたときも安心です。



米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

防水

水に濡れても使える防水設計で、汚れたときも軽く洗い流せます。



防塵

チリやホコリを気にせず使える防塵対応。アウトドアでも安心して使えます。

[耐衝撃について] ※MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
[防水について] ※IPX5、IPX7の防水性能。[防塵について] ※IP5Xの防塵性能。

さまざまなシーンで使える

雨の日やキッチンでも操作がスムーズ

ウェットタッチ

画面や手が濡れていても操作できるタッチパネル。水まわりでも、ストレスなく使えます。

※IPX5、IPX7の防水性能。



手袋をしたままでもタッチ操作

グローブタッチ

冬の手袋、ガーデニングの軍手、バイクのグローブなど、手袋をした状態でタッチ操作できます。

※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



電池持ち3日間以上※

充電しなくても3日以上使えるので、出張や旅行などの長時間の外出も安心です。

※想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです。(京セラ調べ)

いつも快適に使える充実機能

約1,300万画素カメラ&HDR撮影※

高画素カメラとHDR（ハイダイナミックレンジ）撮影で晴れた日の屋外など、光と陰で明暗の差がはっきりしている場所でも、白とびや黒つぶれを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。また、ピント合わせが速い像面位相差オートフォーカス搭載。大切な一瞬を逃さず撮影できます。

※2017年3月以降のソフトウェアアップデートで対応予定。




赤外線通信

ケータイにある連絡先や写真のデータも簡単に転送。文字化けせずに移行することができます。



歩数計

ウォーキングした歩数から消費カロリーを計測。目標設定や履歴表示もでき、健康管理に役立ちます。



VoLTE※/HD Voice (3G)

クリアでより本物の声に近い高音質を実現。さらに好みの音質に調整でき、聞き取りやすくします。

※VoLTEは、4G (LTETM) エリアにてのみ利用が可能となります。高音質での通話はワイモバイルおよびソフトバンクのVoLTE対応端末同士、またはHD Voice対応端末との通話でご利用が可能です。通話中にVoLTE対応端末が3Gエリアに移動した場合、自動的に従来音質の通話 (3G回線での通話) へ切り換わり、再度4G (LTE) エリアに移動しても高音質通話には切り換わりません。

Y!mobile Selection

濡れた手でもOK。
はっ水加工を施した
手帳型ケース



角度調整可能な
スタンド機能



カード (1枚) 収納
可能なポケット付き



レッド



グリーン



ホワイト



ブラック



ブルー

※製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。※掲載されている内容は、2017年2月現在の内容です。※全国のワイモバイルショップおよび家電量販店、ワイモバイルセレクトオンラインショップでお取り扱い予定。一部お取り扱いのない場合もございます。