



URBANO PROGRESSO by KYOCERA

[主な仕様]

カラー	Orange(オレンジ) / Silver(シルバー) / Pink(ピンク)	撮影サイズ	静止画(MAX)	3264×2448(8M)
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約64x125x10.8(最厚部約11.3)mm		動画(MAX)	1280×720(HD)
重さ	約139g	バッテリー容量		1500mAh
au ICカード / ROM対応	micro au ICカード	充電時間	AC時 約170分 / DC時 約250分	
プラットフォーム(OS)	Android™ 4.0	連続通話時間*1		約530分
CPU	MSM8655(1.4GHz)	連続待受時間*1		約360時間(Wi-Fi/WiMAX未使用時)
メモリー	内蔵	RAM:1GB / ROM:4GB	外部接続	Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n
	外部	microSD / microSDHC(最大32GB)		Bluetooth® ver.3.0(HS非対応)
ディスプレイ	ルミナスディスプレイ(約4.0インチWVGA有機EL)		外部デバイス/その他	—
カメラ	メイン	有効画素数約808万画素裏面照射型CMOS(顔認識対応AF/手ぶれ補正付き)	防水 / 防塵	防水(IPX5/IPX7) / 防塵(IP5X)
	サブ	約32万画素CMOS	付属品	電池パック/卓上ホルダー / 2GB microSDメモリーカード(試供品)

[OPTION(別売)]

- au キャリングケースブラック
 - 共通ACアダプター02**/03
 - 共通ACアダプター03
 - ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
 - 共通DCアダプター01**/03
 - ポータブル充電器01**/02
 - microUSBケーブル01
 - microUSBケーブル01
 - ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
 - microUSBモノラルイヤホン01
 - microUSBステレオイヤホン変換アダプター01
 - 平型-microUSB変換アダプター01
 - 3.5φ-microUSB変換アダプター01
 - 18芯-microUSB変換アダプター01
 - AC Adapter*2 AO / SHIRO / MOMO / REST / CHARGY / KiiRoll / WORLD OF ALICE
 - AC Adapter JUPITRIS ホワイト/レッド/ブルー/ピンク/シャンパンゴールド
- *在庫状況については店舗にてご確認ください。

*1: 連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページ(<http://www.au.kddi.com/kaigai/>)をご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、予告なく変更される場合があります。*2: ご利用の際には、18芯-microUSB変換アダプター01が必要です。【防水・防塵について】※IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。

※「DIGNO」、「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。※auは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Googleロゴ、Google 音声検索、Android、YouTubeは、Google Inc.の登録商標または商標です。※Wi-Fi*はWi-Fi Alliance*の登録商標です。※Bluetooth*ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ぶれ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※パノラマ画像生成技術には株式会社モルフォの「QuickPanorama」を採用しています。「QuickPanorama」は株式会社モルフォの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved. ※種なし手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS, NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国・米国その他の国・地域における商標または登録商標です。本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。※「microSD」、「microSDHC」はSD-3C, LLCの商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

[対応サービス一覧]

+WiMAX	GPS	テザリング(8台)	グローバルパスポート(CDMA/GSM/UMTS)
Eメール(～@ezweb.ne.jp)	SMS(Cメール)	デコレーションメール	au Market
ワンセグ	おサイフケータイ*	赤外線通信	緊急速報メール


※EZwebサイトはご利用いただけません。

[ご利用に際して]

注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所でお使いください。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PiPitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

グリーン購入運動

お客さまセンター(年中無休) ※オペレーター対応は、9:00～20:00	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
	au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2012年4月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>



世界初*

音と振動で相手の声を伝える
「スマートソニックレシーバー」搭載

◎ SMART SONIC RECEIVER

+WiMAX

DIGNO®

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA



*スマートフォン(Android™、iOS、Windows®Phone OS、Windows®7、Windows Mobile®搭載機種)において世界初。2012年4月20日現在。株式会社ネオマーケティング調べ。



Orange

洗練の意匠。



Pink

成熟の機能。



Silver

先進の技術。

DIGNO®の使いやすさに、URBANOの洗練を。

細部まで洗練された意匠。革新と成熟を感じさせる機能。「URBANO」の上質さと「DIGNO」の使いやすさが融合した、新しいスマートフォンが誕生しました。細部の質感にまでこだわり抜いたデザイン。受話口をなくし、ディスプレイ部を振動させて相手の声を伝える先進の通話機能。そして、防水・防塵*、ワンセグなど定番機能もすべて搭載。デザインも、使い心地も妥協しない人に持っていただきたい一台です。

URBANO PROGRESSO

URBANO PROGRESSO(アルバーノ プログレッショ) PROGRESSO=進歩・進展
DIGNOは、京セラのスマートフォンのブランドです。

*IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

洗練の意匠。



先進の技術。

◎ SMART SONIC RECEIVER

音と振動で相手の声を伝える、新しい通話体験。

【世界初】スマートソニックレシーバー

従来のレシーバーと異なる京セラ独自機能「スマートソニックレシーバー」。ディスプレイ部を振動させて相手の声を届けることで、新しい通話体験を実現しました。



◎ ディスプレー部を振動させる先進の技術。

相手の声を圧電素子が振動に変換し、ディスプレイ部を振動。耳に当てることで、相手の声が伝わる仕組みです。

◎ 受話口をなくし、画面全体をレシーバーに。


ディスプレイ部が振動するため、ディスプレイ部に耳を当てることで、相手の声を聞くことができます。耳に当てる位置を気にせず通話できるので、従来のように、受話部からずれると相手の声が聞き取りづらいということがありません。

◎ 雑踏の中でも、会話が聞きやすく。

耳を覆うようにディスプレイ部に当てると、周りの騒音を遮蔽できるので、駅のホームやお店の中などの雑踏の中でも、相手の声が聞き取りやすくなります。

◎ 音域調整で、さらに聞きやすく。

聞きやすさを向上させるために、相手の声の高音域に強弱をつけることが可能。自分の聞こえやすさに合わせて使うことができます。



*スマートフォン(Android™、iOS、Windows®Phone OS、Windows®7、Windows Mobile®搭載機種)において世界初。2012年4月20日現在。株式会社ネオマーケティング調べ。*聞き取りやすさには個人差があります。*周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

相手の声を聞き取りやすく。

【ゆっくり通話】NEW

会話の間の無音部分を利用し、通話相手の話すスピードを調整。自然で聞き取りやすい速さに変換します。

相手に声を伝えやすく。

【ノイズキャンセル】NEW

2つのマイクを連携させることで、自分の声と周りの雑音を認識し騒音を低減。通話相手に、はっきりとクリアな声を伝えられます。

美しいこだわり。

【ロックスクリーン】

URBANOの洗練さを受け継ぐアナログ時計をモチーフにしたロックスクリーン。幻想的にゆらぐ背景のライブ壁紙「Premium Liquid」が優雅なイメージを演出。またアイコンをタップするだけで、ロック解除、カメラ起動、すぐ文字起動が可能。不在着信や新着メールがあった場合には、アイコンでお知らせ。アイコンをタップすることで各機能に簡単にジャンプできるなど、使いやすさにもこだわりました。

不在着信や新着メールがあった場合アイコンでお知らせ。



ロックスクリーン

磨かれた世界観。

【世界時計】

ホームスクリーンには、ロックスクリーンと同じ世界観でデザインした世界時計のウィジェットをプリセットしています。



世界時計

見やすく、使いやすく。

【シンプルメニュー】NEW

ケータイを使い慣れた人のために、3×4のアイコンを配置したシンプルなメニュー画面を採用。設定により、シンプルメニューのON/OFFの設定も可能です。



シンプルメニュー シンプルメニューOFF時

ページタイトルの変更が可能です(カスタムのみ)。

アプリの表示順は50音順、ダウンロード順、カスタムから選択できます。

きらめく存在感。

さりげないこだわりを表現する時計やアクセサリのように。上質感を醸し出す金属調のフレームを採用しました。奥深く上品なきらめきが、ワンランク上の毎日を演出します。

やさしいキーデザイン。

操作のしやすさに配慮して、キーをより大きくしました。また凸形状で押しやすさを向上。文字表記で、わかりやすくしています。



手になじむカタチ。

背面全体をゆるやかな丸みのある握りやすい形状に仕上げました。また微細な凹凸感のある塗装で、質感にもこだわっています。



*微細な凹凸感ある塗装は、オレンジ、シルバーのみ。

成熟の機能。



“見る”を美しく。

【ルミナスディスプレイ(有機EL)】

■高コントラスト
陰影や色彩をはっきりと表示し、深みのある映像が楽しめます。また、文字もくっきり見やすく表示します。

■豊かな色再現性
これまでは再現できなかった微妙な色の違いをリアルに再現。自然の色も色彩豊かに映し出します。

■優れた動画再現力
素早い応答速度で、ぶれやぼやけを低減。スポーツ動画やゲームなども、なめらかに表現できます。

■広い視野角
斜めから見ても、正面から見た時と同じように色鮮やかでクリアな表示が可能です。



美しさがつづく。

【強化ガラス】

傷が付きにくく、耐久性の高い強化ガラスを採用。指紋も簡単にふき取れるので、その美しさを保ちます。

ノートパソコンもつなげられる。

【テザリング】

Wi-Fi®対応機器を最大8台まで接続できるテザリング機能を搭載。ノートパソコンなど、様々な機器をインターネットに接続できます。※テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境や外部接続機器によっては正常に動作しない場合があります。

【WiMAXについて】※ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況などにより低下する場合があります。※WiMAXエリア内の場合、自動でWiMAX通信を行います。ご利用にならない場合は設定をOFFにしてください。利用した月のみ請求いたします(525円/月)。※別途/パケット通信料がかかります。WiMAX対応エリアについては、auホームページにてご確認ください。

“撮る”を美しく。

【高感度8.1メガカメラ&サブカメラ】

■いつでもキレイに
裏面照射型CMOSカメラを採用し、薄暗いところでも明るくキレイな撮影が可能。またサブカメラ(約32万画素)も搭載し、自分撮りなどにも活躍します。

■機能も充実
「手ぶれ補正」に加え、被写体が笑顔になった瞬間にシャッターが切れる「スマイルシャッター」や自動でピントを合わせ続ける「コンティニュアスオートフォーカス」に対応しています。

主なカメラ機能

- コンティニュアスオートフォーカス **NEW**
- スマイルシャッター **NEW**
- ダイナミックレンジ補正 **NEW**
- 自分撮り
- 手ぶれ補正
- 連写撮影
- 顔認識

主なカメラアプリ

- Quick Panorama(パノラマ撮影) **NEW**
- フィルターカメラ
- バーコードリーダー

動画再生も快適に。

【WiMAX™】

下り最大40Mbps*、上り最大15.4Mbps*の高速インターネットサービス「WiMAX」に対応。外出先でも、WEB閲覧や動画のストリーミングがストレスなく行えます。



“書く”をスムーズに。

【すぐ文字®&手書き入力】

ロックスクリーンからすぐに起動できる「すぐ文字」。乗換検索やSNSへのスムーズな書き込みが可能に。便利な手書き入力は、従来の漢字入力が可能な「漢字手書き」と、レスポンスが快適な「連続かな手書き」の2種類を搭載しました。



「すぐ文字」連携機能

- 乗換検索 **NEW**
- SMS(Cメール)
- YouTube™
- 取扱説明書 **NEW**
- メール
- 電話帳検索
- 共有(アプリの選択)
- マップ
- メモ帳 他

スマートな管理を。

【My Selection】**NEW**

よく使うアプリをカテゴリー別にまとめて、ホーム画面に配置可能。ビジネスやプライベートなど、シーンによって使うアプリを変えたい方にも便利です。



ウィジェットをタップして「My Selection」を起動。タイトルは自由に変更できます。

My Selectionウィジェットのデザインは6種類。

健康をサポート。

【デイリーステップ】**NEW**

歩数や消費カロリーの測定機能に、行動ログ機能を追加。歩行に加え、自転車および電車/自動車などでの移動の情報を一時間ごとに表示します。



※計測した歩数や歩行距離、消費カロリーはあくまでも目安です。

【防水・防塵について】※IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。IPX5: 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7: 常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。IP5X: 防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることを意味します。砂浜などの上に置かないでください。

※**NEW** はDIGNO(ISW11K)との比較。

消費電力を抑える。

【省電力ナビ】

■省電力設定
省電力モードをONにすると、連続待受時間が最大約10%向上。設定値をカスタマイズできる「マイ省電力設定」の他、「省電力お知らせ通知」や、自動で省電力モードに切り替わる「自動で省電力モード」の設定も可能です。

■アプリケーション管理
起動中のアプリ管理が簡単に行え、無駄な消費電力を抑えます。

■最適充電 **NEW**
充電時間が最短となるように、省電力モードの設定を促すお知らせを表示する機能です。



ファイル検索がスムーズ。

【ファイル管理】

画像や文書などのファイルを種別ごとに一覧で管理可能。すぐに見たい写真やビデオなどをスムーズに探すことができます。



使いやすく安心に。

【FeliCaロッククイック解除】**NEW**

ステータスパネルからFeliCaロックの一時解除が簡単に行えます。一定時間を経過すると、自動的にロックがかかるので、もしもの時も安心です。

必要な機能が充実。

- 防水・防塵
- おサイフケータイ*
- ワンセグ
- 赤外線通信
- お知らせLED
- Eメール(～@ezweb.ne.jp)/SMS(Cメール)
- グローバルパスポート(CDMA/GSM/UMTS)
- ドキュメントビューアー