
T & L W ]	1071110	VOI () //// / / /   CHI///				
カラー		ロイヤルブルー/プラチナホワイト/フォレストグリーン	最大通信速度*4		受信150Mbps/送信25Mbps	
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約70×141×9.9(最厚部10.6)mm	ディスプレイ		約5.0インチ フルHD TFT液晶	
重量		約155g	カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS	
バッテリー容量		3,000mAh		サブ	約97万画素CMOS	
充電時間		約120分* <sup>1</sup>	撮影サイズ	静止画	最大4,160×3,120ドット(13M)	
連続通話時間*2		約1,510分		動画	最大1,920×1,080ドット(フルHD)	
連続待受時間*2		約750時間	外部接続	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac	
au ICカード種類		au Nano IC Card 04	Bluetooth®		Ver.4.0	
OS		Android™ 4.4 (KitKat®)		外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック/MHL/DLNA	
CPU		MSM8974AB (2.3GHz) クアッドコア	耐衝撃/防水/防塵		耐衝撃(MIL規格準拠)/防水(IPX5/IPX8)/	
メモリ	内蔵	ROM:16GB/RAM:2GB			防塵(IP5X)	
	外部	microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大128GB)	付属品		急速充電対応卓上ホルダ(ACアダプター体型)/	
対応通信規格		4G LTE*3(キャリアアグリゲーション対応)/WiMAX 2+*3			URBANO V01用 IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)	

\*1:急速充電対応卓上ホルダ(ACアダブター体型)使用時の測定です。\*2:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。\*3:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDが判断したネットワークに接続します。\*4:通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。また受信最大150Mbpsのエリア(キャリアアグリゲーション含む)、「WiMAX 2+」対応エリアは一部に限られます。最新のエリア情報はauホームページでご確認ください。本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

#### [対応サービス一覧]

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	ワンセグ	情報取得/リンク(NFC)	おサイフケータイ®
赤外線通信	GPS	GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	auスマートパス
ビデオパス	うたパス	ブックパス	アニメパス	ディズニーパス



#### [防水・防塵・耐衝撃に関するご注意]

[防水・防塵について]★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・ブール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※ IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※ IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水漂1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※ IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。 「耐衝撃について〕米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。 すべての衝撃に対して保証するものではございません。

#### [ご利用に際して]

↑ 注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

#### **\*MHL**



マナーもいっしょに 携帯しましょう。 やめましょう、スマホやケータイの画面を見ながらの歩行は大変危険です。 歩きスマホ。 歩行中または急に立ち止まっての過話や操作は控えましょう。

※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]



au携帯電話に関する お問い合わせ 受付時間(9:00~20:00) 一般電話から(通話料無料) **[数 0 0 7 7 - 7 - 1 1 1** 

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、 実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

このカタログは2014年10月現在のものです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2014 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp





V01

# to the Advanced Stage.

~ au VoLTE対応 URBANO登場 ~









## URBANOは、次のステージへ。

気持ちまで伝えたいから、よりクリアな音質へ。 あらゆるシーンで、もっとスムーズな使い心地へ。 上質なデザインに包まれた新たな性能、 URBANO V01。



## 手にフィットするラウンドフォルム

高いホールド感で安心した持ち心地を与える背面から側面へと滑らかにつながるフォルム。





## もっと伝わる、こだわりの高音質通話。

### au Volte

シンクコール

基本機能 [操作中画面のまま着信を受け、通話できる] お気に入りのサイトや動画を見ているときに電話がかかって



きても、そのままの画面で通話ができます。



シンク機能 [通話相手と画面などを共有できる] (2015年2月以降アップデートでの対応開始予定)

スマートフォンの画面、カメラで映している映像、お互いの位置情報、画面上の手書き内容を通話相手とリアルタイムで共有することで、よりスムーズなコミュニケーションを実現します。 ※au VoLTE対応機種同士(1対1)でご利用いただけます。また着信側にもパケット通信料がかかります。

### 高音質通話

#### [より本物の声に近い音質]

従来のスマートフォンの通話ではカバーできなかった周波数帯域 まで対応することで、これまでよりも相手の声が聞きやすくなります。



※ au VoLTE対応機種同士 (auの4Gエリア内) の場合、高音質通話となります。その他の場合は、従来の音質相当での通話となります。 ※実際の音声品質は、電波環境や回線の混雑状況により変化します。

#### ボイスパーティー

#### [最大30人(発信者含む)で同時通話が可能]

※ご利用にはお申し込み(有料)が必要です。また別途人数分の通話 料が発信者にかかります。

\*「VoLTE」での通話中のデータ通信は、4G LTEもしくはWi-Fiでご利用いただけます。また、4G LTEの通信速度が低下する場合があります。

## 京セラ独自機能でさらにクリアな音声に

SMART SONIC RECEIVER®

#### 「騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい」

音と振動で相手の声を伝える京セラの独自機能「スマートソニックレシーバー®」で、相手の声がクリアに聞こえます。 さらに、個人の好みに合わせて、聞こえ方の調整ができる 「聞こえ調整機能」や「ゆっくり通話」にも対応しています。



#### 駅のホーム

ショッピングモール

空港ロビー

## 毎日、安心して使える耐久性。

### 落下や水濡れ、汚れなどにも強い

ポケットやバッグなどから取り 出すときに、万が一落として も安心の耐衝撃性能を実現。 また、防水(IPX5/IPX8)や 防塵(IP5X)にも対応して いるので、水やほこりを気に することなく、幅広いシーン で使えます。



耐衝擊

防水

水

防塵

#### [ 落としても割れにくいディスプレイ]

キズつきにくく、高い強度を誇るDragontrail® Xを搭載。さらに、周囲の高さを上げることでガラス面を保護し、ディスプレイを割れにくくしました。





[耐衝撃について] 米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板 (ラワン材) に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではございません。 [防水・防塵について] キャップ類はしつかりと閉じてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。

## 長時間使える大容量バッテリー

大容量バッテリーだから電池残量を気にすることなく、たくさん 使えます。また、付属されている急速充電対応卓上ホルダを 使えば、出かける前の30分で、約50%の充電が可能。うつかり 充電を忘れても、短い時間でしつかり充電できます。



※お客さまのご利用環境や通信環境により、ご利用時間は異なります。

### 賢く消費電力を抑える

無駄な消費電力を抑え、バッテリーの持ちを強力にサポートします。

#### [インテリジェントWi-Fi®]

移動中はWi-Fi®をOFFにし、止まっているときに自動接続することで、快適に通信できます。

### [オート通信制御]

7日間以上使っていないアプリのバックグラウンド通信を停止することで、消費電力を抑えます。

#### [タイマー設定]

生活リズムに合わせ、省電力モードにする時間帯を自由に設定 できます。



## 「見る」「撮る」が楽しくなる。

## 高精細で、細かなところまで くつきり鮮やかに

高解像度でくっきりキレイに映し出すフルHDディスプレイを 採用。片手でも操作しやすい約5.0インチの大画面で、画像 や動画はもちろん、小さな文字まで見やすく表示します。



### 誰でも押すだけで、キレイに撮れるカメラ

ソニー製センサー "Exmor RS for mobile" と京セラ独自の 画像処理エンジン "AINOS Engine®" によって、明るい場所 はもちろん、薄暗い場所でもキレイに撮れます。また、サイドの カメラキーの長押しでカメラが起動するので、撮りたいときに すぐに撮れます。



○夜景も人物もキレイに撮れる





※対応撮影サイズ:フルHD、1.6M、1.2M

○撮影した場所から



○とっておきの1枚を



- 使い慣れたケータイ機能や 便利機能も搭載
- ●通話音声メモ
- ●充電開始/終了音 \*事前に設定が必要です。
- ●海外ローミング中着信拒否\*
- ●すぐ文字®プラス
- ●デイリーステップ® (歩数計)

#### ※画像はイメージです。

## あなたにフィットする使い心地。

## 慣れた人も、初心者も 直感的に使える

スマートフォンに慣れた人にも初心者 にも使いやすいように、ホームアプリ (ホーム画面&メニュー画面)を4種類 搭載しました。









エントリーホーム®

よく使うアプリや連絡先を 3件まで登録可能。



標準ホームの1.5倍の 大きなピクトで 見やすく表示。





## スマートな操作をサポートする気配り機能

#### [片手操作を快適に]

画面上部を指が届くエリアまで引き下げたり、 電話帳やアプリ一覧のタブ表示を左右使い やすい方に切り替えたりすることができます。



#### [一歩先の操作をアシスト]

で切り替えたり、イヤホンを装着した時に よく使うアプリを表示したり、シーンに合わ せて自動的に操作をアシストします。 ※事前に設定が必要です。※電車の乗車 位置や車両の種類によっては、乗車した

電車への乗車を検出しマナーモードに自動



## 専用 Window Case (別売)

閉じたままで、時間や着信を確認で きる専用ケースです。ケースをつけ たままで充電や通話が可能。カラー に合わせた3色をご用意しました。



※「au+1 collection」にてご購入いただけます。