

【主な仕様】 TORQUE® X01 (トルク エクسسゼロイチ)

カラー	シルバー/レッド	対応通信規格	4G LTE™
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約54×118×23.3mm (最厚部24.6mm) ※突起部除く	最大通信速度*2	受信150Mbps/送信25Mbps
重量	約182g	ディスプレイ	約3.4インチ FVWGA TFT液晶
バッテリー容量	1,500mAh	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
充電時間	約130分 (共通ACアダプタ05 [別売] 使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット (13M)
連続通話時間*1	約540分 (VoLTE)	動画	最大1,280×720ドット (HD)
連続待受時間*1	約480時間 (4G LTE)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE		Bluetooth® Ver.4.1
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃 (MIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IV) / 防水 (IPX5/IPX8) / 防塵 (IP6X)
メモリ	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB	付属品	IC Cardトレイ取り出し・LOCK回転工具 (試供品)
	外部 microSDHC™ (最大32GB)		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。
①EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE*	Wi-Fiテザリング (最大10台接続)	おサイフケータイ®
au世界サービス	緊急速報メール	ワンセグ
赤外線通信	*au VoLTEは高音質通話のみに対応しています。	


【MIL-STD-810G、耐衝撃、防水、防塵に関するご注意】

【MIL-STD-810Gについて】米国防総省の調達基準 (MIL-STD-810G) の18項目に準拠した試験 (Blowing Rain (風雨) 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、Immersion (浸漬) 約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip (雨滴) 高さ1m雨滴 (15分) の防水試験、Sand and Dust (粉塵) 連続6時間 (風速8.9m/sec、濃度10.6g/m³) の粉塵試験、Shock (落下) 高さ約1.22mから26方向で合板 (ラワン材) に落下させる試験、Shock (衝撃) 衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration (振動) 3時間 (3方向各1時間/20~2,000Hz) の振動試験、Solar Radiation (太陽光照射) 連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity (湿度) 連続10日間 (95%RH) の高湿度試験、High Temperature (高温動作/高温保管) 動作環境:50℃で連続3時間、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験、Low Temperature (低温動作/低温保管) 動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock (温度衝撃) -21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure (低圧動作/低圧保管) 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧動作/保管試験、Freeze-Thaw (凍結・融解) -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain (氷・低温雨) -10℃の冷却水で6mm厚の水が張るまで水結させる試験) を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破壊・無故障を保証するものではありません。【耐衝撃について】MIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した試験、および高さ1.8mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる京セラ独自試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水について】※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。【防塵について】※IP6Xとは、防塵試験用粉塵 (直径75μm以下) が内部に入らないように保護されていることを意味します。
【ご使用に関するご注意】※外部接続端子カバー、電池フタをしっかりと閉じてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※温泉の中に浸けないでください。※お風呂、台所など、湿気が多い場所には長時間放置しないでください。※砂浜などの上に直に置かないでください。送話口 (マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。※万一、水以外 (洗剤・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流 (6リットル/分以下) で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温 (5℃~35℃) の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー、電池フタが開かないように押さえながら手で洗ってください。

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「TORQUE」、「LIVE MORE. FEAR LESS.」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEは、ETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用权が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間 (9:00~20:00)	一般電話から (通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157
---------------------------------------	---

このカタログは2017年1月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0149 1702 TORQUE X01 KYF33メーカーカタログ

au TORQUE®

X01

最強の
タフネスケータイ
登場。



au VoLTE

※米国防総省の調達基準 (MIL-STD-810G) 18項目に準拠 (詳細はauホームページ参照) した、au初のケータイ (2016年12月20日現在、京セラ調べ)。無故障を保証するものではありません。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

これまで踏み込めなかったフィールドに
チャレンジできる高耐久性能。

限界に挑め、何も恐れずに。

LIVE MORE. FEAR LESS.

米国防総省が定める耐久試験 MIL-STD-810G の
18項目に準拠し、京セラ独自の高さ1.8mからの
鉄板・コンクリートへの落下試験もクリアした高耐久性能。

防水

風雨 | 浸漬 | 雨滴

降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨
及び、約1.5mの水中に30分間浸漬、高さ1m
雨滴(15分)の防水試験を実施。

防塵

連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m)
の粉塵試験を実施。

温度耐久

高温動作/保管
低温動作/保管
温度衝撃

動作環境:-21℃/50℃で各連続3時間、保管環境:
-30℃/60℃で各連続4時間、-21～50℃の急激な
温度変化で連続3時間の温度耐久試験を実施。

防湿

連続10日間(湿度95%RH)の高湿度試験を
実施。

耐氷結

氷・低温雨/凍結・融解

【MIL-STD-810Gについて】米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の18項目(Blowing Rain(風雨)、Immersion(浸漬)、Rain Drip(雨滴)、Sand and Dust(粉塵)、Shock(落下/衝撃)、Vibration(振動)、Solar Radiation(太陽光照射)、Humidity(湿度)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨))に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【耐衝撃について】MIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IVに準拠した試験、および高さ1.8mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる京セラ独自試験を実施。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水について】IPX5/8の防水性能、IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。【防塵について】IP6Xの防塵性能。IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。

※日常生活における使用での耐衝撃性能を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

独自試験

耐衝撃

落下 | 衝撃

高さ1.8mから鉄板・コンクリートに製品を
26方向で落下する京セラ独自試験を実施。

耐振動

3時間(3方向各1時間/20～2,000Hz)の
振動試験を実施。

低圧対応

低圧動作/保管

連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)
の低圧動作/保管試験を実施。

耐日射

連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間
offを10日間繰り返す試験を実施。

大音量で野外でも聞きやすい
フロントデュアルスピーカー

風の強い日、雨や川の音が気になるときでも
聞き取りやすい100dBの大音量。本体を
閉じた状態でも大音量で聞きやすいです。

FRONT METAL RING

象徴的にあしらったリアル金属が高級感と
堅牢性を演出。

CORNER GUARD

4つ角を擦り傷や打痕から保護する
エラストマー製バンパー。

直射日光の下でも見やすい

約3.4インチ ディスプレイ

アウトドアを想定した輝度調整、光の乱反射を抑える
ディスプレイの貼り付け構造を採用。太陽の真下や雪の
反射がある場所でも見やすい画面です。

グローブをしていても押しやすい

ハードキー

大きくて凸量のあるキー。押し感がよく、着信
応答やカメラの起動も使いやすいです。

ピント合わせが速い

約1,300万画素カメラ

像面位相差オートフォーカス搭載。
大切な一瞬を逃さず撮影できます。

CAMERA BUMPER

アクティブシートのラフな扱いにも
耐えられる、カメラ周囲をしっかりと
保護するタフネスデザイン。

アウトドアで役立つ

OUTDOOR PORTAL

天気や気圧、温度などアウトドアで
必要な情報を確認できます。サブ
ディスプレイにも表示できます。



天気

温度



コンパス



気圧・高度



気圧・天気予想



歩数



潮汐



魚の活性度

※数値は目安です。※画像はイメージです。

センサーアプリの情報を定刻に知らせる

読み上げ通知機能

あらかじめ設定しておく、毎時0分と30分に気温などの
情報を読み上げます。

4G LTEの圏内・圏外の切り替わりを読み上げる

圏内・圏外通知機能

※ご利用環境や使用状況により電池持ちが低下する場合があります。

点滅や輝度調整、点灯時間変更もできる

簡易ライト

ホイッスル音やクマ鈴も対応

ブザー機能