

au

mamorino 3

マモリーノ3

CDMA 1X WIN



子ども会推薦商品

手のひらにあんしん、あんぜん。 強くて丈夫なGPS防犯ブザー



原寸大



au × SECOM

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
※全ての衝撃に対して保証するものではありません。
※学校への持ち込みについては学校へ事前にご確認ください。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA





親子のキモチをつなぐ、あんしんのカタチがさらに進化!

水に強く、塵や埃にも強い
ちり ほこり

落としても壊れにくい、強くて丈夫な子どもの味方

もしもの時にはセコムが駆けつける、GPS防犯ブザー
気になる時の位置確認もかんたん

子どもにもかんたんなワンタッチキー

あらかじめ登録した連絡先にだけつながるあんしん設計

親子のつながりを大切に

子どもの手のひらにあんしん、あんぜん



mamorino 3

待受画面にはお子さまの興味がいっぱい!!

ダイナミックに飛び交う
「ひこうき」



見ていてワクワクする
「スイーツ」



見ているだけでかわいい
「しろくま」



※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※全ての衝撃に対して保証するものではありません。※通報サービスのご利用にはセコム(株)とのご契約が別途必要です。※詳細については、『セコムが駆けつける「現場急行サービス」に対応』をご確認ください。

あんぜん


auとセコムがあんぜんをサポート。



お子さまの居場所を確認*

●お子さまの足どりがわかる「移動経路通知」*1

お子さまの居場所が気になった時や防犯ブザーを鳴らした時など、ケータイやスマートフォン、パソコンでお子さまの居場所や移動した経路を地図で確認することができます。



●簡単に位置確認できる「安心ナビ」

いつでも^{*2}
位置確認

指定した時間にお子さまの現在位置を自動的に確認できます。手動でも確認可能です。

位置確認
メール

お子さまへメールを送信するだけで、居場所を簡単に確認できます。



●お子さまから居場所を知らせる「居場所通知」*3

居場所通知キーを長押しするだけで、ワンタッチキー登録先に位置情報をメールでお知らせします。

*1 移動経路通知をご利用する場合は起動方法の設定が必要です。事前にワンタッチキーの登録が必要です。*2 自動確認は、1回位置確認ごとに送信者受信者にそれぞれ3.15円のEZアプリ通信料がかかります。自動確認で設定した時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先し自動確認は起動しません。*3 「居場所通知」は保護者メニューでメールの利用をOFFにしている場合でもメールを送信します。

セコムが駆けつける「現場急行サービス」に対応*

オプション

SECOM

通報サービス*4

防犯ブザーを鳴らすと、自動的にココセコムオペレーションセンターに通報。ただちにmamorino3に連絡し、必要に応じてご指定の連絡先に連絡します。

①防犯ブザーが作動する ②セコムに通報する ③お子さまとご指定の連絡先に連絡する



現場急行サービス*5

最寄りのセコムから緊急対処員がお子さまのもとへ急行。



*4 ご利用にはセコム(株)とのご契約が別途必要です。*5 現場急行時には、10,500円/回が別途かかります。※ココセコムの月額基本料金(auジュニアケータイの場合は400円)は、セコム(株)とKDDI(株)の協力により不要です。

もしもの時の安心機能

●「緊急速報メール」に対応*6 NEW

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や自治体が配信する災害・避難情報に対応しています。

*6 圏外および通話通信中や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。*7 ご利用にはEZ WINコース(月額315円)のお申し込みが別途必要です。※強い揺れに間に合わないことがあります。※津波警報(大津波、津波)の第一報のみ配信され、解除後は配信されません。※提供中の自治体および災害伝言板の詳細については、auホームページをご確認ください。

●災害用伝言板*7&災害用伝言ダイヤルに対応

災害時に家族・親族・知人などの安否確認にご利用いただけるサービスに対応しています。

あんしん


使い方が制限されているので安心。



必要なものだけに絞った限定機能

通話やメール、GPSに機能を限定しました。サイトにアクセスできないので、トラブルに巻き込まれるリスクが軽減されます。

通話とGPSに機能を限定し、メールは使用不可にすることもできます。




登録先にしかつながらない発着信・送受信制限

あらかじめ設定した相手とのみ、通話とメールが可能です。

110番、119番など
緊急通報もできるので安心です。

[登録先の例]



普段使っている時も安心

●衝撃に強い NEW

衝撃に強いので、活発に動き回るお子さまにも、安心です。

※全ての衝撃に対して保証するものではありません。



●防水・防塵

IPX8に対応したことでの、水濡れに対して、強くなりました。塵や埃などにも強いので、さらに安心です。

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
※海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
※砂浜などの上に置かないでください。



もしもの時の安心機能

●電池残量通知*

電池残量が1(■)になると、自動的にワンタッチキー1に登録されている連絡先に、電池が切れそうであることをメールでお知らせします。

※事前に設定が必要です。※保護者メニューでメールの利用をOFFにしている場合でもメールを送信します。



●電池フタロック

電池フタは、専用の工具を使わないと外せないので、第三者が故意に外すことを防止できます。



電池フタ取り外し工具
(試供品)

●ケータイ探せて安心サービスに対応*

auケータイを紛失された時に、GPS機能を使ってパソコンからおおよその場所を確認するサービスに対応しています。

●傷害/賠償保険付き

お子さまの万一のケガによる傷害保険と日常生活における個人賠償保険付きです。

詳しくは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)のmamorino3製品ページをご覧ください。

かんたん・ べんり

お子さまにも操作が簡単。



簡単でわかりやすいワンタッチキー


よく使う相手先を1、2、3のキーに登録しておくだけで、ワンタッチで電話がかけられます。4～10件目の登録先は、電話帳から選択して発信ができます。

[登録先の例]




文字パレットでかんたんメール作成


ひらがな、カタカナに加えて漢字や定型文を使ったメール作成にも対応。さらにメニューを漢字表示にすることもできます。



文字パレット
入力画面
方向キーとセンターキーを使って文字入力が可能



漢字変換
画面
小学6年生までの学習漢字に対応



子どものメニュー
(漢字)画面
小学3年生までの学習漢字に対応

普段の生活やもしもの時の便利機能

スライドスイッチ式防犯ブザー

防犯ブザー用ストラップを引く、または指でスライドスイッチをスライドすることで、防犯ブザーを鳴らせます。同時に防犯ライトも点滅します。



防犯ライト&簡易ライト

防犯ライト




簡易ライト



※画面はイメージです。

かんたん設定 NEW

利用シーンに応じてモードを選択すると、必要な機能が一括で設定できます。子どもを見守る設定の切り替えが簡単です。



かんたん設定画面

学校向け電源オフ

見た目には電源オフ状態でも、お子さまの居場所を検索することができ、登下校時にも安心です。



簡易留守メモ

お子さまが通話に応答できないときや、学校向け電源オフ時でも、合計10件までメッセージを残せます。

アラーム機能

あらかじめ指定した時間に、アラームを鳴らすことができます。

※学校への持ち込みについては学校へ事前にご確認ください。

アクセサリー(標準セット)
オプション(別売)

- 卓上ホルダ ●防犯ブザー用ストラップ(試供品) ●電池フタ取り外し工具(試供品) ●電池パック
- 共通ACアダプタ01/02/03/04 ●ポータブル充電器01/02 ●共通DCアダプタ01/03
- ※在庫については店頭にてご確認ください。

主な仕様

サイズ(幅×高さ×厚さ)	約48×88×18.9mm(最厚部 約20mm)
重量(電池パック・防犯ブザー用ストラップ含む)	約80g
バッテリー	充電時間※1 AC 約120分/DC 約130分
	容量 770mAh
	連続通話時間 約260分
	連続待受時間(簡易ライト使用時は除く) 約890時間(3Gエリア)
ディスプレイ/表示能力	約2.0インチQVGA/約26万色TFT透過型液晶
Eメール保存容量	受信100件/送信100件
SMS(Cメール)保存容量	受信100件/送信50件
データフォルダ容量	約50MBまたは1000件

※1 充電時間は、共通ACアダプタ04(別売)、共通DCアダプタ03(別売)での測定です。

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、予告なく変更される場合があります。

【防水・防塵について】※IPX5:キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。※IPX8: 常温で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。※IP5X: 防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】※アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6-Shock-ProcedureⅣに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防犯ブザーについて】※携帯電話本体からの距離が10cm程度の場合、音量は約100dBとなります。また周囲の環境などにより、ブザー音が聞き取り難い場合があります。【緊急速報メールについて】※電源を切っているときや窓外および通話中は緊急速報メールを受信できません。また、Eメール・SMS(Cメール)等の通信中や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知は再受信できませんのでご注意ください。

※本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては学参フォント新丸ゴR)を採用しています。KeiType、及び、新丸ゴは株式会社モリサワの登録商標及び商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。“iWnn”©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2007 All Rights Reserved. ※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの默示の保証を行うものではありません。※本製品は、全国子ども会連合会の推奨商品です。 子ども会推奨マーク認定番号:KSM-P001 認定企業:KDDI株式会社

[ご利用に際して]




au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があるため、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*ドア閉鎖中の航空機内では使用禁止ですので、電源を切ってください。また電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ベースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおベースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることができますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。■新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。■通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となつてお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

お客様の学校への持ち込みについては学校へ事前にご確認ください。



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]



グリーン購入法適合

お客さまセンター
(年中無休)

※オペレーター対応は、9:00～20:00

一般電話から(通話料無料) **0077-7-1111**

au携帯電話から(通話料無料)

局番なし **157**

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2012年12月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>