

■主な仕様

サイズ(幅×高さ×奥行き)	約52×113×11.9mm(最厚部約14.7mm)
重量(電池パック含む)	約119g
連続待受時間	約320時間
連続通話時間	約260分
アドレス帳	1,000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
データフォルダ	約250MB または 2,000件
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモ리카ード対応(最大16GB/別売)
ディスプレイ	約3.1インチIPS液晶(FWVGA)
カメラ	約321万画素CMOS オートフォーカス対応
文字入力システム	ATOK®
Eメール保存容量	受信 約4.0MBまたは1,000件 / 送信 約2.0MBまたは500件
Cメール保存容量	受信 100件 / 送信 50件

標準セット ※携帯電話本体も含まず

●電池パック ●CD-ROM

※連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については **au**ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告無く変更される場合があります。

※ **SANYO** は三洋電機株式会社の登録商標です。※「ブラインドスクリーン®」、「オープンシャッフル®」は京セラ株式会社の登録商標です。※ Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、京セラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。Bluetooth® 機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない事を確認してください。2. 万一、SA001と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSA001の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、最寄りの相談窓口までお問い合わせください。※ DBEX™は、DIMAGIC社の日本ならびその他の国における商標または登録商標です。※「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標です。※ 手ブレ補正機能には株式会社モルフォのPhotoSolid®を採用しております。PhotoSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。※「おサイフケータイ®」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。※ FeliCa®はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※ FeliCa®はソニー株式会社の登録商標です。※ 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびその他の国における商標または登録商標です。※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。※Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel Document Viewer、またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。※Microsoft®、Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。※Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。



カラーバリエーション



オプション(別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 卓上ホルダ
- 共通ACアダプタ01/02
- 共通DCアダプタ01
- ポータブル充電器01
- USBケーブルWIN
- USB充電ケーブル01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- 平型ステレオイヤホンマイク
- 骨伝導レシーバマイク01
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/CHA
- 簡易アンテナE

CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約321万画素	約3.1インチ	約250MB	microSDHC™メモ리카ード

主な対応サービス・機能

LISMO Music	Video	Book
au Smart Sports	グローバルパスポートCDMA	
EZナビウォーク	EZ助手席ナビ	ワンセグ
EZ FeliCa (おサイフケータイ®)	EZニュースEX	デコレーションアニメ
Bluetooth®	赤外線通信	じぶん銀行

※グローバルパスポートで国際ローミング中は、ご利用いただけないサービスがあります。

[ご利用に際して]

注意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合には、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm(カーテレホン及びキャリホンの場合は、アンテナから30cm)以上離れて携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかららない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった **au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので **au**携帯電話を **au**ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず♻️のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

au携帯電話に関するお問い合わせ	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料)局番なし 157
------------------	--

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2009年9月現在のものです。

製造元 京セラ株式会社

※事業の統合により、本製品は京セラ株式会社製となります。



〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

au by KDDI

SA001 by SANYO

世界最薄
11.9mm

世界最薄* ワンセグスライド

すぐ取り出せる。すぐ使える。
世界最薄ワンセグスライド。
11.9mmのスリムなパートナー。



ボヘミアンピンク サイレンスブラック ピースホワイト イノセントブルー

SANYO

*2009年8月31日現在。株式会社メディアインタラクティブ調べ。

世界最薄*

世界最薄*ワンセグスライド 11.9mm



イノセントブルー

ボヘミアンピンク

ピースホワイト

サイレンスブラック

洗練されたデザインと操作性を兼ね備えたシェイプスライド... SA001


傷が付きにくい強化ガラスに、汚れが拭き取りやすいクリーンクリアコートを施しています。さらに、ジョグキーとクリアキーには高級感のあるアルミの削りだしスピン加工を施しています。

■ 薄さだけじゃない大画面で表現する美しい映像

■ 強化ガラス&クリーンクリアコート	耐久性の高い強化ガラスを採用。さらに、クリーンクリアコートによりあぶら汚れが簡単に拭き取れます。
■ 約3.1インチフルワイドVGA IPS液晶	ワイドQVGA液晶と比較すると、約4倍もの解像度で表示できるので、くっきり高精細。
■ VGAサイズの高画質ムービー	VGAサイズ (640×480dot) の高画質ムービーを最大90分 (約950MB) 撮影できます。 ※microSD™/microSDHC™メモリーカードに950MB以上の空き容量が必要です。
■ ブラインドスクリーン®	「ワンタッチTVキー」を長押し(1秒以上) することで、プライベートな情報を周囲から見えにくくします。

■ ファインパネル

ディスプレイと強化ガラスを密着させたファインパネルを採用。光の乱反射を抑えるので、明るい場所でも見やすくなっています。



■ 手ブレ対応 約321万画素 AF付きカメラ

「手ブレ補正」をONに設定することでブレの少ないキレイな写真が撮影できます。

■ ワンセグ

「ワンタッチTVキー」で簡単起動。ハイクオリティな高音質を再現するDBEX™と好みの画質に変更できる「鮮やかモード」でワンセグを楽しめます。さらに、画面の明るさを調整する「明るさ設定」や「録画予約」「視聴予約」「タイムシフト再生」など充実機能を搭載。



■ LISMO



PCなどで購入した映画やドラマを、楽しめる「LISMO Video」に対応。様々なコンテンツを netK2対応の高音質で楽しめます。「着うたフルプラス™」*にも対応。
※大容量コンテンツのため、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

■ Wireless Music



カーナビやヘッドホンなどの対応機器と、コードなしで通信できるBluetooth®に対応。ワイヤレスで音楽など手軽に楽しめます。
※SA001は、すべてのBluetooth®機器との接続動作確認は行っておりません。従ってすべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。

スライドならではの機能で楽しく、使いやすくなる。

通話もメールも使いやすい。スライドを初めて使う人も、使ったことがある人も、もっとケータイを楽しめる、新感覚の世界最薄*ワンセグスライド。

■ 軽やかに使いやすいスライド連動機能

■ オープンシャッフル®	待受時にスライドを開けると、ランダムに待受画面が切り替わります。
■ オープン通話/クローズ終話	着信時、スライドを開けるだけで通話可能。閉じると通話を切ることができます。
■ メール返信機能	閉じた状態で受信メールを表示中に、スライドを開けると返信メール作成画面に切り替わります。
■ 着信表示機能	プライバシーを守るため、音声着信時に相手の電話番号や名前などを表示しないように設定できます。また、非表示中でも アドレス帳キーを押すことで相手情報を表示することができます。

*2009年8月31日現在。ワンセグ対応スライド式携帯電話において。株式会社メディアインタラクティブ調べ。

■ 欲張りな人でも満足させる、薄型かつ充実のスペック

■ PCドキュメントビューアー	Excelや、Word、PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。 ※Microsoft® Office 2007(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。
■ 名刺リーダー	名刺の情報をカメラで読み取り、アドレス帳に簡単に登録できます。
■ モバイル辞典	明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル英和辞典、ジーニアスモバイル和英辞典を搭載。
■ GLOBAL PASSPORT CDMA	海外でも電話番号はそのまま通話が可能。一部のエリアではEメール、EZwebも楽しめます。 ※対応地域、EメールやEZwebのご利用、海外での通話料・パケット通信料の詳細はauホームページをご参照ください。※渡航先では、着信した場合でも通話料がかかります。料金の詳細はauホームページをご参照ください。※EメールやEZwebのご利用には別途EZwebへのご加入が必要です。
■ ゆっくり通話 / はっきり通話	通話中に相手の声をゆっくりと話しているように加工して聞きやすくする「ゆっくり通話」。人混みや周囲が騒がしい所で通話をする時、相手の声の音量・音質を補正してはっきり聞こえるようにする「はっきり通話」を搭載。
■ プライバシーを守る安心のセキュリティ	とじるとロック、遠隔ロック、FeliCaロック、フォルダロック、オートロック、アドレス帳ロックを搭載。