

【主な仕様】 MARVERA(マーベラ) KYF35

カラー	ダークネイビー/ワインレッド/パールシルバー	対応通信規格	4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×113×17.2mm(最厚部17.6mm)	最大通信速度*2	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
重量	約139g	ディスプレイ	約3.4インチ FVWGA TFT液晶
バッテリー容量	1,700mAh	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
充電時間	約140分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M)
連続通話時間*1	約670分(VoLTE)	動画	最大1,280×720ドット(HD)
連続待受時間*1	約590時間(4G LTE)	外部接続	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	Bluetooth®	Ver.4.1
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
メモリ	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB		
	外部 microSDHC™(最大32GB)		

*1:日本国内における、静止状態で平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。
①EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®	au世界サービス	緊急速報メール	ワンセグ	赤外線通信*
----------	---------------------	-----------	----------	---------	------	--------

*リモコン非対応

【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】

【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】★電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「オートアシスト」、「すぐ文字」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

📱 マナーもいっしょに携帯しましょう。

📢 やめましょう、歩きスマホ。

💧 キケン! 水ぬれ充電

🌱 充電済みの充電器

🔄 モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

📄 取扱説明書やカタログなどのリサイクルにご協力ください。

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2017年6月現在のものです。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0152 1707 MARVERA KYF35 メーカーカタログ

au

MARVERA
マーベラ

KYF35



洗練された上質感と機能性。
ワンランク上の満足感。

THE NEW VALUE FRONTIER

au VoLTE

KYOCERA

よりスタイリッシュに。よりスマートに。
使いやすさも向上した、多機能ケータイ。



フェイスを引き締める、ゴールドのライン。
ひと目で確認できるサブディスプレイ。



見やすさと使いやすさを追求した
キートップ。



光の加減で表情を変える
ツートーンデザイン。

もっと長く、
安心して使えるクオリティを。

電池切れの不安を解消

1,700mAh大容量&長寿命長持ちバッテリー

消費電力を抑えるエコモードにも対応し、長時間の利用が可能です。さらにバッテリーケアモードによる充電設定の最適化で、バッテリーにかかる負荷を軽減し、電池の劣化を防ぎます。

※お客様のご利用環境により、使用可能時間は異なります。

さまざまなシーンでの使用に応える

耐衝撃/防水/防塵

水回りの作業、アウトドア、スポーツシーンでも安心の防水・防塵設計。さらに、万一口袋やバッグから落としても壊れにくい耐衝撃性能を実現しました。



【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。電池フタは確実に取り付けてください。アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

騒がしい場所でも安心の聞こえやすさ 特許

スマートソニックレシーバー[®]

音と振動で相手の声を伝える京セラ独自の機能。画面全体で音を伝えるので、耳を覆うように、周囲の騒音を遮蔽しての通話も可能です。

 SMART SONIC RECEIVER[®]



耳をあてる
位置を
気にしない



聞こえ調整機能

利用シーンに合わせてお好みの音質が選べます。また、通話中の調整も可能です。

やわらかく	甲高い音を軽減。耳にやさしく。
はっきりと	高音域を強調。子どもの声も聞き取りやすく。
おさめめに	うるさく感じる音を小さく。

高音質通話VoLTE

au VoLTE

広範囲な周波数帯域にまで対応。高い通話品質を実現しました。

※高音質での通話は、auのVoLTE対応端末同士(auの4G LTEエリア内)の通話でご利用が可能です。

特許 京セラ特許技術を含む機能

※画像はイメージです。

ケータイに、もっと楽しさと快適さを。

家族写真などがテレビ画面で楽しめる テレビde写真

家族や友人から送られてきた写真、ケータイで撮影した写真などをテレビの大きな画面に表示し、鑑賞することができます。

※別売りのテレビde写真受信機
などが必要です。また、事前に設定
が必要です。

ケータイに
届いた写真を
大画面で！



簡単、キレイに撮れる 約1,300万画素カメラ

「像面位相差オートフォーカス」によりピント合わせが速く、素早い動きにも対応します。また、「オートダイナミックレンジ補正」で明るさを自動的に補正。さらに手ブレ補正で、くっきりキレイな写真が残せます。



オートダイナミックレンジ補正 OFF



オートダイナミックレンジ補正 ON

活動ごとのカロリーも計算 歩数計

ウォーキングだけではなく、ジョギングやサイクリングなどのエクササイズや一日の行動ごとの歩数、カロリーを計算。毎日の健康管理に役立ちます。



※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。

歩数計			
2017/6/13 (日)			
TODAY	3,730 steps	CALORIES	187 kcal
1.0 km	20 mins	CALORIES	92 kcal
1.5 km	9 mins	CALORIES	50 kcal
2.0 km	11 mins	CALORIES	45 kcal

データ通信不要で聴ける FMラジオ

FMラジオチューナーを搭載。ワイドFMにも対応し、AMラジオを聴くことも可能です。

エリア: 神奈川県	
84.7	Fm yokohama 84.7
83	84
85	86

※別売りのイヤホン、変換アダプタ、ACアダプタ、USBケーブルがアンテナとなります。充電時、受信環境、ケーブルの状態によりノイズが入る場合があります。



動作を検知して次の行動をサポート オートアシスト®

※事前に設定が必要です。


サブディスプレイ点灯	端末を持ち上げたことを検知して、自動でサブディスプレイを点灯。
お知らせ2次通知	端末を持ち上げると、着信やメールの受信などを再通知。
スヌーズ解除	歩行を検知すると、アラームのスヌーズを自動解除。
イヤホン接続通知	イヤホン/ヘッドホン装着時に利用頻度の高いアプリを自動表示。

ネットも簡単操作

十字キー/タッチポインター

タッチエリア上をマウスのようになぞってポインター操作が可能。さらに、使い慣れた十字キーでも操作できるようになりました。

タッチエリア




待受画面で入力した文字がすぐ使える

すぐ文字®

※事前に設定が必要です。

待受画面から直接文字を入力。その文字を使って、ネット検索やメール送信、メモなどが素早く行えます。



電話番号を入力して
発信もできます

待受画面から
そのまま文字入力

入力した文字を
何に使うか選べる

スマホの便利な機能をケータイで

Wi-Fi®

ご自宅にWi-Fiを導入されている方は、一度設定すれば、家ではデータ容量を気にせずネットや大容量コンテンツなどをご利用いただけます。

テザリング

この製品の通信環境を使って、外出先でもパソコンやゲーム機器などを、手軽にネットワークに接続できます。

小さい文字も読みやすく

でか文字


文字サイズは、「でか文字」を含めて5段階に切り替え可能です。

一日の行動をよりスムーズに

天気予報アラーム

※事前に設定が必要です。

アラームと同時に天気予報を音声でお知らせ。目覚めたときにその日の天気がわかるので一日を計画的に過ごせます。雨の予報の場合には、設定時刻より早めにアラームを鳴らすこともできます。



現在地や登録地の天気を素早くチェック

天気アプリ

その日の天気や気温、降水確率、週間天気予報などを確認することができます。



その場で語句検索、意味を確認

辞書アプリ

英和・和英・国語、3種類の辞書機能をインストールしています。

よく使う機能をスピーディに起動

カスタマイズキー

頻繁に使う機能を各キーに割り当て、素早く起動できます。また、電話帳に登録した名前を割り当てることも可能です。



F1: テレビde写真(初期設定)
F2: LINE(初期設定)
F3: 初期設定なし

その他、暮らしを彩る充実機能

おサイフケータイ®	ケータイをかざすだけで支払いができる。
ワンセグ	外出先でもテレビが楽しめる。
赤外線通信	電話帳や静止画、動画の送受信が可能。
記念日通知	電話帳に登録した誕生日などを通知。
時短検索	目当てのアドレスを簡単に呼び出せる。
auシェアリンク	タブレットとの使い分けをスムーズに。

※画像はイメージです。