

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約69×153×8.9mm (突起部を除く)
重量	約169g
連続通話時間*1	約2,050分(4G LTE*)
連続待受時間*2	約690時間(4G LTE) / 約680時間(4G)
電池容量	4,380mAh
プラットフォーム(OS)	Android™ 13
充電時間	約85分*3
チップセット	Mediatek Dimensity 700 2.2GHz(2コア) + 2GHz(6コア)
メモリ	内蔵 RAM:4GB / ROM:64GB
	外部 microSDXC™(最大1TB)

ディスプレイ	サイズ表示方式	約6.1インチ TFT液晶
	解像度	2,400×1,080ドット(FHD+)
カメラ	メイン(アウト)	約1,600万画素
	ワイド	約1,600万画素
	フロント(イン)	約800万画素
防水*4		IPX5 / IPX8
防塵*4		IP6X
耐衝撃*4		MIL規格準拠
Wi-Fi*		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
Bluetooth*		Ver.5.3
Wi-Fiデュアルバンド		○(15台)
Felica*/NFC		○ / ○

■付属品:お取り扱いご注意、クイックスタート

- *1 連続通話時間は、充電が充分にされて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- *2 連続待受時間とは、充電が充分にされて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- *3 USB Type-C™/PD-PP対応 ACアダプターSB-AC22-TC(PD)1使用時。端末本体の電流を切った状態で測定した数値となります。お客さまのご使用環境やご利用状況により異なります。
- *4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。



My Y!mobile



ワイモバイル
カスタマーサポート



機種ごとの操作やサービス内容などのお困りごと、お問い合わせ内容に応じた最適な解決方法をご案内します。

ワイモバイルカスタマーサポート 検索 <https://ymobile.jp/s/tZxhO>

●「4G」という表記は、第3世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。

●LTEは、ETSIの規格です。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、お客さまのモバイルネットワーク品質を提供するための通信帯域はランダムに確保・分配、制御を行います。また、一部の通信において制御を行う場合があります(詳細は、こちらで確認できないURL: <https://www.ymobile.jp/service/info/tasuhin.html>)。●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国 Oath Inc. の登録商標または商標です。●「JAPAN MADE」のロゴは、京セラ株式会社 の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Google、Android、Google Play、Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。Android ロゴとは、Google が作成および提供しているコンテンツから複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ 3.0 表示ライセンスに記載された条件に従って使用しています。●「ん」は、フリアネットワークス株式会社の登録商標です。●Felicaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。●Felicaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●microSDXC™はSD-3C.LLC の商標です。●Wi-Fi*はWi-Fi Allianceの登録商標です。●USB Type-C™は USB Implementers Forum の商標です。●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。●製品仕様は2022年12月現在、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●掲載内容は2022年12月4日現在のものです。

【箱でのお手入れについて】 国内メーカー製の泡タイプのハンドソープボディソープをご使用ください。種類は異なる泡ハンドソープ泡がボディソープは混ぜてはいけません。キッチン用・業務用・洗剤類・アルコール除菌剤・漂白剤・洗剤・入浴剤・シャンプー・リンス・洗剤類・ヘアケア用品・歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合は必ず水で洗い流して、お手入れの方法は、京セラのWEBサイト本製品ページをご覧ください。※カードスロットカバーをしっかりと閉じてください。※製品の有する性能は試験環境下の確認であり、無故障を保証するものではありません。【アルコールなどのお手入れについて】製品機能面のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を必ず含まず、拭き取り試験を実施しています。(1)イソプロピルアルコール(99.7%以下)。(2)エタノール(99.5%以下)。(3)3次元電線塗料ナトリウム(10%以下)アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験に限り、着色・変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下の確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。【防水について】IPX5:内径3.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12リットル/分の水を分を以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴水による水、電話機としての性能を保つこと。IPX8:常温・水道水、かつ静水の水深約15mの水に電話機本体を静かに浸め、約30分間水圧に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり振りかけたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に漬けたり、かけたりしないでください。【防水について】IP6X:防塵試験用粉塵(粒径75μm以下)が内部に入らないよう保護されていることを意味します。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-883C Method 516 Shock Procedure に準拠して、高さ122cmから落下させた落下試験を実施しています。この衝撃に対して落下試験を実施するものであります。本製品の有する性能は試験環境下の確認であり、実際の使用時での状況での動作を保証するものではありません。また、無故障・無故障を保証するものではありません。

KYOCERA
製造元
京セラ株式会社
〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6
© 2022 KYOCERA Corporation



やめよう、歩きスマホ。
ケンケン! 水ぬれ充電



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

Y!mobile

android one

S10

超スピード充電&清潔、快適を追求



※お客さまにて急速充電対応充電器をご用意ください。

超スピード充電&進化した^{※1} 抗菌・抗ウイルスコート^{※2}



※お客さまにて急速充電対応充電器をご用意ください。

変わらない操作性と安心のセキュリティ、
機能性を向上させた、
Android One 最新モデル^{※3}

これからもずっと



変わらぬ操作性
進化した機能性



ホワイト

ピンク

ネイビー



こだわりのバッテリー

スピード充電・大容量・長寿命だから、
バッテリーの心配も軽減。Android One
S10 で快適なスマホライフを。



清潔キープであんしん

ボディとディスプレイまで対応した抗菌・
抗ウイルスコート^{※2}。丸洗い^{※4}やアル
コール除菌もできるので、常にスマホを
清潔にできます。



※1 Android One S9 との比較です。

※2 表面に付着した面の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するものではありません。
カメラ部、指紋センサ部、Google アシスタント ボタン部は非対応です。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験
を実施し認証を取得しています。(認証番号: JP0122108A0016W(抗菌)/JP0612108X0002B(抗ウイルス))

※3 2022年12月現在。

※4 お手入れについての詳細は裏表紙をご確認ください。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

スピード充電・大容量・長寿命。こだわりの バッテリー

▶ バッテリーについて
詳しくはこちら



High Speed Charge

忙しい朝もあわてない



最短約85分で満充電 **NEW**

スピード充電対応なので、最短約85分で満充電、バッテリー残量通知(残量20%)から約15分で50%まで充電できます。

※ USB Type-C™ PD-PPS対応 ACアダプタ SB-AC22-TCPD(別売)を使用時。
画面をOFFにして充電してください。
お客さまご使用環境やご利用状況により異なります。

50%までの充電時間

約30分

時間短縮
約15分

S8 (従来機種) S10 (当機種)

2022年12月時点、京セラ調べ
※ S9 (従来機種)の充電時間は、約27分

Powerful

旅行もたっぷり楽しめる



バッテリーの残量が気にならない

4,380mAhの大容量バッテリーを搭載。外出時でもバッテリー残量を気にせず使えます。

4,380mAh

Long Life

ずっと長持ち



長く使っても劣化しにくい※1 **NEW**

バッテリーケアモード※2を搭載しているので、負荷を軽減して寿命を延ばします。

※1 同タイプバッテリーで充放電を繰り返すシミュレーションに基づいています。バッテリーの寿命はお客さまの利用状況によって変化します。

※2 バッテリーケアモードは満充電しないことでバッテリー負荷を軽減して寿命を延ばします。バッテリーケアモードでは、バッテリー寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。あらかじめ設定が必要です。

充電容量のシミュレーション



例:3年後

丸洗いもできる。進化した^{※1} 抗菌・抗ウイルス^{※2} 対応でさらに清潔

▶ 清潔スマホについて
詳しくはこちら



手洗いついでに丸洗い、毎日できる清潔習慣

泡タイプのハンドソープやボディソープで丸洗いできます。^{※4}



スマホについたウイルスが99%減少^{※3} **UPGRADE**

ボディはもちろん毎日触れるディスプレイも抗菌・抗ウイルスに対応しました。



いつでもアルコール除菌

アルコール除菌シートや、除菌スプレーを含ませた布でお手入れできます。^{※4}



※1 Android One S9 との比較です。 ※2 表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号: JP0122108A0016W(抗菌)/JP0612108X0002B(抗ウイルス))

を保証するものではありません。カメラ部、指紋センサ部、Google アシスタント ボタン部は非対応です。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験 ※3 独自の抗ウイルス性試験方法にて評価。協力試験機関にて調査実施。 ※4 お手入れについての詳細は裏表紙をご確認ください。

スマート、安心、使いやすい



役に立つスマートフォン

Android One は、Google™ の新機能を搭載していくために率先して最新 OS へのアップグレードを提供^{※1}。



安心のセキュリティ

毎月のアップデート^{※2}と、毎日のスキャンで、安心して長くお使いいただけるスマートフォン。



Google アプリ

シンプルな UI に、よく使う Google アプリをプリインストールした、使いやすいスマートフォン。



※1 発売から 24 か月間に最低 1 回以上のアップデートを実施するものです。※2 発売から 3 年間のアップデートを実施するものです。アップデート期間の変更があった場合は、WEB サイト等でお知らせします。



スマートリプライ

Gmail™ で返信をする際、3つの自動返信ボタンが表示されるので、返信がスムーズです。

android 13

役に立つスマートフォン

最新バージョンの Android™ 13 では、カスタマイズ性と安全性がさらに向上し、さまざまなデバイスと連携ができるようになりました。

ダークテーマディスプレイ

スマートフォン全体、アプリごとで、目に優しいダークテーマに設定できます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

安心のセキュリティ

端末は 24 時間を通じて自動的にスキャンされるため
安心してお使いいただけます。

端末を紛失しても、位置の特定や
リモートロックが可能。



毎日 500 億のアプリを
スキャンして問題を未然に防止。



セーフブラウジング機能で、
インターネットの閲覧も安全。



Google アプリ

シンプルな UI で、選りすぐりの Google アプリをプリインストール。
だから使いやすい。



思い出の写真を保存、
見たいときにはすぐに見つかる。



お店や公園、行きたい場所を
見つけて、迷わずに
たどり着ける。



©Google



やりたいこと、Google に話しかけるだけ。

画面斜め下から上にスワイプし、Google アシスタントに質問すると、知りたかった情報を教えてくれます。他にも電話をかけたり、ナビゲーションをしてくれたりと、さまざまなことができます。

眠りに落ちる前に、
さっと目覚ましをかけたい。

アラームをかける操作が面倒...

明日朝 8 時に起こして

アラームを設定してくれます。

電話をかけたい。

電話帳を開いて、わざわざ探さなくても...


お母さんに電話して

電話をかけてくれます。



見たものをそのまま検索できる。

よく似たスタイルの洋服やインテリアを探したり、テキストを写して翻訳したり、名前のわからないランドマーク、植物、動物などについて調べたりできます。



※ Google レンズの対応言語について詳しくは g.co/help/lens をご確認ください。インターネット接続が必要です。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

充実機能で毎日をサポート

AI顔認証と指紋認証でより安全に

顔または指紋の生体認証で画面ロックを解除。なりすまし対策にも効果的です。



キャッシュレス決済などでスマートに

専用端末にかざすだけで支払できる各種電子マネーに対応[※]。またマイナンバーカードを読み取り、各種アプリを使用して、行政手続きなどを簡単に行えます。

※ PayPay, Google Pay™, FeliCa®に対応。

安心の防水・防塵・耐衝撃

不意に落としても壊れにくい安心設計。水まわりや屋外など、場所を選ばず使えます。

【防水・防塵】IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能。
【耐衝撃】MIL-STD-810H準拠。防水・防塵・耐衝撃の詳細は裏表紙をご確認ください。



安心の「JAPAN MADE」

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、国内の一貫体制にこだわった製品です。

JM JAPAN
MADE



メインもワイドも約1,600万画素のカメラ

端までくっきりワイドカメラ

画面の端までキレイに撮影できるワイドカメラを搭載。風景や集合写真などをよりきれいに楽しめます。



自分撮りが楽しいインカメラ

明るく美しい800万画素のインカメラを搭載。SNSなどを手軽に楽しめます。



専用アクセサリ

SoftBank SELECTION

Android One S10 専用アクセサリの詳細はこちら▶



耐衝撃 抗ウイルス 抗菌 Stand Flip

- エアアクション設計で角落ちの衝撃に強いソフトケース
- スリムに使えるフラットカードポケット (1枚)
- マグネットロック仕様
- ストラップホール付き
- 指紋認証対応
- 抗ウイルス・抗菌加工 (SIAA マーク*1 認証)



ブラック レッド



動画視聴などに便利な横置きスタンド機能

耐衝撃 抗菌クリアソフトケース

- 角落ちの衝撃を分散させるエアアクション設計
- ケースと端末の貼り付きを防ぐマイクロドット加工
- 指紋認証対応
- アルコール除菌可能
- 抗菌加工 (SIAA マーク*1 認証)



エアアクション設計

フレームカバー保護ガラス

- ガラスとフレームでディスプレイ全面を保護
- 薄さ (ガラス厚) 約 0.2mm
- 透過率 90% 以上
- ガラス表面硬度 9H
- 6ヵ月交換保証付き



*1: SIAA マークは ISO21702 法 (抗ウイルス)、ISO22196 法 (抗菌) により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
○ 画像はイメージです。製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。
○ 全国のソフトバンクショップおよび家電量販店、ソフトバンクセレクトオンラインショップで取り扱い予定。一部取り扱いない場合もあります。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。