

WX05K

WILLCOM

文字が大きく、
通話の声が
聞きやすい

Casablanca



Two overlapping circles highlighting key specifications. The left circle contains the text '3inch' and 'ワイドQVGA 液晶' (Wide QVGA LCD). The right circle contains the text '3M' and 'オートフォーカス カメラ' (Auto-focus camera).

長持ち電池
 連続待受約750時間
 連続通話約11時間*

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

*はっきり通話OFF時

見やすい

より大きく、鮮やかに

3.0インチ ワイドQVGA液晶

明るく色鮮やかな大型液晶画面を搭載。文字も画像も、はっきりと見えます。

項目選びが一目瞭然

でかメニュー


選択した項目を、わかりやすく表示します。



メールも見やすい

でか文字 & 文字サイズ切替

メールは文字サイズを5段階に変更できます。また、滑らかなアウトラインフォントの採用で、メール作成時も受信時も快適に読むことができます。さらに、詳細表示時に“0/メール拡大”キーを押すと、順番に文字サイズを変更することができます。(最小/小/中/大/最大)



時間も見やすい

でか時計

メインディスプレイは一目でわかる大きな時計表示が可能です。また、サブディスプレイも大きめで見やすい表示に設定ができます。



サブディスプレイ



メインディスプレイ

キーの文字も読みやすい

見やすいキーフォント

キーフォントも見やすさを重視。大きくはっきりしています。



聞きやすい

相手の声をより聞きやすく

ゆっくり通話 & はっきり通話

「ゆっくり通話」は、相手の声の速度を落として、声を聞き取りやすくします。

「はっきり通話」は、全体の音量を大きめにし、また聞き取りにくい高音域の声を補正して、聞き取りやすくします。

ゆっくり通話

相手の声がゆっくり聞こえる



設定方法
通話中に
メールキーを押す

はっきり通話

子どもの小さめの声や
男性のこもった声も聞き取りやすい



設定方法
通話中に
WEBキーを押す

うるさい場所でも聞きやすく

でか受話音 & でか着信音

大きな受話音で、騒がしい場所でもはっきりと聞き取れます。また、着信も大音量でお知らせするので、大事な着信を逃しません。



騒がしい駅や街角でも快適に使えます。

現在時刻などを音声でお知らせ

ボイス通知

本体を閉じた状態でサイドキーを押すと、現在時刻やメール着信などの通知を音声で読み上げます。

9時ちょうどです。
メールがあります。



大きな音でお知らせ

でかアラーム

アラーム設定時刻になると、時刻を読み上げた上で、大きなアラーム音が鳴ります。

便利な機能

素早くキレイに残せる

3メガオートフォーカスカメラ

カメラは有効画素数約300万画素&オートフォーカス機能付き。モバイルライトを使うことで、薄暗い場所でも撮影できて、きれいに写真を残せます。QRコードの読み取りも素早くかんたんに行えます。




待受画面から即入力


WEB&すぐ文字®

WEB対応なので、インターネットにも接続可能です。すぐ文字を使えば、待受画面からそのまま文字を入力できます。入力した文字は、Yahoo!検索などにも使えます。入力したキーは数字も同時に表示されるので、電話もそのまますぐに発信できます。

待受画面から
そのまま文字入力



入力した文字を
何に使うか選べます



電話番号を入力した場合はそのまま発信もできます

いろいろなコンテンツに即アクセス!

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| ■ mixiの日記を更新 | ■ Yahoo!検索 | ■ 地図検索 | ■ アドレス帳登録(名前) |
| ■ メールでツイート | ■ Google検索 | ■ W+BLOG記事更新 | ■ アドレス帳検索(名前) |
| ■ メモ帳 | ■ 辞書検索 | ■ W+BLOG検索 | ■ アドレス帳検索(ヨミ) |
| ■ スケジュール(用件) | ■ 漢字チェック | ■ W+Book検索 | ■ TODO(用件) |
| ■ Eメール作成(本文) | ■ NAVITIME乗換検索 | ■ ツイッターサーチ | |

メールの着信を画面上部でお知らせ

ピクトインフォメーション®

新しいメールが届くと、差出人の名前と件名が、画面上部にスクロールで表示されます。メール画面を開くことなく、新着メールを簡単にチェックできます。

Eメール

差出人+件名(20文字まで)

ライトメール

差出人+本文(20文字まで)



クリアな音声通話

クリアな音声で長時間通話が楽しめる

ダイバシティアンテナ & インタラクティブハンズフリー

ダイバシティアンテナやノイズリダクション搭載でクリアな通話を楽しめます。連続通話時間も約11時間*なので、たっぷり話せます。また、インタラクティブハンズフリーで、スピーカーによるクリアな双方向通話が可能です。



ダイバシティアンテナで最も強い電波をキャッチ

長持ち電池

連続待受約750時間
連続通話約11時間*

*はつきり通話OFF時

*電波を正常に受信できる状態での目安です。

実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。

クリアな声で伝わる、聞こえる

しっかリンク®

円形十字キーの左を1秒以上押すと最も強い電波をキャッチ。そのままクリアな通話を継続できます。

通話中に
長押し



安心のセキュリティ機能

紛失時も安心

リモートロック

万一、電話機を紛失した場合でも、遠隔操作で電話機のロックやデータの消去が可能です。個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

*電話機が電波が届かないところにある時や、電源をOFFしている時は、リモートロック機能は使用できません。

*ご使用の際は、事前に電話機へのパスワードの登録が必要です。

いつでも安心セキュリティ

閉めるとロック

電話機を閉じてから、設定した時間が経過した後、キー操作ができなくなるようにロックをかけることができます。

Color Variation カラーバリエーション



Fine Silver (S)

Ocean Blue (A)

Tender Rose (P)

外形寸法	約W50×H108×D13.6mm(突起部を除く)	ブラウザ	NetFront3.4
質量	約109g(バッテリー装着時)	その他の機能	ブックマーク(200件)
ディスプレイ	3.0インチ26万色IPS液晶/240×400ドット(ワイドQVGA)		赤外線通信 (IrDA)
サブディスプレイ	0.9インチ有機EL/128×36ドット		着うた®
カメラ	約300万画素CMOS(オートフォーカス付き、モバイルライト付き) QRコード対応		発信履歴 / 着信履歴(30件 / 30件)
連続通話時間	約6.5時間 / 約11時間(はっきり通話0分時 / はっきり通話0分時) ※1		伝言 / 音声メモ(約30秒×10件)
連続待受時間	約750時間 ※1		microSD™ / microSDHC™メモリーカード(別売・最大32GBまで)
データフォルダ容量	約70MB		USB充電機能 / USBストレージ機能(PCフォルダ)
アドレス帳	1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3)		モデム機能
スケジュール帳	200件(スケジュール:150件、TODO:50件)		通信中着信表示機能 ※2
メール	保存容量:約100MB Eメール:送受信4,000件(送信1,000件、受信3,000件) ライトメール:送受信130件(送信30件、受信100件) デコラティブメール対応		ブラウザ通信中着信表示機能(パケット通信中) ※2
	エモーションメッセージ対応		長電話お知らせ機能
			平型イヤホンマイク端子搭載
			Java™(MIDP2.0)
			国際ローミング(台湾/タイ) ※3
		同梱品	ACアダプタ、バッテリー、取扱説明書(保証書)

管理者ロック メール機能/WEB機能/USB機能など一部の機能に制限をかけ、必要のない機能を制限することができます。

※1 電源を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。 ※2 通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。 ※3 別途Wi-Fiコムへのお申し込みが必要です。 ※「すぐ文字」、「レタリング」、「ピクティンフォメーション」は京セラの登録商標です。 ※本製品のTCP/IPは、回研エレクトリック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。 ※「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 ※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 © 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 ※本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 ※本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。 ※Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. ©(microSDHC)はSD-3C, LLCの商標です。 ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo, Inc.の登録商標または商標です。 ※mixi及OmniDracoは、株式会社mixiの登録商標です。 ※Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter, Inc.の登録商標です。 ※「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。 ※iDA Protocol Stack「DeepCore」3.0.1.0 は E-Gbballege Corp. All Right Reserved. ※本カタログに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出しはなりません。

WILLCOM ウィルコム の電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ


●ウィルコム の電話から→(局番なしの)116 ●一般加入電話・携帯電話などから→0120-921-156

オペレーター対応時間 9:00~20:00(年中無休) お問い合わせ通話料 無料 (番号をよくお確かめのうえ、おかけください。)

※お申し込み・各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。

ホームページもご覧ください <http://www.willcom-inc.com/>



商品のお問い合わせは、**京セラお客様相談室へ**
 **0120-500-349 (無料)**
 ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>
 【受付時間】平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:30(会社都合によりお休みを頂く場合があります。)

●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。 ※掲載の内容は2012年5月現在のもので、本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2012 KYOCERA Corporation