

WX09K

 WILLCOM

品格と遊び心あるカラー

Casual & Noble

Casual & Noble



3inch
ワイドQVGA
液晶

3M
オートフォーカス
カメラ

THE NEW VALUE FROM

 KYOCERA

大きくて見やすい&カメラもキレイ

より大きく、鮮やかに


3.0インチ ワイドQVGA液晶

明るく色鮮やかな大型液晶画面を搭載。
文字も画像も、はっきりと見えます。

閉じていても見やすい

0.9インチ有機ELサブディスプレイ

サブディスプレイも大きく見やすい表示に設定ができます。



サブディスプレイ

素早くキレイに残せる

3メガオートフォーカスカメラ

カメラは有効画素数約300万画素&オートフォーカス機能付き。モバイルライトを使うことで、薄暗い場所でも撮影ができて、きれいに写真を残せます。



QRコード
対応


ムービー
対応

便利な機能

素早くアドレス帳検索

短時検索

待受画面から、数字キーを長押しするだけで該当する行のアドレス帳を呼び出すことができます。



例 「1」長押し→
「あ」行を表示

現在時刻を音声でお知らせ

ボイス通知

電話機を閉じた状態でサイドキーを押すと、現在時刻やメール着信などの通知を音声で読み上げます。

9時ちょうどです。
メールがあります。

マナーモード時は通知の有無をバイブでお知らせします。



快適に長時間電話

インタラクティブハンズフリー

電話機を手を持たなくても、通話中に相手の声をスピーカーから流して通話ができます。ハンズフリー通話中も双方向通話となり、通常の通話と同様に話すことができます。

便利な表示機能&文字入力

メールの着信を画面上部でお知らせ

ピクトインフォメーション®

新しいメールが届くと、差出人の名前と件名が、画面上部にスクロールで表示されます。メール画面を開くことなく、新着メールを簡単にチェックできます。



Eメール 差出人+件名(20文字まで)

ライトメール 差出人+本文(20文字まで)


待受画面から即入力

WEB & すぐ文字®

WEB対応なので、インターネットにも接続可能です。すぐ文字を使えば、待受画面からそのまま文字を入力できます。入力した文字は、Yahoo!検索などにも使えます。入力したキーは数字も同時に表示されるので、電話もそのまますぐに発信できます。

待受画面から
そのまま文字入力

入力した文字を
何に使うか選べます



電話番号を入力した場合はそのまま発信もできます

クリアな音声通話

相手の声が聞きやすい

ダイバシティアンテナ & ノイズリダクション

ダイバシティアンテナで最も強い電波をキャッチします。また、弱い電波環境では、ノイズリダクションで気になる雑音を除去し、クリアな音声で通話を楽しめます。



ダイバシティアンテナで最も強い電波をキャッチ

安心のセキュリティ機能

紛失時も安心

リモートロック※

万一、電話機を紛失した場合でも、遠隔操作で電話機のロックやデータの消去が可能です。個人情報流出を未然に防ぐことができます。

※電波の届かないところにある時や、電源をOFFしている時は、リモートロック機能は使用できません。
※ご使用の際は、事前に電話機へのパスワードの登録が必要です。

いつでも安心セキュリティ

閉めるとロック

電話機を閉じてから、設定した時間が経過した後、キー操作ができなくなるようにロックをかけることができます。

Color Variation カラーバリエーション



外形寸法	約W50×H108×D13.6mm(突起部を除く)	ブラウザ	NetFront3.4
質量	約109g(バッテリー装着時)	ブックマーク	(200件)
ディスプレイ	3.0インチ26万色IPS液晶、240×400ドット(ワイドQVGA)	文字・ピクトインフォメーション	すぐ文字 [※] 、ピクトインフォメーション [※] 、しっかリンク [※] 、お気に入りメニュー
サブディスプレイ	0.9インチ有機EL、128×36ドット	その他の機能	赤外線通信(IrDA)
カメラ	約300万画素CMOS(オートフォーカス付き、モバイルライト付き) QRコード対応	着うた [※]	
連続通話時間	約11時間 ※1	ウィルコム ガジェット	
連続待受時間	約750時間 ※1	発信履歴 / 着信履歴	(30件 / 30件)
データフォルダ容量	約70MB	伝言 / 音声メモ	(約30秒×10件)
アドレス帳	1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3)	microSD™ / microSDHC™メモリーカード	(別売・最大32GBまで)
スケジュール帳	200件(スケジュール:150件、TODO:50件)	USB充電機能 / USBストレージ機能	(PCフォルダ)
メール	保存容量:約100MB Eメール:送受信4,000件(送信1,000件、受信3,000件) ライトメール:送受信130件(送信30件、受信100件) デコラティブメール対応 エモーションメッセージ対応	モデム機能	
		通話中着信表示機能 ※2	
		ブラウザ通信中着信表示機能(パケット通信中) ※2	
		平型イヤホンマイク端子搭載	
		Java™(MIDP2.0)	
		バッテリー、取扱説明書(保証書)	

管理者ロック | メール機能 / WEB機能 / USB機能など一部の機能に制限をかけることができます。

※1 電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。※2 通話環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。※「すぐ文字」、「ピクトインフォメーション」、「しっかリンク」は京セラの登録商標です。※IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+]|©E-Globaleadge Corp. All Right Reserved. ※本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。※本製品のTCP/IPは、回研エールミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国外またはその他の国における登録商標または商標です。©2013 ACCESS CO.,LTD. All rights reserved. ※本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。※Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. ※miniSD、microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。※[Yahoo!およびYahoo!][Y!]のロゴマークは、米田Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。※mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。※[NAVITIME]は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。※Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。※「着うた[※]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。※本カタログに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。※本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ちだしてはなりません。

株式会社ウィルコム www.willcom-inc.com/

ウィルコムサービスセンター

■ 総合窓口 (通話料有料) ※「だれとでも定額」の無料通話対象となります。

ウィルコム 他社ケータイ 電話から **151** 固定電話などから **0570-039-151**

[オペレーター対応時間] 9:00~20:00(年中無休)

■ 各種お手続き (通話料無料)

ウィルコム 他社ケータイ 電話から **116** 固定電話などから **0120-921-156**

[受付時間] 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

●オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



商品のお問い合わせは、
京セラお客様相談室へ

☎0120-500-349 (無料)

ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>

[受付時間] 平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:30(会社都合によりお休みを頂く場合があります。)

●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●掲載の内容は2013年1月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2013 KYOCERA Corporation