

WX10K

 WILLCOM



もっと話せる もっとつながる
使いやすさを極めたオールインワンスマホ

DIGNO DUAL[®] 2

THE NEW VALUE FRONTIER

 KYOCERA

さらに高速、さらに快適。

使いやすさにこだわったオールインワンスマホ。

快適通話と超高速通信を実現する、PHS×4G/3Gデュアル方式を採用。
機能性だけでなく、使いやすさにも徹底的にこだわりました。

DIGNO DUAL[®] 2



高音質通話&超高速通信

PHS×4G/3Gデュアル方式

新しい通話体験

音と振動で相手の声を伝える新技術
スマートソニックレシーバー[®]を搭載



大画面&高解像度の美しさ

約4.7インチの
高解像度HD液晶を搭載

充実の機能

防水・防塵・ワンセグ・おサイフケータイ®
テザリング・赤外線通信を搭載

PHS×4G/3G DUAL 高音質通話&超高速通信

デュアルで実現する、
快適通話と超高速通信。



通信エリアを幅広くカバー

PHS×4G/3Gデュアル方式

PHS×4G/3Gのデュアル方式により、都市部から郊外まで通話エリアを幅広くカバー、地下鉄構内や地下街などでも安心して通話を楽しめます。



クリアな音質で快適通話

高音質通話PHS


PHS通話では、音楽CDとほぼ同じ圧縮技術を採用しているの、相手の声をクリアに聞き取ることができます。

圧倒的な速さを実現

超高速通信4G

下り最大76Mbpsの超高速通信4Gに対応。WEBサイトの閲覧はもちろん、高精細な動画や大容量のゲームなどを驚くほどスムーズに楽しめます。

超高速データ通信を実現



3Gハイスピードの

約5倍!


※ご利用地域によって最大通信速度が異なります。ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信ができなくなる場合があります。

※4Gの対応エリア外でご利用の場合は最大通信速度が異なります。サービスエリアについては「mb.softbank.jp/mb/service_area/」をご覧ください。

複数のアプリやWEBサイトを同時に快適操作


1.5GHzデュアルコアCPU

高速処理を実現し、しかも複数の情報処理を同時に行える高性能の1.5GHzのデュアルコアCPUを搭載。例えば、音楽を聴きながらブログを見るなど、複数のアプリやブラウザを同時に実行しても、ストレスを感じることなく操作できます。



シングルコアCPU

CPUコアが1つだけ。
複数の処理を1つずつ実行。



デュアルコアCPU

2つのCPUコアで
複数の処理を同時に実現。

COMFORTABLE TALK 快適通話

雑踏の中でも、相手の声が
しっかり聞き取れ、通話が快適。



騒がしい場所でも、相手の声がしっかり聞き取れます!



ショッピングモール



空港ロビー



遊園地

音と振動で相手の声を伝える新技術

スマートソニックレシーバー®

© SMART SONIC RECEIVER® 京セラオリジナル機能

京セラのオリジナル機能「スマートソニックレシーバー®」。相手の声を振動に変換し、ディスプレイ部全体を振動。耳に当てることで、相手の声がしっかり聞こえます。



■ 騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい。

耳を覆うようにディスプレイ部を当てると、周りの騒音を遮断することができます。駅のホームやショッピングモールなど騒がしい場所でも相手の声がよく聞こえます。

■ 耳に当てる位置を気にせず通話できる。

耳に当てる場所を選ばず通話できるので、従来のように受話口からずれると相手の声が聞き取りづらくなるということがありません。



安定した快適通話で長時間楽しめる ダイバシティアンテナ

PHSダイバシティアンテナで、異なる2つの電波をキャッチ。より強い電波を選ぶことにより安定した通話を楽しめます。さらに連続通話時間が約18.5時間※1なので、たっぷり話すことができます。



※1 電波が正常に受信できる状態でのPHS通話による目安です。

実際にご利用になる地域、使用状況（通話との組み合わせ）などにより、利用時間が短くなります。

※2 2011年以降発売のPHSにおいて、2013年6月15日現在、京セラ調べ。

DISPLAY & CAMERA 高精細映像

観る楽しさも、
撮る楽しさも最高クラス。



豊かな表現力で、細部もしっかり鮮明に

約4.7インチHD液晶

高精細な解像度で再現できるHD液晶(720×1280ドット)を搭載。約4.7インチの大画面で写真や動画はもちろん、小さな文字もくっきりキレイに表示します。

傷や汚れから液晶をしっかり守る

強化ガラス/クリーンクリアコート®

傷に強い強化ガラスを採用。また、指紋などのあぶら汚れがついても拭き取りやすい「クリーンクリアコート」を施しているので液晶をクリアに保てます。

薄暗い場所でも明るくキレイに撮れる

約8.1M裏面照射型CMOSカメラ

約810万画素の裏面照射型CMOSカメラを採用し、薄暗い場所でも明るくキレイな撮影が可能。撮影シーンがさらに広がります。また、約120万画素のインカメラも搭載し、自分撮りが簡単にできます。



従来モデル



DIGNO DUAL 2

■ 充実機能

「手ぶれ補正」に加え、被写体が笑顔になった瞬間にシャッターが切れる「スマイルシャッター」や、動く被写体に自動でピントを合わせ続ける「コンティニュアスオートフォーカス」に対応しています。

■ 背景ぼかし撮影

背景をぼかして被写体を美しく際立たせ、まるで一眼レフカメラで撮ったような写真が簡単にできます。



■ HDR (ハイダイナミックレンジ) 撮影

晴れた日の屋外など、光と陰で明暗の差がはっきりしている場所でも、白とびや黒つぶれを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。

■ ハイビジョン動画撮影

フルHDサイズ(1920×1080ピクセル)で高精細な動画撮影ができます。

写真撮影の楽しみが広がる

エフェクト機能

撮影時に「コミック」や「魚眼」など10パターン以上のエフェクト機能でバラエティー豊かな撮影が楽しめます。さらに撮影後も画像編集アプリ「エフェクトプラス」を使って20パターン以上のエフェクト機能で編集ができます。

エフェクト例 色鉛筆・コミック・ポップアート・モノクロ・部分着色・フィルター
ビビッド・彩度 など



魚眼

SMART BATTERY 長持ちバッテリー

賢い省電力機能で、バッテリー長持ち。

バッテリー持ちがさらに向上

省電力設定

省電力モードをONにするとバッテリー持ちが約10%向上※します。省電力効果(エコレベル)をビジュアルで表示し、待受時間の長さがわかります。



※通信環境やご利用方法により異なります。

睡眠中や仕事中は省電力に タイマー設定

生活のリズムに合わせて、省電力モードをONにする時間帯を自由に設定できます。

睡眠中、
仕事中等は
省電力モード
に設定



使っていないアプリを終了して省電力 アプリ管理

起動中アプリのCPU使用量が一目でわかり、不要なアプリはワンタッチで簡単に終了できます。



しばらく使用していないアプリの通信を抑える オート通信制御

7日間以上使用していないアプリのバックグラウンド通信を自動で制御し、電力の消費を抑えます。



SPEEDY スピード操作

やりたいことが、すぐにできる。

やりたいことを話すだけで最適なアプリが起動

すぐごえ[®] 京セラオリジナル機能

「アプリを探さず、すぐに使いたい。」そんなときに便利なのが、「すぐごえ」です。話すだけで定番アプリやメール、電話などを快適に使うことができるほか、独自機能（イベント応答）にも対応し、初心者でも簡単に使えます。



話した内容を判断、最適なアプリを起動

話す内容(例)

渋谷から原宿まで行きたい



① やりたいことを話す

起動アプリ

【Googleマップ】



Google マップ™

② 内容に応じて最適なアプリが起動



[すぐごえ対応機能]

■ イベント応答 京セラオリジナル機能

着信やメールを受信したとき、「すぐごえ」が起動して着信／受信があったことを音声でお知らせ。そのまま話すだけで相手に電話やメールを返すことができます。

文字入力力でアプリを簡単に選べる

すぐ文字[®] 京セラオリジナル機能

ロック画面からすぐに文字入力ができ、使いたいアプリを選んでスムーズに起動できます。マップ検索、Google™検索、YouTube™などの連携アプリも便利に使えます。

対応アプリ例 マップ・メール・電話帳検索・共有・YouTube™・Google™検索・漢字チェック など

USABILITY かんたん操作

見やすい、使いやすい、かんたん操作。

よく使う機能へすぐアクセス 京セラオリジナル機能

オリジナルロック画面

見やすさと見やすさを両立させた、オリジナルロック画面。電話、カメラなど、よく利用する機能をすぐに起動することができます。



スマホが初めてでもわかりやすい 京セラオリジナル機能

エントリーホーム

スマホ初心者の方にも使いやすい「エントリーホーム」を搭載しました。



大きなアイコン・文字サイズ

わかりやすい操作画面

アプリを上手に整理

My Selection

よく使うアプリをまとめて収納できるフォルダウィジェットを搭載。フォルダ名は自由に変更できます。



大きくて見やすい

でか文字

文字サイズを切り替えることができ、Android標準(中)の1.75倍の文字サイズまで表示できます。小サイズからでか文字まで5段階で調整することが可能です。



Android標準

オリジナル

[中]1.0倍

[特大]1.3倍

[でか文字]1.75倍




HEALTH CARE 健康管理

ダイエットや健康サポートをスマホにおまかせ。

歩数や消費カロリーを自動で記録

デイリーステップ[®] 京セラオリジナル機能

歩数、消費カロリー、移動手段別時間を自動で測定。しかも歩行だけでなく、ランニングや自転車、電車、自動車で移動したときの情報も記録します。さらに、気圧センサーにより、坂道や山登りでのカロリー消費を細かくチェックできるオリジナル機能も搭載しています。



高低差ログ

気圧センサーと連動し、高低差の記録が可能。



消費カロリー詳細計算

気圧センサーにより、坂道や階段の昇り降りまで含めた詳しいカロリー計算が可能。


健康管理に役立つデータをまとめて管理

ヘルスプラネット

HealthPlanet
ヘルスプラネット

体重計で測定したデータを入力、管理できるタニタのヘルスプラネットを搭載。デイリーステップ[®]で記録した歩数や消費カロリーと連携し、ヘルスクエアをサポートします。

デイリーステップ[®]



サービス
連携

ヘルスプラネット



健康機器
連携

市販の健康機器



体重や歩数、消費カロリー
データの同期が可能

手入力はもちろん、通信対応機器
や「すぐごえ[®]」でも入力可能

タニタの
社員食堂の
レシピも
利用可能

「タニタの社員食堂」ホームページに掲載されている、健康づくりに役立つ人気レシピ「今日のタニタ食堂」「今日のオススメ定食」を無料で利用できます。

MORE FUNCTION

さらに便利&快適に

スマホライフの楽しさが広がる。

ゲーム機などを高速ネット接続

テザリング

DIGNO DUAL 2が1台あれば、ポータブルゲームやパソコンなど最大8台のWi-Fi対応機器を高速インターネットに接続できます。



いつでも快適な通信状態をサポート **京セラオリジナル機能**

インテリジェントWi-Fi機能

歩行や電車、自動車などの移動状態をセンサーが自動感知し、静止している時だけWi-Fiに自動接続します。移動中にはWi-Fiの電波をサーチしないため、いつも快適な状態で利用できます。



観たい番組がいつでも楽しめる

DLNA[®]連携(DTCP-IP対応)

DLNA対応のブルーレイディスクレコーダーなどとワイヤレスで接続。録画した番組をDIGNO DUAL 2でストリーミング視聴できます。さらに、ダビングして外出先でも楽しむことができます。

スマートフォンのコンテンツを大画面で楽しめる

テレビ出力対応

映像データを高速転送する新規格MHL(Mobile High-definition Link)に対応。撮影した動画や写真、ゲームなどいろいろなコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。

ケータイでおなじみの機能も充実

全部入りスマートフォン

おサイフケータイ[®]/防水(IPX5、IPX7相当)/防塵(IP5X相当)/ワンセグ/赤外線通信/ライトメール

■主な仕様

サイズ	約W66×H134×D10.9mm
重量	約134g(バッテリー装着時)
連続通話時間※1	約14時間(3G) 約18.5時間(PHS) 約10時間(GSM)
連続待受時間※2	約400時間(PHS+3G) 約310時間(PHS+4G) 約280時間(GSM)
充電時間※3	ACアダプタ使用時 約3時間
プラットフォーム	Android™4.2
CPU	デュアルコア1.5GHz
メモリ	RAM1.5GB ROM16GB
ディスプレイ	約4.7インチHD(720×1280ドット)

カメラ	アウトカメラ	約810万画素/CMOS
	インカメラ	約120万画素/CMOS
防水/防塵	○(IPX5/IPX7相当)/○(IP5X相当)	
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n	
Bluetooth®	Ver4.0+EDR	
DLNA/DTPC-IP	○/○	
MHL	○	
Felica	○	
外部メモリ	microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大64GB)	

◎付属品:バッテリー/クイックスタート/お願いとご注意/保証書

◎商品注釈

- ※1 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
 ※2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
 また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※3 Wi-Fi利用で充電ACアダプタ01(型番:AC01-MU-K)を使用時。

※IPX5相当:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分に1上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7相当:常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。IP5X:防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護され、電話機としての性能を保ちます。※「す文字」、「省電力ナビ」、「すぐこえ」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」、「デイリーステップ」、「クルーリニアコート」、「DIGNO」、「DIGNO DUAL(ロゴ)」は京セラ株式会社の登録商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright © 2012 E-Globeledge Corp. All Rights Reserved. ※Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved. ※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。【おサイフケータイ】は、株式会社NTTTドコモの商標または登録商標です。※FeliCa/ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa/ソニー株式会社は登録商標です。※円は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。【Health Plane】は株式会社タニタの登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※背景ぼかし画像生成技術には「Morpho Defocus」を採用しております。「Morpho Defocus」は株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しております。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※ノイズ除去技術には「Morpho Denoiser」を採用しております。「Morpho Denoiser」は株式会社モルフォの商標です。※DLNA®はDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。※MHLはMHL,LLCの商標または登録商標です。※ULTRA SPEEDはソフバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。※その他、本カタログに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社ウィルコム www.willcom-inc.com/

ウィルコムサービスセンター

■総合窓口 (通話料有料) ※「だれとも定額」の無料通話対象となります。

ウィルコム 151 他社ケータイ 0570-039-151
 電話から 151 固定電話などから
 [オペレーター対応時間] 9:00~20:00(年中無休)

■各種お手続き (通話料無料)

ウィルコム 116 他社ケータイ 0120-921-156
 電話から 116 固定電話などから
 [受付時間] 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

●オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



商品のお問い合わせは、
京セラお客様相談室へ

0120-500-349 (無料)

ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>

【受付時間】平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:30(会社都合によりお休みを頂く場合があります。)

●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●掲載の内容は2013年6月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2013 KYOCERA Corporation

DIGNO DUAL[®] 2



もっと話せる もっとつながる
使いやすさを極めたオールインワンスマホ