

索引

T1~T19

索引 本誌に記載しております製品の型番をアルファベット順に配列しています。

T

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
イージーオーダーシステム		
#GBA (-MY)	O16,O17	チップ(溝入れ) シャープシリーズ
#MEC	O8,O9	MEC型エンドミル シャープシリーズ
#MECH	O10,O11	MECH型エンドミル シャープシリーズ
#MEF	O12-O15	座ぐりエンドミル シャープシリーズ
#S○○- DRZ○○○○(○)-○○(□)	O2-O7	ホルダ(ドリル) シャープシリーズ
#TGF	L16,O17	チップ(溝入れ) シャープシリーズ
C-Quick (セラミック・CBN)	O18,O19	刃先選定イージーオーダーシステム
数字		
16ER A○○	J12,J14	チップ(ねじ切り)
16ER AG○○	J12,J14	チップ(ねじ切り)
16ER G○○	J12,J14	チップ(ねじ切り)
16ER A○○-TF	J12,J14	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER AG○○-TF	J12,J14	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER G○○-TF	J12,J14	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○BSPT	J10	チップ(ねじ切り)
16ER ○○BSPT-TF	J10	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○(.○)NPT	J10	チップ(ねじ切り)
16ER ○○UN	J8	チップ(ねじ切り)
16ER ○○UN-TF	J8	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○W	J8	チップ(ねじ切り)
16ER ○○W-TF	J8	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16E% ○○○ISO	J6	チップ(ねじ切り)
16ER ○○○ISO-TF	J6	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○○TR	J14	チップ(ねじ切り)
16ER ○○○○	J12,J14	チップ(ねじ切り)
22ER N○○	J12,J14	チップ(ねじ切り)
22ER ○○UN	J8	チップ(ねじ切り)
22ER ○○○ISO	J6	チップ(ねじ切り)
22ER ○○○TR	J14	チップ(ねじ切り)
06IR ○○○○(○)	J13,J15	チップ(ねじ切り)
08IR ○○○○(○)	J13,J15	チップ(ねじ切り)
11IR A○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
11IR ○○BSPT	J11	チップ(ねじ切り)
11IR ○○BSPT-TF	J11	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
11I% ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
11IR ○○○ISO-TF	J7	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
11IR ○○○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
16IR A○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
16IR AG○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
16IR G○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
16IR ○○BSPT	J11	チップ(ねじ切り)
16IR ○○BSPT-TF	J11	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○(.○)NPT	J11	チップ(ねじ切り)
16IR ○○UN	J9	チップ(ねじ切り)
16IR ○○UN-TF	J9	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○W	J9	チップ(ねじ切り)
16IR ○○W-TF	J9	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16I% ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
16IR ○○○ISO-TF	J7	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○○TR	J15	チップ(ねじ切り)
16IR ○○○○(○)	J13,J15	チップ(ねじ切り)
22IR N○○	J13,J15	チップ(ねじ切り)
22IR ○○UN	J9	チップ(ねじ切り)
22IR ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
22IR ○○○TR	J15	チップ(ねじ切り)
2FEKM ○○○-○○○-○○	L12	ソリッドエンドミル
2FEKS ○○○-○○○-○○	L12	ソリッドエンドミル
2FESL ○○○-○○○-○○	L11	ソリッドエンドミル
2FESM ○○○-○○○-○○	L10,L11	ソリッドエンドミル
2FESS ○○○-○○○-○○	L10	ソリッドエンドミル
2FESW ○○○-○○○-○○(A)	L14	ソリッドエンドミル(自動盤用)
2SEB ○○○-○○○-R○○	L31	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
2UEBS ○○○-○○○-○○	L32	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
2ZDK ○○○	L49	座ぐり加工工具
2ZDK ○○○S	L50,L51	座ぐり加工工具
2ZDK ○○○S-P	L50	座ぐり加工工具
3AESL ○○○-○○○-○○	L46	ソリッドエンドミル
3AESM ○○○-○○○-○○	L46	ソリッドエンドミル
3AFK ○○○-○○○	L42,L43	ソリッドエンドミル
3AFK ○○○-○○○-○○○	L42,L43	ソリッドエンドミル
3FESW ○○○-○○○-○○(A)	L14	ソリッドエンドミル(自動盤用)
3NESM ○○○-○○○-○○	L44	ソリッドエンドミル
3NFSL ○○○-○○○-○○	L45	ソリッドエンドミル

型番	ページ	品名
3UEBS ○○○-○○○-○○	L32	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
3UFMS ○○○-○○○-○○	L15	ソリッドエンドミル
3ZFKM ○○○-○○○-○○	L19	ソリッドエンドミル
3ZFKS ○○○-○○○-○○	L19	ソリッドエンドミル
4FEKM ○○○-○○○-○○	L13	ソリッドエンドミル
4FESM ○○○-○○○-○○	L13	ソリッドエンドミル
4FESW ○○○-○○○-○○	L14	ソリッドエンドミル(自動盤用)
4JER ○○○-○○○-R○○	L37	ソリッドエンドミル
4MFK ○○○-○○○	L21	ソリッドエンドミル
4MFR ○○○-○○○-R○○	L21	ソリッドエンドミル
4PGRM ○○○-○○○-○○-R○○○	L17	ソリッドエンドミル
4TFK ○○○-○○○	L23	ソリッドエンドミル
4TFR ○○○-○○○-R○○	L23	ソリッドエンドミル
4YEBM ○○○-○○○-○○	L33	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
4YECM ○○○-○○○-○○-C○○	L24	ソリッドエンドミル
4YEKM ○○○-○○○-○○	L24	ソリッドエンドミル
4YERM ○○○-○○○-○○-R○○○	L24	ソリッドエンドミル
5DEKM ○○○-○○○-○○	L25	ソリッドエンドミル
5DERM ○○○-○○○-○○-R○○○	L25	ソリッドエンドミル
6PDRS ○○○-○○○-○○	L34	ソリッドエンドミル
6PFK ○○○-○○○(○)	L29	ソリッドエンドミル
8PFK ○○○-○○○(○)	L29	ソリッドエンドミル
○HFMS ○○○-○○○-○○	L38	ソリッドエンドミル
○HFS ○○○-○○○-○○	L38	ソリッドエンドミル
○NFSM ○○○-○○○-○○	L45	ソリッドエンドミル
○PGSL ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
○PGSM ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
○PGSS ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
○RDLS ○○○-○○○-○○	L26	ソリッドエンドミル
○RDSM ○○○-○○○-○○	L26	ソリッドエンドミル
○RFRS ○○○-○○○-○○-R○○○	L27	ソリッドエンドミル
○RFSM ○○○-○○○-○○	L27	ソリッドエンドミル
○UGSM ○○○-○○○-○○	L39	ソリッドエンドミル
○YFSM ○○○-○○○-○○	L25	ソリッドエンドミル
70.91.11.091.0	S21	部品 クランプセット
70.91.11.229.0	S32,S33,S34	部品 クランプセット
70.91.11.230.0	S9,S33	部品 クランプセット
70.91.11.232.0	S9	部品 クランプセット
70.91.11.468.0	S9	部品 クランプセット
70.91.11.493.0	S26	部品 クランプセット
70.91.11.716.6	S17,S28,S36	部品 クランプセット
70.91.11.718.6	S16,S17,S22,S23,S24,S30,S31,S36	部品 クランプセット
70.91.11.720.6	S19,S29,S36	部品 クランプセット
70.91.11.721.6	S17,S36	部品 クランプセット
70.91.13.718.6	S30,S36	部品 クランプセット
70.91.15.001.0	S20,S27	部品 クランプセット
70.91.15.005.0	S16,S17,S19,S22,S23,S24,S28,S29,S30,S31	部品 クランプセット
70.91.22.010.0	S22,S23,S24,S30,S31	部品 シート
70.91.22.011.0	S22,S23,S24,S30,S31	部品 シート
70.91.22.012.0	S22,S23,S24	部品 シート
70.91.22.014.0	S16,S17,S28	部品 シート
70.91.22.015.0	S16,S17,S28	部品 シート
70.91.22.016.0	S16,S17	部品 シート
70.91.22.020.0	S19,S29	部品 シート
70.91.22.026.0	S27	部品 シート
70.91.22.028.0	S27	部品 シート
70.91.22.033.0	S20	部品 シート
70.91.22.034.0	S20	部品 シート
70.91.50.356.0	S6,S7	部品 調整ねじ
70.91.50.615.0	S9	部品 クランプねじ
70.91.53.013.0	S26	部品 シート
70.91.53.060.0	S33	部品 シート
70.91.53.064.0	S32	部品 シート
70.91.53.131.0	S34	部品 シート
70.91.53.420.0	S21	部品 シート
70.91.54.033.0	S9	部品 調整ねじ
70.91.55.210.0	S9	部品 レンチ
70.91.55.583.0	S7,S8	部品 クランプセット
70.91.55.584.0	S6,S7,S8	部品 クランプセット
70.91.55.706.0	S6,S7,S8	部品 ハンドル
70.91.55.707.0	S7,S8	部品 レンチ
70.91.55.708.0	S6,S7,S8	部品 レンチ

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
556C%	D23,P8	部品 シート
A		
A63-WH- C○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- KGBA%-16	N9	溝入れ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- KGBA%-22-○○	N9	溝入れ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- KTNR-○○	N9	ねじ切り(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- N○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PCLN%-DX12	N5	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PCMNN-□12	N5	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PDJN%-DX15	N5	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PDNNN-□15	N6	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PTGN%-DX16	N6	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- PVLN%-DX08	N7	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- S2525%-105	N3	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- WTENN-□16	N6	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A63-WH- WWMNN-□08	N7	ホルダ(HSKツーリング)旧型番
A○○□- DCLN%○○-○○	F67	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DVUN%-○○-○○	F70	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DSKN%-○○-○○	F73	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DTFN%-○○-○○	F74	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DWLN%-○○-○○	F77	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- PCLNR○○-○○	F68	ボーリングバー
A○○□- PDUNR○○-○○	F69	ボーリングバー
A○○□- PTUNR○○-○○	F75	ボーリングバー
A○○□- PVLNR○○-○○	F76	ボーリングバー
A○○□- SCLC%○○-○○AE	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SCLC%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SCLP%○○-○○AE	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SCLP%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SDQC%○○-○○AE	F44	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SDUC%○○-○○AE	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SDZC%○○-○○AE	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STLC%○○-○○AE	F47	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STLP%○○-○○AE	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STUP%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SVJB%○○-○○AE	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVJC%○○-○○AE	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVJP%○○-○○AE	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVPB%○○-○○AE	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVPC%○○-○○AE	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVUB%○○-○○AE	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVUC%○○-○○AE	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVZB%○○-○○AE	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVZC%○○-○○AE	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SWUB%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SWUP%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
AABSR ○○○○□(□)-○○F	E17,E46,P20	ホルダ(あとびき)
AABWR ○○○○□(□)-○○F	E18,E19,E46,P20	ホルダ(あとびき)
ABS ○○R○○○○	B94,E17	チップ(あとびき)
ABS ○○R○○○○M	B94,E17	チップ(あとびき)
ABW ○○R○○○○	B94,E18,E19	チップ(あとびき)
ABW ○○R○○○○M	B94,E18,E19	チップ(あとびき)
ACLCL% ○○○○□-○○F	E46,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
ACLCL% ○○○○□□-○○FF	E22	ホルダ(旋削)
AD○○□	F66	ボーリングバー(ADバーアダプタ)
ADJC% ○○○○□-○○F	E46,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
ADJC% ○○○○□□-○○FF	E24	ホルダ(旋削)
ADNCR ○○○○□-○○F	E46,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AJ- ○×○○(-○.○)	K25,P2	部品 調整ねじ (面取りアタッチメント)
AJ-412	M36	部品 調整ねじ
AJ-519	M193	部品 調整ねじ
AJ-816	M193	部品 調整ねじ
AJM5F	N14,N15,N16	部品 アクシシャル調整ねじ
AJM6	N14	部品 アクシシャル調整ねじ
AP-1416	M158,M159	部品 カムピン
AP-1820	M158,M159	部品 カムピン
APMT ○○○○○○E%-NB○	M18	チップ(ミーリング)
APMT ○○○○○○ER-NB○P	M18	チップ(ミーリング)
AVJB% ○○○○□-○○F	E46,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AVJB% ○○○○□□-○○FF	E30	ホルダ(旋削)
AVVB% ○○○○□-○○F	E46,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AW-3L	M193	部品 アジャストレンチ

型 番	ページ	品 名
B		
BCS -○	H27,P13	部品 クランプセット
BDGT ○○○○○○FR-JA	M18	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-JS	M18	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-JT	M18,M19	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-N○	M19	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○FR	C35,M25	チップ(ミーリング)
BGIAR ○○-○	G71	ブレード(溝入れ)
BH3X6	F81,P2	部品 ねじ
BH3X12	D33,D34,D35,P2	部品 ねじ
BH6X10TR	G31,G32,G33,G84, G88,G89,H17,P2	部品 ねじ
BH6X25	G15,P2	部品 ねじ
BH8X30	P2	部品 ねじ
BT○○K- M○○-○○	M58	BTアーバ (モジュラーエンドミル用)
C		
C○○□- SCLC%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SCLC%○○-○○A	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- SCLC%○○-○○AN	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- SCLC%○○-○○AS	F87	ボーリングバー (アセンブリ型番・廃止型番)
C○○○□- SCLCR○○-○○EZ	F19	ボーリングバー(EZバー-PLUS)
C○○□- SCLP%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SCLP%○○-○○-○/○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SDUC%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SJLC%○○-○○○	F46	ボーリングバー
C○○□- SJZC%○○-○○○	F46	ボーリングバー
C○○□- STLB%○○-○○A	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- STLB%○○-○○AN	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- STUB%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- STUP%○○-○○	F90,F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- STUP%○○-○○-○/○	F90,F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- STUPR○○-○○AS	F87	ボーリングバー (アセンブリ型番・廃止型番)
C○○□- STXB%○○-○○○	F51	ボーリングバー
C○○□- STXP%○○-○○	F51	ボーリングバー
C○○□- STZB%○○-○○○	F51	ボーリングバー
C○○□- SWUB%○○-○○	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SWUB%○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- SWUB%○○-○○AN	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
C○○□- SWUB%○○-○○AS	F87	ボーリングバー (アセンブリ型番・廃止型番)
C○○□- SWUB%○○-○○-○/○	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SWUP%○○-○○	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
C○○□- SWUP%○○-○○-○/○	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
C09N	M32,P15	部品 押え金具
C17R	P15	部品 押え金具
C20R	P15	部品 押え金具
C25R	P15	部品 押え金具
C43R	M40	部品 押え金具
C44R	M40	部品 押え金具
C90SD ○○○○-12%	M158,M159	部品 カートリッジ
C90SP ○○○○-10%	M158,M159	部品 カートリッジ
C91R	M94	部品 押え金具
C92R	M94	部品 押え金具
CB-11	D25,D34,D35,P16	部品 チップブレード
CB-12	D26,F79,P16	部品 チップブレード
CB-13	D26,F79,P16	部品 チップブレード
CB-14	D23,P16	部品 チップブレード
CB-15	D23,P16	部品 チップブレード
CB-16	D22,D23,F79,P16	部品 チップブレード
CB-17	D22,P16	部品 チップブレード
CB-51	D25,P16	部品 チップブレード
CB-S3220	E42,P16	部品 チップブレード
CB-S4220	E42,P16	部品 チップブレード
CBSN% ○○○○□-○○	D38	ホルダ(旋削)
CBSN% ○○○○B-12-A20	F62	ボーリングバー(ベアリング用)
CB-T2212	E43,P16	部品 チップブレード
CB-T3220	E43,P16	部品 チップブレード
CC-200	M192,M193	部品 クーラントカバー
CC-250	M192,M193	部品 クーラントカバー
CCBN% ○○○○□○○-ID○	S16	ホルダ(旋削)
CCBN% ○○○○□○○-IK○	S16	ホルダ(旋削)
CCBN% ○○○○□○○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)

チップ材種
旋削チップ
CNCダイヤモンド
外径
スモール
内径
溝入れ
突切り
ねじ切り
ドリル
ソリッドエンドミル
ミーリング
ツーリング
機器
インチャージ
部品
技術資料
S&S
索引

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
CCET ○○○○○○(○)F%-USF	B53	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-J	B55	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-U	B53	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-USF	B53	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)M%-F	B52	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)M%-FSF	B51	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)%-FSF	B51	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○	B50	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○AH	B55	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○E%-U	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)F%-U	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)M	B50	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○M-CF	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○ME%-U	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)MF	B51	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MF-GF	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MF-GQ	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-GF	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-GQ	B50	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-SK	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)MF%-U	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MP-CF	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MP-CK	B49	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)M%-F	B52	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○%-A3	B55	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)%-F	B52	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○	B55,C24	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○NE	C24	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○SE	C24	チップ(旋削)
CCKN% ○○○○□○-ID○	S17	ホルダ(旋削)
CCKN% ○○○○□○-IK○	S17	ホルダ(旋削)
CCKN% ○○○○□○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CLLN% ○○○○□-○○	D22,P20	ホルダ(旋削)
CLLN% ○○○○□-○○A	D32,P20	ホルダ(旋削)
CLLN% ○○○○□-○○GX	D28	ホルダ(旋削)
CLLN% ○○○○□○-ID○	S17	ホルダ(旋削)
CLLN% ○○○○□○-IK○	S17	ホルダ(旋削)
CLLN% ○○○○□○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CLLN% ○○○○□○-X	P31	ボーリングバー(廃止型番)
CCMT ○○○○○○	B50,C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○GK	B50	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○HQ	B50	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○MQ	B51	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○NE	C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○PP	B50	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○SE	C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○WFP	B50	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○MEF	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○MES	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○SET	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○T○○○○○ME	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○T○○○○○SE	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○OMET	C14	チップ(旋削)
CCRN% ○○○○□-○○A	D32	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□-○○GX	D29	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○-ID○	S19	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○-IK○	S19	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN% ○○○○□-○○	D23	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□-○○GX	D29	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○-ID○	S19	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○-IK○	S19	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDNNN ○○○○□○-ID○	S19	ホルダ(旋削)
CDNNN ○○○○□○-IK○	S19	ホルダ(旋削)
CDNNN ○○○○□○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CE-010	D22,D23,F79,P13	部品 クランプセット
CE-020	D25,D26,D34,D35,P13	部品 クランプセット
CE-030	D27,P13	部品 クランプセット
CE-030A	D25,D27,D32,D33,D34,D35,D36,P13	部品 クランプセット
CE-040	D25,D27,D35,P13	部品 クランプセット
CE-111	P15	部品 押え金具
CE-121	P15	部品 押え金具
CE-131	P15	部品 押え金具

型番	ページ	品名
CE-141	P15	部品 押え金具
CE-220	D22,D25,P13	部品 クランプセット
CE-320	F79,P13	部品 クランプセット
CE-360S	F81,P13	部品 クランプセット
CE-410	D28,D29,D30,D31,F80,P13	部品 クランプセット
CE-430	D29,P13	部品 クランプセット
CELN% ○○○○□-○○	D23	ホルダ(旋削)
CGA-3%	G47,P15	部品 押え金具
CGA-4%	G47,P15	部品 押え金具
CGA-5%	G47,P15	部品 押え金具
CGB%	G15,P15	部品 押え金具
CGH-1%	G46,G69,P15	部品 押え金具
CGH-2%	G46,G69,P15	部品 押え金具
CGH-3%	G46,P15	部品 押え金具
CGIA-3R	G71,P15	部品 押え金具
CGIA-4R	G71,P15	部品 押え金具
CGIA-5R	G71,P15	部品 押え金具
CH-20R	M44,P15	部品 押え金具
CIN% ○○○○S-○○	J17	ホルダ(ねじ切り)
CL63-1	N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,P19	部品 クーラントパイプ
CL100-1	N3,N4,N10,P19	部品 クーラントパイプ
CNGA ○○○○○○	B19	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○ME4	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○MEF	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEW	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C7	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C7	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○SE	C7	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○AH	B19	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○FP-TK	B17	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○HQ	B14	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○MFP-SK	B17	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%	B20	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-25R	B20	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-A3	B19	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-S	B20	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○TK	B18	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○Z	B20	チップ(旋削)
CNGM ○○○○○○S○○○○○BB○	C7	チップ(旋削)
CNGN ○○○○○○S○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNGN ○○○○○○T○○○○○	B98,S13	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MER-U	B46	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-F	B46	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-U	B46	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MF-SK	B46	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MFP-SK	B46	チップ(旋削)
CNGX ○○○○○○T○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNGX ○○○○○○T○○○○○DO	S12	チップ(旋削)
CNMA ○○○○○○	B19	チップ(旋削)
CNMA ○○○○○○S○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○AH	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○C	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○CJ	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○CQ	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GC	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GP	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GS	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GT	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○HQ	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○HS	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MQ	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MS	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MU	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PG	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PH	B16	チップ(旋削)

型 番	ページ	品 名
CNMG ○○○○○○PP	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PQ	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PS	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PT	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○TK	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○TN-V	B15	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○WP	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○WQ	B14	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○XF	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○XP	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○XQ	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○XS	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○ZS	B19	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○○PX	B16	チップ(旋削)
CNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
CNMN ○○○○○○T○○○○○	B98	チップ(旋削)
CNMU ○○○○○○E-GK	B46	チップ(旋削)
CP-2D	D14,F74,P16	部品 クランプ
CP-3D	D8,D10,D12,D20, F67,F70,F73, F74,F77,P16	部品 クランプ
CP-5D	D16,P16	部品 クランプ
CP-8TE	M95,P16	部品 押え金具
CP-8W	M95,P16	部品 押え金具
CPGB ○○○○○○S○○○○○MES	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○○S○○○○○MET	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○○S○○○○○SET	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○○T○○○○○ME	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○○T○○○○○SE	C14	チップ(旋削)
CPMB ○○○○○○	B56	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○	B56,C25	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○HQ	B56	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○NE	C25	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○%L-Y	B56	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○SE	C25	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○GP	B56	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○PP	B56	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○XP	B56	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○XQ	B56	チップ(旋削)
CP-RC%	D38,F62,P13	部品 クランプセット
CP8X15TL	M38,P2	部品 ねじ
CP8X23TL	M38,P2	部品 ねじ
CPS-1	F61,P14	部品 クランプセット
CPS-2	F60,F61,P14	部品 クランプセット
CPS-2P	E42,E43,P14	部品 クランプセット
CPS-2S	M113,P14	部品 クランプセット
CPS-2TR	M110,P14	部品 クランプセット
CPS-3	E42,E43,F60, F61,P14	部品 クランプセット
CPS-4V	G63,N15,P14	部品 クランプセット
CPS-5E	M113,P14	部品 クランプセット
CPS-5F	G63,M196,P14	部品 クランプセット
CPS-5%	D17,P14	部品 クランプセット
CPS-5S	J16,J17,N9,P14	部品 クランプセット
CPS-5V	G63,G96,G98, G108,N15,P14	部品 クランプセット
CPS-6F	M196,P14	部品 クランプセット
CPS-6M	M39,M43,M51,P14	部品 クランプセット
CPS-6S	J16,J17,N9,P14	部品 クランプセット
CPS-6V	G63,G98,G101, G108,M196,P14	部品 クランプセット
CPS-8V	G98,G101,G108,P14	部品 クランプセット
CRDNN ○○○○□-○○	D27	ホルダ(旋削)
CRDNN ○○○○□-○○A	D33	ホルダ(旋削)
CRDNN ○○○○□○○-ID○	S20	ホルダ(旋削)
CRDNN ○○○○□09-4	S21	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□-○○	D27	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□-○○A	D33	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□○○-ID○	S20	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□09-4	S21	ホルダ(旋削)
CR-MFAL ○○○○R	M194	チップ(ミーリング)
CR-MFAL ○○○○R-W	M194	チップ(ミーリング)
CR-MFALR-DM	M194	チップ(ミーリング)
CS-2D	D14,F74,P2	部品 スクリュー

型 番	ページ	品 名
CS-3D	D8,D10,D12, D20,F67,F70, F73,F74,F77,P2	部品 スクリュー
CS-5D	D16,P2	部品 スクリュー
CSBP% ○○○○□-○○N	E42,P22	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□-○○A	D35	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□-○○GX	D30	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□○○-ID○	S22	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□○○-IK○	S22	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□○○-IX○	P29	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSDPN ○○○○□-○○N	E42	ホルダ(旋削)
CSKC% 00○○□12	S33	ボーリングバー
CSKN% 00○○□12	S32	ボーリングバー
CSKN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□-○○A	D34	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□-○○GX	D31	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□○○-ID○	S22	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□○○-IK○	S22	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKP% 00○○□12	S33	ボーリングバー
CSKPR ○○○○□-○○N	E42	ホルダ(旋削)
CS-N% ○○○○□-○○	D25,P20	ホルダ(旋削)
CS-N% ○○○○□-○○GX	D31	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□-○○A	D34	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□-○○GX	D30	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□○○-ID○	S23	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□○○-IK○	S23	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN% 00○○□12-P	S32	ボーリングバー
CSSN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□-○○A	D35	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□-○○GX	D30	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□○○-ID○	S23	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□○○-IK○	S23	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSP% ○○○○□-○○N	E42	ホルダ(旋削)
CSXN% ○○○○□○○-ID○	S24	ホルダ(旋削)
CSXN% ○○○○□○○-IK○	S24	ホルダ(旋削)
CSXN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSXN% 00○○□12-P	S32	ボーリングバー
CSXN% ○○○○□09-4	S26	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□-○○A	D34	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□-○○GX	D31	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□○○-ID○	S24	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□○○-IK○	S24	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□09-4	S26	ホルダ(旋削)
CT○○○ -45A	K21,K22,K23,K25	チップ(ドリル)面取り
CTDPR ○○CA○○	N15	ホルダ(カートリッジ)
CTEPR ○○CA○○	N15	ホルダ(カートリッジ)
CTFN% ○○○○□○○-ID○	S27	ホルダ(旋削)
CTFP% ○○○○□-○○N	E43	ホルダ(旋削)
CTFPR ○○CA○○	N15	ホルダ(カートリッジ)
CTGN% ○○○○□○○-ID○	S27	ホルダ(旋削)
CTGP% ○○○○□-○○N	E43	ホルダ(旋削)
CTJN% ○○○○□-○○	D26	ホルダ(旋削)
CTJN% ○○○○□-○○A	D36	ホルダ(旋削)
CTTP% ○○○○□-○○N	E43,P22	ホルダ(旋削)
CTUC% 00○○□16	S34	ボーリングバー
CTUN% ○○○○□-○○	D26	ホルダ(旋削)
CTUN% ○○○○□-○○A	D36,P20	ホルダ(旋削)
CVJN% ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
CVVNN ○○○○□○○-IX○	P30	ホルダ(旋削・廃止型番)
D		
DA ○○○○M-GM	K6,K7,K8	チップ(ドリル)
DC ○○○○M-SC	K18,K19,K20	チップ(ドリル)
DC-42	F67,P8	部品 シート
DC-44	D8,P8	部品 シート
DCET ○○○○○○(○)F%-JSF	B64	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)F%-USF	B62	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MF%-J	B64	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MF%-JSF	B64	チップ(旋削)

チップ材種

旋削チップ

CNCダイヤモンド

外径

スモールツール

内径

溝入れ

突切り

ねじ切り

ドリル

ソリッドエンドミル

ミーリング

ツリーング

イシヤシシ

部品

技術資料

S&Sシステム

索引

T

T5

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
DCET ○○○○○○(○)MF%-U	B62	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MF%-USF	B62	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)M%-F	B61	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)M%-FSF	B60	チップ(旋削)
DCET ○○○○○○(○)%L-FSF	B60	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○	B59	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○AH	B65	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○CF	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○CK	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)E%-J	B65	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○E%-U	B63	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)F%-J	B64	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)F%-U	B62	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)M	B59	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○M-CF	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○M-CK	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)ME%-J	B65	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○ME%-U	B63	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MF	B59	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MF-GF	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MF-GQ	B58	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-GF	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-GQ	B58	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-SK	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MF%-J	B64	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MF%-U	B63	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MP-CF	B57	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○MP-CK	B58	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)M%-F	B61	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○%-A3	B65	チップ(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)%L-F	B61	チップ(旋削)
DCGW ○○○○○○	B65	チップ(旋削)
DCLN%L ○○○○□-○○	D8	ホルダ(旋削)
DCMT ○○○○○○	B59,C25	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○GK	B58	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○GP	B58	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○HQ	B59	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○MQ	B60	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○NE	C25	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○PP	B58	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○%-NE	C25	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○SE	C25	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○XP	B59	チップ(旋削)
DCMT ○○○○○○XQ	B59	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○MEF	C15	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○S○○○○○MES	C15	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○S○○○○○MET	C15	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○S○○○○○SET	C15	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○T○○○○○ME	C15	チップ(旋削)
DCMW ○○○○○○T○○○○○SE	C15	チップ(旋削)
DCMX ○○○○○○WP	B58	チップ(旋削)
DD-42	F70,P8	部品 シート
DD-42-16	F70,P8	部品 シート
DD-43	D10,P8	部品 シート
DD-44	D10,P8	部品 シート
DDJN%L ○○○○□-○○○○	D10	ホルダ(旋削)
DDHN%L ○○○○□-○○○○	D10	ホルダ(旋削)
DMC ○○○	M109	エンドミル
DMC ○○○H	M111	エンドミル
DMC ○○○SX	M110	エンドミル
DMC ○○○SXT	M110	エンドミル
DMC ○○○SX-○○○	M110	エンドミル
DMC ○○○-S○○	M109	エンドミル
DN10	F67,F70,F73, F74,F77,P19	部品 ノズル
DN20	F67,F70,F73, F74,F77,P19	部品 ノズル
DNGA ○○○○○○ME4	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○MEF	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○	B99	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C9	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C9	チップ(旋削)

型番	ページ	品名
DNGA ○○○○○○T○○○○○	B99	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C8	チップ(旋削)
DNGA ○○○○○○T○○○○○SE	C9	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○AH	B27	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○FP-TK	B25	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○MFP-SK	B24	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○%L	B27	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○%-A3	B27	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○%-S	B27	チップ(旋削)
DNGG ○○○○○○TK	B25	チップ(旋削)
DNGM ○○○○○○S○○○○○BB○	C9	チップ(旋削)
DNGN ○○○○○○S○○○○○	B99	チップ(旋削)
DNGN ○○○○○○T○○○○○	B99	チップ(旋削)
DNGU ○○○○○○MER-U	B47	チップ(旋削)
DNGU ○○○○○○(○)MFR-F	B47	チップ(旋削)
DNGU ○○○○○○(○)MFR-U	B47	チップ(旋削)
DNGU ○○○○○○MF-SK	B47	チップ(旋削)
DNGU ○○○○○○MFP-SK	B47	チップ(旋削)
DNGX ○○○○○○T○○○○○	B99	チップ(旋削)
DNGX ○○○○○○T○○○○○DO	S12	チップ(旋削)
DNMA ○○○○○○	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○AH	B27	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○C	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○CJ	B22	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○CQ	B22	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○GC	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○GP	B21	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○GS	B22	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○GT	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○HQ	B21	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○HS	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MQ	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MS	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MU	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PG	B22	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PH	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PP	B21	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PQ	B21	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PS	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PT	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○TK	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○TN-V	B22	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XF	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XP	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XQ	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XS	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○ZS	B26	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○PX	B24	チップ(旋削)
DNMU ○○○○○○E-GK	B47	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)F%-USF	B66	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)MF%-USF	B66	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)M%-FSF	B66	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)%L-FSF	B66	チップ(旋削)
DR ○○-○○	M142	部品 ドライブリング
DR ○○-○○□	M142	部品 ドライブリング
DR ○○○○-○○○○	M143	部品 ドライブリング
DR ○○○○-○○○○□	M143	部品 ドライブリング
DR12CR-IN	K63	カートリッジ(ドリル)
DR12CR-OUT	K63	カートリッジ(ドリル)
DR20CR-IN	K63	カートリッジ(ドリル)
DR20CR-OUT	K63	カートリッジ(ドリル)
DS ○○○	K53	チップ(ドリル)
DS-42	F73,P8	部品 シート
DS-44	D12,P8	部品 シート
DSBN%L ○○○○□-○○	D12	ホルダ(旋削)
DT-7	G57,G58,K54,K56, K58,K60,M188,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバタイプ)
DT-8	K56,K58,K60,M134, M138,M166,M190,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバタイプ)
DT-9	K25	部品 トルクスレンチ (ドライバタイプ)

型 番	ページ	品 名
DT-10	K69,M45,M97,M134, M138,M166,M180,M181, M186,M188,M190,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DT-15	K25,K56,K58,K60, K62,M49,M101,M104, M105,M134,M138,M166, M180,M181,M190,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DT-20	K41,K43,K45,K46, K57,K58,K59,K60, K61,K62,K63, M97,M112,M166, M180,M181,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DT-25	K41,K43,K45, K46,K57,K59, K63,M181,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DT-32	D14,F74,P8	部品 シート
DT-42	F74,P8	部品 シート
DTGN% □○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
DTM-6	K40,K42,K44, K46,M72,M73, M134,M138,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DTM-7	K40,K42,K44, K46,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DTM-8	K40,K42,K44,K46, M62,M63,M64,M65, M80,M81,M83,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DTM-10	K40,K42,K44, K46,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DTM-15	K41,K42,K44,K46, M27,M63,M64, M65,M80,M81, M83,M91,P17	部品 トルクスレンチ (ドライバータイプ)
DTP-9	M158,M159, P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DTP-15	M34,M158, M159,P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DTP-20	M96,P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DTPM-8	M55,M56,M77,M78, M125,M177,P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DTPM-10	M175,M177, P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DTPM-15	M55,M56,M77, M78,M117,M119, M120,M170,M171, M175,M177,P17	部品 トルクスプラスレンチ (ドライバータイプ)
DV-33	D16,P8	部品 シート
DVLN% □○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
DVPN% □○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
DW-42	F77,P8	部品 シート
DW-44	D20,P8	部品 シート
DWLN% □○○○□-○○	D20	ホルダ(旋削)
DVVNN □○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
E		
E○○□- SCLC%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLC%○○-○○A	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLC%○○-○○A-○/○	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLC%○○-○○A	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLCR○○-○○AN○/○	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLP%○○-○○A	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%○○-○○A-○/○	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%○○-○○AN	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLPR○○-○○AN○/○	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDQC%○○-○○A	F44	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDQC%○○-○○A-○/○	F44	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDUC%○○-○○A	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDUC%○○-○○A-○/○	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDZC%○○-○○A	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%○○-○○A	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%○○-○○A-○/○	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%○○-○○AN	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLPR○○-○○AN○/○	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STUP%○○-○○	F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SVPBR○○-○○A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVPCR○○-○○A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVUBR○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVUCR○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUB%○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)

型 番	ページ	品 名
E○○□- SWUB%○○-○○A-○/○	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUB%○○-○○AN	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUBR○○-○○AN○/○	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUP%○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUP%○○-○○A-○/○	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
ENGN ○○○○○○S○○○○○	B99	チップ(旋削)
ENGN ○○○○○○T○○○○○	B99	チップ(旋削)
EZBR ○○○○○○-○○○NB	C21,C33,F17	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○F	F14	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○H	F14	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○H-LT	F15	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○ST-○○○F	F16	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○ST-○○○H	F16	EZバー(内径加工)
EZFG R ○○○○○○-○○○	G76	EZバー(端面溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○	G51	EZバー(小内径溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○S	G51	EZバー(小内径溝入れ)
EZTR ○○○○○○-○○-○○○	J24	EZバー(小内径ねじ切り)
EZH ○○○○○○(○)CT-○○○	F22,F23,F82	スリーブ
EZH ○○○○○○(○)HP-○○○	F24,F25,F82	スリーブ
EZH ○○○○○○(○)ST-○○○	F26,F27,F82	スリーブ
EZVBR ○○○○○○-○○○	F20	EZバー(内径・奥端面・微い加工)
F		
FDM- ○○○	K75	ファインマイクロドリル
FDM- ○○○M(1)	K73,K74	ファインマイクロドリル
FGG% □○○○-○○	G39	チップ(タキノール)
FH-2	P17	部品 六角レンチ(旗タイプ)
FH-2.5	P17	部品 六角レンチ(旗タイプ)
FMM ○○-○○	G105	チップ(タキノール)
FMN ○	G105	チップ(タキノール)
FS- ○○	K25	部品 ドリル固定ねじ (面取りアタッチメント)
FT-6	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-7	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-8	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-10	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-15	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FTK ○	G107	チップ(端面溝入れ)
FTS-15	F65	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FTP-5	K9,K10,K11,K12, K13,K14,K15,P17	部品 トルクスプラスレンチ (旗タイプ)
FTP-6	K9,K10,K11, K12,K13,K14, K15,M130,P17	部品 トルクスプラスレンチ (旗タイプ)
FTP-7	K9,K10,K11,K12, K13,K14,K15,P17	部品 トルクスプラスレンチ (旗タイプ)
G		
GA ○○	G47	チップ(溝入れ)
GB ○○%○○○	C30,G14	チップ(溝入れ)
GB ○○%○○○R	G14	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○	C20,C30,G6,G8	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○F	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○GM	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○MY	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○R	G8	チップ(溝入れ)
GBA ○○%○○○-○○○RF	G8	チップ(溝入れ)
GBF ○○%○○○-○○○	G16	チップ(溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○CM	G83	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○DM	G83	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GH	G83	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GM	G83	チップ(端面溝入れ)
GDFMS ○○○○N-○○○DM	G83	チップ(端面溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○GS	G23	チップ(溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○PG	H12	チップ(突切り)
GDG ○○○○R-○○○PG-○○○D	H12	チップ(突切り)
GDGS ○○○○N-○○○NB	C20,C31,G24	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GM	G23	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GMI	G67	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GL	G23	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○PF	H12	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○PH	G23,H13	チップ(溝入れ・突切り)
GDM ○○○○N-○○○PM	H13	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○PQ	H12	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○R-CM	G23,G67	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○%-○○○PF-○○○D	H12	チップ(突切り)

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
GDM ○○○○R-○○○PM-○D	H13	チップ(突切り)
GDM ○○○○R-○○○PQ-○OD	H12	チップ(突切り)
GDMS ○○○○N-○○○GM	G23	チップ(溝入れ)
GDMS ○○○○N-○○○PH	G23,H13	チップ(溝入れ・突切り)
GDMS ○○○○N-○○○PM	H13	チップ(突切り)
GDMS ○○○○R-○○○PM-○D	H13	チップ(突切り)
GE% ○○○-○○○□	G55,G56	チップ(溝入れ)
GER ○○○-○○○□□	G55,G56	チップ(溝入れ)
GFV% ○○○○□-○○○(○)□	G98	ホルダ(溝入れ)
GFVS% ○○○○□-○○AA	G96,P25	ホルダ(溝入れ)
GFVS% ○○○○□-H□	G100	ホルダ(溝入れ)
GFVS% ○○○○□-○○○(○)□	G100,G101	ホルダ(溝入れ)
GFVT% ○○○○□-○○AA	G96,P25	ホルダ(溝入れ)
GFVT% ○○○○□-○○○(○)□	G100,G101	ホルダ(溝入れ)
GFVT% ○○○○□-H□	G100	ホルダ(溝入れ)
GH ○○○○(○)-○○	B107,G47,G69	チップ(溝入れ)
GHU ○○-○○	G47,G69	チップ(溝入れ)
GIA ○○	G71	チップ(溝入れ)
GIVF% ○○○○B-○○○□	G108	ホルダ(溝入れ)
GIV% ○○○○-○□(□)	G63	ホルダ(溝入れ)
GIV% ○○○○-○□E	G63	ホルダ(溝入れ)
GIV% ○○○○-○□W	G63	ホルダ(溝入れ)
GMG ○○○○-○○○MG	G38,G70,G106	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○MS	G38	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○R	G38	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○RU	G38	チップ(タキノール)
GMGA ○○○○-○○○R	G39,G70,G106	チップ(タキノール)
GMM 3014-04	G39	チップ(タキノール)
GMM 3014-15R	G39	チップ(タキノール)
GMM 3014-15RU	G39	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-MT	G40,H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-NB	G40,H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%-MT-15D	G40,H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%-TK-8D	G40,H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%-TMR-6D	H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-TK	G40,H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-TMR	H20	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○MS	G38	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○MW	G38,G70,G106	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○R	G38	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○V	G68	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○VR	G68	チップ(タキノール)
GMN ○(○)	C20,C30,G40,G41,H20	チップ(タキノール)
GMN ○-TK	G40,H20	チップ(タキノール)
GM% ○-TK-8D	G40,H20	チップ(タキノール)
GM% ○(○)-○(○)D	G40,H20	チップ(タキノール)
GMGW ○○○○-○○R	C31,G48	チップ(タキノール)
GMGW ○○○○-○○R-HR	C31,G48	チップ(タキノール)
GOMT ○○○○○○ER-D	M19	チップ(ミーリング)
GP-1	K56,K58,K60,P19	部品 プラグ
GP-2	K56,K57,K58,K59,K60,K61,K62,P19	部品 プラグ
GS-50	G20,G44,G65,G67,G68,J22,J23,P2	部品 ねじ
GS-50S	P2	部品 ねじ
GS-4090T%W	P2	部品 ねじ
GV% ○○○-○○○□(□)	C30,G61,M197	チップ(溝入れ)
GVF% ○○○-○○○AA	G97	チップ(溝入れ)
GVF% ○○○-○○○□	C30,G103,M198	チップ(溝入れ)
GVF% ○○○-○○○□R	G103	チップ(溝入れ)
H		
HA○○ PCLN%12-○○	F63	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ PDUN%15-○○	F64	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ PTFN%16-○○	F64	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ SCLC%09-○○	F65	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ SDUC%11-○○	F65	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HF16X40HA	M192,M193,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF16X40S	P2,S4,S6,S7,S8	部品 ねじ
HF20X53H	M64,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF20X53HA	M192,M193,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF24X60H	M64,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF24X60HA	M192,M193,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH3X6	F85,P2	部品 ねじ

型番	ページ	品名
HH3X12	D32,D33,D34,D35,D36,F85,P2	部品 ねじ
HH4X12	G101,K63,P3	部品 ねじ
HH4X16	M44,P2	部品 ねじ
HH5X15	G71,P2	部品 ねじ
HH5X16	D23,G29,G30,G42,G43,G44,G45,G90,H14,H16,H22,H23,P2	部品 ねじ
HH5X20	F66,G104,G105,P2	部品 ねじ
HH5X25	G30,G42,G43,G44,G45,G104,G105,H16,H22,H23,H27,P2	部品 ねじ
HH5X30	F66,P2	部品 ねじ
HH6X12	K63,P2	部品 ねじ
HH6X16	N14,N15,N16,P2	部品 ねじ
HH6X16A	M193,P2	部品 ねじ
HH6X18A	M193,P2	部品 ねじ
HH6X20	F66,G47,G70,N15,N16,P2	部品 ねじ
HH6X25	G30,G42,G46,G48,G69,G106,H22,P2	部品 ねじ
HH6X30	F66,H27,P2	部品 ねじ
HH8X25	M34,M55,M78,M81,M175,N14,P3	部品 ねじ
HH8X25H	M64,M73,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH8X30	N14	部品 ねじ
HH8X35	P3	部品 ねじ
HH8X40	P3	部品 ねじ
HH8X50	P3	部品 ねじ
HH8X55	P3	部品 ねじ
HH8X65	P3	部品 ねじ
HH8X70	P3	部品 ねじ
HH8X80	P3	部品 ねじ
HH8X85	P3	部品 ねじ
HH8X100	P3	部品 ねじ
HH8X110	P3	部品 ねじ
HH10X25	M181,P3	部品 ねじ
HH10X30	M27,M55,M78,M81,M91,M117,M170,M175,P3	部品 ねじ
HH10X30H	M64,M73,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH10X30M	M34,P3	部品 ねじ
HH10X30S	M34,M38,M40,M96,P3	部品 ねじ
HH10X35	M147,P3	部品 ねじ
HH10X35HK	M192,M193,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH10X40	M81,P3	部品 ねじ
HH12X25	P3	部品 ねじ
HH12X35	M27,M32,M48,M49,M55,M78,M81,M82,M83,M91,M101,M104,M117,M147,M158,M159,M170,M175,M181,P3	部品 ねじ
HH12X35H	M64,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH12X35HK	M192,M193,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH12X35M	M34,M38,M40,M96,P3	部品 ねじ
HH12X40	M82,M83,M104,P3	部品 ねじ
HH12X55	P3	部品 ねじ
HH12X65	P3	部品 ねじ
HH12X80	P3	部品 ねじ
HH12X85	P3	部品 ねじ
HH12X100	P3	部品 ねじ
HH12X110	P3	部品 ねじ
HH12X120	P3	部品 ねじ
HH12X130	P3	部品 ねじ
HH12X140	P3	部品 ねじ
HH12X150	P3	部品 ねじ
HH16X35	M158,M159,P3	部品 ねじ
HH16X40	M32,M82,M83,M117,P3	部品 ねじ
HH16X45	M78,M81,M101,M104,P3	部品 ねじ
HH16X52H	M64,P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH16X65	P3	部品 ねじ
HH16X90	P3	部品 ねじ
HH16X110	P3	部品 ねじ
HH16X130	P3	部品 ねじ

型 番	ページ	品 名
K		
KFMS% 〇〇〇〇□〇(〇)(〇)-8	G106	ホルダ(タキノール)
KFMS% 〇〇〇〇□〇(〇)(〇)-〇	G104,G105	ホルダ(タキノール)
KFTB% 〇〇〇〇(〇)-〇S	G107	ブレード(溝入れ)
KGA% 〇〇〇〇□-〇	G47	ホルダ(溝入れ)
KGB% 〇〇〇〇□-〇〇	G15	ホルダ(溝入れ)
KGB% 〇〇〇〇□22-〇〇	G15	ホルダ(溝入れ)
KGBA% 〇〇〇〇□-〇〇	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBA% 〇〇〇〇□22-〇〇	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBA% 〇〇〇〇□22-〇〇T5	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% 〇〇〇〇□-〇〇	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% 〇〇〇〇□22-〇〇	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% 〇〇〇〇□22-〇〇T5	G13	ホルダ(溝入れ)
KGBF% 〇〇〇〇□□-〇〇F	G17	ホルダ(溝入れ)
KGBS% 〇〇〇〇□-〇〇	G15	ホルダ(溝入れ)
KGBS% 〇〇〇〇□22-〇〇	G15	ホルダ(溝入れ)
KGDF% -〇〇(〇)-〇□-C	G86,G87,G88,G89, G91,G92,G93	ブレード(端面溝入れ)
KGDF% 〇〇〇〇X〇〇(〇)-〇□S	G86,G87,G88,G89	ホルダ(端面溝入れ)
KGDF% 〇〇〇〇□〇〇(〇)-〇B-Z	G90	ホルダ(端面溝入れ)
KGD% 〇〇〇〇□-〇	G67	ホルダ(タキノール)
KGD% 〇T〇〇-C	G31,G32,G33,H17	ブレード(溝入れ・突切り)
KGD% 〇〇〇〇-C	G31,G33,G86,G87, G88,G89,H17	ホルダ本体(溝入れ・突切り)
KGD% 〇〇〇〇□(□)-〇(〇)T〇〇	G30,H16	ホルダ(溝入れ・突切り)
KGD% 〇〇〇〇□(□)-〇(〇)	G29,H14	ホルダ(溝入れ・突切り)
KGD% 〇〇〇〇□□-〇(〇)D〇〇	G29,H14	ホルダ(溝入れ・突切り)
KGD% 〇〇〇〇X-〇T〇〇S	G31,H17	ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDS% 〇〇〇〇-C	G32,G33,G91,G92	ホルダ(溝入れ)
KGDS% 〇〇〇〇JX-〇(〇)B	H15	ホルダ(突切り)
KGDS% 〇〇〇〇X-〇T〇〇S	G32	ホルダ(溝入れ)
KGH% 〇〇〇〇□-〇(〇)	G46	ホルダ(溝入れ)
KGHS% 〇〇〇〇□-〇	G46,P25	ホルダ(溝入れ)
KGIAR 〇〇H	G71	ホルダ(溝入れ・ホルダ本体)
KGIAR 〇〇〇〇B-〇	G71	ホルダ(溝入れ)
KGM% 〇〇〇〇□-〇	G42,H22,P25	ホルダ(タキノール)
KGM% 〇〇〇〇□-〇T〇〇	G43,H23	ホルダ(タキノール)
KGM% 〇〇〇〇□-〇(〇)-〇〇(〇)	G42,G116, H22,H30,P25	ホルダ(タキノール)
KGM% 〇〇〇〇□□-〇(〇)	G42,H22	ホルダ(タキノール)
KGMM% 〇〇〇〇□-〇	G44	ホルダ(タキノール)
KGMS% 〇〇〇〇□-〇	G44	ホルダ(タキノール)
KGMU% 〇〇〇〇□	G45	ホルダ(タキノール)
KGMW% 〇〇〇〇□-〇	G48	ホルダ(タキノール)
KIGBA% 〇〇〇〇-〇〇	G64	ホルダ(溝入れ)
KIGHR 〇〇〇〇B-〇	G69	ホルダ(溝入れ)
KIGM% 〇〇〇〇B-〇	G70	ホルダ(タキノール)
KIGM% 〇〇〇〇B-〇V	G68	ホルダ(タキノール)
KIGMUR 〇〇〇〇B-〇	G70	ホルダ(タキノール)
KITG% 〇〇〇〇T-〇〇	G65,J23	ホルダ(溝入れ・ねじ切り)
KN91% 44-〇	P25	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KNMX 〇〇〇〇〇〇%-1	B28	チップ(旋削)
KPS-42	E42,F60,P8	部品 シート
KPT-32	E43,F61,P8	部品 シート
KPT-42	M95,P8	部品 シート
KTG% 〇〇〇〇□-〇〇	G20	ホルダ(溝入れ)
KTG% 〇〇〇〇□22-〇〇	G20	ホルダ(溝入れ)
KTGF% 〇〇〇〇□-〇〇□	G18,G116	ホルダ(溝入れ)
KTGF% 〇〇〇〇□(□)-〇〇F	G18,P25	ホルダ(溝入れ)
KTKB 〇〇-〇S	H26	ブレード(ツッキール)
KTKB 〇〇-〇SS	H26	ブレード(ツッキール)
KTKB% 〇〇-〇S	H26	ブレード(ツッキール)
KTKE% 〇〇〇〇□(□)-〇〇	E12,E48,H8, H30,J18,P20	ホルダ (あとびき・突切り・ねじ切り)
KTKFS% 〇〇〇〇□-〇〇□	H10	ホルダ(突切り)
KTKH% 〇〇〇〇□-〇S	H28,P25	ホルダ(ツッキール)
KTKH% 〇〇〇〇□-〇T〇〇S	H28	ホルダ(ツッキール)
KTKH% 〇〇〇〇□-〇(〇)-〇〇〇B	H30,P25	ホルダ(ツッキール)
KTKH% 〇〇〇〇□-〇-〇〇〇S	H30	ホルダ(ツッキール)
KTKTB 〇〇-〇〇	H27	ブロック(ツッキール)
KTKTBF 〇〇-〇〇	H27	ブロック(ツッキール)
KTN% 〇〇〇〇□(□)-〇〇	J16	ホルダ(ねじ切り)
KTNSR 〇〇〇〇□-〇〇	J16	ホルダ(ねじ切り)
KTT% 〇〇〇〇□-〇〇	J22	ホルダ(ねじ切り)
KTTXR 〇〇〇〇□(□)-〇〇F	J20,P25	ホルダ(ねじ切り)
KVN-32	D18,P8	部品 シート

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
L		
LC-4K	F63,P9	部品 シート
LC-32N	D8,F68,P9	部品 シート
LC-42N	D8,E40,N5,P9	部品 シート
LC-42N-20	D8,P9	部品 シート
LC-42N ⁹ /L	F68,P9	部品 シート
LC-42N ⁹ /L-20	P9	部品 シート
LC-53N	D8,P9	部品 シート
LCP025097	F22	部品 位置決めピン
LCP025140	F24	部品 位置決めピン
LD-4K	F64,P9	部品 シート
LD-4K43	F64,P9	部品 シート
LD-32N	D11,F69,P9	部品 シート
LD-42	D11,F72,N5,N6,P9	部品 シート
LD-42-20	D11,F72,N5,N6,P9	部品 シート
LD-43	D11,P9	部品 シート
LD-43-20	D11,P9	部品 シート
LGBA-16 ⁹ /S	G13,G64,N9,P14	部品 クランプセット
LGBA-22 ⁹ /S	G13,G64,N9,P14	部品 クランプセット
LL-03N	D14,N14,P7	部品 レバーロックピン
LL-03SN	F68,F75,F76,P7	部品 レバーロックピン
LL-03TN	D14,F75,P7	部品 レバーロックピン
LL-05C	D19,P7	部品 レバーロックピン
LL-1CN	D19,D37,P7	部品 レバーロックピン
LL-1DN	D11,F69,P7	部品 レバーロックピン
LL-1K	F64,P7	部品 レバーロックピン
LL-1N	D8,D12,D13,D14,D19,D20,E41,F68,F75,F76,N6,N14,P7	部品 レバーロックピン
LL-2C	D37,P7	部品 レバーロックピン
LL-2K	F63,P7	部品 レバーロックピン
LL-2N	D8,D12,D13,D14,D19,D20,E40,F68,F78,N5,N7,N14,P7	部品 レバーロックピン
LL-3K	F64,P7	部品 レバーロックピン
LL-3N	D11,F72,N5,N6,P7	部品 レバーロックピン
LL-4	D11,P7	部品 レバーロックピン
LL-5N	D8,P7	部品 レバーロックピン
LNEU ○○○○-○○(-○)	M148	チップ(ミーリング)
LNEU ○○○○-○○S(-○)	M148	チップ(ミーリング)
LOF07R	M36	部品 ロケータ
LOGU ○○○○○○ER-GM	M13	チップ(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-GH	M13	チップ(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-GM	M13	チップ(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-SM	M13	チップ(ミーリング)
LPGT ○○○○○○ER-GM	M13	チップ(ミーリング)
LP-2S	D18,P7	部品 ロックピン
LP-6S	D18,P7	部品 ロックピン
LPA-11	E17,E18,E19,P7	部品 アンカーピン
LPA-13	E17,E18,E19,P7	部品 アンカーピン
LPA-17	E17,E18,E19,P7	部品 アンカーピン
LPF-11	E22,E24,E30,P7	部品 アンカーピン
LPF-13	E22,E24,P7	部品 アンカーピン
LPF-17	E22,E24,P7	部品 アンカーピン
LPF-1113	E30,P7	部品 アンカーピン
LPF-1117	E30,P7	部品 アンカーピン
LR-10C	D19,P9	部品 シート
LR-12C	D19,D37,P9	部品 シート
LR-16C	D37,P9	部品 シート
LR-80	D19,P9	部品 シート
LR-81	D19,P9	部品 シート
LS-03N	D14,N14,P4	部品 ロックスクリュー
LS-03SN	D14,F68,F75,F76,P4	部品 ロックスクリュー
LS-05	D19,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1N	D8,D11,D12,D13,D14,D19,D20,D37,E41,F75,N6,N14,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1P	F64,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1SN	F68,F69,F76,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1T	D37,P4	部品 ロックスクリュー

型 番	ページ	品 名
LS-2N	D8,D11,D12,D13,D14,D19,D20,E40,F68,F72,F78,N5,N6,N7,N14,P4	部品 ロックスクリュー
LS-2P	F63,P4	部品 ロックスクリュー
LS-3	D11,P4	部品 ロックスクリュー
LS-3P	F64,P4	部品 ロックスクリュー
LS-4N	D8,P4	部品 ロックスクリュー
LS-11	D18,P4	部品 ロックスクリュー
LS-15	D18,P4	部品 ロックスクリュー
LS-32	D12,D13,P9	部品 シート
LS-42	D12,D13,N14,P9	部品 シート
LSD-445R	P12	部品 ロケータ
LSE-445R	P12	部品 ロケータ
LSE-445SR	M40	部品 ロケータ
LSO-445R	M44,P12	部品 ロケータ
LSP-1	D8,D11,D12,D13,D14,D19,D20,D37,E41,F68,F69,F75,F76,N6,N14,P7	部品 シムピン
LSP-2	D8,D11,D12,D13,D14,D19,D20,D37,E40,F68,F72,F78,N5,N6,N7,N14,P7	部品 シムピン
LSP-2K	F64,P7	部品 シムピン
LSP-3	D8,P7	部品 シムピン
LSP-3K	F63,F64,P7	部品 シムピン
LSP-415R	P12	部品 ロケータ
LT-3K	F64,P9	部品 シート
LT-32N	D14,E41,F75,N6,N14,P9	部品 シート
LT-32N-20	D14,E41,F75,N6,P9	部品 シート
LT-42N	D14,N14,P9	部品 シート
LT-42N-20	D14,P9	部品 シート
LTE-490R	P12	部品 ロケータ
LTE-490SR	M94	部品 ロケータ
LTK-5	G107,H28,P18	部品 取外しレンチ
LTP-10	F64,P17	部品 L型レンチ(トルクスプラス)
LTP-15	F63,F64,P17	部品 L型レンチ(トルクスプラス)
LTW-8SS	E39,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-10S	E12,F30,F33,F34,F35,G80,G81,H8,H10,J18,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-10SS	E38,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-15S	G29,G42,H14,H15,H22,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-20	E23,F62,G29,G42,G43,G44,G67,G68,H14,H16,H22,H23,M186,P17,S16,S17,S19,S20,S22,S23,S24,S28,S29,S30,S31	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-25	G31,G32,G33,G84,G88,G89,H17,P17,S16,S17,S19,S20,S22,S23,S24,S27,S28,S29,S30,S31	部品 L型レンチ(トルクス)
LW-1.5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-2	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-2.5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-3	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-4	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-4.5	M96,P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-6	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-8	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-10	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-14	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-17	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-19	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-32N	D20,F76,P9	部品 シート
LW-42N	D20,N7,P9	部品 シート
LW-42N ⁹ /L	F78,P9	部品 シート

型 番	ページ	品 名
M		
M3X 8	D22,D23,D25,D26, D27,D28,D29,D30, D31,D33,D34,D35, F79,F80,P4	部品 ねじ
M3X12	D22,D25,D26, D27,D33,D34, D35,F79,P4	部品 ねじ
M4X10	D22,D25,D27, D30,D31,P4	部品 ねじ
MAP-1806	M49	部品 ロケータ
MAP-1806M	M101	部品 ロケータ
MAP-1806S	M101	部品 ロケータ
MAP-2506	M104,M105,P12	部品 シート
MCSE ○○○	M186	エンドミル(面取り)
MCSE ○○○-○○D	M186	エンドミル(面取り)
MEA ○○-S○○(-○○○)	P26	エンドミル(MEA・廃止型番)
MEAL ○○-S○○	M112	エンドミル(アルミ加工用)
MEB ○○-S○○	P26	エンドミル(MEB・廃止型番)
MEC ○○-M○○-○○(T)-○T	M65	モジュラーヘッド(MEC)
MEC ○○-S○○-○○	M62,M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○T	M62	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○	M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○○-○	M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○T	M62	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○T-○	M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○-W○○-○○○	M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○-W○○-○○○-○H	M63	エンドミル(MEC)
MEC ○○○R-○○-○□-M	M64	フェースミル(MEC)
MEC ○○○R-○○-○(○)(□)□	M64	フェースミル(MEC)
MECH ○○○-S○○-○○-○-○T	M80	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R-○○-○-○T	M81	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R-○○-○-○T-M	M81	シェルミル(MECH)
MECH ○○○R○○-○-○T-BT○○	M81	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○-○T-BT○○-A	M82,M83	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○-○T-BT○○SA	M82,M83	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○-○T-F	M82,M83	エンドミル(MECH)
MECX ○○-S○○-○○-○T	M72	エンドミル(MECX)
MECX ○○-S○○-○○○-○○-○T	M72	エンドミル(MECX)
MECX ○○○R-○○-○(○)T-M	M73	フェースミル(MECX)
MEF ○○-S○○	M188	エンドミル(座ぐり)
METS ○○-S○○	M190	エンドミル(スロット)
METS ○○-S○○-H	M190	エンドミル(スロット)
MEW ○○-M○○-○○-○T	M56	モジュラーヘッド(MEW)
MEW ○○-S○○-○○-○T	M54	エンドミル(MEW)
MEW ○○-S○○-○○-○○○-○T	M54	エンドミル(MEW)
MEW ○○-W○○-○○-○T	M54	エンドミル(MEW)
MEW ○○○R-○○-○T-(M)	M55	フェースミル(MEW)
MEWH ○○○R-○○-○-○T-M	M78	シェルミル(MEWH)
MEWH ○○○-S○○-○○-○-○T	M77	エンドミル(MEWH)
MEWH ○○○-W○○-○○-○-○T	M77	エンドミル(MEWH)
MEY ○○-S○○	M134	エンドミル(3次元エンドミル)
MEY ○○-S○○-○○○	M134	エンドミル(3次元エンドミル)
MEY ○○-S○○-○○○H	M134	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○G	M138	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○-○○○G	M138	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○-○○○HG	M138	エンドミル(3次元エンドミル)
MF.0S4-SN	S9	部品 カートリッジ(仕上げ用)
MF.0Z4-SN	S9	部品 カートリッジ(仕上げ用)
MF.75F4-SN	S9	部品 カートリッジ(荒用)
MF.88F4-SN	S9	部品 カートリッジ(荒用)
MFH ○○-M○○-○○-○T	M120,M125	モジュラーヘッド(MFH)
MFH ○○-S○○-○○-○T	M118,M119, M124,M130	エンドミル(MFH)
MFH ○○-S○○-○○-○T-○○○	M118,M124	エンドミル(MFH)
MFH ○○-W○○-○○-○T	M118,M124,M130	エンドミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-○T	M116	フェースミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-○T-M	M116	フェースミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-○T-○○M	M116	フェースミル(MFH)
MFK ○○○R-○○-○(○)T	M32	フェースミル(MFK)
MFK ○○○R-○○-○(○)T-M	M32	フェースミル(MFK)
MFPN-45	M27,P9	部品 シート
MFPN ○○○○○R-○(○)T	M26	フェースミル(MFPN)
MFPN ○○○○○R-○(○)T-M	M26	フェースミル(MFPN)
MFPN ○○○○○R-S32-○T	M27	エンドミル(MFPN)
MFS ○○○-○○-88M4-IN	S9	フェースミル

型 番	ページ	品 名
MFWN-90	M91,P9	部品 シート
MFWN ○○○○○R-○(○)T	M90	フェースミル(MFWN)
MFWN ○○○○○R-○(○)T-M	M90	フェースミル(MFWN)
MFWN ○○○○○R-S○○-○T	M91	フェースミル(MFWN)
MGI ○○○○-1□(□)	M196	エンドミル(M/C用溝入れ)
MHD ○○-○RF	P28	ヘリカルラジアスエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-A	P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-SA	P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-F	P27,P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-A	P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-SA	P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-○RSA	P28	ヘリカルラジアスエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-A(-○○○)	P27,P28	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-B	P27	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-S○○-C	P27	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-SA	P27	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-SB	P27	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MOF ○○○○○R-○○-○(○)T	M34	フェースミル
MOF ○○○○○R-○○-○(○)T-M	M34	フェースミル
MOFX ○○○○○R-○○-○(○)T-SF	M36	フェースミル
MOFX ○○○○○R-○○-○(○)T-MSF	M36	フェースミル
MP-1	M27,M49,M55,M56, M65,M77,M78, M80,M81,M83, M91,M101,M104, M105,M117,M119, M120,M125,M130, M134,M147,M158, M159,M166,M170, M171,M175,M177	部品 焼付き防止剤
MRF ○○-S○○	M166	ボールエンドミル(マジックボール)
MRF ○○-S○○-○○○	M166	ボールエンドミル(マジックボール)
MRFW ○○-S○○	M166	ボールエンドミル(マジックボール)
MRFW ○○-S○○-○○○	M166	ボールエンドミル(マジックボール)
MRP ○○○R-○○	M181,P27	フェースミル(ラジアスミル)
MRP ○○○R-○○-○T	M181,P27	フェースミル(ラジアスミル)
MRP ○○○-S○○-○○	M180	エンドミル(ラジアスミル)
MRP ○○○-S○○-○○-○T	M180	エンドミル(ラジアスミル)
MRP ○○○-S○○-○○-○T-○○○	M180	エンドミル(ラジアスミル)
MRP ○○○-S○○-○○-○○○	M180	エンドミル(ラジアスミル)
MRW ○○-S○○-○○-○T	M171	エンドミル(ラジアスミル)
MRW ○○-S○○-○○-○T-○○○	M171	エンドミル(ラジアスミル)
MRW ○○-W○○-○○-○T	M171	エンドミル(ラジアスミル)
MRW ○○○R-○○-○(○)T	M170	フェースミル(ラジアスミル)
MRW ○○○R-○○-○(○)T-M	M170	フェースミル(ラジアスミル)
MRX ○○-M○○-○○-○T	M177	モジュラーヘッド(MRX)
MRX ○○-S○○-○○-○T	M176	エンドミル(ラジアスミル)
MRX ○○-S○○-○○-○T-○○○	M176	エンドミル(ラジアスミル)
MRX ○○-W○○-○○-○T	M176	エンドミル(ラジアスミル)
MRX ○○○R-○○-○T	M175	フェースミル(ラジアスミル)
MRX ○○○R-○○-○T-M	M175	フェースミル(ラジアスミル)
MSD-42	M43,P9	部品 シート
MSD 45○○	M43	フェースミル(柄付き)
MSD 45○○-32	M43	フェースミル(柄付き)
MSD 45○○(○)R	P26	フェースミル(廃止型番)
MSE 15○○	M51	フェースミル(柄付き)
MSE 15○○-32	M51	フェースミル(柄付き)
MSE-4215	M51,P9	部品 シート
MSE-4245	M39,P9	部品 シート
MSE-4245S	M38,P9	部品 シート
MSE 45○○	M39	フェースミル(柄付き)
MSE 45○○-32	M39	フェースミル(柄付き)
MSE 45○○○R-○(○)T	M38	フェースミル
MSE 45○○○R-○(○)T-M	M38	フェースミル
MSE 45○○○R-○T-M-SF	M40	フェースミル
MSE 45○○○R-○T-SF	M40	フェースミル
MS-FRW1	M142,M143	部品 レンチ(MSTA用)
MSO 45○○-S	M44	フェースミル(柄付き)
MSO 45○○-S32-09	M45	フェースミル(柄付き)
MSO 45○○○R	M44	フェースミル
MSO 45○○○R-09	P26	フェースミル(廃止型番)
MSO 90○○-S32-○○	M97	フェースミル(柄付き)
MSO 90○○○R-○○	P26	フェースミル(廃止型番)
MSO 90○○○R-○○-○(○)T	M96	フェースミル
MSO 90○○○R-○○-○(○)T-M	M96	フェースミル
MSO-4T245	M44,P10	部品 シート
MSO-5200	M96,P10	部品 シート

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
MSP 15○○	M51	フェースミル(柄付き)
MSP 15○○(○)R	P26	フェースミル(廃止型番)
MSP-42	M51,P10	部品 シート
MSR ○○○R-○	M104	フェースミル
MSR ○○○R-○M	M104	フェースミル
MSR ○○○R-○-31.75	M104	フェースミル
MSR ○○○R-BT50-○	M105	BT50アーバー体型
MSRS 15○○○R-○(○)□	M48	フェースミル
MSRS 15○○○R-○(○)□-M	M48	フェースミル
MSRS 90○○○R-○-○(○)□	M100	フェースミル
MSRS 90○○○R-○-○(○)□-M	M100	フェースミル
MSTA ○○(○)□○○-○(○)T	M142	スロットミル
MSTA ○○□○○○-○(○)T	M143	スロットミル
MSTB ○○(○)□□○○○-○T	M146,M147	スロットミル
MSTB ○○○○□□○○○-○T	M146	スロットミル
MSTC ○○○□□○○○-○○○-○○	M152,M154,M156	スロットミル
MSTC ○○○□□○○○-○○○-○(○)T	M152,M153,M154, M155,M156,M157	スロットミル
MT- ○	K25	部品 ねじ(チップ取付ねじ)
MTE-42	M95,P10	部品 シート
MTE 90○○	M95	フェースミル(柄付き)
MTE 90○○-32	M95	フェースミル(柄付き)
MTE 90○○(○)R	P26	フェースミル(廃止型番)
MTE 90○○○R-○T-SF	M94,P26	フェースミル
MTES ○○○	M113	エンドミル
MTP 90○○	M95	フェースミル(柄付き)
MTPS ○○○	M113	エンドミル
MVG ○○○○	M198,P28	エンドミル (M/C用リング溝入れ)
MVLN% ○○○○□-○○	D17	ホルダ(旋削)
MVN-32	D17,P10	部品 シート
MVVNN ○○○○□-○○	D17	ホルダ(旋削)

N

NDCT ○○○○○○FR	M20	チップ(ミーリング)
NDCT ○○○○○○TR	M20	チップ(ミーリング)
NDCT ○○○○○○TRX	M20	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○○FRX	C35,M20,M25	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○○FRX-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○○TR	M20	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○○TRX	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○○ER-NO	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○○ER-T	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○○ER-SP	M20	チップ(ミーリング)
NDMT ○○○○○○ER-D	M20	チップ(ミーリング)
NDMT ○○○○○○ER-DH	M20	チップ(ミーリング)
NEMT ○○○○○○ER-D	M20	チップ(ミーリング)
NEMT ○○○○○○ER-DH	M20	チップ(ミーリング)

O

OFMR ○○○○○○EN-GT	M21	チップ(ミーリング)
OFMR ○○○○○○EN-SH	M21	チップ(ミーリング)
OFMT ○○○○○○EN-GT	M21	チップ(ミーリング)
OFMT ○○○○○○E□-SH	M21	チップ(ミーリング)

P

P-03	D14,N14,P7	部品 シムピン
P-03S	D14,F68,F75, F76,P7	部品 シムピン
PC-1	D8,D11,D12,D13, D14,D19,D20,D37, E41,F68,F69,F75, F76,N6,N14,P19	部品 ポンチ
PC-2	D8,D11,D12, D13,D14,D19, D20,D37,E40, F68,F72,F78,N5, N6,N7,N14,P19	部品 ポンチ
PC-2K	F63,F64	部品 ポンチ
PCLN% ○○○○□-○○	D8	ホルダ(旋削)
PCLNR ○○○○□□-○○FF	E40	ホルダ(自動盤用ネガホルダ)
PDK- ○○○-○○SN1288R-A□	S6	フェースミル
PD-42	F72,P10	部品 シート
PDHN% ○○○○□-○○	D11	ホルダ(旋削)
PDJN% ○○○○□-○○	D11	ホルダ(旋削)
PDJN% ○○○○□-○○U	D11	ホルダ(旋削)
PEK- ○○○-○○SN1288R-A□	S7	フェースミル

PFK- ○○○-○○SN1288R-A□	S8	フェースミル
PH ○○○○-○○	F84	スリーブ(チップバー用)
PNEA ○○○○XNTN-T01020	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNEN-GL	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNER-W	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNTR-T00515	M14	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANEL-GL	M15	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-GL	M15	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-W	M15	チップ(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GH	M14	チップ(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GM	M14	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GH	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANEL-GM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-SM	M15	チップ(ミーリング)
PP-4	F72,P7	部品 偏芯ピン
PRGC% ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
PRGC% ○○○○□-○○BE	D37,P20	ホルダ(旋削)
PRGC% ○○○○□-○○BF	D37,P20	ホルダ(旋削)
PRGN% ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
PRXC% ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
PSB% ○○○○-○○NBS	C21,C34,F37	チップバー(内径加工)
PSB% ○○○○-○○S	F37	チップバー(内径加工)
PSBN% ○○○○□-○○	D12	ホルダ(旋削)
PSBT% ○○○○-○○S	F37	チップバー(内径加工)
PSDNN ○○○○□-○○	D13	ホルダ(旋削)
PSFG% ○○○○-○○S	G79	チップバー(溝入れ)
PSG% ○○○○-○○S	G54	チップバー(溝入れ)
PSH ○○○○(○)-○○(○)	P22	スリーブ (2コーナチップバー用・廃止型番)
PSKNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PSKN% ○○○○□-○○	D12	ホルダ(旋削)
PSSNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PSSN% ○○○○□-○○	D13	ホルダ(旋削)
PSTR ○○○○-○○S	J30	チップバー(ねじ切り)
PSYNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PTFNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PTFN% ○○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
PTGNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PTGN% ○○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
PTLNR ○○○○□□-○○FF	E41	ホルダ(自動盤用ネガホルダ)
PTTNR ○○CA○○	N14	ホルダ(カートリッジ)
PVLN% ○○○○□-○○Q	D18	ホルダ(旋削)
PVPN% ○○○○□-○○Q	D18	ホルダ(旋削)
PVVNN ○○○○□-○○Q	D18	ホルダ(旋削)
PWLN% ○○○○□-○○	D20	ホルダ(旋削)

R

RBG ○○K○○○○○	B106	チップ(旋削)
RCGX ○○○○M0-AQ	B68	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○E○○○	B106	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○P○○○○○	B106	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○S○○○○○	B106	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○T○○○○○	B106	チップ(旋削)
RCMT ○○○○M0-BB	B95	チップ(旋削)
RCMX ○○○○M0	B68	チップ(旋削)
RDFG ○○FR	M21	チップ(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)
RDHX ○○○○M0T	M21	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0EN-GH	M16	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0-H	M21	チップ(ミーリング)
RNGN ○○○○○○E○○○	B100	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○K○○○○○	B100	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○S○○○○○	B100	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○T○○○○○	B100	チップ(旋削)
RNMG ○○○○○○	B28	チップ(旋削)
RNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
ROMU ○○○○M0ER-GH	M16	チップ(ミーリング)
ROMU ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
ROMU ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)
RPGN ○○○○○○E○○○	B105	チップ(旋削)
RPGN ○○○○○○T○○○○○	B105	チップ(旋削)
RPGT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RPGT ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)

型 番	ページ	品 名
RPGX ○○○○○○E○○○	B106	チップ(旋削)
RPGX ○○○○○○T○○○○○	B106	チップ(旋削)
RPMT ○○○○M0	M21	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0-BB	B95,F62	チップ(旋削)
RPMT ○○○○M0EN-GH	M16	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0-H	M21	チップ(ミーリング)
S		
S○○- CH○○	K21,K22,K23,K24	ホルダ(ドリル)面取りアタッチメント
S○○- DRS○○○○○	K54	ホルダ(ドリル)
S○○- DRW○○○○○M-○-06	K68,K69	ホルダ(ドリル)
S○○- DRX○○○M-○-○○	K40,K41,K42,K43,K44,K45,K46	ホルダ(ドリル)
S○○- DRZ○○○○○-○○CR	K63	ホルダ(ドリル)
S○○- DRZ○○○○○(○○)-○○	K56,K57,K58,K59,K60,K61,K62	ホルダ(ドリル)
S○○□- CCLN%○○-ID○	S28	ボーリングバー
S○○□- CCLN%○○-IK○	S28	ボーリングバー
S○○□- CCLN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CCLN%○○-○○A	F81,P24	ボーリングバー
S○○□- CCLN%○○-○○GX	F80	ボーリングバー
S○○□- CDQN%○○-ID○	S29	ボーリングバー
S○○□- CDQN%○○-IK○	S29	ボーリングバー
S○○□- CDQN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CDUN%○○-ID○	S29	ボーリングバー
S○○□- CDUN%○○-IK○	S29	ボーリングバー
S○○□- CDUN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CDUN%○○-○○GX	F80	ボーリングバー
S○○□- CELNR○○-○○	F79	ボーリングバー
S○○□- CSKN%○○-ID○	S30	ボーリングバー
S○○□- CSKN%○○-IK○	S30	ボーリングバー
S○○□- CSKN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CSKN%○○-○○	F79	ボーリングバー
S○○□- CSKN%○○-○○A	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CSKN%○○-○○GX	F80	ボーリングバー
S○○□- CSKPR○○-○○	F60	ボーリングバー
S○○□- CSSN%○○-ID○	S30	ボーリングバー
S○○□- CSSN%○○-IK○	S30	ボーリングバー
S○○□- CSSN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CSYN%○○-ID○	S31	ボーリングバー
S○○□- CSYN%○○-IK○	S31	ボーリングバー
S○○□- CSYN%○○-IX○	P31	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CTUC%○○-○○	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- CTUNR○○-○○A	F81	ボーリングバー
S○○□- CTUP%○○-○○	F61,P24	ボーリングバー
\$○○ (.) □- KTGFL16	G19	スリーブホルダ(溝入れ)
\$○○ (.) □- KTXL16	J20	スリーブホルダ(ねじ切り)
S○○□- PCLN%○○-○○	F68	ボーリングバー
S○○□- PDQN%○○-○○	F71	ボーリングバー
S○○□- PDUN%○○-○○	F69,F71	ボーリングバー
S○○□- PDZN%○○-○○	F71	ボーリングバー
S○○□- PTUN%○○-○○	F75	ボーリングバー
S○○□- PVLN%○○-○○	F76,F78	ボーリングバー
\$○○ (.) □- SCLCLO○	E34	スリーブホルダ(旋削)
S○○□- SCLC%○○-○○	F89,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SCLC%○○-○○A	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SCLC%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SCLC%○○-○○AE	F39	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○○□- SCLCRO○-○○○EZ	F19	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S○○□- SCLP%○○-○○	F89,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SCLP%○○-○○A	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SCLP%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SCLCLO○	E35	スリーブホルダ(旋削)
S○○□- SDQC%○○-○○A	F44	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SDUCLO○	E35	スリーブホルダ(旋削)
S○○□- SDUC%○○-○○	F89,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SDUC%○○-○○A	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SDUC%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SDZC%○○-○○	F89,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SDZC%○○-○○A	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SDZC%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SSKPRO○-○○	F60,P24	ボーリングバー
S○○□- STLB%○○-○○A	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- STLB%○○-○○AE	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- STLC%○○-○○A	F47	ボーリングバー(ダイナミックバー)

型 番	ページ	品 名
S○○□- STLP%○○-○○A	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- STUB%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- STUB%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- STUP%○○-○○	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- STUP%○○-○○E	F88,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- STWPR○○-○○	F50,J31	ホルダ(ボーリング・ねじ切り)
S○○□- STWP%○○-○○E	F50,J31	ホルダ(ボーリング・ねじ切り)
\$○○ (.) □- STW%15	F34,G80	ホルダ(ツインバー)
S○○□- SVJB%○○-○○A	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVJB%○○-○○E	F87,F88,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVJB%○○-○○EN	F88,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVJC%○○-○○A	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVJC%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVJP%○○-○○A	F52	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVJP%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVNR12	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
S○○□- SVNR12N	F31	ホルダ(システムバー)
\$○○ (.) □- SVNR12S	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
\$○○ (.) □- SVNR12SN	F31	ホルダ(システムバー)
\$○○ (.) □- SVNR12SXN	F33	ホルダ(システムバー)
S○○□- SVNR12XN	F33,P22	ホルダ(システムバー)
S○○□- SVPB%○○-○○A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVPB%○○-○○E	F87,F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVPB%○○-○○EN	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVPC%○○-○○A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVPC%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
\$○○ (.) □- SVUBLO○	E36	スリーブホルダ(旋削)
S○○□- SVUCL○	E36	スリーブホルダ(旋削)
S○○□- SVUB%○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVUB%○○-○○E	F87,F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVUB%○○-○○EN	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVUC%○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVUC%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVZB%○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVZB%○○-○○E	F87,F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVZB%○○-○○EN	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SVZC%○○-○○A	F57	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SVZC%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SWUB%○○-○○	F90,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SWUB%○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SWUB%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SWUB%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SWUB%○○-○○-○○	F90,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SWUP%○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S○○□- SWUP%○○-○○E	F89,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- SYXP%○○-○○E	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S○○□- WWLN%○○-○○E	F78	ボーリングバー
SF○○- DRA○○○M-○	K12,K13,K14	ホルダ(ドリル)
SF○○- DRC○○○M-○	K26,K27,K28	ホルダ(ドリル)
SS○○- DRA○○○M-○	K9,K10,K11	ホルダ(ドリル)
SS○○- DRC○○○M-○	K21,K22,K23	ホルダ(ドリル)
SABSR ○○○○□(□)-○○F	E17,E47,P20	ホルダ(旋削)
SABWR ○○○○□(□)-○○F	E18,E19,E47,P20	ホルダ(旋削)
SB-1STR	F51,P5	部品 ねじ
SB-1TR	F49,F51,P5	部品 ねじ
SB-2TR	F51,J17,P5	部品 ねじ
SB-3STR	F50,J31,P5	部品 ねじ
SB-3TR	F50,J31,N16,P5	部品 ねじ
SB-3.5TR	J16,J17,P5	部品 ねじ
SB-4TR	F50,F60,F62,G20,G65,J22,J23,N16,P5	部品 ねじ
SB-5TR	G42,G43,G44,G67,G68,H22,H23,P5	部品 ねじ
SB-1635TR	F19,F39,F46,P5	部品 ねじ
SB-1840TRP	M130,P5	部品 ねじ
SB-2035TR	F19,F39,F49,F59,P5	部品 ねじ
SB-2035TRG	M72,P5	部品 ねじ
SB-2040TR	J17,P5	部品 ねじ
SB-2040TRG	M134,M138,P5	部品 ねじ
SB-2042TRG	K40,K42,K44,K46,M72,M73,P5	部品 ねじ
SB-2045TR	K40,K42,K44,K46,K56,K58,K60,P5	部品 ねじ
SB-2045TRN	G57,G58,P5	部品 ねじ

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
SB-2050TR	E29,E32,E33,E36, F52,F54,F57,F59, F72,F87,J17,P5	部品 ねじ
SB-2060TR	P5	部品 ねじ
SB-2080TR	K54,P5	部品 ねじ
SB-2250TR	F47,K40,K42,K44, K46,M188,P5	部品 ねじ
SB-2255TR	G57,G58,G59,P5	部品 ねじ
SB-2260TR	K56,K58,K60, M188,P5	部品 ねじ
SB-2290TR	K54,P5	部品 ねじ
SB-2545TR	F39,F45,F49,F59, M62,M63,M109,P5	部品 ねじ
SB-2555TRG	M62,M63,M64,M65, M80,M81,M83, M134,M138,P5	部品 ねじ
SB-2555TRP	M177,P5	部品 ねじ
SB-2560TR	E34,E35,F43,F44, F45,F47,M190,P5	部品 ねじ
SB-2570TR	E21,E23,E25,E26, E27,E28,E29,E30, E31,E32,E33,E34, E36,E39,F52,F54, F57,G57,G58,G59, K40,K42,K44,K46, K56,K58,K60,P5	部品 ねじ
SB-3060TR	F41,F49,M45,M109, M180,M186,M190,P5	部品 ねじ
SB-3060TRG	P5	部品 ねじ
SB-3065TRP	M55,M56,M77, M78,M125,P5	部品 ねじ
SB-3070TRG	M134,M138,P5	部品 ねじ
SB-3070TRP	M175,M177,P5	部品 ねじ
SB-3080TR	D14,E17,E18,E19, E29,E38,F30,F31, F33,F34,F35,F74, G57,G80,G81,K40, K42,K44,K46, M97,M180,M181, M188,N16,P5	部品 ねじ
SB-3580TR	F65,P5	部品 ねじ
SB-3590TRP	M158,M159,P5	部品 ねじ
SB-3592TR	K69,P5	部品 ねじ
SB-4050TRN	H10,P5	部品 ねじ
SB-4060TR	M110,M111,P5	部品 ねじ
SB-4065TR	E34,F39,F41,F43, F44,F45,F49,F59, M110,M111,M196,P5	部品 ねじ
SB-4070TRG	M134,M138,P5	部品 ねじ
SB-4070TRN	M63,M64,M65, M80,M81,M83,P5	部品 ねじ
SB-4070TRS	G18,G19,J22,P5	部品 ねじ
SB-4070TRW	G17,G18,J20,P6	部品 ねじ
SB-4075TRP	M119,M120,P5	部品 ねじ
SB-4082TPR	M34,P5	部品 ねじ
SB-4085TR	D8,D10,D12,D16, D20,E20,E23,E25, E26,E27,E28,E35, F67,F70,F73,F74, F77,G57,J17,K41, K42,K44,K46,K56, K58,K60,K62,M180, M181,M190,M196,P5	部品 ねじ
SB-4085TRP	M170,M171,P5	部品 ねじ
SB-4090TRP	M55,M56, M77,M78,P5	部品 ねじ
SB-4090TRPN	M117,M175,M177,P5	部品 ねじ
SB-4590TRWN	E12,H8,J18,P6	部品 ねじ
SB-5070TR	M186,P5	部品 ねじ
SB-5085TR	K57,K58,K59, K60,K61,K62, K63,M97,M112,P5	部品 ねじ
SB-5090TR	E23,F62,K41,K43, K45,K46,M186,P5	部品 ねじ
SB-25100TR	K54,P5	部品 ねじ
SB-40115TR	F87,M180,M181,P5	部品 ねじ
SB-40120TR	G29,H14,H15,P5	部品 ねじ
SB-40125TRN	E30,E31,F52, F54,F57,N8,P5	部品 ねじ
SB-40140TR	G71,M49,M101, M104,M105,P5	部品 ねじ
SB-40140TRN	M27,M91,P5	部品 ねじ

型番	ページ	品名
SB-45130TR	M96,P5	部品 ねじ
SB-50120TR	M180,M181,P5	部品 ねじ
SB-50120TRP	M117,M119, M175,M177,P5	部品 ねじ
SB-50120TRS	M34,P5	部品 ねじ
SB-50137K	M193,P5	部品 ねじ
SB-50140TR	M27,M91,P5	部品 ねじ
SB-50140TRP	M170,M171,P5	部品 ねじ
SB-60120TR	G31,G32,G33,G84, G88,G89,H17,K41, K43,K45,K46,K57, K59,K63,M49,M101, M104,M105,M181,P5	部品 ねじ
SC-30067	M166,P6	部品 ねじ
SC-35085	M166,P6	部品 ねじ
SC-40100	M166,P6	部品 ねじ
SC-50130	M166,P6	部品 ねじ
SC-60160	M166,P6	部品 ねじ
SC-60210	M166,P6	部品 ねじ
SCAC%L	○○○○□-○○	E47,P21 ホルダ(旋削・廃止型番)
SCACR	○○○○□-○○FF	E47,P21 ホルダ(旋削・廃止型番)
SCGN	○○○○○○T○○○○○	S13 チップ(旋削)
SCLC%L	○○○○□-○○	E23,E47,P21 ホルダ(旋削)
SCLC%L	○○○○□(□)-○○FF	E23 ホルダ(旋削)
SCLNR	○○○○□-○○FF	E38 ホルダ(スモールネガ)
SCMT	○○○○○○○HQ	B69 チップ(旋削)
SDCN	○○○○AUTN	M10 チップ(ミーリング)
SDCT	○○○○○○□-□□	M161 チップ(ミーリング)
SDCT	○○○○○○□%-□□	M161 チップ(ミーリング)
SDCT	○○○○○○□%-□□	M161 チップ(ミーリング)
SDCT	○○○○○○□%-□□	M161 チップ(ミーリング)
SDJC%L	○○○○□-○○	E25 ホルダ(旋削)
SDJC%L	○○○○□-○○FF	E47,P21 ホルダ(旋削・廃止型番)
SDJCR	○○○○□□-○○-F○○	E20 ホルダ(スペースホルダ)
SDJC%L	○○○○□(□)-○○FF	E25 ホルダ(旋削)
SDLCL%L	○○○○□-○○FF	P21 ホルダ(旋削・廃止型番)
SDLNR	○○○○□-○○FF	E38 ホルダ(スモールネガ)
SDKN	○○○○AUFN	C35,M10,M25 チップ(ミーリング)
SDKN	○○○○AUFN-NE	C35,M25 チップ(ミーリング)
SDKN	○○○○AUTN	M10 チップ(ミーリング)
SDKR	○○○○AUEN-S	M10 チップ(ミーリング)
SDKW	○○○○AESN	M22 チップ(ミーリング)
SDKW	○○○○AETN	M22 チップ(ミーリング)
SDKW	○○○○○○○FN	M22 チップ(ミーリング)
SDKW	○○○○○○○TN	M22 チップ(ミーリング)
SDLC%L	○○○○□(□)-○○FF	E26,E47 ホルダ(旋削)
SDLP%L	○○○○□-○○F	E47,P21 ホルダ(旋削・廃止型番)
SDLP%L	○○○○□(□)-○○FF	E28 ホルダ(旋削)
SDMR	○○○○AUER-H	M10 チップ(ミーリング)
SDMT	○○T○○○C	M22 チップ(ミーリング)
SDMT	○○○○AESR-H	M22 チップ(ミーリング)
SDMT	○○○○○○○E-K	M22 チップ(ミーリング)
SDNCN	○○○○□(□)-○○	E27,E47,P21 ホルダ(旋削)
SDNC%L	○○○○□□-○○F	E27,E47,P21 ホルダ(旋削)
SDXC%L	○○○○□(□)-○○	E26,E47,P21 ホルダ(旋削)
SE-3070TRP	M158,M159,P6	部品 ねじ
SE-40050TRN	M147,M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40055TR	M147,M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40068TR	M147,M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40080TR	M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40090TR	M147,M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40100TR	M148,M149,P6	部品 ねじ
SE-40120TR	G42,H22,P6	部品 ねじ
SE-50125TR	G29,G30,G42, H14,H16,H22,P6	部品 ねじ
SEEN	○○○○AFFN	C35,M25 チップ(ミーリング)
SEEN	○○○○AFFN-NE	C35,M25 チップ(ミーリング)
SEEN	○○○○AFFR-W	C35,M10,M25 チップ(ミーリング)
SEEN	○○○○AFTN	M10 チップ(ミーリング)
SEEN	○○○○AFTR-W	M10 チップ(ミーリング)
SEGN	○○○○○○○NE	C29 チップ(ミーリング)
SEKN	○○○○AFFN	M10 チップ(ミーリング)
SEKN	○○○○AFTN	M10 チップ(ミーリング)
SEKN	○○○○EFTR	M10 チップ(ミーリング)
SEKR	○○○○AFEN-S	M10 チップ(ミーリング)
SEKT	○○○○AFEN-S	M22 チップ(ミーリング)
SEKW	○○○○AFTN	M22 チップ(ミーリング)

型番	ページ	品名
SEKW ○○○○○○FN	M22	チップ(ミーリング)
SEKW ○○○○○○TN	M22	チップ(ミーリング)
SEMM ○○○○○○PESR	M22	チップ(ミーリング)
SEMR ○○○○○○AFER-H	M10	チップ(ミーリング)
SEMT ○○○○○○C	M22	チップ(ミーリング)
SF%L- ○○○(○)□	G100,G101,G102	ブレード(溝入れ)
SH ○○○○-○○○	F85	スリーブ(ボーリングバー用)
SH-50150TR	M36,P6	部品 ロケータ取付ねじ
SHA ○○○○-○○○	F84,G59	スリーブ(自動盤SIGE用)
SHA ○○○○.○-○○○	F84,G59	スリーブ(自動盤SIGE用)
SHC ○○○○-○○	F85	クーラントスリーブ (ボーリングバー用)
SHE ○○○○-○○	K49	偏芯スリーブ(ドリル用)
SHEM ○○○○-○○	K55	偏芯スリーブ(ドリル用)
SHL- ○	F85	部品 裏ぶた
SIGE%L ○○○○□-EH	G57	ホルダ(溝入れ)
SIGE%L ○○○○□-WH	G58	ホルダ(溝入れ)
SIGER ○○○○□-WH-90	G59	ホルダ(溝入れ・自動盤用)
SIN%L ○○○○S-○○	J17	ホルダ(ねじ切り)
SIN%L ○○○○S-○○E	J17	ホルダ(ねじ切り)
SJS- ○	F86	クーラントジョイント
SLT ○○-○○□□□	M144	チップ(スロットミルMSTA)
SM○○○○A	N14,N15,N16	部品 敷板
SM○○○○B	N14	部品 敷板
SNCN ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNCN ○○○○ZNT○○○○○	S4	チップ(ミーリング)
SNCN ○○○○ZZT○○○○○	S4	チップ(ミーリング)
SNEN ○○○○ZZT-SA89Z240	S4	チップ(ミーリング)
SNGA ○○○○○○	B31	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○MEF	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○	B101	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○T○○○○○	B101	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C10	チップ(旋削)
SNGG ○○○○○○%-25R	B32	チップ(旋削)
SNGG ○○○○○○%-B/C	B32	チップ(旋削)
SNGN ○○○○○○S○○○○○	B101	チップ(旋削)
SNGN ○○○○○○T○○○○○	B101,B102,S4,S13	チップ(旋削・ミーリング)
SNGX ○○○○○○T○○○○○	B102	チップ(旋削)
SNGX ○○○○○○T○○○○○-DO	S12	チップ(旋削)
SNHX ○○○○○○T125-S	S4	チップ(ミーリング)
SNKN ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNMA ○○○○○○	B31	チップ(旋削)
SNMA ○○○○○○S○○○○○	B101	チップ(旋削)
SNMF ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNMF ○○○○○○-21	B95,F62	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○C	B31	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○GC	B31	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○HQ	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○HS	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MQ	B31	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MS	B31	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MU	B31	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PG	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PH	B30	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PQ	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PS	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PT	B29	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○%-C	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XP	B30	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XQ	B30	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XS	B30	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○ZS	B31	チップ(旋削)
SNMM ○○○○○○PX	B30	チップ(旋削)
SNMN ○○○○○○	B31,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
SNMN ○○○○○○T○○○○○	B102	チップ(旋削)
SOKN 13T3AXFN	M10	チップ(ミーリング)
SOKN ○○○○AXFN-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
SOKN 13T3AXTN	M10	チップ(ミーリング)
SOKR 13T3AXEN-J	M10	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○AXEN-J	M22	チップ(ミーリング)

型番	ページ	品名
SOMT ○○○○○○ER-FL	M17	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○○○ER-GM	M17	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○○○ER-LD	M17	チップ(ミーリング)
SOMW ○○○○AXFN	M22	チップ(ミーリング)
SOMW ○○○○AXTN	M22	チップ(ミーリング)
SP-2D	D14,P18	部品 スプリング
SP-3D	D8,D10,D12,D20, F67,F70,F73, F74,F77,P18	部品 スプリング
SP-5	G71,P18	部品 スプリング
SP-5D	D16,P18	部品 スプリング
SP-6	G15,G46,G47, G69,P18	部品 スプリング
SP-8	P18	部品 スプリング
SP3X4	F30,F31,F33,P6	部品 ねじ
SP3X6	M44,P6	部品 ねじ
SP3X8	D38,E42,E43, J16,J17,M39,M43, M51,M95,N9,P6	部品 ねじ
SP3X10	F60,F61,P6	部品 ねじ
SP4X9	M38,P6	部品 ねじ
SP8X35	M38,P6	部品 アーバー取付ボルト
SP-129	D34,D35,P10	部品 シート
SP-130A	P11	部品 シート
SP-141	D25,D30,D31, D34,D35,P10	部品 シート
SP-141P	F79,F80,P11	部品 シート
SP-143	D25,D34,D35,P10	部品 シート
SP-143P	F79,P11	部品 シート
SP-148	D34,D35,P10	部品 シート
SP-162	D25,D30,D31,P10	部品 シート
SP-210A	F81,P11	部品 シート
SP-219	D36,P10	部品 シート
SP-221	D26,P10	部品 シート
SP-223	D26,P10	部品 シート
SP-230P	P11	部品 シート
SP-341P	F79,P11	部品 シート
SP-342	D23,P10	部品 シート
SP-420A	F81,P11	部品 シート
SP-429	D32,P11	部品 シート
SP-441	D22,D28,P10	部品 シート
SP-441P	F80,P11	部品 シート
SP-443	D22,P10	部品 シート
SP-443P	P11	部品 シート
SP-454	D22,P10	部品 シート
SP-521	D29,P11	部品 シート
SP-521P	F80,P11	部品 シート
SP-523	P11	部品 シート
SP-523P	P11	部品 シート
SP-541	D29,P11	部品 シート
SP-543	P11	部品 シート
SP-826	D33,P11	部品 シート
SP-829	D33,P11	部品 シート
SP-841	D27,D33,P11	部品 シート
SP-843	D27,D33,P11	部品 シート
SP-849	D33,P11	部品 シート
SP-861	D27,P11	部品 シート
SPCN ○○○○EDTR	M11	チップ(ミーリング)
SPCN ○○○○EETR1	M11	チップ(ミーリング)
SPCN ○○○○XPTR	M11	チップ(ミーリング)
SPCT ○○T○○○□□-□□	M160	チップ(ミーリング)
SPCT ○○T○○○□%-□□	M160	チップ(ミーリング)
SPEN ○○○○EEER	M11	チップ(ミーリング)
SPEN ○○○○EESR	M11	チップ(ミーリング)
SPET ○○T○○○□%-□□	M160	チップ(ミーリング)
SPGH ○○○○○○L	B69	チップ(旋削)
SPGN ○○○○○○	B69,C29,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SPGN ○○○○○○NE	C29	チップ(旋削・ミーリング)
SPGN ○○○○○○S○○○○○	B105	チップ(旋削)
SPGN ○○○○○○T○○○○○	B105	チップ(旋削)
SPGR ○○○○○○%	B69	チップ(旋削)
SPKN ○○○○EDER	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○○EDFR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○○EDT%	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○○XETR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○○XPFR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○○XPT%	M11	チップ(ミーリング)

チップ材種

旋削チップ

CNCダイヤモンド

外径

スモール

内径

溝入れ

突切り

ねじ切り

ドリル

ソリッドエンドミル

ミーリング

ツリーング機器

イシオヤシズ

部品

技術資料

S&Sセメンツ

索引

T

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
SPKR ○○○○EDER-S	M11	チップ(ミーリング)
SPMN ○○○○○○	B69,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SPMR ○○○○EDER-H	M11	チップ(ミーリング)
SPMR ○○○○○○	B69	チップ(旋削)
SPMR ○○○○○○G	B69	チップ(旋削)
SPMT ○○○○EDER-NB○	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○EDER-NB○P	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○□□□□-NB○□	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○□□□□-V	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○○EN-NB○	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○○EN-NB○P	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○○EN-V	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○○E-Z	M24	チップ(ミーリング)
SP-RC	D38,P12	部品 シート
SPW-6045	M96,P6	部品 止めねじ
SPW-7050	M27,M91,P6	部品 止めねじ
SRCP% ○○○○B-○○-A○○	F62	ボーリングバー(ベアリング用)
SS-4N	E30,E31,F52,F55,F57,N8,P6	部品 シムスクリュー
STDER ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STDPR ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STEER ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STEPR ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STFER ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STFPR ○○CA○○	N16	ホルダ(カートリッジ)
STGC% ○○○○□-○○	E29	ホルダ(旋削)
STGP% ○○○○□-○○	E29,P21	ホルダ(旋削)
STLNR ○○○○□-○○FF	E39	ホルダ(スモールネガ)
STW% ○○○○□-15	F34,G80,P22	ホルダ(ツインバー)
STWSR ○○○○□(□)-15T	F35,G81,P22	ホルダ(ツインバー)
SV-60136R	M94,P6	部品 ねじ
SV-60136TR	M40,P6	部品 ねじ
SVJB% ○○○○□-○○	E30	ホルダ(旋削)
SVJB% ○○○○□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVJB% ○○○○□-○○N	E30	ホルダ(旋削)
SVJB% ○○○○□□-○○FF	E30	ホルダ(旋削)
SVJP% ○○○○□(□)-○○FF	E32	ホルダ(旋削)
SVLP% ○○○○□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVLP% ○○○○□-○○FF	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVLPR ○○○○□□-○○-F○○	E21	ホルダ(スペースホルダ)
SVLP% ○○○○□(□)-○○FF	E32,E48	ホルダ(旋削)
SVNR ○○○○□-12	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNR ○○○○□-12N	F30	ホルダ(システムバー)
SVN-32	F87,P12	部品 シート
SVN-32N	E30,E31,F52,F55,F57,N8,P12	部品 シート
SVN-32S	E30,E31,F52,F55,F57,P12	部品 シート
SVNSR ○○○○□-12-○○	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNSR ○○○○□-12-○○N	F30	ホルダ(システムバー)
SVNSR ○○○○□-12-○○XN	F33	ホルダ(システムバー)
SVPB% ○○○○□(□)-○○	E31,E48,P22	ホルダ(旋削)
SVPB% ○○○○□-○○N	E31,P22	ホルダ(旋削)
SVPP% ○○○○□-○○	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVPP% ○○○○□(□)-○○FF	E33,P21	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○○□(□)-○○	E31,E48,P22	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○○□-○○N	E31,P22	ホルダ(旋削)
SW-1.8	N14,N15,N16	部品 アキシャルドライバ
SYXP% ○○○○□-○○F	P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
T		
T63H- BL○○○-○○○	P28	ブランクツール(HSKツーリング・廃止型番)
T63H- C○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- KGBA%-16	N9	溝入れ(HSKツーリング)
T63H- KGBA%-22-○○	N9	溝入れ(HSKツーリング)
T63H- KTNR-○○	N9	ねじ切り(HSKツーリング)
T63H- N○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PCLN%-DX12	N5	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PCMNN-□12	N5	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PDJN%-DX15	N5	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PDNNN-□15	N6	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PTGN%-DX16	N6	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- PWLN%-DX08	N7	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- S2020R-105T	N4	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- S2525-○○(○)F	N4	ホルダ(HSKツーリング)

型番	ページ	品名
T63H- S2525%-○○○	N3	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- SVLB%-DX16N	N8	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- SVVBN-□16N	N8	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- WTENN-□16	N6	ホルダ(HSKツーリング)
T63H- WWMNN-□08	N7	ホルダ(HSKツーリング)
T100H- C○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)
T100H- N○○-○○(○)	N10	ホルダ(HSKツーリング)
T100H- S2525-○○○F	N4	ホルダ(HSKツーリング)
T100H- S2525R-○○○T	N4	ホルダ(HSKツーリング)
T100H- S2525%-○○○	N3	ホルダ(HSKツーリング)
TBET ○○○○○○(○)M%L	B70	チップ(旋削)
TBGN ○○○○○○F	C18	チップ(旋削)
TBGN ○○○○○○S○○○○○	B105	チップ(旋削)
TBGN ○○○○○○T○○○○○	C18	チップ(旋削)
TBGT ○○○○○○CF	B70	チップ(旋削)
TBGT ○○○○○○(○)M%L	B70	チップ(旋削)
TBGT ○○○○○○M-CF	B70	チップ(旋削)
TBGT ○○○○○○MP-CF	B70	チップ(旋削)
TBGT ○○○○○○(○)%L	B70	チップ(旋削)
TBGW ○○○○○○	B70,C26	チップ(旋削)
TBGW ○○○○○○NE	C26	チップ(旋削)
TBMT ○○○○○○	C26	チップ(旋削)
TBMT ○○○○○○DP	B70	チップ(旋削)
TBMT ○○○○○○NE	C26	チップ(旋削)
TCET ○○○○○○(○)F%-USF	B71	チップ(旋削)
TCET ○○○○○○(○)MF%-USF	B71	チップ(旋削)
TCGN ○○○○○○	B73	チップ(旋削)
TCGN ○○○○○○T○○○○○	B105	チップ(旋削)
TCGR ○○○○○○L-F	B73	チップ(旋削)
TCGT ○○○○○○E%-U	B72	チップ(旋削)
TCGT ○○○○○○(○)F%-U	B72	チップ(旋削)
TCGT ○○○○○○ME%-U	B72	チップ(旋削)
TCGT ○○○○○○(○)MF%-U	B72	チップ(旋削)
TCGT ○○○○○○%-A3	B73	チップ(旋削)
TCGW ○○○○○○	B73,C26	チップ(旋削)
TCGW ○○○○○○NE	C26	チップ(旋削)
TCGW ○○○○○○SE	C26	チップ(旋削)
TCMT ○○○○○○	C26	チップ(旋削)
TCMT ○○○○○○HQ	B71	チップ(旋削)
TCMT ○○○○○○NE	C26	チップ(旋削)
TCMT ○○○○○○SE	C26	チップ(旋削)
TCMX ○○○○○○WP	B71	チップ(旋削)
TEEN ○○○○PTFR	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEEN ○○○○PTFR-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEEN ○○○○PTTR	M12	チップ(ミーリング)
TEKN ○○○○PTFR	C35,M12,M25	チップ(ミーリング)
TEKN ○○○○PTFR-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEKN ○○○○PTTR	M12	チップ(ミーリング)
TEKR ○○○○PTFR-S	M12	チップ(ミーリング)
TEMR ○○○○PTFR-H	M12	チップ(ミーリング)
TEMT ○○○○○○-AQ	M24	チップ(ミーリング)
TG ○○%○○○	G20,G65	チップ(溝入れ)
TGF ○○%○○○-○○○	C30,G19	チップ(溝入れ)
TH-3L	M158,M159	部品 レンチ
TH-4	M36,M44,P18	部品 六角レンチ(T型)
TH8X15	M44,P6	部品 ねじ
TKN ○(○)	H25	チップ(ツッキール)
TKN ○(○)-P	H25	チップ(ツッキール)
TK% ○(○)	H25	チップ(ツッキール)
TK% ○(○)-P	H25	チップ(ツッキール)
TKF ○○L○○-ASR	C32,E16	チップ(溝入れ・横送り)
TKF ○○%○○○-AS	C32,E16	チップ(溝入れ・横送り)
TKF ○○%○○○-NB(○,○)	C32,E16,H6,H7	チップ(溝入れ・横送り)
TKF ○○%○○○-NB-○○DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF ○○%○○○-S	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF ○○%○○○-S-○○DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF ○○%○○○-T	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF ○○%○○○-T-○○DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKFB ○○L○○○○○MR	B92,E12	チップ(あとびき)
TKFB ○○R○○○○○-GQ	B93,E12	チップ(あとびき)
TKFB ○○R○○○○○M	B92,E12	チップ(あとびき)
TKFS ○○%○○○-S	H11	チップ(小径突切り)
TKFB ○○R○○○○○P-GQ	B93,E12	チップ(あとびき)
TKFT 12%□○○○○(○)	J18	チップ(ねじ切り)
TN-32	J16,J17,N9,P12	部品 シート
TN-43	J16,J17,N9,P12	部品 シート

型 番	ページ	品 名
TNEG ○○○○○○%L-SSF	B38	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○	B37	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○ME6	C10	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○MEF	C10	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○	B103	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C10	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○T○○○○○	B103	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C11	チップ(旋削)
TNGA ○○○○○○T○○○○○SE	C11	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○AH	B37	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○FP-TK	B35	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○MFP-SK	B35	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○TK	B36	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○%L	B39	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○%L-25R	B39	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○%L-A3	B37	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○%L-B/C	B38,B39	チップ(旋削)
TNGG ○○○○○○%L-S	B38	チップ(旋削)
TNGM ○○○○○○S○○○○○BBO	C11	チップ(旋削)
TNGN ○○○○○○S○○○○○	B103	チップ(旋削)
TNGN ○○○○○○T○○○○○	B103,S13	チップ(旋削)
TNGU ○○○○○○MER-U	B48	チップ(旋削)
TNGU ○○○○○○(○)MFR-F	B48	チップ(旋削)
TNGU ○○○○○○(○)MFR-U	B48	チップ(旋削)
TNMA ○○○○○○	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○	B34	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○AH	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○C	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○CQ	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○GC	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○GP	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○GS	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○GT	B34	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○HQ	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○HS	B34	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MQ	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MS	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MU	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PG	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PH	B34	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PP	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PQ	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PS	B33	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PT	B34	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○%L-C	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○%L-ST	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○TK	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XF	B35	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XP	B35	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XQ	B35	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XS	B35	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○ZS	B37	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○PX	B34	チップ(旋削)
TNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
TNW-32	P12	部品 シート
TPET ○○○○○○(○)F%-USF	B78	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)MF%-USF	B78	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)M%-FSF	B78	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)%L-FSF	B78	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○(○)	B79,C27,J31	チップ(旋削・ねじ切り)
TPGB ○○○○○○MEF	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○NE	C27	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○SE	C26	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○MES	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○MET	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○SET	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○T○○○○○ME	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○T○○○○○SE	C16	チップ(旋削)

型 番	ページ	品 名
TPGH ○○○○○○M%	B76	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○M%-H	B77	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○%L	B75	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○%L-H	B77	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○	B81,C29,M12,M25	チップ(旋削・ミーリング)
TPGN ○○○○○○NE	C29	チップ(旋削・ミーリング)
TPGN ○○○○○○SE	C29	チップ(旋削・ミーリング)
TPGN ○○○○○○S○○○○○	B105	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○S○○○○○SET	C18	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○T○○○○○	B105,S13	チップ(旋削・ミーリング)
TPGN ○○○○○○T○○○○○ME	C18	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○T○○○○○SE	C18	チップ(旋削)
TPGR ○○○○○○%L-A/B/C	B81	チップ(旋削)
TPGR ○○○○○○%L-F	B80	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○CF	B74	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○M-CF	B74	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○MP-CF	B74	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○S○○○○○MET	C16	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○S○○○○○SET	C16	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○ME	C16	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○SE	C16	チップ(旋削)
TPKN ○○○○PDFR	M12	チップ(ミーリング)
TPKN ○○○○PDTR	M12	チップ(ミーリング)
TPKR ○○○○PDER-S	M12	チップ(ミーリング)
TPMH ○○○○○○	C27	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○NE	C27	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○L-NE	C28	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○SE	C27	チップ(旋削)
TPMN ○○○○○○	B81,M12	チップ(旋削・ミーリング)
TPMR ○○○○PDER-H	M12	チップ(ミーリング)
TPMR ○○○○○○	B80	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○DP	B80	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○G	B80	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○GP	B80	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○HQ	B80	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○GP	B74	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○HQ	B75	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○PP	B74	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○XP	B75	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○XQ	B75	チップ(旋削)
TPMX ○○○○○○WP	B74	チップ(旋削)
TPUN ○○○○○○T○○○○○	S13	チップ(旋削)
TS-3S	D17,P7	部品 ロックピン
TT 43ER○○○M	J22	チップ(ねじ切り)
TT ○○%○○○○	J22,J23	チップ(ねじ切り)
TT-15	M27,M32,M91,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-15L	M147,M149	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-25	M166,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-25L	M49,M101, M104,M105,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-30	M166,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TTC-20	M36,M40,M193,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TTC-25	M38,M94,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TTP-20	M117,M119,M170, M171,M175,M177,P18	部品 T型レンチ (トルクスプラス)
TTX 32R○○○○(○)	J21	チップ(ねじ切り)
TTX 32R○○○○(○)S	J21	チップ(ねじ切り)
TWBR ○○○○○○-○○○	F34	ツインバー(旋削)
TWBTR ○○○○○○-○○○	F35	ツインバー(旋削)
TWFGFL ○○○○	G80	ツインバー(溝入れ)
TWFGTR ○○○○	G81	ツインバー(溝入れ)
V		
VBET ○○○○○○(○)M%-F	B83	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)M%-FSF	B82	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)%L-FSF	B82	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)M%-Y	B83	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)M%-F	B83	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)M%-Y	B84	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)%L-F	B83	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)%L-Y	B84	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○MEF	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MES	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MET	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○SET	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○T○○○○○ME	C17	チップ(旋削)

型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
VBGW ○○○○○○T○○○○○SE	C17	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○GP	B82	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○HQ	B82	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○NE	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○PP	B82	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○SE	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○VF	B82	チップ(旋削)
VC GT ○○○○○○AH	B85	チップ(旋削)
VC GT ○○○○○○%-A3	B85	チップ(旋削)
VC GW ○○○○○○S○○○○○MET	C17	チップ(旋削)
VC GW ○○○○○○S○○○○○SET	C17	チップ(旋削)
VC GW ○○○○○○T○○○○○ME	C17	チップ(旋削)
VC GW ○○○○○○T○○○○○SE	C17	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○	C28	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○HQ	B85	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○NE	C28	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○PP	B85	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○SE	C28	チップ(旋削)
VC MT ○○○○○○VF	B85	チップ(旋削)
VNBR ○○○○-○○(○)	F29	システムバー(旋削)
VNBR ○○○○-○○(○)NB	C34,F29	システムバー(旋削)
VNBR ○○○○(○○)-○○(○)S	F28	システムバー(旋削)
VNBTR ○○○○-○○(○)	F29	システムバー(旋削)
VNBXR ○○○○(○)-○○(○)S	F32	システムバー(旋削)
VNFG R ○○○○-○○	G78	システムバー(溝入れ)
VNFG R ○○○○-○○NB	C34,G78	システムバー(溝入れ)
VNGR ○○○○-○○	G53	システムバー(溝入れ)
VNGR ○○○○-○○NB	C34,G53	システムバー(溝入れ)
VNGA ○○○○○○	B41	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○ME4	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○MEF	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○	B104	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○	B104	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○SE	C12	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○MFP-SK	B41	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○M-SK	B41	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○%	B41	チップ(旋削)
VNMA ○○○○○○S○○○○○	B104	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○GP	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○HQ	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MQ	B41	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MS	B41	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MU	B41	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○PP	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○PQ	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○TN-V	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○%-VC	B40	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○VF	B40	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○	C23	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
VNTR ○○○○-○○	J30	システムバー(ねじ切り)
VPET ○○○○○○(○)F%-USF	B88	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-F	B87	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-FSF	B87	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MF%-J	B88	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MF%-U	B88	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MF%-USF	B88	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)%-FSF	B87	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○CF	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○CK	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○M-CF	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○M-CK	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MF-GF	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MFP-GF	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CF	B86	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CK	B86	チップ(旋削)

型番	ページ	品名
W		
W-6	G46,G69,P18	部品 ワッシャ
W-8	P18	部品 ワッシャ
W6-14	P18	部品 ワッシャ
W6X17	M40,P6	部品 ねじ
W6X18	M158,M159,P6	部品 ウェッジスクリュー
W6X18N	M32,P6	部品 ウェッジスクリュー
W6X20	M158,M159,P6	部品 ウェッジスクリュー
W8X16	M94,P6	部品 ねじ
W8X18	M95,P6	部品 ねじ
W8X21	M36,P6	部品 ウェッジスクリュー
WB-5	F86,P18	部品 ワッシャ
WB-6	F86,P18	部品 ワッシャ
WB-8	F86,P18	部品 ワッシャ
WBET ○○○○○○(○)M%-F	B89	チップ(旋削)
WBG T ○○○○○○M%-CF	B89	チップ(旋削)
WBG T ○○○○○○MP%-CF	B89	チップ(旋削)
WBG T ○○○○○○(○)M%-F	B90	チップ(旋削)
WBG T ○○○○○○(○)%-F	B90	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○L	B90	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○S○○○○○LSET	C18	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○T○○○○○L-SE	C18	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L	C28,C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L-NE	C28,C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L-SE	C28,C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○%-DP	B89	チップ(旋削)
WC- ○○	M158,M159	部品 ウェッジ
WCMT ○○○○○○	K69,K71	チップ(ドリル)
WCS-1N	D15,N6,P14	部品 クランプセット
WCS-8	D20,F78,N7,P14	部品 クランプセット
WDR C○(○)	K21,K22,K23,K26,K27,K28,K29	部品 ドリルチップ交換レンチ
WN-1	D15,D20,N6,N7,P19	部品 シムナット
WNEU ○○○○○○EN-GL	M17	チップ(ミーリング)
WNGA ○○○○○○MEF	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C13	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○AH	B45	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○TK	B44	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○%	B45	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○%-S	B45	チップ(旋削)
WNGT ○○○○○○FN-AM	M17	チップ(ミーリング)
WNMA ○○○○○○	B45	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○C	B45	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○CJ	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○CQ	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GC	B45	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GP	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GS	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GT	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○HQ	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○HS	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MQ	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MS	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MU	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PG	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PH	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PP	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PQ	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PS	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PT	B43	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○TK	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WP	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WQ	B42	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XP	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XQ	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XS	B44	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○ZS	B45	チップ(旋削)
WNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
WNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
WNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
WNMU ○○○○○○EN-GH	M17	チップ(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-GM	M17	チップ(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-SM	M17	チップ(ミーリング)
WOF07R	M36	部品 ウェッジ
WP-1S	D15,N6,P7	部品 シムピン
WP5X11	F78,P7	部品 シムピン
WP5X15	D20,N7,P7	部品 シムピン
WPGT ○○○○○○M%-Y	B91	チップ(旋削)
WPGT ○○○○○○%-Y	B91	チップ(旋削)
WPGW ○○○○○○	B91	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○	C29	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○GP	B91	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○HQ	B91	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○NE	C29	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○SE	C29	チップ(旋削)
WSP-1	D15,N6,P18	部品 スペース
WTENN ○○○○□-○○N	D15	ホルダ(旋削)
WTJN%L ○○○○□-○○N	D15	ホルダ(旋削)
WTKN%L ○○○○□-○○N	D15	ホルダ(旋削)
WTN-33	D15,N6,P12	部品 シート
WTN-33-20	D15,P12	部品 シート
WWLN%L ○○○○□-○○	D20	ホルダ(旋削)
WWN-42	D20,N7,P12	部品 シート
WWP-42	F78,P12	部品 シート
WWP-42-16	F78,P12	部品 シート
Z		
ZCMT ○○○○○○	K53	チップ(ドリル)
ZCMT ○○○○○○SP	K53	チップ(ドリル)
ZCMT ○○○○○○SU	K53	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM-E	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM-I	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GH	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GH-E	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○SM	K38	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○SM-E	K38	チップ(ドリル)

チップ材種
旋削チップ
CNCダイヤモンド
外径
スモールツール
内径
溝入れ
突切り
ねじ切り
ドリル
ソリッドエンド
ミーリング
ツーリング
機器
イシオヤシス
部品
技術資料
SPKセミシン
索引

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T