

京セラの営業活動

工具メーカーとしての役割を担い、お客様の生産性向上へ向けて日々、地道に取り組まさせていただきます。

常に現場で新製品のご提案から、日々の改善活動、そして技術講習会などの各種教育プログラムの提供も行っています。

どのような状況においても、京セラ営業の基本は変わりません。



Web技術講習会

事務所や現場、ご自宅から気軽に参加できるWeb技術講習会は、お客様と京セラの新しいコミュニケーションツールとして、定期的な配信を行っています。詳細は弊社営業までお問合せください。

テクニカルセンターとの中継

国内4拠点にあるテクニカルセンターと中継を行い、それぞれの特色を活かしたプライベート講習会/テストカットを行います。



旋削加工の切りくず処理改善による生産性向上

低剛性M/Cでの最適工具選定・パス間段差抑制

加工データで見るアルミ加工のツーリング設計

基本をマスター！ねじ切り加工の種類と加工の注意点

小物部品の高品位加工と生産性の向上

ミーリング加工 薄肉ワークでの生産性向上と品質向上

特注溝入れ工具による高能率加工

デモ機提供サービス

高能率・高精度
仕上げ加工用カッタ

MFF



アルミ加工用
高能率仕上げカッタ

MFAH




高精度・高能率
ハイレキカッタ

MFSE45



詳細は弊社営業までお問合せください。



このアプリひとつで最新情報を漏れなくチェック♪

お客様の課題解決に役立つコンテンツの配信を行っています。

～京セラ工具の最新情報がここに～

京セラ工具公式アプリ

各アプリストアにて **京セラ 工具** 検索

京セラ工具

LINE 公式アカウント

右のQRコードもしくは、「@kyoceratool」で検索！

工具についてちょっと聞きたい！ときはご活用ください

切削工具に関する技術的なご相談は（携帯からもご利用できます）

京セラ
カスタマーサポートセンター **0120-39-6369**

FAX:075-602-0335 MAIL:tool.support@kyocera.jp

●受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 ●土曜・日曜・祝日・会社休日は受付していません

※個人情報の利用…お問合せの回答やサービス向上、情報提供に使用いたします

※お問合せの際は、番号をお間違えのないようお願い申し上げます

京セラ株式会社 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL:075-604-3651 FAX:075-604-3472
機械工具事業本部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html>



「今だからできること」
お客様の核心技術の獲得のために。

**ツールで
エール
プロジェクト**

お客様が自社の成長発展を支える核心技術の獲得を進める中で、
私たちはそれを強く支援することを使命としています。
その成功に喜びを感じ、日々の活動のパワーとします。

内容

**新規ツーリング※時、
ホルダを特別価格にてご提供**

※ 新規ツーリングの定義: 新たな仕事を導入し、加工の立ち上げを行うこと (新しいワーク形状に取り組む場合など)
ワークの仕様変更に伴う工具の変更や、一部の工具選定は含みません

期間

2021年12月31日まで

対象

①ワーク図をご提供いただき、京セラにてトータルツーリングを行った場合
②標準品のみ (特注工具は対象外とさせていただきます)

Core Technology

高速 × 高能率 × 高精度



1

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front view, top view, and side view. The drawing includes dimensions and a table of values.

Front View Dimensions:

- Total length: 100mm
- Outer diameter: 40mm
- Inner diameter: 20mm
- Central hole diameter: 10mm
- Step diameter: 30mm
- Step length: 20mm
- Flange diameter: 60mm
- Flange thickness: 10mm
- Flange hole diameter: 10mm

Top View Dimensions:

- Outer diameter: 60mm
- Inner diameter: 20mm
- Central hole diameter: 10mm

Side View Dimensions:

- Profile dimensions: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm

Table of Values:

mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
30	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
40	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
50	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
60	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
70	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
80	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800
90	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

2

3

[illegible]

4

世界的に知られているZ-Carbシリーズを含むラインアップで、ステンレス鋼をはじめ、幅広い被削材に対応