


厚膜チップ抵抗器 CR, CJシリーズ



特長

強度に優れた端子電極を有し、基板との接合部における高信頼性を確保しています。厚膜技術とメッキ技術を組み合わせ、電極部のAg-Niメッキ-はんだメッキの3層構造により優れたはんだ濡れ性、はんだ耐熱性を有しています。

品名表示方法

CR05 - 472 J - H

シリーズ名、形式

(CR: チップ抵抗器, CJ: チップジャンパー)

03	0603タイプ	05	1005タイプ
----	---------	----	---------

抵抗値(3桁または4桁数字表示)

例) 562 : $56 \times 10^2 = 5600\Omega$

4021 : $402 \times 10^1 = 4020\Omega$

チップジャンパー : 000


抵抗値許容差

J	±5%	F	±1%
ブランク	チップジャンパー		

包装形態


記号	形態	材質	リール径	ピッチ
H	テーピング	紙	φ178	2mm

構造・材質



項目 記号	構造	材料
(A)	保護体	ガラスまたは樹脂
(B)	抵抗体 (チップジャンパーでは電極と同素材)	RuO ₂ 系抵抗体
(C)	基板	96%アルミナ
(D)	電極	銀系電極
(E)	メッキ	Ni } 被膜 Sn }

形状・寸法



(単位: mm)

	W	L	c	d	T
CR03, CJ03(0603タイプ)	0.30±0.03	0.60±0.03	0.15±0.10	0.15±0.05	0.23±0.03
CR05, CJ05(1005タイプ)	0.50±0.05	1.00±0.05	0.20±0.15	0.20±0.10	0.35±0.05

規格

CRシリーズ

品名	定格電力	最高使用電圧	抵抗値許容差	公称抵抗値範囲	使用温度範囲
CR03(0603タイプ)	0.05W(1/20W)	15V	J: ±5%	10Ω ~ 1MΩ	-55 ~ +125°C
CR05(1005タイプ)	0.0625W(1/16W)	50V	F: ±1% J: ±5%	10Ω ~ 1MΩ 1.0Ω ~ 10MΩ	

• 公称抵抗値範囲及び許容差は、ご相談に応じます。

• 計算によって求めた定格電圧値=√(定格電力×公称抵抗値)が最高使用電圧を超える場合、定格電圧はこの最高使用電圧値と致します。


厚膜チップ抵抗器 CR, CJシリーズ

規格
CJシリーズ

品名	定格電流	導体抵抗値	使用温度範囲
CJ03 (0603タイプ)	0.5A(70°C)	50mΩ以下	-55~+125°C
CJ05 (1005タイプ)	1A(70°C)		

負荷軽減曲線

高温でご使用の場合は、下図の曲線に従って印加電力を軽減してください。



定格電圧の算出方法

定格電圧は、定格電力に対応する直流または交流(商用周波数実効値)の電圧として、次の式から求めます。

$$E = \sqrt{P \cdot R}$$

E: 定格電圧(V)
P: 定格電力(W)
R: 公称抵抗値(Ω)

但し、求められた定格電圧が規格表中の最高使用電圧を超える場合は、その最高使用電圧を定格電圧とします。

公称抵抗値

公称抵抗値は規格に示す範囲内の値とします。その有効数字は下表E24シリーズの値とし、それ以外の抵抗値が必要な場合は、ご相談ください。

E24	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2
	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1
	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1			

厚膜チップ抵抗器 CR, CJシリーズ

性能及び試験方法 電気的性能

項目	性能		試験方法	
	抵抗器	ジャンパー	抵抗器	ジャンパー
直流抵抗値	規定の抵抗値許容差以内であること。		印加電圧条件Aによる。 基準状態20°C65%RH	
抵抗温度特性	抵抗温度係数の値は下表以内であること。		試験温度:25,125(°C) $\Delta R/R = R_2 - R_1 / R_1 \times 1 / T_2 - T_1 \times 10^6$ $\Delta R/R$:温度係数(ppm/°C) T ₁ :25(°C) T ₂ :125(°C) R ₁ :T ₁ における抵抗値(Ω) R ₂ :T ₂ における抵抗値(Ω)	
	抵抗値(Ω)	温度係数(ppm/°C)		
	R < 10	-100 ~ +600		
	10 ≤ R ≤ 1M	-250 ~ +250		
	1M < R	-500 ~ +300		
短時間過負荷	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の ±(2.0%+0.1Ω)以下	50mΩ以下	定格電圧の2.0倍の電圧を5秒間印加して、30分後に抵抗値を測定する。(チップ抵抗アレイは定格電圧の2.5倍) 但し、 CR03の最高過負荷電圧は30V。 CR05の最高過負荷電圧は50V。
	外観	著しい変化がないこと。 また電圧印加中に放電等異常がないこと。		2Aの電流を5秒間印加して30分後に抵抗値を測定する。 (CJ03は1A)
断続過負荷	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の ±(5%+0.1Ω)以下	50mΩ以下	定格電圧の2.0倍の電圧を1秒間加え、25秒間切るサイクルを10000回行ない、無負荷で30分間放置後抵抗値を測定する。(チップ抵抗アレイは定格電圧の2.5倍) 但し、 CR03の最高過負荷電圧は30V。 CR05の最高過負荷電圧は50V。
	外観	著しい変化がないこと。		2Aの電流を1秒間加え、25秒間切るサイクルを10000回行ない、30分後に抵抗値を測定する。 (CJ03は1A)
耐電圧	破壊しないこと。		AC300Vの電圧を1秒間加える。 (CR03はAC50Vを1分)	
絶縁抵抗	<ul style="list-style-type: none"> ■CR03, CJ03:10⁸ Ω以上 ■CR05, CJ05:10⁸ Ω以上 		<p>交流電源 又は 絶縁抵抗計</p> <p>DC100Vを印加して測定する。 (CR03はDC50V)</p>	

厚膜チップ抵抗器 CR, CJシリーズ

性能及び試験方法 機械的性能

項目		性能		試験方法
		抵抗器	ジャンパー	
端子強度	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(1\%+0.05\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	<p>下図の示すように加圧し、加圧中に抵抗値を測定する。試験品の装着は表裏を問わない。</p> <p>基板:ガラスエポキシ系板$t=1.6$</p>
	外観	加圧を取り除いた後に著しい変化がないこと。		
はんだ耐熱性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(1\%+0.05\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	<p>260°C$\pm 5^\circ\text{C}$の溶融はんだ槽中に抵抗器全体を10\pm1秒間浸せきする。はんだ槽より取り出し、室温に1時間放置し、抵抗値を測定する。</p>
	外観	はんだくわれのないこと。		
はんだ付性		端子部の表面積95%以上が新しいはんだで覆われていること。		<p>ロジン系フラックスに2\pm0.5秒浸し、235$\pm 5^\circ\text{C}$の溶融はんだ中に抵抗器全体を2\pm0.5秒間浸せきする。</p>
耐振性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(1\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	<p>振動周波数範囲10 ~ 55Hz全振幅1.5mmで3方向各2時間、振動数の変化の割合は、10Hzから55Hzに至り再び10Hzにもどるまでの時間を約1分間とし、これを繰り返す。</p>
	外観	著しい変化がないこと。		
耐溶剤性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(0.5\%+0.05\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	<p>温度20 ~ 25°Cの酢酸ブチルの中に30\pm5秒静止した状態で抵抗器全体を浸せきする。試験中から取り出してすぐ外観を確認、30分後に抵抗値を測定する。</p>
	外観	著しい変化がないこと。		

Discontinued Product

厚膜チップ抵抗器 CR, CJシリーズ

耐候性


項目		性能		試験方法
		抵抗器	ジャンパー	
温度サイクル	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(1\%+0.05\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	低温側の温度を $-55\pm 3^{\circ}\text{C}$ 高温側の温度を $125\pm 3^{\circ}\text{C}$ として、低温30分 常温10~15分 高温30分 常温 10~15分を1サイクルとして5回繰り返す。室温に1 時間放置した後抵抗値を測定する。
	外観	著しい変化がないこと。		
耐寒性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(2\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	温度 -55°C の恒温槽中に無負荷で1000 ^{±48} 時間 放置し、室内に取り出して1時間放置後、抵抗値を測 定する。
	外観	著しい変化がないこと。		
耐熱性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(3\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	温度 125°C の恒温槽中に無負荷で1000 ^{±48} 時間 放置し、室内に取り出して1時間放置後、抵抗値を測 定する。
	外観	著しい変化がないこと。		
耐湿性	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(3\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	温度 65°C 、湿度90~95%RHの恒温恒湿槽中に1000 ^{±48} 時間放置し室内に取り出して1時間放置後、抵抗値を 測定する。
	外観	著しい変化がないこと。		
負荷寿命	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(3\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	温度 $70\pm 3^{\circ}\text{C}$ の恒温槽中で定格電圧を90分加え30分切 るサイクルを1000 ^{±48} 時間行なった後、室内に取り出 し無負荷状態で1時間放置後抵抗値を測定する。
	外観	著しい変化がないこと。		
耐湿負荷寿命	抵抗値の変化率	試験前の抵抗値の $\pm(3\%+0.1\Omega)$ 以下	50m Ω 以下	温度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度90~95%RHの恒温恒湿槽中で定 格電圧を90分加え30分切るサイクルを1000 ^{±48} 時間行 なった後、室内に取り出し無負荷状態で1時間放置後 抵抗値を測定する。
	外観	著しい変化がないこと。		

Discontinued Product

包装形態

リール


(単位: mm)



記号	A	B	C	D	E	W	t	R
8mm幅	$\phi 178 \pm 2.0$	$\phi 50 \text{min.}$	$\phi 13.0 \pm 0.5$	$\phi 21.0 \pm 0.8$	2.0 ± 0.5	10.0 ± 1.5	2.5MAX.	1.0
12mm幅						13.0 ± 1.5		

キャリアテープ (8mm幅)


(単位: mm)



TYPE	寸法記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	t
0603タイプ		0.40 ± 0.05	0.70 ± 0.05								0.45以下
1005タイプ		0.65 ± 0.1	1.15 ± 0.1				2.0 ± 0.1				0.6以下
1010タイプ		1.2 ± 0.1	1.2 ± 0.1								1.1以下
2010タイプ		1.25 ± 0.2	2.25 ± 0.2	8.0 ± 0.2	3.5 ± 0.05	1.75 ± 0.1		2.0 ± 0.05	4.0 ± 0.1	$\phi 1.5 \pm 0.1$	
2012タイプ		1.65 ± 0.2	2.4 ± 0.2								
3216タイプ		2.0 ± 0.2	3.6 ± 0.2				4.0 ± 0.1				
3816タイプ		1.9 ± 0.2	4.1 ± 0.2								

キャリアテープ (12mm幅)

(単位: mm)



TYPE	寸法記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T	K
2550タイプ		2.9 ± 0.2	5.3 ± 0.2									
4021タイプ		2.5 ± 0.2	4.4 ± 0.2									
6332タイプ		3.5 ± 0.2	6.7 ± 0.2	12.0 ± 0.3	5.5 ± 0.05	1.75 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	$\phi 1.5 \pm 0.1$	0.6以下	1.4以下
6416タイプ		2.0 ± 0.2	6.9 ± 0.2									

テーピング包装数量

(単位: 個/リール)


TYPE	シリーズ名	$\phi 178$ リール
0603タイプ	CR03	10000(2mm pitch)
1005タイプ	CR05	10000(2mm pitch)
1010タイプ	CRC11A2E, ATC1A	10000(2mm pitch)
2010タイプ	CRB2A4E, CRC2A4E	10000(2mm pitch)
2012タイプ	LR21	5000(4mm pitch)
3216タイプ	LR32	5000(4mm pitch)
3816タイプ	CRC4A8E	5000(4mm pitch)
2550タイプ	LR50	4000(4mm pitch)
4021タイプ	RNA4A	4000(4mm pitch)
6332タイプ	LR63	4000(4mm pitch)
6416タイプ	CRB6A8E	4000(4mm pitch)

推奨ランドパターン

各シリーズのランドパターン設計の一例を示します。

チップタイプ


(単位: mm)



	A	B	C
0603タイプ	0.25	0.225	0.3
1005タイプ	0.5	0.4	0.5
2012タイプ	1.0	0.8	1.2
2550タイプ	1.4	1.0	5.0
3216タイプ	2.2	0.9	1.5
6332タイプ	5.0	1.0	3.0

アレイタイプ

(単位: mm)




形状	a	b	c	d
CRB2A4E	0.4	1.5	0.25	0.5
CRC11A2E	0.5	1.5	0.4	0.65
CRC4A8E	0.8	2.4	0.3	0.5
CRB6A8E	0.7	2.3	0.4	0.8
ATC1A	0.5	1.5	0.4	0.65

(単位: mm)



(単位: mm)



在庫切れ
 Discontinued Product

取り扱いの注意事項

回路設計

- 1) 使用環境及び取付環境を確認の上、カタログまたは納入仕様書に規定した定格・性能の範囲内で使用してください。
- 2) 高い信頼性品質が要求される機器(医療機器などの人命にかかわる機器、あるいは公共性の高い機器等)にご使用になる場合には、事前にご相談ください。
- 3) 使用温度は、カタログまたは納入仕様書に記載されている使用温度範囲内で使用してください。
- 4) 抵抗に印加される電圧は、定格電圧以下で使用してください。パルス電圧の場合は、貴社製品に実装された状態で十分にご確認の上、ご使用ください。
- 5) 振動または衝撃条件が、カタログまたは納入仕様書の規定範囲を超える過激な環境では使用しないでください。
- 6) 下記の様な環境で使用しないでください。
水、油、溶剤等が掛かった状態
有毒ガス(イオウ、塩素等)の存在する状態
直射日光、放射線、紫外線等が照射される状態
- 7) 樹脂によるコーティングを施す場合、材料によっては抵抗値が変化する事があります。十分にご確認の上ご使用ください。
- 8) フラックス及び洗浄剤によっては抵抗値が変化する事があります。十分にご確認の上ご使用ください。
- 9) 鉛フリー品に関するお取り扱いとは別途ご相談ください。

貯蔵・保管

- 1) 保管場所の温度・湿度は次ぎの様にしてください。
温度(5 ~ 35) 湿度(45 ~ 75%RH)
- 2) 大気中に有毒ガス(イオウ・塩素)の存在しない所に保管してください。また、塩分を含む湿気にさらすことも避けてください。いずれの場合も端子電極の腐食の原因となり、はんだ付け性を劣化させます。また、貴社実装後におきましても上記内容につきまして配慮してください。


4) はんだコテ付け温度条件

はんだ付温度	コテ先温度 300±5°C *
時間	3秒以内 *


*はんだコテは、30W以下でチップ抵抗器に直接コテ先が触れないようにしてください。

はんだ付け方法

1) 推奨リフロー温度条件



2) 推奨フロー温度条件



3) 鉛フリー推奨温度プロファイル

