

ご参考：各社ブレーキ対応表

**三菱電機BM型ブレーキ【220】**

ブレーキ枠番号	強励磁電圧(V)	強励磁電流(A)	弱励磁電圧(V)	弱励磁電流(A)	無接点ユニット型式	強励磁電流(A)	弱励磁電流調整範囲(A)
BM-20	220	3.32	31	0.47	DS2005BR□	5	0.25~0.7
BM-25		4.81	28	0.6	DS2010BR□	10	0.5~1.4
BM-33		7.49	28	0.96	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-40		8.82	34	1.38	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-48		10.7	35	2.17	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-58		17.8	28	3.08	DS2030BR□	30	1.5~4.2
BM-76		42.1	16	7.28	DS2070BR□	70	3.5~10

**三菱電機BM型ブレーキ【110】**

ブレーキ枠番号	強励磁電圧(V)	強励磁電流(A)	弱励磁電圧(V)	弱励磁電流(A)	無接点ユニット型式	強励磁電流(A)	弱励磁電流調整範囲(A)
BM-20	110	7.4	14	0.96	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-25		9.32	14	1.2	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-33		14.6	14	1.91	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-40		17.9	17	2.81	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-48		20	19	4.4	DS1050BR□	50	2.5~7.5
BM-58		38	14	6.5	DS1070BR□	70	3.5~10
BM-76		84.4	8	15.1	-	-	-

**安川電機QB型ブレーキ【220】**

ブレーキ枠番号	強励磁電圧(V)	強励磁電流(A)	弱励磁電圧(V)	弱励磁電流(A)	無接点ユニット型式	強励磁電流(A)	弱励磁電流調整範囲(A)
BM-20	220	3.32	31	0.47	DS2005BR□	5	0.25~0.7
BM-25		4.81	28	0.6	DS2010BR□	10	0.5~1.4
BM-33		7.49	28	0.96	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-40		8.82	34	1.38	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-48		10.7	35	2.17	DS2020BR□	20	1~2.8
BM-58		17.8	28	3.08	DS2030BR□	30	1.5~4.2
BM-76		42.1	16	7.28	DS2070BR□	70	3.5~10

**安川電機QB型ブレーキ【110】**

ブレーキ枠番号	強励磁電圧(V)	強励磁電流(A)	弱励磁電圧(V)	弱励磁電流(A)	無接点ユニット型式	強励磁電流(A)	弱励磁電流調整範囲(A)
BM-20	110	7.4	14	0.96	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-25		9.32	14	1.2	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-33		14.6	14	1.91	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-40		17.9	17	2.81	DS1030BR□	30	1.5~4.2
BM-48		20	19	4.4	DS1050BR□	50	2.5~7.5
BM-58		38	14	6.5	DS1070BR□	70	3.5~10
BM-76		84.4	8	15.1	-	-	-