

巻線型誘導電動機2次側無接点コンタクタ

用途：巻線型誘導電動機 2次抵抗短絡用

特徴：タイマー内蔵

タイマー①：自身のオン時間を設定

タイマー②：自身の禁止時間を設定

ご注意：電動機 2次電圧をご確認の上、ご指示ください。



SS4420ZX (440V・200A 4段切り替えユニット)

2次抵抗 1 段切り替え方 (SS400Xシリーズ)

2次交流電圧	交流出力電流*1	品名	冷却	使用素子	2次電圧範囲	素子耐圧	W×L×H(mm)	質量(kg)
三線式 AC440V Δ結線	90A	SS409X	自冷	PDT15016	200V~ 480V	1600V	325×250×300	13.0
	190A	SS419X					325×320×300	
	350A	SS435X	風冷*3	PDT25016			325×335×300	17.0
三線式 AC700V Y結線	90A	SS409SX	風冷*3	PDT15016	200V~ 700V	1600V	325×250×300	13.0
	190A	SS419SX					325×320×300	
	350A *2	SS435SX		PDT25016			325×335×300	17.0

(*1)出力電流は周囲温度40℃での値

(*2)40%ED時

(*3)ファン内蔵

(*4)制御電源およびファン電源 AC200 V 50/60HZ

2次抵抗 4 段切り替え一体型 (SS4400ZXシリーズ)

2次交流電圧	交流出力電流*1	品名	冷却	使用素子	2次電圧範囲	素子耐圧	W×L×H(mm)	質量(kg)
三線式 AC440V Δ結線	100A	SS4410ZX	風冷*2	PAT10016	200V~ 480V	1600V	355×450×385	37.0
	200A	SS4420ZX		PDT15016			420×560×300	
	300A	SS4430ZX		PDT20016			42.0	
三線式 AC700V Y結線	100A	SS4410ZSX	風冷*2	PAT10016	200V~ 700V	1600V	355×450×385	37.0
	200A	SS4420ZSX		PDT15016			420×560×300	
	300A	SS4430ZSX		PDT20016			42.0	

(*1)出力電流は周囲温度40℃での値

(*2)ファン内蔵

(*3)制御電源およびファン電源 AC200 V 50/60HZ