














スタック製品 セレクションガイド

		10	50	100	500	1000	5000	10000	50000	100000	出力電流 (A)
I. 汎用整流 スタック	1. 単相全波整流スタック 	P型スタック	F型スタック	G型スタック							
	2. 三相半波整流 / 三相全波整流スタック  	P型スタック	F型スタック	G型スタック	X型、KS型スタック	H型、T型スタック	AJAP,FW,GY型スタック	ET,EW型			
	3. 単相半波整流スタック 				D型自冷用大型スタック						
II. 用途別 スタック	1. 逆流防止スタック 		BD シリーズ								
	2. シリコンドロップパー (SID) スタック 		SD シリーズ								
	3. 太陽光発電 接続箱用 逆流防止スタック 										
	4. 交流電力制御用スタック 			モジュールスタック		平型スタック					
	5. 三相 UPS 用 AC スイッチスタック 			モジュールスタック		平型スタック					
	6. 三相 ダブルコンバータスタック 					平型スタック					
	7. 高圧整流スタック 		スタック								
	8. 抵抗溶接機用 1 次側 サイリスタスイッチ 					A シリーズ	HN シリーズ				
	9. 抵抗溶接機用 2 次側 水冷ダイオードスタック 							JD シリーズ	AN シリーズ		

出力電流 (A)