

が楽しめる



**KYOCERA**



セラミックコーヒーマル  
CM-50N-CF  
JAN: 4960664849659  
メーカー希望小売価格  
5,000円(+税)

品質表示	材質：本体(ホッパー)/ポリプロピレン・ステンレス 粉受け/アクリル樹脂・シリコンゴム カバー/アクリル樹脂 ハンドル/ポリプロピレン・ステンレス 固定ネジ/ステンレス 臼/セラミック磁器 粗さ調節ダイヤル/ポリプロピレン・ステンレス 軸受け/ポリアセタール
	耐熱温度：80℃ サイズ：82mm×160mm×219mm 重量：380g ホッパー容量：約25g 粉受け容量：約30g 表示者：京セラ株式会社 TEL(075)604-3462

**京セラ株式会社** 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
TEL: 075-604-3462 (直通)  
URL: <http://www.kyocera.co.jp/living/>

東京事業所 〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32番地42号  
TEL (03) 6364-5534 (直通)

商品の仕様および価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。  
商品とカタログの色とは多少異なる場合がございます。  
このカタログは2018年2月現在のものです。  
© 2018 KYOCERA Corporation

商品に関する相談、お問い合わせは、お客様相談室へ

**TEL: 0120-984-009** (無料)

URL: <http://www.kyocera.co.jp/living/>

**KYOCERA**

# Ceramic Mill

セラミックミル

Coffee

コーヒーマル



いつでも、どこでも、  
挽きたての豊かな香り



刃部が分解洗浄可  
セラミック製の白なので、サビない。



粗さ調節できる  
お好みの飲み方に合わせて無段階に調節できる。



豆を挽くのも挽きやすい  
ゴム底なので滑らない。



コーヒー豆をカンタンに入れられる  
ハンドルを外さず、フタをとるだけ。

